

AVX Serie TAJ Standard-Tantal-Kondensatoren zur Oberflächenmontage (Forts.)



Nennspannung (V)	Kapazität (µF)	Kapazitätstoleranz %	Gehäusegröße	Max. DF %	Max. DCL (µA)	Max. ESR (mΩ bei 100 kHz)	Digi-Key Teile-Nr.	Gurtabschnittspreis pro Stück			Digi-Key Teile-Nr.	Gegurtet auf Rolle		AVX Teile-Nr.	
								1	10	100		Menge	Preisangaben		
16	15	10	B	6	2.4	2500	478-2355-1-ND	.48	.42	.37	478-2355-2-ND	2,000	163.37/M	TAJB156K016RNJ	
	15	10	C	6	2.4	1800	478-5805-1-ND	.40	.35	.31	478-5805-2-ND	500	72.87	TAJC156K016RNJ	
	22	10	B	6	3.5	2300	478-1682-1-ND	.32	.28	.25	478-1682-2-ND	2,000	108.91/M	TAJB226K016RNJ	
	22	20	B	6	3.5	2300	478-1684-1-ND	.44	.39	.34	478-1684-2-ND	2,000	149.75/M	TAJB226M016RNJ	
	22	10	C	6	3.5	1600	478-3899-1-ND	.33	.29	.25	478-3899-2-ND	500	59.66	TAJC226K016RNJ	
	22	20	C	6	3.5	1600	478-3901-1-ND	.33	.29	.25	478-3901-2-ND	500	59.66	TAJC226M016RNJ	
	22	10	D	6	3.5	1100	478-3922-1-ND	1.28	1.12	.98	478-3922-2-ND	500	233.03	TAJD226K016RNJ	
	22	20	D	6	3.5	1100	478-3924-1-ND	1.26	1.10	.96	478-3924-2-ND	500	228.63	TAJD226M016RNJ	
	33	10	B	8	5.3	2100	478-1688-1-ND†	.76	.67	.58	478-1688-2-ND	2,000	258.66/M	TAJB336K016RNJ	
	33	10	C	6	5.3	1500	478-1715-1-ND	.50	.44	.39	478-1715-2-ND	500	91.29	TAJC336K016RNJ	
	33	20	C	6	5.3	1500	478-3906-1-ND	.50	.44	.39	478-3906-2-ND	500	91.29	TAJC336M016RNJ	
	33	10	D	6	5.3	900	478-3930-1-ND	.46	.40	.35	478-3930-2-ND	500	82.88	TAJD336K016RNJ	
	33	20	D	6	5.3	900	478-3931-1-ND	.46	.40	.35	478-3931-2-ND	500	82.88	TAJD336M016RNJ	
	47	10	C	6	7.5	1400	478-1718-1-ND	.80	.70	.61	478-1718-2-ND	500	145.75	TAJC476K016RNJ	
	47	20	C	6	7.5	1400	478-3912-1-ND	.80	.70	.61	478-3912-2-ND	500	145.75	TAJC476M016RNJ	
	47	10	D	6	7.5	900	478-1739-1-ND	.66	.58	.51	478-1739-2-ND	500	120.12	TAJD476K016RNJ	
	47	20	D	6	7.5	900	478-3938-1-ND	.66	.58	.51	478-3938-2-ND	500	120.12	TAJD476M016RNJ	
	68	10	C	6	10.9	1300	478-3070-1-ND†	1.30	1.13	.99	478-3070-2-ND	500	236.24	TAJC686K016RNJ	
	68	10	D	6	10.9	900	478-1744-1-ND	1.28	1.12	.98	478-1744-2-ND	500	233.03	TAJD686K016RNJ	
	68	20	D	6	10.9	900	478-3943-1-ND	1.28	1.12	.98	478-3943-2-ND	500	233.03	TAJD686M016RNJ	
	100	10	C	8	16	1000	478-5258-1-ND	1.80	1.57	1.37	478-5258-2-ND	500	327.93	TAJC107K016RNJ	
	100	10	D	6	16	900	478-1723-1-ND	1.04	.91	.80	478-1723-2-ND	500	189.39	TAJD107K016RNJ	
	100	20	D	6	16	900	478-3919-1-ND	1.04	.91	.80	478-3919-2-ND	500	189.39	TAJD107M016RNJ	
	100	10	E	6	16	900	478-3945-1-ND	1.52	1.33	1.16	478-3945-2-ND	400	221.66	TAJE107K016RNJ	
	100	20	E	6	16	900	478-3946-1-ND	1.20	1.05	.92	478-3946-2-ND	400	174.89	TAJE107M016RNJ	
	150	10	D	6	24	900	478-2356-1-ND	2.60	2.27	1.98	478-2356-2-ND	500	442.44	TAJD157K016RNJ	
	150	20	D	6	24	900	478-3921-1-ND	2.60	2.27	1.98	478-3921-2-ND	500	473.67	TAJD157M016RNJ	
	220	10	E	10	35.2	500	478-2357-1-ND†	6.61	5.75	5.03	478-2357-2-ND	400	898.50	TAJE227K016RNJ	
	220	20	E	10	35.2	500	478-3953-1-ND	5.18	4.51	3.94	478-3953-2-ND	400	754.03	TAJE227M016RNJ	
	20	0.1	10	R	4	0.5	25000	478-3286-1-ND	.88	.77	.67	478-3286-2-ND	2,500	269.87/M	TAJR104K020RNJ
		0.47	10	R	4	0.5	25000	478-3964-1-ND	.88	.77	.67	478-3964-2-ND	2,500	320.32/M	TAJR474K020RNJ
		1	10	A	4	0.5	9000	478-1650-1-ND	.36	.32	.28	478-1650-2-ND	2,000	122.52/M	TAJA105K020RNJ
		1	20	A	4	0.5	9000	478-5748-1-ND	.16	.14	.13	478-5748-2-ND	2,000	54.46/M	TAJA105M020RNJ
		1	10	T	4	0.5	900	478-3288-1-ND	1.12	.98	.86	478-3288-2-ND	2,500	342.75/M	TAJT105K020RNJ
		1.5	10	A	6	0.5	6500	478-1658-1-ND	.28	.25	.22	478-1658-2-ND	2,000	95.30/M	TAJA155K020RNJ
2.2		10	A	6	0.5	5300	478-2358-1-ND	.36	.32	.28	478-2358-2-ND	2,000	122.52/M	TAJA225K020RNJ	
2.2		20	A	6	0.5	5300	478-3864-1-ND	.27	.24	.21	478-3864-2-ND	2,000	92.90/M	TAJA225M020RNJ	
2.2		10	B	6	0.5	3500	478-3880-1-ND	.22	.20	.17	478-3880-2-ND	2,000	75.28/M	TAJB225K020RNJ	
2.2		20	B	6	0.5	3500	478-3037-1-ND	.40	.35	.31	478-3037-2-ND	2,000	136.94/M	TAJB225M020RNJ	
2.2		10	R	6	0.5	6000	478-4693-1-ND	.88	.77	.67	478-4693-2-ND	2,500	299.50/M	TAJR225K020RNJ	
3.3		10	A	6	0.7	4500	478-1664-1-ND	.38	.34	.29	478-1664-2-ND	2,000	129.73/M	TAJA335K020RNJ	
3.3		10	B	6	0.7	3000	478-1685-1-ND	.40	.35	.31	478-1685-2-ND	2,000	136.94/M	TAJB335K020RNJ	
3.3		20	B	6	0.7	3000	478-3885-1-ND	.40	.35	.31	478-3885-2-ND	2,000	136.94/M	TAJB335M020RNJ	
4.7		10	A	6	1.2	3100	478-1668-1-ND†	.38	.34	.29	478-1668-2-ND	2,000	129.73/M	TAJA475K020RNJ	
4.7		20	A	6	1.2	3100	478-5799-1-ND	.38	.33	.29	478-5799-2-ND	2,000	128.13/M	TAJA475M020RNJ	
4.7		10	B	6	0.9	3000	478-3887-1-ND	.28	.25	.22	478-3887-2-ND	2,000	95.30/M	TAJB475K020RNJ	
4.7		20	B	6	0.9	3000	478-3043-1-ND	.40	.35	.31	478-3043-2-ND	2,000	136.94/M	TAJB475M020RNJ	
4.7		10	C	6	1.4	2800	478-5808-1-ND	.58	.51	.45	478-5808-2-ND	500	105.71	TAJC475K020RNJ	
6.8		10	A	6	1.4	2000	478-3071-1-ND	.40	.35	.31	478-3071-2-ND	2,000	134.54/M	TAJA685K020RNJ	
6.8		10	B	6	1.4	2500	478-1694-1-ND	.44	.39	.34	478-1694-2-ND	2,000	149.75/M	TAJB685K020RNJ	
6.8		10	C	6	1.4	2000	478-1719-1-ND†	.44	.39	.34	478-1719-2-ND	500	80.08	TAJC685K020RNJ	
10		10	B	6	2	2100	478-1674-1-ND	.40	.35	.31	478-1674-2-ND	2,000	136.14/M	TAJB106K020RNJ	
10		20	B	6	2	2100	478-3876-1-ND	.40	.35	.31	478-3876-2-ND	2,000	136.14/M	TAJB106M020RNJ	
10		10	C	6	2	1900	478-1699-1-ND	.37	.32	.28	478-1699-2-ND	500	66.87	TAJC106K020RNJ	
10		20	C	6	2	1900	478-3895-1-ND	.37	.32	.28	478-3895-2-ND	500	66.87	TAJC106M020RNJ	
15		10	B	6	3	2000	478-1679-1-ND	.48	.42	.37	478-1679-2-ND	2,000	163.37/M	TAJB156K020RNJ	
15		10	C	6	3	1700	478-1707-1-ND	.70	.61	.54	478-1707-2-ND	500	127.73	TAJC156K020RNJ	
22		10	B	6	4.4	1800	478-1683-1-ND†	.50	.44	.39	478-1683-2-ND	2,000	170.57/M	TAJB226K020RNJ	
22		20	B	6	4.4	1800	478-3883-1-ND	.50	.44	.39	478-3883-2-ND	2,000	170.57/M	TAJB226M020RNJ	
22		10	C	6	4.4	1600	478-1711-1-ND	.80	.70	.61	478-1711-2-ND	500	145.75	TAJC226K020RNJ	
22		20	C	6	4.4	1600	478-3902-1-ND	.80	.70	.61	478-3902-2-ND	500	145.75	TAJC226M020RNJ	
22		10	D	6	4.4	900	478-3923-1-ND	1.35	1.17	1.02	478-3923-2-ND	500	244.24	TAJD226K020RNJ	
22		20	D	6	4.4	900	478-3925-1-ND	1.31	1.15	1.00	478-3925-2-ND	500	239.04	TAJD226M020RNJ	
33		10	C	6	6.6	1500	478-1716-1-ND	.80	.70	.61	478-1716-2-ND	500	145.75	TAJC336K020RNJ	
33		10	D	6	6.6	900	478-1734-1-ND	.60	.53	.46	478-1734-2-ND	500	109.31	TAJD336K020RNJ	
47		10	C	6	9.4	900	478-2359-1-ND	1.59	1.38	1.21	478-2359-2-ND	500	269.07	TAJC476K020RNJ	
47		10	D	6	9.4	900	478-3936-1-ND	.65	.57	.50	478-3936-2-ND	500	118.12	TAJD476K020RNJ	
47		20	D	6	9.4	900	478-5809-1-ND	.65	.57	.50	478-5809-2-ND	500	118.12	TAJD476M020RNJ	
68		10	D	6	13.6	900	478-1745-1-ND	1.84	1.61	1.40	478-1745-2-ND	500	335.13	TAJD686K020RNJ	
68		10	E	6	13.6	900	478-3960-1-ND	2.56	2.23	1.95	478-3960-2-ND	400	373.17	TAJE686K020RNJ	
100		10	D	6	20	900	478-1724-1-ND†	2.60	2.27	1.98	478-1724-2-ND	500	473.67	TAJD107K020RNJ	
100		10	E	6	20	900	478-1746-1-ND	2.47	2.15	1.88	478-1746-2-ND	400	358.44	TAJE107K020RNJ	
100		20	E	6	20	900	478-3947-1-ND	2.47	2.15	1.88	478-3947-2-ND	400	358.44	TAJE107M020RNJ	
150		10	E	8	30	300	478-2360-1-ND	4.40	3.83	3.35	478-2360-2-ND	400	598.04	TAJE157K020RNJ	
25	0.47	10	A	4	0.5	14000	478-2339-1-ND	.80	.70	.61	478-2339-2-ND	2,000	272.27/M	TAJA474K025RNJ	
	1	10	A	4	0.5	8000	478-2363-1-ND	.38	.34	.29	478-2363-2-ND	2,000	129.73/M	TAJA105K025RNJ	
	1	20	A	4	0.5	8000	478-3857-1-ND	.30	.27	.24	478-3857-2-ND	2,000	104.11/M	TAJA105M025RNJ	
	1.5	10	A	6	0.5	7500	478-2364-1-ND	.36	.32	.28	478-2364-2-ND	2,000	122.52/M	TAJA155K025RNJ	
	1.5	20	B	6	0.5	5000	478-3034-1-ND	.40	.35	.31	478-3034-2-ND	2,000	136.94/M	TAJB155M025RNJ	
	2.2	10	A	6	0.6	7000	478-1662-1-ND	.38	.34	.29	478-1662-2-ND	2,000	129.73/M	TAJA225K025RNJ	
	2.2	10	B	6	0.6	4500	478-3881-1-ND	.34	.30	.26	478-3881-2-ND	2,000	116.12/M	TAJB225K025RNJ	
	2.2	20	A	6	0.6	4500	478-3038-1-ND	.40	.35	.31	478-3038-2-ND	2,000	136.94/M	TAJB225M025RNJ	
	3.3	10	B	6	0.8	3700	478-3072-1-ND	.43	.38	.33	478-3072-2-ND	2,000	145.75/M	TAJA335K025RNJ	
	3.3	10	B	6	0.8	3500	478-2365-1-ND	.60	.53	.46	478-2365-2-ND	2,000	204.21/M	TAJB335K025RNJ	
	3.3	10	C	6	0.8	2800	478-3903-1-ND	.59	.52	.46	478-3903-2-ND	500	107.71	TAJC335K025RNJ	
	3.3														