

AVX Serie TAJ Standard-Tantal-Kondensatoren zur Oberflächenmontage (Forts.)



Nennspannung (V)	Kapazität (µF)	Kapazitätstoleranz %	Gehäusegröße	Max. DF %	Max. DCL (µA)	Max. ESR (mΩ bei 100 kHz)	Digi-Key Teile-Nr.	Gurtabschnittspreis pro Stück			Digi-Key Teile-Nr.	Gegurtet auf Rolle		AVX Teile-Nr.
								1	10	100		Menge	Preisangaben	
25	6.8	10	C	6	1.7	2000	478-3913-1-ND	.51	.45	.39	478-3913-2-ND	500	93.29	TAJC68K025RNJ
	10	10	B	6	2.5	2500	478-5257-1-ND	.68	.60	.52	478-5257-2-ND	2,000	231.43/M	TAJB106K025RNJ
	10	10	C	6	2.5	1800	478-1700-1-ND	.64	.56	.49	478-1700-2-ND	500	116.52	TAJC106K025RNJ
	10	20	C	6	2.5	1800	478-3896-1-ND	.64	.56	.49	478-3896-2-ND	500	116.52	TAJC106M025RNJ
	10	10	D	6	2.5	1200	478-3354-1-ND	1.35	1.17	1.02	478-3354-2-ND	500	218.62	TAJD106K025RNJ
	10	20	D	6	2.5	1200	478-3915-1-ND	1.20	1.05	.92	478-3915-2-ND	500	218.62	TAJD106M025RNJ
	10	10	W	6	2.5	1800	478-3289-1-ND	1.80	1.57	1.37	478-3289-2-ND	1,000	590.19	TAJW106K025RNJ
	15	10	D	6	3.8	1000	478-1726-1-ND	1.13	.99	.86	478-1726-2-ND	500	205.41	TAJD156K025RNJ
	22	10	C	6	5.5	1400	478-1712-1-ND†	1.18	1.03	.90	478-1712-2-ND	500	213.41	TAJC226K025RNJ
	22	20	C	6	5.5	1400	478-5807-1-ND	1.24	1.08	.95	478-5807-2-ND	500	225.83	TAJC226M025RNJ
	22	10	D	6	5.5	900	478-1729-1-ND	1.40	1.22	1.07	478-1729-2-ND	500	255.05	TAJD226K025RNJ
	22	20	D	6	5.5	900	478-3926-1-ND	1.40	1.22	1.07	478-3926-2-ND	500	255.05	TAJD226M025RNJ
	33	10	D	6	8.3	900	478-2366-1-ND	2.60	2.27	1.98	478-2366-2-ND	500	442.44	TAJD336K025RNJ
	33	10	E	6	8.3	900	478-3954-1-ND	2.44	2.13	1.86	478-3954-2-ND	400	354.91	TAJE336K025RNJ
	47	10	D	6	11.8	900	478-1740-1-ND†	3.12	2.71	2.37	478-1740-2-ND	500	566.97	TAJD476K025RNJ
	47	20	D	6	11.8	900	478-3939-1-ND	2.61	2.27	1.99	478-3939-2-ND	500	474.47	TAJD476M025RNJ
	47	10	Y	6	11.8	900	478-5259-1-ND	2.40	2.09	1.83	478-5259-2-ND	1,000	874.47	TAJY476K025RNJ
	68	10	E	6	17	900	478-1750-1-ND	6.61	5.75	5.03	478-1750-2-ND	400	961.92	TAJE686K025RNJ
	68	20	E	6	17	900	478-3961-1-ND	5.51	4.79	4.19	478-3961-2-ND	400	801.76	TAJE686M025RNJ
	100	10	V	8	25	400	478-2367-1-ND	5.81	5.06	4.42	478-2367-2-ND	400	789.59	TAJV107K025RNJ
100	20	V	8	25	400	478-3970-1-ND	7.33	6.38	5.57	478-3970-2-ND	400	1066.99	TAJV107M025RNJ	
100	20	E	10	25	300	478-5531-1-ND	6.01	5.23	4.57	478-5531-2-ND	400	874.47	TAJE107M025RNJ	
35	0.1	10	A	4	0.5	24000	478-2368-1-ND	.80	.70	.61	478-2368-2-ND	2,000	272.27/M	TAJA104K035RNJ
	0.15	10	A	4	0.5	21000	478-2336-1-ND	.80	.70	.61	478-2336-2-ND	2,000	272.27/M	TAJA154K035RNJ
	0.22	10	A	4	0.5	18000	478-2337-1-ND	.80	.70	.61	478-2337-2-ND	2,000	272.27/M	TAJA224K035RNJ
	0.33	10	A	4	0.5	15000	478-2338-1-ND	.80	.70	.61	478-2338-2-ND	2,000	272.27/M	TAJA334K035RNJ
	0.47	10	A	4	0.5	12000	478-2340-1-ND	.80	.70	.61	478-2340-2-ND	2,000	272.27/M	TAJA474K035RNJ
	0.47	10	B	4	0.5	10000	478-2373-1-ND	1.20	1.05	.92	478-2373-2-ND	2,000	408.41/M	TAJB474K035RNJ
	0.68	10	A	4	0.5	8000	478-2341-1-ND	.92	.81	.70	478-2341-2-ND	2,000	313.12/M	TAJA684K035RNJ
	0.68	20	B	4	0.5	8000	478-3044-1-ND	.60	.53	.46	478-3044-2-ND	2,000	204.21/M	TAJB684M035RNJ
	1	10	A	4	0.5	7500	478-1651-1-ND†	.40	.35	.31	478-1651-2-ND	2,000	136.14/M	TAJA105K035RNJ
	1	20	A	4	0.5	7500	478-3858-1-ND	.32	.28	.25	478-3858-2-ND	2,000	108.91/M	TAJA105M035RNJ
	1	10	B	4	0.5	6500	478-1671-1-ND	.40	.35	.31	478-1671-2-ND	2,000	136.94/M	TAJB105K035RNJ
	1	20	B	4	0.5	6500	478-3872-1-ND	.40	.35	.31	478-3872-2-ND	2,000	136.94/M	TAJB105M035RNJ
	10	20	C	6	3.5	1600	478-4973-1-ND	1.04	.91	.80	478-4973-2-ND	500	189.39	TAJC106M035RNJ
	1.5	10	A	6	0.5	7500	478-1659-1-ND	.56	.49	.43	478-1659-2-ND	2,000	190.59/M	TAJA155K035RNJ
	1.5	10	B	6	0.5	5200	478-1678-1-ND	.48	.42	.37	478-1678-2-ND	2,000	163.37/M	TAJB155K035RNJ
	2.2	10	A	6	0.8	4500	478-3073-1-ND	.72	.63	.55	478-3073-2-ND	2,000	245.05/M	TAJA225K035RNJ
	2.2	10	B	6	0.8	4200	478-1680-1-ND	.42	.37	.32	478-1680-2-ND	2,000	143.35/M	TAJB225K035RNJ
	2.2	20	B	6	0.8	4200	478-3882-1-ND	.42	.37	.32	478-3882-2-ND	2,000	143.35/M	TAJB225M035RNJ
	2.2	10	C	6	0.8	3500	478-1710-1-ND	.50	.44	.38	478-1710-2-ND	500	90.49	TAJC225K035RNJ
	2.2	20	C	6	0.8	3500	478-5806-1-ND	.50	.44	.38	478-5806-2-ND	500	90.49	TAJC225M035RNJ
	2.2	10	T	6	0.8	4200	478-3290-1-ND	1.12	.98	.86	478-3290-2-ND	2,500	342.75/M	TAJT225K035RNJ
	3.3	10	B	6	1.2	3500	478-1686-1-ND	.44	.39	.34	478-1686-2-ND	2,000	149.75/M	TAJB335K035RNJ
	3.3	10	C	6	1.2	2500	478-1714-1-ND	.59	.52	.45	478-1714-2-ND	500	107.31	TAJC335K035RNJ
	4.7	10	B	6	1.2	3100	478-1691-1-ND†	.52	.46	.40	478-1691-2-ND	2,000	176.98/M	TAJB475K035RNJ
	4.7	20	B	6	1.2	3100	478-3889-1-ND	.52	.46	.40	478-3889-2-ND	2,000	176.98/M	TAJB475M035RNJ
	4.7	10	C	6	1.6	2200	478-1717-1-ND	.67	.59	.51	478-1717-2-ND	500	121.72	TAJC475K035RNJ
	4.7	20	C	6	1.6	2200	478-3909-1-ND	.67	.59	.51	478-3909-2-ND	500	121.72	TAJC475M035RNJ
	4.7	10	D	6	1.6	1500	478-1737-1-ND	.78	.68	.60	478-1737-2-ND	500	141.34	TAJD475K035RNJ
	4.7	20	D	6	1.6	1500	478-3934-1-ND	.78	.68	.60	478-3934-2-ND	500	141.34	TAJD475M035RNJ
	6.8	10	C	6	2.4	1800	478-1720-1-ND	.81	.70	.62	478-1720-2-ND	500	146.55	TAJC685K035RNJ
	6.8	10	D	6	2.4	1300	478-1742-1-ND	.90	.78	.69	478-1742-2-ND	500	163.36	TAJD685K035RNJ
	10	10	C	6	3.5	1600	478-1701-1-ND†	1.00	.87	.76	478-1701-2-ND	500	181.38	TAJC106K035RNJ
	10	10	D	6	3.5	1000	478-1722-1-ND	1.13	.99	.86	478-1722-2-ND	500	205.41	TAJD106K035RNJ
	10	20	D	6	3.5	1000	478-3916-1-ND	1.13	.99	.86	478-3916-2-ND	500	205.41	TAJD106M035RNJ
	15	10	C	6	5.3	1400	478-1708-1-ND	1.11	.97	.85	478-1708-2-ND	500	201.80	TAJC156K035RNJ
	15	10	D	6	5.3	900	478-1727-1-ND	1.47	1.29	1.12	478-1727-2-ND	500	268.27	TAJD156K035RNJ
	15	20	D	6	5.3	900	478-3920-1-ND	1.47	1.29	1.12	478-3920-2-ND	500	268.27	TAJD156M035RNJ
	22	10	D	6	7.7	900	478-1730-1-ND†	2.25	1.96	1.72	478-1730-2-ND	500	409.61	TAJD226K035RNJ
	22	20	D	6	7.7	900	478-3927-1-ND	2.25	1.96	1.72	478-3927-2-ND	500	409.61	TAJD226M035RNJ
	22	10	E	6	7.7	900	478-1747-1-ND	3.40	2.97	2.59	478-1747-2-ND	400	495.54	TAJE226K035RNJ
22	20	E	6	7.7	900	478-3950-1-ND	3.40	2.97	2.59	478-3950-2-ND	400	495.54	TAJE226M035RNJ	
33	10	D	6	11.6	900	478-1735-1-ND	3.20	2.79	2.44	478-1735-2-ND	500	582.98	TAJD336K035RNJ	
33	20	D	6	11.6	900	478-3932-1-ND	3.12	2.72	2.38	478-3932-2-ND	500	568.57	TAJD336M035RNJ	
47	10	E	6	16.5	900	478-3074-1-ND†	5.95	5.18	4.52	478-3074-2-ND	400	865.82	TAJE476K035RNJ	
47	20	E	6	16.5	900	478-3958-1-ND	5.51	4.79	4.19	478-3958-2-ND	400	801.76	TAJE476M035RNJ	
50	0.1	10	A	4	0.5	22000	478-1648-1-ND	.60	.53	.46	478-1648-2-ND	2,000	204.21/M	TAJA104K050RNJ
	0.22	10	A	4	0.5	18000	478-2376-1-ND	.80	.70	.61	478-2376-2-ND	2,000	272.27/M	TAJA224K050RNJ
	0.33	10	B	4	0.5	12000	478-2377-1-ND†	1.20	1.05	.92	478-2377-2-ND	2,000	408.41/M	TAJB334K050RNJ
	0.47	10	B	4	0.7	9500	478-2378-1-ND	1.20	1.05	.92	478-2378-2-ND	2,000	408.41/M	TAJB474K050RNJ
	0.68	10	B	4	0.5	8000	478-2379-1-ND	1.20	1.05	.92	478-2379-2-ND	2,000	408.41/M	TAJB684K050RNJ
	0.68	10	C	4	0.5	7000	478-2342-1-ND	1.80	1.57	1.37	478-2342-2-ND	500	306.31	TAJC684K050RNJ
	1	10	B	4	0.5	7000	478-3075-1-ND	1.08	.95	.83	478-3075-2-ND	2,000	367.57/M	TAJB105K050RNJ
	1	10	C	4	0.5	5500	478-1697-1-ND†	.71	.62	.55	478-1697-2-ND	500	129.73	TAJC105K050RNJ
	1	20	C	4	0.5	5500	478-3894-1-ND	.71	.62					