

图 1 - MT 1.5 • 接线座宽度: 4.2mm • 每个线性仪表端子: 476 • 导线尺寸 (UL): 30-14AWG • 认可电压 (UL): 300V • 认可电流 (UL): 15A		图 2 - MTTB 1.5 • 接线座宽度: 4.2mm • 每个线性仪表端子: 952 • 导线尺寸 (UL): 30-14AWG • 认可电压 (UL): 300V • 认可电流 (UL): 15A		图 3 - MBK 3/E-Z • 接线座宽度: 5.2mm • 每个线性仪表端子: 384 • 导线尺寸 (UL): 28-12AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 20A		图 4 - MBK 5/E-Z • 接线座宽度: 6.2mm • 每个线性仪表端子: 322 • 导线尺寸 (UL): 26-10AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 30A	
图 5 - UK 1.5 N • 接线座宽度: 4.2mm • 每个线性仪表端子: 476 • 导线尺寸 (UL): 30-14AWG • 认可电压 (UL): 300V • 认可电流 (UL): 15A		图 6 - UK 2.5 N • 接线座宽度: 5.2mm • 每个线性仪表端子: 384 • 导线尺寸 (UL): 30-12AWG • 认可电压 (UL): 300V • 认可电流 (UL): 20A		图 7 - UK 5 N • 接线座宽度: 6.2mm • 每个线性仪表端子: 322 • 导线尺寸 (UL): 30-10AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 30A		图 8 - UK 6 N • 接线座宽度: 8.2mm • 每个线性仪表端子: 242 • 导线尺寸 (UL): 26-8AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 50A	
图 9 - UK 10 N • 接线座宽度: 10.2mm • 每个线性仪表端子: 196 • 导线尺寸 (UL): 24-6AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 65A		图 10 - UKK 5 • 接线座宽度: 6.2mm • 每个线性仪表端子: 644 • 导线尺寸 (UL): 26-10AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 30A		图 11 - SLKK 5 • 接线座宽度: 6.2mm • 每个线性仪表端子: 805 • 导线尺寸 (UL): 26-10AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 30A		图 12 - DIK 1.5 • 接线座宽度: 6.2mm • 导线尺寸 (UL): 30-14AWG • 认可电压 (UL): 300V • 认可电流 (UL): 15A	
图 13 - DIKD 1.5 • 接线座宽度: 6.2mm • 导线尺寸 (UL): 30-14AWG • 认可电压 (UL): 300V • 认可电流 (UL): 15A		图 14 - UDK 4 • 接线座宽度: 6.2mm • 导线尺寸 (UL): 30-10AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 30A		图 15 - UK 4 • 接线座宽度: 6.2mm • 导线尺寸 (UL): 28-12AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 20A		图 16 - UK 5-HESI • 接线座宽度: 8.2mm • 导线尺寸 (UL): 24-8AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 6.3A	
图 17 - UKK 5-HESI • 接线座宽度: 8.2mm • 导线尺寸 (UL): 24-8AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 30A		图 18 - UK 6.3-HESI • 接线座宽度: 10.2mm • 导线尺寸 (UL): 26-8AWG • 认可电压 (UL): 600V • 认可电流 (UL): 25A					

接线座

图	系列	Digi-Key 零件编号	1	10	制造商 零件编号
1	MT 1.5	277-1506-ND	2.16	1.86	3100305
2	MTTB 1.5	277-1483-ND	5.27	4.52	1414129
3	MBK 3/E-Z	277-1481-ND	2.63	2.25	1413036
4	MBK 5/E-Z	277-1480-ND	2.53	2.17	1402940
5	UK 1.5 N	277-1504-ND	1.96	1.68	3005837
6	UK 2.5 N	277-1499-ND	1.88	1.61	3003347
7	UK 5 N	277-1501-ND	1.90	1.63	3004362
8	UK 6 N	277-1502-ND	2.58	2.21	3004524
9	UK 10 N	277-1503-ND	3.39	2.90	3005073
10	UKK 5	277-1491-ND	5.17	4.43	2774017
	UKK 5-TG	277-1563-ND	12.70	10.88	3007042
11	SLKK 5	277-1521-ND	10.02	8.59	0461018
12	DIK 1.5	277-1543-ND	5.32	4.56	2715966
13	DIKD 1.5	277-1544-ND	9.27	7.94	2715979
	DIKD 1.5-TG	277-1564-ND	9.70	8.31	2774237
	DIKD 1.5-2D	277-1565-ND	11.35	9.72	27716512
14	UDK 4	277-1576-ND	4.25	3.64	2775016
	UDK 4-TG	277-1554-ND	4.85	4.16	2777014
15	UK 4-TG	277-1556-ND	4.79	4.10	2812018
16	UK 5-HESI	277-1557-ND	7.87	6.75	3004100
	UK 5-HESILA 250	277-1558-ND	12.17	10.43	3004142
16	UK 5-HESI 24	277-1559-ND	12.17	10.43	3004126
	UKK 5-HESI (5x20)	277-1569-ND	14.89	13.70	3007204
	UKK 5-HESI (6.3x32)	277-1570-ND	15.59	14.35	3007217
	UKK 5-HESILA 250 (5x20)	277-1571-ND	22.21	20.44	0711632
	UKK 5-HESI 24 (6.3x32)	277-1572-ND	22.26	20.48	0711632
17	UKK 5-HESILA 250 (6.3x32)	277-1573-ND	23.15	21.30	0711616
	UKK 5-HESI 24 (5x20)	277-1574-ND	20.99	19.32	3026654
	UK 6.3-HESI	277-1560-ND	9.81	8.40	3004171
18	UK 6.3-HESI 24	277-1561-ND	12.15	11.18	3004265
	UK 6.3-HESILA 250	277-1562-ND	12.15	11.18	3004249

配件

标记条: U=未印刷 P=印刷

图	系列	Digi-Key 零件编号	接地块	端盖	间距盖	间距板	隔板	隔离桥杆	隔离条	固定桥	标记 插入 桥	带 U P	记号笔	螺丝刀	端架	DIN 轨道
1	MT 1.5	277-1506-ND	277-1507-ND	277-1508-ND	—	—	—	—	—	277-1494-ND	—	A B	277-1474-ND	277-1477-ND	277-1485-ND	277-1509-ND
2	MTTB 1.5	277-1483-ND	—	277-1495-ND	277-1496-ND	277-1497-ND	—	—	—	277-1494-ND	—	A B	277-1474-ND	277-1477-ND	277-1485-ND	277-1509-ND
3	MBK 3/E-Z	277-1481-ND	277-1482-ND	277-1484-ND	—	—	—	—	—	277-1494-ND	—	D H L	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1485-ND	277-1509-ND
4	MBK 5/E-Z	277-1480-ND	277-1520-ND	277-1484-ND	—	—	—	—	—	277-1514-ND	277-1511-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1485-ND	277-1509-ND
5	UK 1.5 N	277-1504-ND	277-1505-ND	277-1493-ND	—	—	—	—	—	277-1494-ND	—	C P Q	277-1474-ND	277-1477-ND	277-1523-ND	277-1510-ND
6	UK 2.5 N	277-1499-ND	277-1517-ND	277-1493-ND	—	—	—	—	—	277-1488-ND	277-1486-ND	D H L	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1523-ND	277-1510-ND
7	UK 5 N	277-1501-ND	277-1518-ND	277-1498-ND	—	—	—	—	—	277-1514-ND	277-1511-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1523-ND	277-1510-ND
8	UK 6 N	277-1502-ND	277-1519-ND	277-1498-ND	—	—	—	—	—	277-1515-ND	277-1512-ND	F J N	277-1474-ND	277-1479-ND	277-1523-ND	277-1510-ND
9	UK 10 N	277-1503-ND	277-1500-ND	277-1498-ND	—	—	—	—	—	277-1516-ND	277-1513-ND	G K O	277-1474-ND	277-1479-ND	277-1523-ND	277-1510-ND
10	UKK 5	277-1491-ND	277-1492-ND	277-1487-ND	277-1490-ND	277-1489-ND	—	—	—	277-1514-ND	277-1511-ND	E I M	277-1474-ND	—	277-1523-ND	277-1510-ND
	UKK 5-TG	277-1563-ND	—	—	—	—	—	—	277-1550-ND	277-1549-ND	—	—	—	—	—	—
11	SLKK 5	277-1521-ND	—	277-1487-ND	277-1490-ND	277-1489-ND	—	—	—	277-1514-ND	277-1511-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1523-ND	277-1510-ND
12	DIK 1.5	277-1543-ND	—	—	—	—	277-1540-ND	—	—	277-1514-ND	277-1546-ND 277-1547-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
13	DIKD 1.5	277-1544-ND	—	—	—	—	277-1541-ND	—	—	277-1514-ND	277-1546-ND 277-1547-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
	DIKD 1.5-TG	277-1564-ND	—	—	—	—	277-1541-ND	—	—	277-1514-ND	277-1546-ND 277-1547-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
	DIKD 1.5-2D	277-1565-ND	—	—	—	—	277-1541-ND	—	—	277-1514-ND	277-1546-ND 277-1547-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
14	UDK 4	277-1576-ND	—	277-1545-ND	—	—	—	—	277-1550-ND	277-1549-ND	277-1514-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
	UDK 4-TG	277-1554-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	277-1511-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
15	UK 4-TG	277-1556-ND	—	277-1498-ND	—	—	277-1542-ND	—	—	—	277-1511-ND	E I M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
16	UK 5-HESI	277-1557-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UK 5-HESILA 250	277-1558-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	277-1548-ND	F J N	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
	UK 5-HESI 24	277-1559-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UKK 5-HESI (5x20)	277-1569-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UKK 5-HESI (6.3x32)	277-1570-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	UKK 5-HESILA 250 (5x20)	277-1571-ND	—	—	—	—	—	—	—	277-1568-ND	—	F J N	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
	UKK 5-HESI 24 (6.3x32)	277-1572-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UKK 5-HESILA 250 (6.3x32)	277-1573-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UKK 5-HESI 24 (5x20)	277-1574-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	UK 6.3-HESI	277-1560-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UK 6.3-HESI 24	277-1561-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	277-1513-ND	G K O	277-1474-ND	277-1479-ND	—	—
	UK 6.3-HESILA 250	277-1562-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(转下页)

A

接地块 地线接至 DIN 轨道 	端盖 覆盖接线座开口端 2层 1层	间距盖 覆盖 2 层接线座开口端和补偿水平偏移 	间距板 补偿 2 层接线座闭合端水平偏移 	固定桥 用于接线座之间在端子中心桥接孔内的交叉连接, 10 个位置, 可分 	插入桥 用于接线座之间在引线入口孔内的交叉连接, 10 个位置, 可分
记号笔 在未印刷的标记带上进行标记 	螺丝刀 完全绝缘叶片轴, 直叶片设计 	端架 将接线座压入 DIN 轨道 用于 15mm 宽的 DIN 轨道	 用于 35mm 宽的 DIN 轨道	DIN 轨道 带细长安装孔 宽 15mm 深 5.5mm 长 1m 宽 35mm 深 7.5mm 长 1m	
标记条 未印刷或印刷, 标记端接点 (所示未印刷) 未印刷 印刷	ZBFM 型 	ZB 类型 	保险丝插头 插入保险丝盒的保险丝插头 5x20mm, 颜色: 黑色, 带 LED/灯光指示灯 用于 TG 保险丝支架 20.90		

说明, 宽度	Digi-Key 零件编号	单价			Phoenix Contact 零件编号
		1	10	100	
接地块					
MT 1.5-PE, 4.2mm	277-1507-ND	6.76	5.79	4.98	3100318
MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm	277-1482-ND	6.07	5.20	4.48	1413117
MBK 5/E-Z-PE, 6.2mm	277-1520-ND	6.55	5.61	4.83	0452043
USLKG 1.5 N, 4.2mm	277-1505-ND	15.07	12.91	11.10	3005853
USLKG 2.5 N, 5.2mm	277-1517-ND	7.65	6.55	5.64	0441119
USLKG 5, 6.2mm	277-1518-ND	7.30	6.25	5.38	0441504
USLKG 6 N, 8.2mm	277-1519-ND	8.22	7.05	6.06	0442079
USLKG 10 N, 10.2mm	277-1500-ND	8.94	7.66	6.58	3003923
UKK 5-PE, 6.2mm	277-1492-ND	12.56	11.56	10.18	2774211
端盖					
D-MT 1.5	277-1508-ND	.64	.55	.47	3100321
D-MTTB 1.5	277-1495-ND	1.01	.87	.75	3002865
D-MBK/E	277-1484-ND	.78	.67	.58	1415021
D-UK 2.5	277-1493-ND	1.04	.89	.77	3001022
D-UK 4/10	277-1498-ND	1.06	.91	.79	3003020
D-UKK 3/5	277-1487-ND	1.61	1.38	1.19	2777024
D-UDK RELG	277-1545-ND	1.13	.97	.83	2777027
D-UDK 4	277-1577-ND	1.46	1.26	1.08	2775113
间距盖					
DG-MTTB 1.5, 2mm	277-1496-ND	1.21	1.04	.90	3002678
DG-UKK 3/5, 2.5mm	277-1490-ND	1.74	1.49	1.28	2770817
间距板					
DP-MTTB 1.5, 2mm	277-1497-ND	1.13	.97	.83	3002681
DP-UKK 3/5, 2.5mm	277-1489-ND	1.19	1.02	.88	2770794
固定桥					
FBRN 10-4 N	277-1494-ND	6.37	5.54	4.71	3001624
FBR1 10-5 N	277-1488-ND	8.82	7.67	6.52	2770642
FBR1 10-8 N	277-1568-ND	9.35	8.13	6.92	2772080
FBI 10-6	277-1514-ND	7.30	6.35	5.40	0203250
FBI 10-8	277-1515-ND	8.79	7.64	6.50	0203263
FBI 10-10	277-1516-ND	11.40	9.91	8.43	0203276
隔板					
DIK 2mm	277-1540-ND	1.58	1.35	1.16	1413272

说明, 宽度	Digi-Key 零件编号	单价			Phoenix Contact 零件编号
		1	10	100	
DIKD 2mm	277-1541-ND	1.74	1.49	1.28	1413285
UK 1.5mm	277-1542-ND	1.23	1.05	.91	3003224
隔离桥杆					
用于 1302338	277-1550-ND	5.85	5.09	4.33	0301505
隔离电桥条					
用于 0301505	277-1549-ND	.55	.50	.41	1302338
插入桥					
EBL 10-5	277-1486-ND	2.62	2.28	1.94	2303132
EB 10-6	277-1511-ND	4.20	3.65	3.11	0201139
EB 10-8	277-1512-ND	5.20	4.52	3.85	0202138
EBS 10-8	277-1548-ND	5.01	4.36	3.71	3118135
EB 10-10	277-1513-ND	6.96	6.05	5.15	0203137
EB 56-18	277-1566-ND	53.31	49.05	43.19	3009299
EB 56-18/L1-L2-L3	277-1567-ND	153.20	140.95	124.10	3009367
EB 80-DIK BU	277-1546-ND	41.25	37.95	33.42	2715940
EB 80-DIK RD	277-1547-ND	41.25	37.95	33.42	2715953
记号笔					
标记笔, 黑色	277-1474-ND	11.54	10.62	9.35	1051993
螺丝刀					
SZS 0.4 x 2.5	277-1477-ND	9.99	9.20	8.10	1205037
SZS 0.6 x 3.5	277-1478-ND	9.99	9.20	8.10	1205053
SZS 1.0 x 4.0	277-1479-ND	15.09	13.89	12.23	1205066
端架					
E/MK 1, 6mm	277-1485-ND	1.09	.98	.81	1421659
E/NS 35 N, 9.5mm	277-1523-ND	1.31	1.13	.97	0800686
DIN 轨道					
NS 15 PERF 1 表盘	277-1509-ND	8.33	7.67	6.75	5602099
NS 35/7.5 PERF 1 表盘	277-1510-ND	8.28	7.62	7.29	5602100
保险丝插头					
ST-SILA 250-UK 4	277-1551-ND	10.51	9.00	7.74	0921053
ST-SILED 24-UK 4	277-1552-ND	11.48	10.57	9.30	0921037
ST-SI-UK 4	277-1553-ND	3.86	3.31	2.85	0921011

样式	说明	Digi-Key 零件编号	单价			Phoenix Contact 零件编号
			1	10	100	
标记带						
A	ZBFM 4/WH: 未印刷 - 未印刷, 标记 100 端接点	277-1524-ND	8.12	7.06	6.01	0803579
B	ZBFM 4/WH: LGS: 1-100 - 预先印刷 1-100, 标记 100 端接点	277-1522-ND	12.70	11.04	9.39	0800268
A	ZBFM 8/WH: 未印刷	277-1575-ND	9.04	7.86	6.69	0800734
C	ZB 4: 未印刷 - 未印刷, 标记 10 端接点	277-1525-ND	1.50	1.30	1.11	0805001
D	ZB 5: 未印刷 - 未印刷, 标记 10 端接点	277-1472-ND	.84	.73	.63	1050004
E	ZB 6: 未印刷 - 未印刷, 标记 10 端接点	277-1473-ND	.84	.73	.63	1051003
F	ZB 8: 未印刷 - 未印刷, 标记 10 端接点	277-1475-ND	.92	.80	.68	1052002
G	ZB 10: 未印刷 - 未印刷, 标记 10 端接点	277-1476-ND	1.40	1.22	1.04	1053001
H	ZB 5, LGS: 1-10 - 预先印刷 1-10, 标记 10 端接点	277-1528-ND	1.30	1.13	.97	1050017:0001
I	ZB 6, LGS: 1-10 - 预先印刷 1-10, 标记 10 端接点	277-1530-ND	1.30	1.13	.97	1051016:0001
J	ZB 8, LGS: 1-10 - 预先印刷 1-10, 标记 10 端接点	277-1532-ND	1.99	1.73	1.48	1052015:0001
K	ZB 10, LGS: 1-10 - 预先印刷 1-10, 标记 10 端接点	277-1534-ND	2.02	1.76	1.50	1053014:0001
L	ZB 5, LGS: 11-20 - 预先印刷 11-20, 标记 10 端接点	277-1529-ND	1.30	1.13	.97	1050017:0011
M	ZB 6, LGS: 11-20 - 预先印刷 11-20, 标记 10 端接点	277-1531-ND	1.30	1.13	.97	1051016:0011
N	ZB 8, LGS: 11-20 - 预先印刷 11-20, 标记 10 端接点	277-1533-ND	1.99	1.73	1.48	1052015:0011
O	ZB 10, LGS: 11-20 - 预先印刷 11-20, 标记 10 端接点	277-1535-ND	2.02	1.76	1.50	1053014:0011
P	ZB 4, QR: 1-10 - 预先印刷 1-10, 标记 10 端接点	277-1526-ND	2.05	1.78	1.52	0805807:0001
Q	ZB 4, QR: 11-20 - 预先印刷 11-20, 标记 10 端接点	277-1527-ND	2.05	1.78	1.52	0805807:0011

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)