

freescale Microprocessor			微处理器		
Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	单价★ 25	100
MC68MH360ZP25-L-ND	32 位 QUICC™ 微处理器	357-PBGA	67.94	55.01	53.23
MC812A4CPVE8-ND	16 位微处理器*	112-LQFP	20.64	18.95	17.29

freescale Microprocessor			接口		
Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	单价★ 25	100
MC44BC375UAEF-ND	PLL 调谐 VHF 音频/视频集成调制器 IC*	PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator IC*	16-SOIC	2.25	1.38 1.19
MC44BC375UAEFR2CT-ND	PLL 调谐 VHF 音频/视频集成调制器 IC*	PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator IC*	16-SOIC	2.25	1.56 1.41
MC44BC375UAEFR2TR-ND	PLL 调谐 VHF 音频/视频集成调制器 IC*	PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator IC*	16-SOIC	3120.00/2,500	
MC44BC375UEF-ND	PLL 调谐 VHF 音频/视频集成调制器 IC*	PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator IC*	16-SOIC	1.56	1.33 1.17
MC44BC375UEFR2CT-ND	PLL 调谐 VHF 音频/视频集成调制器 IC*	PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator IC*	16-SOIC	2.25	1.38 1.19
MC44BC375UEFR2TR-ND	PLL 调谐 VHF 音频/视频集成调制器 IC*	PLL Tuned VHF Audio/Video High Integration Modulator IC*	16-SOIC	2531.10/2,500	
MC44BS373CAEF-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	3.80	2.44 2.21
MC44BS373CAEFR2CT-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	3.80	2.44 2.21
MC44BS373CAEFR2TR-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	4932.40/2,500	
MC44BS374CAEF-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	2.56	2.18 1.92
MC44BS374CAEFR2CT-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	3.20	2.56 2.31
MC44BS374CAEFR2TR-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	4019.20/2,500	
MC44BS374T1AEF-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	3.63	2.33 2.10
MC44BS374T1AEFR2CT-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	3.63	2.33 2.10
MC44BS374T1AEFR2TR-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	4553.00/2,500	
MC44BS374T1EF-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	3.63	2.33 2.10
MC44BS374T1EFR2CT-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	3.63	2.33 2.10
MC44BS374T1EFR2TR-ND	PLL 调谐 UHF 和 VHF 音频/视频集成调制器*	PLL Tuned UHF and VHF Audio/Video High Integration Modulator*	16-SOIC	4553.00/2,500	
MC33199DCT-ND	ISO9141 串行链路驱动器	ISO9141 Serial Ink Driver	14-SOIC	2.83	1.73 1.49

freescale Microprocessor			RF/IF 产品		
Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	单价★ 25	100
频率转换					
MC13770F0CT-ND	RF LNA 下转换器	RF LNA Down Converter	12-QFN	5.75	3.49 3.34
接收器/发射器					
MC33493ADTBE-ND	PLL 调谐 UHF 发射器, 315-434 MHz 和 868-928 MHz*	PLL Tuned UHF Transmitter, 315-434MHz and 868-928MHz*	14-TSSOP	1.63	.85 .77
MC33493DTE-ND	PLL 调谐 UHF 发射器, 315-434 MHz 和 868-928 MHz*	PLL Tuned UHF Transmitter, 315-434MHz and 868-928MHz*	14-TSSOP	1.66	.87 .79
MC33591FTA-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	4.73	2.87 2.74
MC33591FTAE-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz*	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz*	24-LQFP	3.55	2.28 2.06
MC33591FTAER2-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz*	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz*	24-LQFP	4292.00/2,000	
MC33591FTAR2CT-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	4.98	3.02 2.89
MC33591FTAR2TR-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	4998.00/2,000	
MC33592FTA-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	4.73	2.87 2.74
MC33592FTAE-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz*	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz*	24-LQFP	3.55	2.28 2.06
MC33592FTAER2-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz*	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz*	24-LQFP	4292.00/2,000	
MC33592FTAR2CT-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	4.98	3.02 2.89
MC33592FTAR2TR-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	4998.00/2,000	
MC33594FTA-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	5.75	3.49 3.34
MC33594FTAER2CT-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz*	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz*	24-LQFP	4.50	2.89 2.61
MC33594FTAER2TR-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz*	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz*	24-LQFP	5184.00/2,000	
MC33594FTAR2CT-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	6.00	3.64 3.48
MC33594FTAR2TR-ND	PLL 调谐 UHF 接收器, 315, 434MHz	PLL Tuned UHF Receiver, 315, 434MHz	24-LQFP	6028.00/2,000	
MC33596FCE-ND	用于数据传输的 PLL 调谐 UHF 接收器*	PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications*	32-QFN	3.43	2.41 2.20
MC33596FJE-ND	用于数据传输的 PLL 调谐 UHF 接收器*	PLL Tuned UHF Receiver for Data Transfer Applications*	32-LQFP	2.74	2.52 2.30
MC33696FCE-ND	用于数据传输的 PLL 调谐 UHF 收发器*	PLL Tuned UHF Transceiver for Data Transfer Applications*	32-QFN	3.68	2.59 2.36
MC33696FJE-ND	用于数据传输的 PLL 调谐 UHF 收发器*	PLL Tuned UHF Transceiver for Data Transfer Applications*	32-LQFP	3.88	2.73 2.49

freescale Microprocessor			烟感器		
Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	单价★ 25	100
MC14467P1-ND	电离型烟雾探测器	Ionization Smoke Detector	16-Dip	1.47	.90 .78
MC145010DW-ND	带 I/O 的光电烟雾探测器 IC	Photoelectric Smoke Detector IC with I/O	16-SOIC	2.53	1.62 1.47
MC145012DW-ND	带 I/O 的光电烟雾探测器 IC	Photoelectric Smoke Detector IC with I/O	16-SOIC	2.58	1.66 1.50
MC145012ED-ND	带 I/O 的光电烟雾探测器 IC*	Photoelectric Smoke Detector IC with I/O*	16-Dip	2.53	1.62 1.47
MC2145010EG-ND	带 I/O 的光电烟雾探测器 IC*	Photoelectric Smoke Detector IC with I/O*	16-SOIC	2.53	1.62 1.47
MC2145012EG-ND	带 I/O 的光电烟雾探测器 IC*	Photoelectric Smoke Detector IC with I/O*	16-SOIC	2.50	1.61 1.45

freescale Microprocessor			电信		
Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	单价★ 25	100
MC145484DT-ND	5V PCM 编解码器滤波器	5V PCM Codec-Filter	20-TSSOP	3.38	2.17 1.96
MC145484SDCT-ND	5V PCM 编解码器滤波器	5V PCM Codec-Filter	20-SSOP	3.50	2.25 2.03
MC233390EF-ND	B 类串行收发器*	Class B Serial Transceiver*	8-SOIC	2.89	1.76 1.52

\* 符合 RoHS 规范要求

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 689