

NXP Semiconductors

射頻 IC (接上页)
符合 RoHS 规范要求

NXP 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
FM IC						
SA602AD/01-T	568-1200-1-ND	双平衡混频器/振荡器	8-SOIC	2.25	1.80	1.35
SA602AD/01-T	568-1200-2-ND	双平衡混频器/振荡器	8-SOIC	2880.00/2,500		
SA602AN/01	568-1201-5-ND	双平衡混频器/振荡器	8-Dip	2.25	1.80	1.35
SA606D/01	568-3575-5-ND	混频器 FM IF 系统	20-SOIC	4.83	3.87	3.01
SA615DK/01	568-3576-5-ND	混频器 FM IF 系统	20-SSOP	4.38	3.51	2.73
RFID						
PCF7936ASM	568-1195-5-ND	安全转发器、HITAG 2	Stick	3.67	2.94	2.29
SLRC41T0FED	568-1124-5-ND	I-CODE 读取器 IC	32-SOIC	7.39	5.92	4.99
TDA8029HL07BD-T	568-2233-1-ND	低功耗单卡读卡器	32-LQFP	6.80	5.45	4.60
TDA8029HL07BD-T	568-2233-2-ND	低功耗单卡读卡器	32-LQFP	8505.50/2,000		

NXP Semiconductors

实时时钟
符合 RoHS 规范要求

NXP 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
PCA8565TS-T	568-1902-1-ND	I ² C 实时时钟/日历	8-TSSOP	1.65	1.32	.99
PCA8565TS-T	568-1902-2-ND	I ² C 实时时钟/日历	8-TSSOP	2112.00/2,500		
PCF8563BS/4-T	568-4205-1-ND	实时时钟/日历	10-HVSON	1.48	1.18	.89
PCF8563BS/4-T	568-4205-2-ND	实时时钟/日历	10-HVSON	4425.00/6,000		
PCF8563PN	568-1067-5-ND	实时时钟/日历	8-Dip	1.48	1.18	.89
PCF8563TD-T	568-1068-1-ND	实时时钟/日历	8-SOIC	1.48	1.18	.89
PCF8563TD-T	568-1068-2-ND	实时时钟/日历	8-SOIC	1888.00/2,500		
PCF8583PN	568-1084-5-ND	带 240x8 位 RAM 的实时时钟/日历	8-Dip	2.81	2.25	1.75
PCF8583TD-T	568-1085-1-ND	带 240x8 位 RAM 的实时时钟/日历	8-SOIC	2.25	1.80	1.35
PCF8583TD-T	568-1085-2-ND	带 240x8 位 RAM 的实时时钟/日历	8-SOIC	1170.00/1,000		
PCF8593N	568-1089-5-ND	低功耗实时时钟/日历	8-Dip	3.08	2.47	1.92
PCF8593TD-T	568-1090-1-ND	低功耗实时时钟/日历	8-SOIC	2.37	1.90	1.48
PCF8593TD-T	568-1090-2-ND	低功耗实时时钟/日历	8-SOIC	3315.69/2,500		

NXP Semiconductors

信号控制器
符合 RoHS 规范要求

NXP 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
音频处理器/编解码器						
SAF7113HB	568-1319-ND	9 位视频输入处理器	44-QFP	20.53	19.16	17.79
TEA6320D	568-1148-5-ND	声音衰减器控制电路	32-SOIC	4.66	3.73	2.90
UCB1400BE-T	568-1323-1-ND	带触摸屏控制器的音频编解码器	48-LQFP	5.40	4.32	3.65
UCB1400BE-T	568-1323-2-ND	带触摸屏控制器的音频编解码器	48-LQFP	6750.00/2,000		
UDA1338HB	568-3447-ND	多通道音频编解码器/解调器	44-PQFP	7.03	5.63	4.75
UDA1341TSDB	568-1154-5-ND	用于 MiniDisc 家用立体声音响的经济型音频编解码器	28-SSOP	6.07	4.86	4.10
UDA1342TSDB	568-1155-5-ND	音频编解码器	28-SSOP	6.07	4.86	4.10
UDA1344TSDB	568-1156-5-ND	带 DSP 的低功耗立体声音频编解码器	28-SSOP	5.58	4.47	3.48
UDA1345TSDB	568-1157-5-ND	经济型音频编解码器	28-SSOP	3.29	2.64	2.05
UDA1361TSDK	568-1158-5-ND	96kHz 采样 24 位立体声音频模数转换器	16-SSOP	3.26	2.61	2.03
UDA1384H	568-3450-ND	多通道音频编解码器/解调器	44-QFP	5.10	4.09	3.45
媒体处理器						
PNX1300EH/G	568-1292-ND	2.5V 143MHz 可编程	292-HBGA	25.26	23.58	21.90
PNX1301EH/G	568-1293-ND	2.5V 180MHz 可编程	292-HBGA	23.68	22.11	20.53
PNX1302EH/G	568-1294-ND	2.5V 200MHz 可编程	292-HBGA	28.42	26.53	24.64
PNX1311EH/G	568-1295-ND	2.2V 166MHz 可编程	292-HBGA	28.42	26.53	24.64
PNX1500E/G	568-1296-ND	1.2V 240MHz 音频/视频/图形系统	456-BGA	30.63	28.59	26.55
PNX1501E/G	568-1297-ND	1.2V 266MHz 音频/视频/图形系统	456-BGA	32.93	30.74	28.54
PNX1502E/G	568-1298-ND	1.3V 300MHz 音频/视频/图形系统	456-BGA	38.29	35.74	33.19

NXP Semiconductors

专用 IC
符合 RoHS 规范要求

NXP 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
KMA200 T/R	568-4286-1-ND	可编程角度传感器	SOT-637	12.31	11.09	9.83
KMA200 T/R	568-4286-2-ND	可编程角度传感器	SOT-637	16421.08/1,800		
KMZ10B	568-3555-ND	磁场传感器	SOT-195	4.93	3.95	3.08
KMZ51 T/R	568-2425-1-ND	磁场传感器	8-SOIC	4.67	3.74	2.91
KMZ51 T/R	568-2425-2-ND	磁场传感器	8-SOIC	2648.94/1,000		
KMZ52 /T3	568-2426-1-ND	磁场传感器	16-SOIC	7.39	5.91	4.99
KMZ52 /T3	568-2426-2-ND	磁场传感器	16-SOIC	11449.85/2,500		
NE57814DD-T	568-2332-1-ND	DDR 存储器端子	8-HSO	1.37	1.10	.83
NE57814DD-T	568-2332-2-ND	DDR 存储器端子	8-HSO	1751.68/2,500		
TDA6500TDDR-T	568-3589-1-ND	5V 混频器/振荡器和合成器	32-TSSOP	2.25	1.80	1.35
TZA3047BVHW-S	568-1189-ND	30Mbps 至 1.25Gbps 激光驱动器	32-HBCC	8.35	7.52	6.67

NXP Semiconductors

温度传感器
符合 RoHS 规范要求

NXP 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
				1	25	100
KTY81/110	568-1003-ND	硅制温度传感器	SOD-70	1.36	1.09	.82
KTY81/121	568-3249-ND	硅制温度传感器	SOD-70	1.36	1.09	.82
KTY81/210	568-3250-ND	硅制温度传感器	SOD-70	1.36	1.09	.82
KTY81/220	568-3251-ND	硅制温度传感器	SOD-70	1.39	1.16	.93
KTY81/222	568-3252-ND	硅制温度传感器	SOD-70	1.36	1.09	.82
KTY83/110 T/R	568-3253-1-ND	硅制温度传感器	DO-34	1.47	1.23	.98
KTY83/110 T/R	568-3253-2-ND	硅制温度传感器	DO-34	6110.00/10,000		
KTY83/122 T/R	568-3248-1-ND	硅制温度传感器	DO-34	1.47	1.23	.98
KTY83/122 T/R	568-3248-2-ND	硅制温度传感器	DO-34	6110.00/10,000		
KTY84/130 T/R	568-3254-1-ND	硅制温度传感器	DO-34	1.70	1.36	1.02
KTY84/130 T/R	568-3254-2-ND	硅制温度传感器	DO-34	8316.53/10,000		
LM75AD	568-4226-5-ND	数字温度传感器和热监视器	8-SOIC	.75	.63	.50
LM75ADP-T	568-4227-1-ND	数字温度传感器和热监视器	8-TSSOP	.75	.63	.50
LM75ADP-T	568-4227-2-ND	数字温度传感器和热监视器	8-TSSOP	812.50/2,500		
NE1617ADS/G	568-1899-ND	用于微处理器系统的温度监控器	16-SSOP	1.75	1.40	1.05
NE1619DS	568-4228-5-ND	HECETA4 温度和电压监控器	16-SSOP	2.00	1.60	1.20
SA56004AD	568-3329-5-ND	数字温度传感器	8-SOIC	.90	.75	.60
SA56004ADP-T	568-3330-1-ND	数字温度传感器	8-TSSOP	.90	.75	.60
SA56004ADP-T	568-3330-2-ND	数字温度传感器	8-TSSOP	975.00/2,500		
SA56004BD	568-3331-5-ND	数字温度传感器	8-SOIC	.90	.75	.60

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 723