

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100
IEEE1394						
TSB12LV01BIPZTEP	296-18175-ND	IEEE 1394-1995 高速串行总线链路层控制器	IEEE 1394-1995 High Speed, Serial Bus Link Layer Controller	100-PQFP	17.87	16.68
TSB12LV01BPZT	296-11062-ND	高性能链路层	High Performance Link Layer	100-TQFP	14.88	13.40
TSB12LV26PZT	296-11065-ND	开放主机控制器	Open Host Controller	100-TQFP	7.96	6.37
TSB12LV32IPZ	296-11066-ND	通用链路层控制器	General Purpose Link Layer Controller	100-LQFP	9.55	8.60
TSB12LV32PZ	296-11067-ND	通用链路层控制器	General Purp. Link Layer Controller	100-LQFP	8.61	7.76
TSB14AA1AIPFB	296-15048-ND	3.3V IEEE 1394-1995 底板物理层	3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY	48-TQFP	12.18	10.97
TSB14AA1APFB	296-14214-5-ND	3.3V IEEE 1394-1995 底板物理层	3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY	48-TQFP	8.41	7.58
TSB14AA1TPFB	296-13421-ND	3.3V IEEE 1394-1995 底板物理层	3.3V IEEE 1394-1995 Backplane PHY	48-TQFP	10.83	9.75
TSB15LV01IPFC	296-15678-ND	高性能链路层	High Performance Link Layer	80-TQFP	9.06	7.25
TSB41AB1G0E	296-15735-ND	单端口线缆收发器/判定器	One-Port Cable Transceiver/Arbiter	80-VFBGA	3.38	2.70
TSB41AB1PAP	296-11074-ND	单端口线缆收发器/判定器	One-Port Cable Transceiver/Arbiter	64-HTQFP	3.38	2.70
TSB41AB1PHH	296-11075-ND	单端口线缆收发器/判定器	One-Port Cable Transceiver/Arbiter	48-HTQFP	3.38	2.70
TSB41AB2P	296-11076-ND	双端口线缆收发器/判定器	Two-Port Cable Transceiver/Arbiter	64-HTQFP	4.16	3.33
TSB41AB1ZQE-64	296-19564-ND	IEEE 1394a-2000 单端口线缆收发器/判定器	IEEE 1394a-2000 One-Port Cable Transceiver/Arbiter	64-BGA	3.38	2.70
TSB41AB3IPFP	296-13422-ND	IEEE 1394a-2000 三端口线缆收发器/判定器	IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable Transceiver/Arbiter	80-HTQFP	6.00	5.28
TSB41AB3PFP	296-11077-ND	IEEE 1394a-2000 三端口线缆收发器/判定器	IEEE 1394a-2000 Three-Port Cable Transceiver/Arbiter	80-HTQFP	6.00	4.80
TSB41BA3ATPFP	296-18178-ND	IEEE 1394b 三端口线缆收发器/判定器	IEEE 1394b Three-Port Cable Transceiver/Arbiter	80-HTQFP	17.45	16.29
TSB41BA3BFP	296-19370-ND	IEEE 1394b 三端口线缆收发器/判定器	IEEE 1394b Three-Port Cable Transceiver/Arbiter	80-HTQFP	10.83	9.75
TSB41LV04APFP	296-11078-ND	四端口线缆收发器/判定器	Four-Port Cable Transceiver/Arbiter	80-HTQFP	10.83	9.75
TSB41LV06APZP	296-11079-ND	六端口线缆收发器/判定器	Six-Port Cable Transceiver/Arbiter	100-HTQFP	10.66	9.60
TSB42AC3PZT	296-16948-ND	1394 链路层控制器	1394 Link Layer Controller	100-TQFP	10.83	9.75
TSB43AB21AIPDTEP	296-18179-ND	集成 1394a-2000 OHCI 物理层/链路层控制器	Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller	128-TQFP	8.20	6.56
TSB43AB21APDT	296-12898-ND	物理层/链路层控制器	PHY/Link-Layer Controller	128-TQFP	6.84	5.48
TSB43AB22APDT	296-12569-ND	1394a 链路层控制器	1394a Link Layer Controller	128-TQFP	6.50	5.20
TSB43AB23IPDTEP	296-19531-ND	集成 1394a-2000 OHCI 物理层/链路层控制器	Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link Layer Controller	128-TQFP	9.70	7.76
TSB43AB23PDT	296-12408-ND	IEEE 1394 控制器	IEEE-1394 Controller	128-TQFP	8.08	6.47
TSB43AB23PDGTG4	296-18073-ND	IEEE 1394a-2000 OHCI 物理层/链路层控制器	IEEE 1394a-2000 OHCI PHY/Link Layer Controller	128-TQFP	8.08	6.47
TSB43AB23PGE	296-14328-ND	OHCI 物理层/链路层控制器	OHCI PHY/Link Layer Controller	144-LQFP	8.08	6.47
TSB43CB43APGF	296-14329-ND	带信号流控制器的 iCeLynx-Micro™	iCeLynx-Micro™ with Streaming Audio	176-LQFP	16.24	14.63
TSB81BA3DPFP	296-19901-ND	IEEE 1394b 三端口线缆收发器/判定器	IEEE 1394b Three-Port Cable Transceiver/Arbiter	80-HTQFP	9.25	8.33
TSB81BA3PFP	296-14215-5-ND	IEEE 1394b 三端口线缆收发器/判定器	IEEE 1394b Three-Port Cable Transceiver/Arbiter	80-HTQFP	9.25	8.33
TSB82AA2IPGEEP	296-18180-ND	OHCI-Lynx 1394b 链路层控制器	OHCI-Lynx 1394b Link Layer Controller	144-LQFP	14.81	13.34
TSB82AA2PGE	296-14445-ND	OHCI-Lynx 1394b 链路层控制器	OHCI-Lynx 1394b Link Layer Controller	144-LQFP	11.11	10.01
PCI						
PCI1510GGU	296-12730-ND	单槽 CardBus 控制器	Single Slot CardBus Controller	144-BGA	6.16	4.93
PCI1510PGE	296-12731-ND	单槽 CardBus 控制器	Single Slot CardBus Controller	144-LQFP	6.16	4.93
PCI1510ZGU	296-15728-ND	单槽 CardBus 控制器	Single Slot CardBus Controller	144-PBGA	6.16	4.93
PCI1520GKH	296-12279-5-ND	PCI 至 CardBus 控制器	PCI-to-CardBus Controller	209-BGA	7.44	5.96
PCI1520IGHK	296-16944-ND	PCI 至 CardBus 控制器	PCI-to-CardBus Controller	208-BGA	8.20	6.56
PCI1520IPDV	296-16945-ND	PCI 至 CardBus 控制器	PCI-to-CardBus Controller	208-LQFP	8.20	6.56
PCI1520IPDVEP	296-19772-ND	PCI 至 CardBus 控制器	PCI-to-CardBus Controller	208-LQFP	9.11	8.21
PCI1520PDV	296-12280-5-ND	PCI 至 CardBus 控制器	PCI-to-CardBus Controller	208-LQFP	7.44	5.96
PCI1520ZHK	296-16918-ND	PCI 至 CardBus 控制器	PCI-to-CardBus Controller	209-BGA	7.44	5.96
PCI2040GGU	296-9633-5-ND	PCI 至 DSP 桥控制器	PCI-to-DSP Bridge Controller	144-BGA	15.83	14.77
PCI2040PGE	296-9634-ND	PCI 至 DSP 桥控制器	PCI-to-DSP Bridge Controller	144-LQFP	15.83	14.77
PCI2050BGHK	296-15213-ND	32 位 66MHz PCI 至 PCI 桥	32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge	257-BGA	15.83	14.25
PCI2050BPOV	296-14347-ND	32 位 66MHz PCI 至 PCI 桥	32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge	208-LQFP	15.83	14.25
PCI2050BPPM	296-15344-ND	32 位 66MHz PCI 至 PCI 桥	32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge	208-OPF	15.83	14.25
PCI2050BZHK	296-21638-ND	32 位 66MHz PCI 至 PCI 桥	32-Bit, 66MHz PCI-to-PCI Bridge	257-BGA	15.83	14.25
PCI2060ZHK	296-19316-ND	PCI 至 PCI 桥	PCI-to-PCI Bridge	257-PBGA	15.83	14.25
PCI2250PCM	296-9639-ND	32 位 33MHz PCI 至 PCI 桥	32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridge	160-OPF	10.16	9.15
PCI2250PGF	296-9640-ND	32 位 33MHz PCI 至 PCI 桥	32-Bit, 33MHz PCI-to-PCI Bridge	176-LQFP	10.16	9.15
PCI4510AZHK	296-17169-ND	PC 卡与集成 1394a-2000 OHCI 双端口物理层/链路层控制器	PC Card and Integrated 1394a-2000 OHCI 2-Port PHY/Link-Layer Controller	209-PBGA	11.40	10.26
PCI7621GHK	296-17307-ND	六功能 PCI 控制器	Six-Function PCI Controller	288-BGA	19.25	17.97
PCI7621ZHK	296-17308-ND	六功能 PCI 控制器	Six-Function PCI Controller	288-PBGA	19.25	17.97
TS2PCIE2212ZHR	296-20668-1-ND	PCI-Express™ 信号开关	PCI-Express™ Signal Switch	48-BGA	3.44	2.76
TS2PCIE2212ZHR	296-20668-2-ND	PCI-Express™ 信号开关	PCI-Express™ Signal Switch	48-BGA	5784.00	3,000
XIO1100GGB	296-20664-ND	X1 PCI-Express™ PHY	X1 PCI-Express™ PHY	100-BGA	11.66	10.50
XIO1100ZGB	296-20665-ND	X1 PCI-Express™ PHY	X1 PCI-Express™ PHY	100-BGA	11.66	10.50
XIO2000AGZZ	296-21213-ND	PCI-Express™ 至 PCI/PCI-X 桥	PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge	201-PBGA	14.99	13.50
XIO2000AZHH	296-21226-ND	PCI-Express™ 至 PCI/PCI-X 桥	PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge	175-PBGA	14.99	13.50
XIO2000AZZZ	296-19569-ND	PCI-Express™ 至 PCI/PCI-X 桥	PCI-Express™ to PCI/PCI-X Bridge	201-PBGA	14.99	13.50
XIO2000GZZ	296-18641-ND	PCI-Express™ 桥	PCI-Express™ Bridge	201-PBGA	22.43	20.93
XIO2000ZZZ	296-18642-ND	PCI-Express™ 桥	PCI-Express™ Bridge	201-PBGA	22.43	20.93
XIO2200AGGW	296-19617-ND	PCI-Express™ 至 PCI-Translation 桥	PCI-Express™ to PCI-Translation Bridge	176-BGA	12.50	11.25
XIO2200AZGW	296-19567-ND	PCI-Express™ 至 PCI-Translation 桥	PCI-Express™ to PCI-Translation Bridge	176-BGA	12.50	11.25
XIO2200AZHH	296-21636-ND	PCI-Express™ 至 PCI-Translation 桥	PCI-Express™ to PCI-Translation Bridge	176-BGA	12.50	11.25
XIO2200ZGW	296-19486-ND	PCI-Express™ 至 PCI-Translation 桥	PCI-Express™ to PCI-Translation Bridge	175-BGA	22.58	21.07
PECL						
TB3R1D	296-15945-5-ND	四路差分 PECL 接收器	Quad Differential PECL Receiver	16-SOIC	14.41	12.98
TB3R2D	296-15946-5-ND	四路差分 PECL 接收器	Quad Differential PECL Receiver	16-SOIC	14.41	12.98
TB5R1D	296-15947-5-ND	四路差分 PECL 接收器	Quad Differential PECL Receiver	16-SOIC	12.00	10.80
TB5R1DW	296-15948-5-ND	四路差分 PECL 接收器	Quad Differential PECL Receiver	16-SOIC	12.00	10.80
TB5R1LDW	296-17535-5-ND	四路差分 PECL 接收器	Quad Differential PECL Receiver	16-SOIC	12.00	10.80
TB5R2D	296-15949-5-ND	四路差分 PECL 接收器	Quad Differential PECL Receiver	16-SOIC	12.00	10.80
TB5R2DW	296-15950-5-ND	四路差分 PECL 接收器	Quad Differential PECL Receiver	16-SOIC	12.00	10.80
TB5T1D	296-16689-5-ND	双路差分 PECL 驱动器/接收器	Dual Diff. PECL Driver/Receiver	16-SOIC	12.00	10.80
TB5T1DW	296-16690-5-ND	双路差分 PECL 驱动器/接收器	Dual Diff. PECL Driver/Receiver	16-SOIC	12.00	10.80

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100
TLV990-13PFB	296-10737-ND	10 位 13MSPS CCD 信号处理器/数字转换器	10-Bit, 13MSPS CCD Signal Processor/Digitizer	48-TQFP	5.96	4.77
TLV990-21PFB	296-10738-ND	10 位 21MSPS CCD 模拟前端	10-Bit, 21MSPS CCD Analog Front End	48-TQFP	5.18	4.14
TLV990-28PFB	296-10739-ND	10 位 28MSPS CCD 模拟前端	10-Bit, 28MSPS CCD Analog Front End	48-TQFP	7.06	5.65
TLV990-40PFB	296-10740-ND	10 位 40MSPS CCD 模拟前端	10-Bit, 40MSPS CCD Analog Front End	48-TQFP	7.74	6.20
TSC2000IPW	TSC2000IPW-ND	可编程触摸屏控制器	Prog. Touch Screen Controller	20-TSSOP	5.29	4.23
VSP10T21PFB	296-12701-ND	视频信号处理器/数字转换器	Video Signal Processor/Digitizer	48-TQFP	7.20	5.76
VSP1221PFB	296-12296-ND	低功耗 CCD 信号处理器	LP CCD Signal Processor	48-TQFP	7.50	6.00
VSP1900DBT	296-15068-5-ND	用于数码相机的 CCD 垂直驱动器	CCD Vertical Driver for Digital Cameras	30-TSSOP	8.75	7.88
VSP2210Y	VSP2210Y-ND	10 位 20MHz 数码相机 CCD 信号处理器	10-Bit, 20MHz, Digital Camera CCD Signal Processor	48-LQFP	14.16	12.75
VSP2212Y	VSP2212Y-ND	12 位 20MHz 数码相机 CCD 信号处理器	12-Bit, 20MHz, Digital Camera CCD Signal Processor	48-LQFP	15.98	14.91
VSP2230Y	VSP2230Y-ND	10 位数码相机 CCD 信号处理器	10-Bit Digital Camera CCD Signal Processor	48-LQFP	15.23	14.21
VSP2232Y	VSP2232Y-ND	12 位数码相机 CCD 信号处理器	12-Bit Digital Camera CCD Signal Processor	48-LQFP	18.38	17.15
VSP2260Y	VSP2260Y-ND	10 位 27MHz 数码相机 CCD 信号处理器	10-Bit, 27MHz, Digital Camera CCD Signal Processor	48-LQFP	9.60	7.68
VSP2260Y2K	VSP2260YTR-ND	10 位 27MHz 数码相机 CCD 信号处理器	10-Bit, 27MHz, Digital Camera CCD Signal Processor	48-LQFP	12000.00	2,000

★ 欢迎来电咨询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 767