

Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100	
LM4951SDCT-ND	宽电压范围 1.8W 音频放大器	Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp	10-LLP	2.73	2.08	1.59
LM4951SDTR-ND	宽电压范围 1.8W 音频放大器	Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp	10-LLP	1373.40/1,000		
LM4954TLCT-ND	3W 高压音频功率放大器*	High Voltage 3W Audio Power Amp*	9-microSMD	2.63	2.00	1.53
LM4954TLTR-ND	3W 高压音频功率放大器*	High Voltage 3W Audio Power Amp*	9-microSMD	349.13/250		
LM4960SQCT-ND	压电扬声器驱动器	Piezoelectric Speaker Driver	28-LLP	5.95	4.53	3.46
LM4960SQTR-ND	压电扬声器驱动器	Piezoelectric Speaker Driver	28-LLP	2998.80/1,000		
LM4961LQCT-ND	陶瓷扬声器驱动器	Ceramic Speaker Driver	28-LLP	5.00	3.80	2.90
LM4961LQTR-ND	陶瓷扬声器驱动器	Ceramic Speaker Driver	28-LLP	2520.00/1,000		
LM4970SDCT-ND	音频同步彩色 LED 驱动器	Audio Sync. Color LED Driver	14-LLP	2.65	1.97	1.46
LM4970SDTR-ND	音频同步彩色 LED 驱动器	Audio Sync. Color LED Driver	14-LLP	1094.40/1,000		
LM4980SDCT-ND	高保真立体声耳机音频放大器, 2 电芯电池, 每通道 1mA 42mW*	2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo Headphone Audio Amp*	10-LLP	5.95	4.53	3.46
LM4980SDTR-ND	高保真立体声耳机音频放大器, 2 电芯电池, 每通道 1mA 42mW*	2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo Headphone Audio Amp*	10-LLP	2998.80/1,000		
LM4981SQCT-ND	80mW 立体声耳机放大器*	80mW Stereo Headphone Amp*	16-LLP	2.73	2.08	1.59
LM4981SQTR-ND	80mW 立体声耳机放大器*	80mW Stereo Headphone Amp*	16-LLP	1373.40/1,000		
LM4982TLCT-ND	80mW 立体声耳机放大器*	80mW Stereo Headphone Amp*	16-microSMD	2.95	2.19	1.62
LM4982TLTR-ND	80mW 立体声耳机放大器*	80mW Stereo Headphone Amp*	16-microSMD	320.63/250		
LM4985TMCT-ND	低噪声立体声耳机放大器, 带 OCL 输出和 I ² C 音量控制*	Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL Output and I ² C Volume Control*	12-microSMD	3.48	2.65	2.02
LM4985TMTR-ND	低噪声立体声耳机放大器, 带 OCL 输出和 I ² C 音量控制*	Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL Output and I ² C Volume Control*	12-microSMD	462.18/250		
LM4990TLCT-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	9-microSMD	1.25	92	67
LM4990TLTR-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	9-microSMD	124.88/250		
LM4990LDCT-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	10-LLP	1.73	1.27	92
LM4990LDTR-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	10-LLP	598.00/1,000		
LM4990MHCT-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	10-TSSOP	1.95	1.45	1.08
LM4990MHTR-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	10-TSSOP	806.40/1,000		
LM4990MMCT-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	8-MSOP	1.25	92	67
LM4990MMTR-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	8-MSOP	432.90/1,000		
LM4992SDCT-ND	420mW 立体声移动电话音频放大器	420mW Stereo Cell Phone Audio Amp	14-LLP	2.06	1.53	1.14
LM4992SDTR-ND	420mW 立体声移动电话音频放大器	420mW Stereo Cell Phone Audio Amp	14-LLP	224.44/250		
LM4995SDCT-ND	1.3W 音频功率放大器*	1.3W Audio Power Amp*	8-LLP	1.77	1.32	97
LM4995SDTR-ND	1.3W 音频功率放大器*	1.3W Audio Power Amp*	8-LLP	729.60/1,000		
LM5000-3MCT-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	16-TSSOP	4.75	3.61	2.76
LM5000EVAL-ND	LM5000 的评估板	Evaluation Board for LM5000	—	57.45	—	—
LM5000SD-3CT-ND	高压开关模式稳压器	High Voltage Switch Mode Regulator	16-LLP	4.75	3.61	2.76
LM5000SD-3TR-ND	高压开关模式稳压器	High Voltage Switch Mode Regulator	16-LLP	2394.00/1,000		
LM5000SD-6CT-ND	高压开关模式稳压器	High Voltage Switch Mode Regulator	16-LLP	4.75	3.61	2.76
LM5000SD-6TR-ND	高压开关模式稳压器	High Voltage Switch Mode Regulator	16-LLP	2394.00/1,000		
LM5001MA-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM5001SDCT-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	8-LLP	3.58	2.72	2.08
LM5001SDTR-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	8-LLP	1801.80/1,000		
LM5002MA-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	8-SOIC	3.10	2.36	1.80
LM5005MH-ND	高压 2.5A 降压稳压器*	High Voltage 2.5A Buck Regulator*	20-TSSOP	5.59	4.42	3.54
LM5007EVAL-ND	LM5007 的评估板	Evaluation Board for LM5007	—	38.25	—	—
LM5007MMCT-ND	80V 降压开关稳压器*	80V Buck Switching Regulator*	8-MSOP	—	3.80	2.89
LM5007MMTR-ND	80V 降压开关稳压器*	80V Buck Switching Regulator*	8-MSOP	—	3.80	2.89
LM5007SDCT-ND	80V 降压开关稳压器*	80V Buck Switching Regulator*	8-LLP	—	3.80	2.89
LM5007SDTR-ND	80V 降压开关稳压器*	80V Buck Switching Regulator*	8-LLP	—	3.80	2.89
LM5007SDEVAL-ND	LM5007SD 的评估板	Evaluation Board for LM5007SD	—	43.20	—	—
LM5008EVAL-ND	LM5008 的评估板	Evaluation Board for LM5008	—	38.25	—	—
LM5008MMCT-ND	100V 降压开关稳压器*	100V Buck Switching Regulator*	8-MSOP	4.05	3.08	2.35
LM5008MMTR-ND	100V 降压开关稳压器*	100V Buck Switching Regulator*	8-MSOP	—	2041.20/1,000	—
LM5008SDCT-ND	100V 降压开关稳压器*	100V Buck Switching Regulator*	8-LLP	4.05	3.08	2.35
LM5008SDTR-ND	100V 降压开关稳压器*	100V Buck Switching Regulator*	8-LLP	—	2041.20/1,000	—
LM5009MMCT-ND	100V 150mA 降压开关稳压器*	100V, 150mA Buck Switching Regulator*	8-MSOP	3.09	2.30	1.70
LM5009MMTR-ND	100V 150mA 降压开关稳压器*	100V, 150mA Buck Switching Regulator*	8-MSOP	—	1277.44/1,000	—
LM5010AMH-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	14-TSSOP	5.00	3.80	2.90
LM5010ASDCT-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	10-LLP	5.00	3.80	2.90
LM5010ASDTR-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	10-LLP	—	2520.00/1,000	—
LM5010MH-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	14-TSSOP	4.53	3.44	2.63
LM5010SDCT-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	10-LLP	4.53	3.44	2.63
LM5010SDTR-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	10-LLP	—	2280.60/1,000	—
LM5020EVAL-ND	LM5020 的评估板	Evaluation Board for LM5020	—	76.50	—	—
LM5020MM-1CT-ND	100V 电流模式 PWM 控制器*	100V Current Mode PWM Controller*	10-MSOP	2.91	2.17	1.60
LM5020MM-1TR-ND	100V 电流模式 PWM 控制器*	100V Current Mode PWM Controller*	10-MSOP	—	1203.20/1,000	—
LM5020MM-2CT-ND	100V 电流模式 PWM 控制器*	100V Current Mode PWM Controller*	10-MSOP	2.91	2.17	1.60
LM5020MM-2TR-ND	100V 电流模式 PWM 控制器*	100V Current Mode PWM Controller*	10-MSOP	—	1203.20/1,000	—
LM5020SD-1CT-ND	100V 电流模式 PWM 控制器	100V Current Mode PWM Controller	10-LLP	2.91	2.17	1.60
LM5020SD-1TR-ND	100V 电流模式 PWM 控制器	100V Current Mode PWM Controller	10-LLP	—	1203.20/1,000	—
LM5020SD-2CT-ND	100V 电流模式 PWM 控制器	100V Current Mode PWM Controller	10-LLP	2.91	2.17	1.60
LM5020SD-2TR-ND	100V 电流模式 PWM 控制器	100V Current Mode PWM Controller	10-LLP	—	1203.20/1,000	—
LM5021MM-1CT-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MSOP	2.05	1.52	1.13
LM5021MM-1TR-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MSOP	—	844.80/1,000	—
LM5021MM-2CT-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MSOP	1.89	1.41	1.04
LM5021MM-2TR-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MSOP	—	780.80/1,000	—
LM5021NA-1-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MDip	2.05	1.52	1.13
LM5021NA-2-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MDip	2.51	1.87	1.38
LM5025AMTC-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-TSSOP	3.10	2.36	1.80
LM5025BMTCT-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-TSSOP	3.10	2.36	1.80
LM5025BSDCT-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-LLP	3.10	2.36	1.80
LM5025BSDTR-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-LLP	—	1562.40/1,000	—
LM5025EVAL-ND	LM5025 的评估板	Evaluation Board for LM5025	—	171.00	—	—
LM5025MTC-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-TSSOP	3.10	2.36	1.80
LM5025SDCT-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller	16-LLP	3.10	2.36	1.80
LM5025SDTR-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller	16-LLP	—	1562.40/1,000	—
LM5026MT-ND	有源箝位电流模式 PWM 控制器*	Active Clamp Current Mode PWM Controller*	16-TSSOP	2.63	2.00	1.53
LM5026SDCT-ND	有源箝位电流模式 PWM 控制器*	Active Clamp Current Mode PWM Controller*	16-LLP	2.98	2.27	1.73
LM5026SDTR-ND	有源箝位电流模式 PWM 控制器*	Active Clamp Current Mode PWM Controller*	16-LLP	—	1499.40/1,000	—
LM5030EVAL-ND	LM5030 的评估板	Evaluation Board for LM5030	—	133.95	—	—
LM5030MMCT-ND	100V 推挽式 PWM 控制器*	100V Push-Pull PWM Controller*	10-MSOP	2.85	2.17	1.66
LM5030MMTR-ND	100V 推挽式 PWM 控制器*	100V Push-Pull PWM Controller*	10-MSOP	—	1436.40/1,000	—
LM5030SDCT-ND	100V 推挽式 PWM 控制器	100V Push-Pull PWM Controller	10-LLP	2.73	2.08	1.59
LM5030SDTR-ND	100V 推挽式 PWM 控制器	100V Push-Pull PWM Controller	10-LLP	—	1373.40/1,000	—
LM5032MTC-ND	高压双路交叉电流模式 PWM 控制器	High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller	16-TSSOP	3.68	2.80	2.14
LM5033MMCT-ND	100V 推挽式电压模式 PWM 控制器*	100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller*	10-MSOP	2.95	2.19	1.62
LM5033MMTR-ND	100V 推挽式电压模式 PWM 控制器*	100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller*	10-MSOP	—	1216.00/1,000	—
LM5033SDCT-ND	100V 推挽式电压模式 PWM 控制器	100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller	10-LLP	2.95	2.19	1.62
LM5033SDTR-ND	100V 推挽式电压模式 PWM 控制器	100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller	10-LLP	—	1216.00/1,000	—
LM5034MTC-ND	高压双路交叉电流模式 PWM 控制器*	High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller*	20-TSSOP	4.53	3.44	2.63
LM5035MH-ND	带集成式半桥及 SyncFET 驱动器的 PWM 控制器*	PWM Controller with Integrated Half-Bridge and SyncFET Drivers*	20-TSSOP	4.53	3.44	2.63

* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1139