



Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100
------------------	----	----	---	----	-----

CCFL/LCD

LT1182CS#PBF-ND	CCFL/LCD 对比度开关稳压器*	CCFL/LCD Contrast Switching Regulator*	16-SOIC	9.38	6.25	5.40
LT1183CS-ND	CCFL/LCD 对比度开关稳压器	CCFL/LCD Contrast Switching Regulator	16-SOIC	9.38	6.25	5.40
LT1183CS#PBF-ND	CCFL/LCD 对比度开关稳压器*	CCFL/LCD Contrast Switching Regulator*	16-SOIC	9.38	6.25	5.40
LT1184CS#PBF-ND	CCFL/LCD 对比度开关稳压器*	CCFL/LCD Contrast Switching Regulator*	16-SOIC	7.30	4.85	3.85
LT1184FCS-ND	CCFL/LCD 对比度开关稳压器, 浮动	CCFL/LCD Contrast Switching Regulator, Floating	16-SOIC	8.60	5.72	4.55
LT1184FCS#PBF-ND	CCFL/LCD 对比度开关稳压器, 浮动*	CCFL/LCD Contrast Switching Reg., Floating*	16-SOIC	8.60	5.72	4.55

MOSFET 驱动器

LT1158CN#PBF-ND	半桥 N 沟道功率 MOSFET 驱动器*	Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver*	16-Dip	6.60	4.39	3.55
LT1158CSW#PBF-ND	半桥 N 沟道功率 MOSFET 驱动器*	Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver*	16-SOIC	7.00	4.65	3.80
LT1158ISW-ND	半桥 N 沟道功率 MOSFET 驱动器	Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver	16-SOIC	8.20	5.45	4.35
LT1158ISW#PBF-ND	半桥 N 沟道功率 MOSFET 驱动器*	Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver*	16-SOIC	8.20	5.45	4.35
LT1160CS#PBF-ND	半桥 N 沟道功率 MOSFET 驱动器*	Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver*	14-SOIC	5.63	3.75	3.25
LT1161CN#PBF-ND	四路高端 N 沟道 MOSFET 驱动器*	Quad High Side N-Channel MOSFET Driver*	20-Dip	6.40	4.25	3.35
LT1161CSW#PBF-ND	四路高端 N 沟道 MOSFET 驱动器*	Quad High Side N-Channel MOSFET Driver*	20-SOIC	7.00	4.65	3.65
LT1161IN-ND	四路高端 N 沟道 MOSFET 驱动器	Quad High Side N-Channel MOSFET Driver	20-Dip	7.20	4.79	3.75
LT1161IN#PBF-ND	四路高端 N 沟道 MOSFET 驱动器*	Quad High Side N-Channel MOSFET Driver*	20-Dip	7.20	4.79	3.75
LT1161ISW#PBF-ND	四路高端 N 沟道 MOSFET 驱动器*	Quad High Side N-Channel MOSFET Driver*	20-SOIC	7.80	5.18	4.10
LT1396CN-ND	半桥 N 沟道 MOSFET 驱动器	Half Bridge N-Channel MOSFET Driver	16-Dip	5.63	3.75	3.20
LT1396CS#PBF-ND	半桥 N 沟道 MOSFET 驱动器*	Half Bridge N-Channel MOSFET Driver*	16-SOIC	6.00	4.00	3.45
LT1910ES8-ND	高端 MOSFET 驱动器	High Side MOSFET Driver	8-SOIC	4.13	2.95	2.48
LT1910ES8#PBF-ND	高端 MOSFET 驱动器*	High Side MOSFET Driver*	8-SOIC	4.13	2.95	2.48
LTC1153CN8-ND	自动复位电子断路器	Auto-Reset Electronic Circuit Breaker	8-Dip	4.10	2.73	2.15
LTC1153CN8#PBF-ND	自动复位电子断路器*	Auto-Reset Electronic Circuit Breaker*	8-Dip	4.10	2.73	2.15
LTC1153CS8-ND	自动复位电子断路器	Auto-Reset Electronic Circuit Breaker	8-SOIC	4.00	2.65	2.25
LTC1153CS8#PBF-ND	自动复位电子断路器*	Auto-Reset Electronic Circuit Breaker*	8-SOIC	4.30	2.86	2.30
LTC1153IS8-ND	自动复位电子断路器	Auto-Reset Electronic Circuit Breaker	8-SOIC	5.10	3.39	2.80
LTC1153IS8#PBF-ND	自动复位电子断路器*	Auto-Reset Electronic Circuit Breaker*	8-SOIC	5.10	3.39	2.80
LTC1154CN8-ND	单路高端 MOSFET 驱动器	Single High Side MOSFET Driver	8-Dip	3.25	2.15	1.85
LTC1154CS8-ND	单路高端 MOSFET 驱动器	Single High Side MOSFET Driver	8-SOIC	3.50	2.35	2.00
LTC1154CS8#PBF-ND	单路高端 MOSFET 驱动器*	Single High Side MOSFET Driver*	8-SOIC	3.80	2.53	2.05
LTC1155CN8#PBF-ND	双路高端 MOSFET 驱动器*	Dual High Side MOSFET Driver*	8-Dip	5.80	3.86	3.05
LTC1155CS8-ND	双路高端 MOSFET 驱动器	Dual High Side MOSFET Driver	8-SOIC	5.63	3.75	3.20
LTC1155CS8#PBF-ND	双路高端 MOSFET 驱动器*	Dual High Side MOSFET Driver*	8-SOIC	6.20	4.12	3.25
LTC1157CS8#PBF-ND	三路 3.3V 高端 MOSFET 驱动器*	Dual, 3.3V, High Side MOSFET Driver*	8-SOIC	4.75	3.16	2.70
LTC1163CS8#PBF-ND	三路高端 MOSFET 驱动器*	Triple High Side MOSFET Driver*	8-SOIC	5.25	3.50	2.95
LTC1165CS8-ND	三路高端 MOSFET 驱动器	Triple High Side MOSFET Driver	8-SOIC	5.25	3.50	2.95
LTC1165CS8#PBF-ND	三路高端 MOSFET 驱动器*	Triple High Side MOSFET Driver*	8-SOIC	5.25	3.50	2.95
LTC1255CN8-ND	双路 24V 高端 MOSFET 驱动器	Dual 24V High Side MOSFET Driver	8-Dip	5.25	3.50	3.00
LTC1255CS8-ND	双路 24V 高端 MOSFET 驱动器	Dual 24V High Side MOSFET Driver	8-SOIC	6.10	4.06	3.25
LTC1255CS8#PBF-ND	双路 24V 高端 MOSFET 驱动器*	Dual 24V High Side MOSFET Driver*	8-SOIC	6.10	4.06	3.25
LTC1266CS#PBF-ND	用于 N/P 沟道 MOSFET 的同步稳压器控制器*	Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS*	16-SOIC	7.50	4.98	4.10
LTC1266CS-3.3-ND	用于 N/P 沟道 MOSFET 的 3.3V 同步稳压器控制器	3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS	16-SOIC	7.50	4.98	4.10
LTC1266IS-ND	用于 N/P 沟道 MOSFET 的同步稳压器控制器	Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS	16-SOIC	8.50	5.65	4.50
LTC1266IS#PBF-ND	用于 N/P 沟道 MOSFET 的同步稳压器控制器*	Sync. Reg. Controller for N/P Ch. MOSFETS*	16-SOIC	8.50	5.65	4.50
LTC1266IS-3.3-ND	用于 N/P 沟道 MOSFET 的 3.3V 同步稳压器控制器	3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS	16-SOIC	8.50	5.65	4.50
LTC1266IS-3.3#PBF-ND	用于 N/P 沟道 MOSFET 的 3.3V 同步稳压器控制器*	3.3V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS*	16-SOIC	8.50	5.65	4.50
LTC1266IS-5-ND	用于 N/P 沟道 MOSFET 的 5V 同步稳压器控制器	5V Sync. Reg. Controller for N/P Channel MOSFETS	16-SOIC	8.50	5.65	4.50
LTC1477CS8-ND	单路保护高端开关	Single Protected High Side Switch	8-SOIC	6.25	4.15	3.55
LTC1477CS8#PBF-ND	单路保护高端开关*	Single Protected High Side Switch*	8-SOIC	6.25	4.15	3.55
LTC1478CS#PBF-ND	双路保护高端开关*	Dual Protected High Side Switch*	16-SOIC	10.00	6.65	5.60
LTC1693-1CS8#PBF-ND	高速双路 N 沟道 MOSFET 驱动器*	High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver*	8-SOIC	3.50	2.33	1.80
LTC1693-1IS8#PBF-ND	高速双路 N 沟道 MOSFET 驱动器, 工业级温度*	High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp.*	8-SOIC	4.00	2.66	2.05
LTC1693-2IS8-ND	高速双路 N 沟道 MOSFET 驱动器, 工业级温度	High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp.	8-SOIC	4.00	2.25	2.00
LTC1693-2IS8#PBF-ND	高速双路 N 沟道 MOSFET 驱动器, 工业级温度*	High-Speed Dual N-Channel MOSFET Driver, Ind. Temp.*	8-SOIC	4.00	2.66	2.05
LTC1693-5CMS8-ND	高速单路 N 沟道 MOSFET 驱动器	High-Speed Single N-Channel MOSFET Driver	8-MSOP	3.63	2.41	1.86
LTC1693-5CMS8#PBF-ND	高速单路 N 沟道 MOSFET 驱动器*	High-Speed Single N-Channel MOSFET Driver*	8-MSOP	3.63	2.41	1.86
LTC1710CMS8-ND	双路 SMBus 高端开关	Dual SMBus High Side Switch	8-MSOP	6.38	4.24	3.25
LTC1710CS8-ND	双路 SMBus 高端开关	Dual SMBus High Side Switch	8-SOIC	5.88	3.91	3.00
LTC1710IS8-ND	双路 SMBus 高端开关, 工业级温度	Dual SMBus High Side Switch, Ind. Temp.	8-SOIC	7.00	4.65	3.55
LTC1981ES5#TRMCT-ND	单路微功率高端开关控制器	Single Micropower High Side Switcher Controller	SOT-23-5	3.02	2.70	2.43
LTC1981ES5#TRMPBFCT-ND	单路微功率高端开关控制器*	Single Micropower High Side Switcher Controller*	SOT-23-5	3.02	2.70	2.43
LTC1981ES5#TRMPBFTR-ND	单路微功率高端开关控制器*	Single Micropower High Side Switcher Controller*	SOT-23-5		690.00/500	
LTC1982ES6#TRMCT-ND	双路 N 沟道 MOSFET 驱动器	Dual N-Channel MOSFET Driver	SOT-23-6	3.47	3.10	2.79
LTC1982ES6#TRMPBFCT-ND	双路 N 沟道 MOSFET 驱动器*	Dual N-Channel MOSFET Driver*	SOT-23-6	3.47	3.10	2.79
LTC1982ES6#TRMPBFTR-ND	双路 N 沟道 MOSFET 驱动器*	Dual N-Channel MOSFET Driver*	SOT-23-6		910.00/500	
LTC440EES6-ND	高速高压高端门驱动器	High-Speed, High Voltage, High Side Gate Driver	8-MSOP	3.50	2.50	2.06
LTC440EES6#TRMPBFCT-ND	高速高压高端门驱动器*	High-Speed, High Voltage, High Side Gate Driver*	SOT-23-6	4.14	3.70	3.33
LTC440EES6#TRMPBFTR-ND	高速高压高端门驱动器*	High-Speed, High Voltage, High Side Gate Driver*	SOT-23-6		1085.00/500	

SIM 接口

LTC1555IGN-ND	SIM 电源和电平转换器	SIM Power Supply and Level Translator	16-SSOP	6.50	4.32	3.75
LTC1555IGN#PBF-ND	SIM 电源和电平转换器*	SIM Power Supply and Level Translator*	16-SSOP	6.50	4.32	3.75
LTC1556IGN-ND	带低压降稳压器的 SIM 电源和电平转换器	SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg	20-SSOP	6.25	4.15	3.65
LTC1556IGN#PBF-ND	带低压降稳压器的 SIM 电源和电平转换器*	SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg*	20-SSOP	7.75	5.15	4.50
LTC1955EUIH-ND	带串行控制的双智能卡接口	Dual Smart Card Interface with Serial Control	32-QFN	4.90	3.50	2.93
LTC1955EUIH#PBF-ND	带串行控制的双智能卡接口*	Dual Smart Card Interface with Serial Control*	32-QFN	4.90	3.50	2.93
LTC4555EUD#PBF-ND	SIM 电源和电平转换器*	SIM Power Supply and Level Translator*	16-QFN	2.40	1.71	1.46

电源跟踪器

LTC2908CTS8-C1#TRMPBFCT-ND	精密六路输入电源监控器*	Precision Six Input Supply Monitor*	TSOT-23-8	5.85	5.23	4.71
LTC2908CTS8-C1#TRMPBFTR-ND	精密六路输入电源监控器*	Precision Six Input Supply Monitor*	TSOT-23-8		1485.00/500	
LTC2908ITS8-C1#TRMPBFCT-ND	精密六路输入电源监控器*	Precision Six Input Supply Monitor*	TSOT-23-8	6.55	5.85	5.27
LTC2908ITS8-C1#TRMPBFTR-ND	精密六路输入电源监控器*	Precision Six Input Supply Monitor*	TSOT-23-8		1660.00/500	
LTC2910CDHC#PBF-ND	八路正/负电压监控器*	Octal Positive/Negative Voltage Monitor*	16-DFN	6.40	4.57	3.81
LTC2910CGN#PBF-ND	八路正/负电压监控器*	Octal Positive/Negative Voltage Monitor*	16-SSOP	6.40	4.57	3.81
LTC2910IDHC#PBF-ND	八路正/负电压监控器*	Octal Positive/Negative Voltage Monitor*	16-DFN	7.70	5.50	4.58
LTC2910IGN#PBF-ND	八路正/负电压监控器*	Octal Positive/Negative Voltage Monitor*	16-SSOP	7.70	5.50	4.58
LTC2912CDDB-1#TRMPBFCT-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	8-DFN	3.36	3.00	2.70
LTC2912CDDB-1#TRMPBFTR-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	8-DFN		880.00/500	
LTC2912CTS8-1#TRMPBFCT-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	TSOT-23-8	3.36	3.00	2.70
LTC2912CTS8-1#TRMPBFTR-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	TSOT-23-8		880.00/500	
LTC2912CTS8-2#TRMPBFCT-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	TSOT-23-8	3.36	3.00	2.70
LTC2912CTS8-2#TRMPBFTR-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	TSOT-23-8		880.00/500	
LTC2912CTS8-3#TRMPBFCT-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	TSOT-23-8	3.36	3.00	2.70
LTC2912CTS8-3#TRMPBFTR-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	TSOT-23-8		880.00/500	
LTC2912IDDB-1#TRMPBFCT-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	8-DFN	4.00	3.58	3.22
LTC2912IDDB-2#TRMPBFCT-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	8-DFN	4.00	3.58	3.22
LTC2912IDDB-2#TRMPBFTR-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	8-DFN		1045.00/500	
LTC2912IDDB-3#TRMPBFCT-ND	单路 UV/OV 电压监控器*	Single UV/OV Voltage Monitor*	8-DFN	4.00	3.58	3.22

* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1193