

Panasonic

模拟 IC (接上页)

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
			1	25	100
AN6123MSTXLTR-ND	带 ALC 的语音网络*	Speech Network with ALC*			
AN8001FHKV-ND	液晶显示器渐变电压的产生*	Gradation Voltage Generation for Liquid Crystal Display*			
AN8495SBE1VCT-ND	步进电机驱动*	Stepping Motor Drive*	MINI-5	1386.00/3,000	
AN8955SMTXLCT-ND	13MHz 2.3V 至 5.5V 晶体振荡器 IC	13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC	TQFP048	3.68	2.95 2.30
AN8955SMTXLCT-ND	13MHz 2.3V 至 5.5V 晶体振荡器 IC	13MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC	HSP042	4.61	3.69 2.87
AN8956SMTXLCT-ND	26MHz 2.3V 至 5.5V 晶体振荡器 IC	26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC	SSMINI-5	.82	.69 .55
AN8956SMTXLCT-ND	26MHz 2.3V 至 5.5V 晶体振荡器 IC	26MHz, 2.3V to 5.5V Crystal Oscillator IC	SSMINI-5	.82	.69 .55
AN8957SMTXLCT-ND	19MHz 2.6V 至 5.5V 晶体振荡器 IC	19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC	SSMINI-5	.82	.69 .55
AN8957SMTXLCT-ND	19MHz 2.6V 至 5.5V 晶体振荡器 IC	19MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC	SSMINI-5	.82	.69 .55
AN8958SMTXLCT-ND	26MHz 2.6V 至 5.5V 晶体振荡器 IC	26MHz, 2.6V to 5.5V Crystal Oscillator IC	SSMINI-5	.82	.69 .55

* 符合 RoHS 规范要求

Panasonic

音频/视频 IC

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
			1	25	100
AN2906FJMEBVCT-ND	音频输入/输出放大器*	Audio In/Out Amplifier*	QUAD-44	3.69	2.95 2.30
AN2906FJMEBVTR-ND	音频输入/输出放大器*	Audio In/Out Amplifier*	QUAD-44	4178.00/2,000	
AN5272-ND	带散热片的 4W 2 通道音频放大器	4W, 2-Channel Audio Amp with Fin	SIL-12	2.24	1.80 1.35
AN5273-ND	带散热片的 4W 2 通道音频放大器	4W, 2-Channel Audio Amp with Fin	SIL-12	2.24	1.80 1.35
AN5274-ND	带散热片的 4W 2 通道音频放大器	4W, 2-Channel Audio Amp with Fin	SIL-12	2.40	1.92 1.44
AN5275-ND	带散热片的 15W 双路音频放大器	15W, Dual Audio Amp with Fin	SIL-12	2.88	2.31 1.80
AN5276-ND	带散热片的 5W 2 通道音频放大器	5W, 2-Channel Audio Amp with Fin	SIL-12	2.24	1.80 1.35
AN5277-ND	带散热片的 10W 2 通道音频放大器	10W, 2-Channel Audio Amp with Fin	SIL-12	2.30	1.85 1.44
AN5278-ND	带散热片的 4.8W 1 通道音频放大器	4.8W, 1-Channel Audio Amp with Fin	SIL-9	1.60	1.28 .96
AN5279-ND	带散热片的 5W 1 通道音频放大器	5W, 1-Channel Audio Amp with Fin	SIL-9	1.60	1.28 .96
AN5870K-ND	带放大器和 75 欧驱动器的模拟开关, 用于显示器	Analog Switch with Amp and 75-Ohm Driver for Display	DIL-30	5.04	4.04 3.14
AN7125-ND	带散热片的 10W 2 通道音频放大器	10W, 2-Channel Audio Amp with Fin	SIL-12	3.46	2.77 2.16
AN7510-ND	带散热片的 1W 2 通道音频放大器	1W, 2-Channel Audio Amp with Fin	16-Dip	1.60	1.28 .96
AN7511-ND	带散热片的 1W 1 通道音频放大器*	1W, 1-Channel Audio Amp with Fin*	8-Dip	1.15	.96 .77
AN7512-ND	带散热片的 1W 2 通道音频放大器	1W, 2-Channel Audio Amp with Fin	16-Dip	1.92	1.54 1.16
AN7513-ND	1W 1 通道音频放大器*	1W, 1-Channel Audio Amp*	8-Dip	1.28	1.03 .77
AN7522N-ND	带散热片的 5W 2 通道音频放大器	5W, 2-Channel Audio Amp with Fin	SIL-12	2.30	1.85 1.44
AN7523N-ND	带散热片的 4W 1 通道音频放大器	4W, 1-Channel Audio Amp with Fin	SIL-9	1.60	1.28 .96
AN7580-ND	25W 6 欧 2 通道 BTL 音频放大器*	25W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio Amp*	SIL-12	3.92	3.14 2.44
AN7586-ND	带散热片的 10W 1 通道音频放大器	10W, 1-Channel Audio Amp with Fin	SIL-7	1.92	1.54 1.16
AN15851ACT-ND	带 RGB-YUV 的 4 输入音频视频开关	4-Input AV Switch with RGB-YUV	36-USO	3.49	2.80 2.18
AN15851ATR-ND	带 RGB-YUV 的 4 输入音频视频开关	4-Input AV Switch with RGB-YUV	36-USO	1977.00/1,000	
AN15852A-VT-ND	带 I2C 接口的音频视频开关*	AV Switch with I2C Interface*	OFH-80	7.48	5.99 5.06
AN15853BCT-ND	彩色电视机的 4 输入音频视频开关	4-Input AV Switch for Color TV	36-USO	2.53	2.03 1.58
AN15853BTR-ND	彩色电视机的 4 输入音频视频开关	4-Input AV Switch for Color TV	36-USO	1433.00/1,000	
AN15861A-VT-ND	12 输入/4 输出通道音频开关*	12-Input/4-Output Channel Audio Switch*	44-0FP	4.28	3.43 2.67
AN15865AVT-ND	用于彩色电视机的视频开关 IC*	Video Switch IC for Color TV*	80-0FP	8.45	7.61 6.75
AN15866A-VT-ND	带 I2C 总线的视频开关*	Video Switch with I2C Bus*	80-0FH	8.62	6.90 5.83
AN17000ABFCT-ND	笔记本电脑音频放大器*	Audio Amplifier for Notebook*	56-SOIC	3.46	2.77 2.16
AN17000ABFTR-ND	笔记本电脑音频放大器*	Audio Amplifier for Notebook*	56-SOIC	5805.00/3,000	
AN17020AVBCT-ND	耳机音频放大器	Audio Amplifier for Headphone	QUAD-16-SOIC	1.98	1.59 1.20
AN17020AVBTR-ND	耳机音频放大器	Audio Amplifier for Headphone	QUAD-16-SOIC	2064.00/2,000	
AN17820B-ND	7.5W 2 通道音频放大器*	7.5W, 2-Channel Audio Amp*	SIL-12	3.18	2.55 1.91
AN17821A-ND	5W 2 通道音频放大器*	5W, 2-Channel Audio Amp*	SIL-12	2.00	1.60 1.20
AN17823A-ND	4W 1 通道音频放大器*	4W, 1-Channel Audio Amp*	SIL-9	1.23	1.03 .83
AN17831A-ND	44W 6 欧 2 通道 BTL 音频放大器*	44W, 6-Ohm, 2-Channel BTL Audio Amp*	SIL-12	4.02	3.22 2.50
AN17850A-ND	70W 6 欧 1 通道 BTL 音频放大器*	70W, 6-Ohm, 1-Channel BTL Audio Amp*	SIL-12	4.10	3.29 2.56
AN17880AE1CT-ND	耳机音频放大器	Audio Amplifier for Headphone	16-SOIC	1.71	1.37 1.03
AN17880AE1TR-ND	耳机音频放大器	Audio Amplifier for Headphone	16-SOIC	1774.00/2,000	

* 符合 RoHS 规范要求

Panasonic

BI-CMOS IC

- 符合 RoHS 规范要求

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
			1	25	100
AN26210A-PBCT-ND	W-CDMA 双波段 LNA-IC	W-CDMA Dual Band LNA-IC	12-FPLGA	2.29	1.84 1.38
AN26210A-PBTR-ND	W-CDMA 双波段 LNA-IC	W-CDMA Dual Band LNA-IC	12-FPLGA	3516.00/3,000	
AN26214A-PRCT-ND	W-CDMA 三波段 LNA-IC	W-CDMA Triple Band LNA-IC	11-WLCSP	2.55	2.05 1.59
AN26214A-PRTR-ND	W-CDMA 三波段 LNA-IC	W-CDMA Triple Band LNA-IC	11-WLCSP	5716.00/4,000	

Panasonic

DC/DC 转换器 IC

- 符合 RoHS 规范要求

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
			1	25	100
AN8011SE1VCT-ND	2 通道 DC/DC 转换器	2-Channel DC/DC Converter	16-SOIC	1.70	1.36 1.02
AN8011SE1VTR-ND	2 通道 DC/DC 转换器	2-Channel DC/DC Converter	16-SOIC	1764.00/2,000	
AN8013SHE1CT-ND	1 通道 DC/DC 转换器	1-Channel DC/DC Converter	SSONF-10D	1.33	1.07 .81
AN8013SHE1TR-ND	1 通道 DC/DC 转换器	1-Channel DC/DC Converter	SSONF-10D	1388.00/2,000	
AN8014SE1CT-ND	1 通道 DC/DC 转换器	1-Channel DC/DC Converter	16-SOIC	1.56	1.25 .94
AN8014SE1TR-ND	1 通道 DC/DC 转换器	1-Channel DC/DC Converter	16-SOIC	1620.00/2,000	
AN8015SHE1CT-ND	1 通道 DC/DC 转换器	1-Channel DC/DC Converter	SSONF-10D	1.33	1.07 .81
AN8015SHE1TR-ND	1 通道 DC/DC 转换器	1-Channel DC/DC Converter	SSONF-10D	1388.00/2,000	
AN8017SAE1CT-ND	2 通道 DC/DC 转换器	2-Channel DC/DC Converter	SSONF-16D	1.87	1.50 1.12
AN8017SAE1TR-ND	2 通道 DC/DC 转换器	2-Channel DC/DC Converter	SSONF-16D	1940.00/2,000	
AN8049FHNEBCT-ND	3 通道 DC/DC 转换器	3-Channel DC/DC Converter	OFN-24	3.01	2.41 1.88
AN8049FHNEBTR-ND	3 通道 DC/DC 转换器	3-Channel DC/DC Converter	OFN-24	3408.00/2,000	
AN8049SHE1CT-ND	3 通道 DC/DC 转换器	3-Channel DC/DC Converter	SSOP-24D	2.30	1.85 1.44
AN8049SHE1TR-ND	3 通道 DC/DC 转换器	3-Channel DC/DC Converter	SSOP-24D	1306.00/1,000	

Panasonic

稳压器

- 符合 RoHS 规范要求

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★		
			1	25	100
AN78L06-ND	6V 100mA 通用型正稳压器	6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator	TO-92	.53	.40 .30
AN79L04-ND	4V 100mA 通用型负稳压器	4V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator	TO-92	.52	.39 .30
AN79L10-ND	10V 100mA 通用型负稳压器	10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator	TO-92	.52	.39 .30
AN79L20-ND	20V 100mA 通用型负稳压器	20V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator	TO-92	.52	.39 .30
AN79L24-ND	24V 100mA 通用型负稳压器	24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator	TO-92	.52	.39 .30

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1211