



Expertise Applied | Answers Delivered

3AB 陶瓷体 Slo-Blo® 保险丝

尺寸: 直径: 1/4" (6.35mm); 长度: 1-1/4" (31.75mm)

专利: 美国专利号 #4,409,729 和 #4,445,106

认证: 0.250 ~ 30 安获得 CSA 认证。12~30 安获得 Underwriters Laboratories 的 Component Program 认证。0.250~10 安获得 Underwriters Laboratories 认证。



电气特性:

| 额定电压 | 断开时间 |
|------|---------|
| 110% | 最小 4 小时 |
| 135% | 最小 1 小时 |
| 200% | 最小 5 秒 |

| 额定电流 | 额定电压 | Digi-Key 零件编号 | 5 | 100 | 250 |
|---------------|------|---------------|------|------|------|
| 326P 系列 - 芯盒式 | | | | | |
| .010 | 250 | F2619-ND | 4.09 | 2.97 | 2.64 |
| .031 | | F2620-ND | 4.09 | 2.97 | 2.64 |
| .062 | | F2621-ND | 4.09 | 2.97 | 2.64 |
| .100 | | F2622-ND | 4.09 | 2.97 | 2.64 |
| .125 | | F2623-ND | 4.09 | 2.97 | 2.64 |
| .150 | 250 | F2624-ND | 4.09 | 2.97 | 2.64 |
| .175 | | F2625-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .187 | | F2626-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .200 | | F2627-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .250 | | F2628-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .300 | 250 | F2629-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .375 | | F2630-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .400 | | F2631-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .500 | | F2632-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .600 | | F2633-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .700 | 250 | F2634-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .750 | | F2635-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| .800 | | F2636-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 1.000 | | F2637-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 1.200 | | F2644-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 1.250 | 250 | F2656-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 1.500 | | F2645-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 1.600 | | F2646-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 2.000 | | F2638-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 2.500 | | F2650-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 2.800 | 250 | F2651-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 3.000 | | F2639-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 3.200 | | F2654-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 4.000 | | F2640-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 5.000 | | F2641-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 6.250 | 250 | F2657-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 7.000 | | F2642-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 8.000 | | F2643-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 10.000 | | F2647-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 12.000 | | F2648-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 15.000 | 250 | F2649-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 20.000 | | F2652-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 25.000 | 125 | F2653-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |
| 30.000 | | F2655-ND | 1.69 | 1.23 | 1.09 |

3AG 玻璃体快速熔断保险丝

认证: 30A 以下获得 UL 认证和 CSA 认证。0.010~10A 获得 UL 248-14 (UL 198-G) 认证, 12~30A 获得 UL 275 认证。

尺寸:

312 系列: 直径: 0.25" (6.35mm); 长度: 1.25" (31.75mm)。

318 系列: 直径: 0.275" (6.99mm); 长度: 1.275" (32.39mm); 引出线直径: 0.032" (0.813mm); 引出线长度: 1.50" (38.10mm); 引出线材料: 覆盖焊料的铜。



电气特性:

| 额定电压 | 断开时间 |
|------|---------|
| 110% | 最小 4 小时 |
| 135% | 最大 1 小时 |
| 200% | 最大 5 秒 |

| 额定电流 | 额定电压 | Digi-Key 零件编号 | 5 | 100 | 250 |
|--------------|------|---------------|------|-----|-----|
| 312 系列 - 芯盒式 | | | | | |
| .150 | 250 | F105-ND | 1.09 | .82 | .73 |
| 2.500 | 250 | F120-ND | .29 | .22 | .20 |

| 额定电流 | 额定电压 | Digi-Key 零件编号 | 5 | 100 | 250 |
|------------------------------|------|---------------|------|------|------|
| 312P 系列 - 芯盒式 - 符合 RoHS 规范要求 | | | | | |
| .062 | 250 | F2495-ND* | 2.00 | 1.46 | 1.29 |
| .100 | | F2496-ND* | 2.00 | 1.46 | 1.29 |
| .125 | | F2497-ND* | 1.16 | .85 | .75 |
| .150 | | F2498-ND* | 1.16 | .85 | .75 |
| .175 | | F2499-ND* | 1.16 | .85 | .75 |
| .187 | 250 | F2500-ND | 1.16 | .85 | .75 |
| .200 | | F2501-ND* | 1.16 | .85 | .75 |
| .250 | | F2502-ND* | 1.16 | .85 | .75 |
| .300 | | F2503-ND* | 1.16 | .85 | .75 |
| .375 | | F2504-ND* | .34 | .25 | .22 |
| .500 | 250 | F2505-ND* | .34 | .25 | .22 |
| .600 | | F2506-ND* | .34 | .25 | .22 |
| .750 | | F2507-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 1.000 | | F2508-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 1.25 | | F2521-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 1.50 | 250 | F2516-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 1.60 | | F2517-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 1.75 | | F2522-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 1.80 | | F2518-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 2.00 | | F2509-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 2.25 | 250 | F2523-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 2.50 | | F2520-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 3.00 | | F2510-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 4.00 | | F2511-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 5.00 | | F2512-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 6.00 | 250 | F2513-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 7.00 | | F2514-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 8.00 | | F2515-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 10.00 | | F2519-ND* | .34 | .25 | .22 |
| 15.00 | | F2764-ND | .63 | .46 | .41 |
| 20.00 | 32 | F2765-ND | .60 | .44 | .39 |
| 25.00 | | F2766-ND | .63 | .46 | .41 |
| 30.00 | | F2767-ND | .63 | .46 | .41 |
| 318 系列 - 引尾式 | | | | | |
| 3.00 | 250 | F221-ND | .83 | .63 | .56 |
| 318P 系列 - 引尾式 - 符合 RoHS 规范要求 | | | | | |
| .125 | 250 | F2603-ND | 1.84 | 1.34 | 1.19 |
| .250 | | F2604-ND | 1.84 | 1.34 | 1.19 |
| .300 | | F2605-ND | 1.84 | 1.34 | 1.19 |
| .375 | | F2606-ND | .82 | .60 | .53 |
| .500 | | F2607-ND | .82 | .60 | .53 |
| 1.00 | 250 | F2608-ND | .82 | .60 | .53 |
| 1.50 | | F2616-ND | .82 | .60 | .53 |
| 1.60 | | F2617-ND | .82 | .60 | .53 |
| 2.00 | | F2609-ND | .82 | .60 | .53 |
| 2.50 | | F2618-ND | .82 | .60 | .53 |
| 3.00 | 250 | F2610-ND | .82 | .60 | .53 |
| 4.00 | | F2611-ND | .82 | .60 | .53 |
| 5.00 | | F2612-ND | .82 | .60 | .53 |
| 6.00 | | F2613-ND | .82 | .60 | .53 |
| 7.00 | | F2614-ND | .82 | .60 | .53 |
| 8.00 | | F2615-ND | .82 | .60 | .53 |

* 312P-KIT-ND Digi-Key® 312 系列快速熔断型 3AG 芯盒式标记出的每个型号 5 件, 保险丝夹零件编号为 F040-ND 和 F052-ND 的每个型号 10 件, 另加一个塑料存储盒
符合 RoHS 规范要求..... 109.96

3AG 玻璃体 Slo-Blo® 保险丝

认证: 0.010A 至 10A 获得 Underwriters Laboratories 认证和 CSA 认证。12A 至 30A 获得 UL 的 Components Program 认证。1A 至 10A 的 313 (P) 系列获得 METI 认证。

尺寸:

313(P) 系列: 直径: 0.25" (6.35mm); 长度: 1.25" (31.75mm)。

315(P) 系列: 直径: 0.275" (6.99mm); 长度: 1.275" (32.39mm); 引出线直径: 0.01A - 15A: 0.032" (0.813mm); 20-30A: 0.040" (1.016mm); 引出线材料: 镀锡铜。



电气特性:

| 额定电压 | 断开时间 |
|------|---------|
| 100% | 最小 4 小时 |
| 135% | 最大 1 小时 |
| 200% | 最小 5 秒 |

| 额定电流 | 额定电压 | Digi-Key 零件编号 | 5 | 100 | 250 |
|---------------|------|---------------|------|------|------|
| 313P 系列 - 芯盒式 | | | | | |
| .010 | 250 | F2524-ND | 4.12 | 3.00 | 2.66 |
| .031 | | F2525-ND | 4.12 | 3.00 | 2.66 |

| 额定电流 | 额定电压 | Digi-Key 零件编号 | 5 | 100 | 250 |
|---------------|------|---------------|------|------|------|
| .040 | 250 | F2526-ND* | 4.12 | 3.00 | 2.66 |
| .062 | | F2527-ND* | 2.13 | 1.55 | 1.37 |
| .100 | | F2528-ND* | 2.13 | 1.55 | 1.37 |
| .125 | | F2529-ND* | 2.13 | 1.55 | 1.37 |
| .150 | | F2530-ND* | 2.13 | 1.55 | 1.37 |
| .175 | 250 | F2531-ND | 1.23 | .90 | .80 |
| .187 | | F2532-ND* | 1.23 | .90 | .80 |
| .200 | | F2533-ND* | 1.23 | .90 | .80 |
| .250 | | F2534-ND* | 1.23 | .90 | .80 |
| .300 | | F2535-ND* | 1.23 | .90 | .80 |
| .375 | 250 | F2536-ND* | 1.23 | .90 | .80 |
| .400 | | F2537-ND* | 1.23 | .90 | .80 |
| .500 | | F2538-ND* | .94 | .68 | .61 |
| .600 | | F2539-ND* | .94 | .68 | .61 |
| .700 | | F2540-ND | .94 | .68 | .61 |
| .750 | 250 | F2541-ND* | .94 | .68 | .61 |
| .800 | | F2542-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 1.00 | | F2543-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 1.20 | | F2550-ND | .94 | .68 | .61 |
| 1.25 | | F2564-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 1.50 | 250 | F2551-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 1.60 | | F2552-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 1.80 | | F2553-ND | .94 | .68 | .61 |
| 2.00 | | F2544-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 2.25 | | F2565-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 2.50 | 250 | F2557-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 2.80 | | F2558-ND | .94 | .68 | .61 |
| 3.00 | | F2545-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 3.20 | | F2561-ND* | .94 | .68 | .61 |
| 4.00 | | F2546-ND* | 1.08 | .78 | .70 |
| 5.00 | 250 | F2547-ND* | 1.08 | .78 | .70 |
| 6.25 | | F2566-ND* | 1.08 | .78 | .70 |
| 6.30 | | F2563-ND | 1.08 | .78 | .70 |
| 7.00 | | F2548-ND* | 1.08 | .78 | .70 |
| 8.00 | | F2549-ND* | 1.08 | .78 | .70 |
| 10.00 | 32 | F2554-ND* | 1.08 | .78 | .70 |
| 12.00 | | F2555-ND* | 1.08 | .78 | .70 |
| 15.00 | | F2556-ND* | 1.08 | .78 | .70 |
| 20.00 | | F2559-ND* | 1.37 | 1.00 | .89 |
| 25.00 | | F2560-ND* | 1.37 | 1.00 | .89 |
| 30.00 | | F2562-ND* | 1.37 | 1.00 | .89 |
| 315P 系列 - 引尾式 | | | | | |
| .100 | 250 | F2586-ND | 3.59 | 2.61 | 2.32 |
| .250 | | F2587-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| .300 | | F2588-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| .375 | | F2589-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| .500 | | F2590-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| .600 | 250 | F2591-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| .750 | | F2592-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 1.00 | | F2593-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 1.50 | | F2599-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 1.60 | | F2600-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 2.00 | 250 | F2594-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 2.50 | | F2601-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 3.00 | | F2595-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 3.20 | | F2602-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 4.00 | | F2596-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 5.00 | 250 | F2597-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |
| 7.00 | | F2598-ND | 1.45 | 1.05 | .94 |

* 313P-KIT-ND Digi-Key® 313 系列 Slo-Blo® 3AG 芯盒式标记出的每个型号 5 件, 保险丝夹零件编号为 F040-ND 和 F052-ND 的每个型号 10 件, 另加一个塑料存储盒..... 89.95