

DIGI-KEY® 零件套件

Digi-Key® 电容器套件

封装在方便的塑料盒中，带有存放柜指南，
便于存储和快速取用。

描述	Digi-Key 零件编号	单价
Panasonic 小型铝电解型 KG 系列 - 18 种常用规格，每种 10 件 (共 180 件) - 符合 RoHS 规范要求	P900-KIT-ND	34.95
Panasonic 小型径向引线电解型 M 系列 - 17 种常用规格，每种 10 件 (共 170 件) - 符合 RoHS 规范要求 NHG 系列 - 18 种常用规格，每种 10 件 (共 180 件) - 符合 RoHS 规范要求	M-KIT-ND NHG-KIT-ND	69.95 69.95
Panasonic 小型径向引线电解型 KA 系列 - 16 种常用规格，每种 10 件 (共 160 件) - 符合 RoHS 规范要求	P835-KIT-ND	29.95
Panasonic 层叠金属膜型 V 系列，50 伏 - 18 种常用规格，每种 10 件 (共 180 件) V 系列，100 伏 - 18 种常用规格，每种 10 件 (共 180 件) - 符合 RoHS 规范要求	P4542-KIT-ND P4700-KIT-ND	49.95 49.95
Panasonic 金属膜型 (干扰抑制器) X-Y 系列 - 10 种常用规格，每种 10 件 (共 100 件)	P4650-KIT-ND	59.95
Panasonic 镀金属聚酯型 E 系列 - 14 种常用规格，每种 10 件， 30 件 #E2104 (共 170 件)	E-KIT-ND	59.95
Panasonic 聚酯型 B 系列 - 12 种常用规格，各种规格数量不同 (共 300 件) - 符合 RoHS 规范要求	P4550-KIT-ND	29.95
Panasonic 聚酯箔片型 M 系列，200 伏 - 15 种常用规格，每种 10 件 (共 150 件) M 系列，400 伏 - 15 种常用规格，每种 10 件 (共 150 件)	M200-KIT-ND M400-KIT-ND	29.95 29.95
Panasonic 聚丙烯型 P 系列 - 15 种常用规格，每种 10 件 (共 150 件) - 符合 RoHS 规范要求	P3100-KIT-ND	69.95
Panasonic 0402 片状陶瓷型 NPO 系列 - 28 种常用规格，每种 10 件 (共 280 件) - 符合 RoHS 规范要求 X7R 系列 - 30 种常用规格，每种 10 件 (共 300 件)	PCC13-KIT-ND PCC14-KIT-ND	49.95 45.95
Panasonic 0603 片状陶瓷型 NPO 系列 - 30 种常用规格，每种 10 件 (共 300 件) - 符合 RoHS 规范要求 X7R 和 X5R 系列 - 30 种常用规格，每种 10 件 (共 300 件)	PCC9-KIT-ND PCC15-KIT-ND	29.95 29.95
Panasonic 0805 片状陶瓷型 NPO 系列 - 30 种常用规格，每种 10 件 (共 300 件) - 符合 RoHS 规范要求 X7R 系列 - 30 种常用规格，每种 10 件 (共 300 件)	PCC7-KIT-ND PCC16-KIT-ND	29.95 29.95
Panasonic 1206 片状陶瓷型 NPO 系列 - 14 种常用规格，每种 10 件 (共 140 件)	PCC17-KIT-ND	89.95
Panasonic 多层陶瓷芯片 (MLCC) 电容 X5R 系列 - 20 种常用规格，每种 20 件 (共 400 件) - 符合 RoHS 规范要求	PCC18B-KIT-ND	49.95
Panasonic 0201/0402 高 Q 值 (MLCC) 片状陶瓷 0201/High-Q 系列 - 21 种常用规格，每种 20 件 (共 420 件) - 符合 RoHS 规范要求 0402/High-Q 系列 - 30 种常用规格，每种 20 件 (共 600 件) - 符合 RoHS 规范要求	PCC19-KIT-ND PCC20-KIT-ND	59.00 59.00
Digi-Key® 系列 EEPROM 套件 封装在方便的塑料盒中，带有存放柜指南， 便于存储和快速取用。		
描述	Digi-Key 零件编号	单价
Microchip 串行 EEPROM 套件 低密度 - 零件 24AA01-I/PDK、25AA040-I/P 及 93AA46B-I/P， 各 3 件 (共 9 件) - 符合 RoHS 规范要求	SEEPROM1-KIT-ND	17.95
Microchip 串行 EEPROM 套件 中等密度 - 零件 24AA16-I/P、25AA080B-I/P 及 93AA66C-I/P， 各 3 件 (共 9 件)	SEEPROM2-KIT-ND	17.95
Microchip 串行 EEPROM 套件 高密度 - 零件 24AA512-I/P、25AA640-I/P 及 93AA86C-I/P， 各 3 件 (共 9 件)	SEEPROM3-KIT-ND	19.95
Microchip 串行 EEPROM 套件 组合套件 - 包括低、中、 高密度套件中的所有零件 (共 27 件)	SEEPROM4-KIT-ND	29.95

Digi-Key® 保险丝套件

封装在方便的塑料盒中，带有存放柜指南，
便于存储和快速取用。

描述	Digi-Key 零件编号	单价
Littelfuse 467 系列 0603 无铅快熔保险丝 14 种保险丝，每种 10 件 (共 140 件) - 符合 RoHS 规范要求	467-KIT-ND	99.95
Littelfuse 466 系列 1206 无铅快熔保险丝 15 种保险丝，每种 10 件 (共 150 件) - 符合 RoHS 规范要求	466-KIT-ND	89.95
Littelfuse 154 系列 Nano ² SMT 快速/Slo-Blo® 保险丝 18 种保险丝，每种 5 件 (共 90 件) - 符合 RoHS 规范要求	154-KIT-ND	149.95
Littelfuse 251L/473L 系列 PICO II 快速/Slo-Blo® 轴向保险丝 18 种保险丝，每种 5 件 (共 90 件) 套件不带零件盒 - 符合 RoHS 规范要求	251L-473L-KIT-ND	99.96
Littelfuse 216P 系列快熔断高断流 5x20mm 保险丝 18 种保险丝，每种 5 件 (共 90 件) - 符合 RoHS 规范要求	216P-KIT-ND	159.97
Littelfuse 217P 系列保险丝快速熔断型 18 种保险丝，每种 5 件 (共 90 件) - 符合 RoHS 规范要求	217P-KIT-ND	39.95
Littelfuse 218P 系列保险丝 Slo-Blo® 18 种保险丝，每种 5 件 (共 90 件) - 符合 RoHS 规范要求	218P-KIT-ND	89.95
Littelfuse 257/297 系列小型和 ATO 闸刀保险丝 18 种保险丝，每种 5 件 (共 90 件) - 符合 RoHS 规范要求	257-297-KIT-ND	33.95
Littelfuse 312P 系列快熔 3AG 保险丝 28 种保险丝每种 5 件，和 2 种保险丝夹每种 10 件 (共 160 件) - 符合 RoHS 规范要求	312P-KIT-ND	109.96
Littelfuse 313P 系列 Slo-Blo® 3AG 盒 34 种保险丝每种 5 件，和 2 种保险丝夹每种 10 件 (共 190 件) - 符合 RoHS 规范要求	313P-KIT-ND	89.95
Wickmann 保险丝 - 符合 RoHS 规范要求 17 种常用保险丝，每种 10 件和 15 件 TR5 保险丝座 (共 185 件) 17 种常用保险丝，每种 10 件和 15 件 TR5 保险丝座 (共 185 件) 17 种常用保险丝，每种 10 件和 20 件 TE5 保险丝座 (共 190 件)	WK0113-KIT-ND WK0116-KIT-ND WK0117-KIT-ND	124.76 142.91 143.81
Digi-Key® 电位器套件 封装在方便的塑料盒中，带有存放柜指南， 便于存储和快速取用。		
描述	Digi-Key 零件编号	单价
CTS 1/4 瓦石墨对数电阻分布 270 系列，带开关 - 8 种规格，每种 5 件 (共 40 件) 270 系列，无开关 - 8 种规格，每种 5 件 (共 40 件)	270-C-KIT-ND 270-D-KIT-ND	109.95 89.95
Panasonic 6mm 石墨微调，横式和立式 14 种常用规格，每种 10 件 (共 140 件) - 符合 RoHS 规范要求	DXA-KIT-ND	29.95
Panasonic SMT 微调 P1D 系列 - 13 种规格，每种 10 件 (共 130 件) P1E 系列 - 13 种规格，每种 10 件 (共 130 件)	P1D-KIT-ND P1E-KIT-ND	43.95 43.95
Digi-Key® 电阻器套件 按每种阻值装入 方便的包装。		
描述	Digi-Key 零件编号	单价
Panasonic 0402 1% 芯片电阻分类，1/16 瓦 10 欧至 97.6 欧，每种 50 件 (共 4,800 件) 100 欧至 976 欧，每种 50 件 (共 4,800 件) - 符合 RoHS 规范要求 1.00K 至 9.76K，每种 50 件 (共 4,800 件) 10.0K 至 97.6K，每种 50 件 (共 4,800 件) 100K 至 1.00M，每种 50 件 (共 4,850 件)	RSM1L-ND RSM2L-ND RSM3L-ND RSM4L-ND RSM5L-ND	189.00 189.00 189.00 189.00 189.00
Panasonic 0402 5% 芯片电阻分类，1/16 瓦 从 10、12、15 等至 1.0M 的各种规格，每种 50 件 (共 3,050 件) 从 10、12、15 等至 1.0M 的各种规格，每种 200 件 (共 12,200 件) 从 11、13、16 等至 910K 的各种规格，每种 50 件 (共 3,000 件) 从 11、13、16 等至 910K 的各种规格，每种 200 件 (共 12,000 件)	CR7A-KIT-ND CR7-KIT-ND CR8A-KIT-ND CR8-KIT-ND	89.95 169.00 89.95 169.00
Panasonic 0603 1% 芯片电阻分类，1/16 瓦 10 欧至 97.6 欧，每种 50 件 (共 4,800 件) 100 欧至 976 欧，每种 50 件 (共 4,800 件) 1.00K 至 9.76K，每种 50 件 (共 4,800 件) 10.0K 至 97.6K，每种 50 件 (共 4,800 件) 100K 至 1.00M，每种 50 件 (共 4,850 件)	RSM1H-ND RSM2H-ND RSM3H-ND RSM4H-ND RSM5H-ND	129.00 129.00 129.00 129.00 129.00

§ 不带塑料盒

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)