

Digi-Key® 电阻器套件 (接上页)

按每种阻值
装入方便的包装。

描述	Digi-Key 零件编号	单价
Yageo America 0402 5% 厚膜芯片电阻分类, 1/16 瓦 - 符合 RoHS 规范要求		
1.0、2.0、3.0、3.9 欧等至 1.0M 欧, 每种 50 件 (共 2,600 件)	PHJ1A-KIT-ND	45.95
1.0、2.0、3.0、3.9 欧等至 1.0M 欧, 每种 200 件 (共 10,400 件)	PHJ1-KIT-ND	85.95
1.1、2.2、3.3、4.3 欧等至 680K 欧, 每种 50 件 (共 2,550 件)	PHJ2A-KIT-ND	45.95
1.1、2.2、3.3、4.3 欧等至 680K 欧, 每种 200 件 (共 10,200 件)	PHJ2-KIT-ND	85.95
Yageo America 0603 5% 厚膜芯片电阻分类, 1/10 瓦 - 符合 RoHS 规范要求		
1.0、1.2、1.5、1.8 欧等至 910K 欧, 每种 50 件 (共 3,600 件)	PHG1A-KIT-ND	49.95
1.0、1.2、1.5、1.8 欧等至 910K 欧, 每种 200 件 (共 14,400 件)	PHG1-KIT-ND	89.95
1.1、1.3、1.6、2.2 欧等至 1.0M 欧, 每种 50 件 (共 3,600 件)	PHG2A-KIT-ND	49.95
1.1、1.3、1.6、2.2 欧等至 1.0M 欧, 每种 200 件 (共 14,400 件)	PHG2-KIT-ND	89.95
Yageo America 0805 5% 厚膜芯片电阻分类, 1/8 瓦 - 符合 RoHS 规范要求		
1.0、1.2、1.5、1.8 欧等至 1.0M 欧, 每种 50 件 (共 3,650 件)	PHA1A-KIT-ND	59.95
1.0、1.2、1.5、1.8 欧等至 1.0M 欧, 每种 200 件 (共 14,600 件)	PHA1-KIT-ND	109.95
1.1、1.3、1.6、2.0 欧等至 910K 欧, 每种 50 件 (共 3,600 件)	PHA2A-KIT-ND	59.95
1.1、1.3、1.6、2.0 欧等至 910K 欧, 每种 200 件 (共 14,400 件)	PHA2-KIT-ND	109.95
Yageo America 1206 5% 厚膜芯片电阻分类, 1/4 瓦 - 符合 RoHS 规范要求		
1.0、1.2、1.5、1.8 欧等至 910K 欧, 每种 50 件 (共 3,600 件)	PHE1A-KIT-ND	59.95
1.0、1.2、1.5、1.8 欧等至 910K 欧, 每种 200 件 (共 14,400 件)	PHE1-KIT-ND	109.95
1.1、1.3、1.6、2.0 欧等至 1.0M 欧, 每种 50 件 (共 3,600 件)	PHE2A-KIT-ND	59.95
1.1、1.3、1.6、2.0 欧等至 1.0M 欧, 每种 200 件 (共 14,400 件)	PHE2-KIT-ND	109.95
封装在方便的塑料盒中, 带有存放柜指南, 便于存贮和快速取用。		
Susumu 0402 0.1% 薄膜芯片电阻分类, 1/16 瓦 81 种规格, 每种 40 件 (共 3240 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM1005PB-KIT-ND	366.30
Susumu 0402 0.5% 薄膜芯片电阻分类, 1/16 瓦 97 种规格, 每种 60 件 (共 5820 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM1005PD-KIT-ND	183.15
Susumu 0603 0.05% 薄膜芯片电阻分类, 1/16 瓦 91 种规格, 每种 40 件 (共 3640 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM1608NW-KIT-ND	921.30
Susumu 0603 0.1% 薄膜芯片电阻分类, 1/10 瓦 93 种规格, 每种 40 件 (共 3720 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM1608PB-KIT-ND	183.15
Susumu 0603 0.5% 薄膜芯片电阻分类, 1/16 瓦 125 种规格, 每种 60 件 (共 7500 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM0816PD-KIT-ND	183.15
Susumu 0805 0.05% 薄膜芯片电阻分类, 1/10 瓦 97 种规格, 每种 40 件 (共 3880 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM2012NW-KIT-ND	921.30
Susumu 0805 0.1% 薄膜芯片电阻分类, 1/8 瓦 105 种规格, 每种 40 件 (共 4200 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM2012PB-KIT-ND	183.15
Susumu 0805 0.5% 薄膜芯片电阻分类, 1/10 瓦 161 种规格, 每种 60 件 (共 9660 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM1220PD-KIT-ND	183.15
Susumu 0805 1%、2% 和 5% 薄膜芯片电阻分类, 1/4 瓦 31 种规格, 每种 40 件 (共 1240 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM1220-KIT-ND	109.15
Susumu 0815 1% 薄膜芯片电阻分类, 1 瓦 20 种规格, 每种 30 件 (共 600 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM3720W-KIT-ND	90.65
Susumu 0830 1%、2% 和 5% 薄膜芯片电阻分类, 2 瓦 16 种规格, 每种 30 件 (共 480 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSM7520W-KIT-ND	127.65

Digi-Key® 热敏电阻套件

封装在方便的塑料盒中, 带有存放柜指南, 便于存贮和快速取用。

描述	Digi-Key 零件编号	单价
Keystone 热敏电阻 PTC - 6 种常用热敏电阻, 每种 2 件 (共 12 件)	KCPTC1-KIT-ND	24.18

Digi-Key® 杂合套件

封装在方便的塑料盒中, 带有存放柜指南, 便于存贮和快速取用。

描述	Digi-Key 零件编号	单价
3M 热缩预割长度 - 符合 RoHS 规范要求		
FP-301 系列 - 5 种尺寸每种 50 件及 1 种尺寸 100 件 (共 350 件)	FP-KIT-ND	18.95
VFP-876 系列 - 5 种尺寸每种 50 件及 1 种尺寸 100 件 (共 350 件)	VFP-KIT-ND	19.95
3M 彩色可热缩管子		
FP-301 系列 - 1-5 英尺热缩管, 每种颜色 8 个系列 (共 55 件) - 符合 RoHS 规范要求	FPC-KIT-ND§	71.95
CW Industries 开关		
14 种开关, 每种数量不等 (共 120 件)	SW-KIT-ND	69.95
Daburn 聚丙烯收缩软管: 黑色		
6 种常用尺寸, 每种 5 英尺 (热缩管共 30 英尺) - 符合 RoHS 规范要求	STA-KIT-ND	10.95
Diodes SOT-23 SMD 齐纳二极管套件		
18 种常用二极管, 每种 10 件 (共 180 件)	BZX2-KIT-ND	45.99

描述	Digi-Key 零件编号	单价
ECS, Inc. 晶体 27 种常用晶体, 每种 3 件 (共 81 件)	XC-KIT-ND	169.00
Hamlin 磁力开关 - 符合 RoHS 规范要求		
18 种开关, 每种数量不等 (共 22 件)	HE1-KIT-ND	69.95
18 种开关, 每种 1 件 (共 18 件)	HE2-KIT-ND	49.95
Building Fasteners 硬件 - 以下每个套件中机器螺钉、六角形螺母和锁紧垫圈每种零件 100 件:		
槽形 - (共 1,600 件)	1600-KIT-ND	17.95
槽形 - (共 1,600 件)	1601-KIT-ND	27.95
十字形 - (共 1,600 件)	1602-KIT-ND	17.95
十字形 - (共 1,600 件)	1603-KIT-ND	27.78
尼龙 - (共 1,500 件) - 符合 RoHS 规范要求	1604-KIT-ND	53.94
十字形, 不锈钢 - (共 1,400 件) - 符合 RoHS 规范要求	1607-KIT-ND	39.95
十字形, 不锈钢 - (共 1,500 件) - 符合 RoHS 规范要求	1608-KIT-ND	79.95
Building Fasteners 硬件 (平头) - 以下每个套件包括机器螺钉、六角形螺母、锁紧垫圈和平垫圈, 每种零件 100 件:		
公制十字形, 镀锌 - (共 1,400 件)	1605-KIT-ND	59.95
公制十字形, 镀锌 - (共 1,500 件)	1606-KIT-ND	99.95
Johnson Components 插头和插孔		
15 种常用插头和插孔, 每种 10 件 (共 150 件)	J100-KIT-ND	76.95
Mallory Sonalert SMD 蜂鸣器套件		
12 种常用规格, 每个种 2 件 (共 24 件) - 符合 RoHS 规范要求	458-KIT-ND	60.00
ST Microelectronics RVR 低功耗运算放大器		
16 种常用规格, 每种 5 件 (共 80 件)	497-8000-KIT-ND	120.00
ST Microelectronics 74V74LX SMD IC		
18 种常用规格, 每种 10 件 (共 180 件)	497-8001-KIT-ND	40.95
ST Microelectronics Mosfet, 通孔型		
9 种常用规格, 每种 5 件 (共 45 件)	497-8004-KIT-ND	100.00
ST Microelectronics NPN/PNP 晶体管		
22 种常用规格, 每种 5 件 (共 110 件)	497-8005-KIT-ND	75.00
ST Microelectronics 肖特基二极管		
9 种常用规格, 每种 5 件 (共 45 件)	497-8006A-KIT-ND	6.95
ST Microelectronics 肖特基二极管		
11 种常用规格, 每种 5 件 (共 55 件)	497-8006B-KIT-ND	44.95
ST Microelectronics 肖特基 ESD 保护二极管		
15 种常用规格, 每个 5 件 (共 75 件) - 符合 RoHS 规范要求	497-8009-KIT-ND	64.95
ST Microelectronics 二极管		
18 种常用规格, 每种 5 件 (共 90 件) - 符合 RoHS 规范要求	497-8010-KIT-ND	30.95
ST Microelectronics 开关 SMD IC		
10 种常用规格, 每种 10 件 (共 110 件)	497-8007-KIT-ND	93.95
Micro Commercial Components 肖特基二极管		
13 种常用规格, 每个 10 件 (共 130 件) - 符合 RoHS 规范要求	SCHOTTKYKIT-MCC-ND	63.95
Micro Commercial Components 小信号二极管		
26 种常用规格, 每个 10 件 (共 260 件) - 符合 RoHS 规范要求	DIODEKIT-MCC-ND	35.95
Micro Commercial Components 齐纳二极管		
15 种常用规格, 每种 10 件 (共 150 件) - 符合 RoHS 规范要求	ZENER SMD KIT-ND	38.95
Micro Commercial Components 瞬态电压抑制器		
15 种常用规格, 每种 10 件 (共 150 件) - 符合 RoHS 规范要求	TVSKIT-MCC-ND	44.95
Micro Commercial Components 晶体管		
15 种常用规格, 每种 10 件 (共 150 件) - 符合 RoHS 规范要求	TRANSKIT-MCC-ND	17.50

Digi-Key® 电感器套件

封装在方便的塑料盒中, 带有存放柜指南, 便于存贮和快速取用。

描述	Digi-Key 零件编号	单价
Susumu 0402 ±0.2NH 薄膜电感器分类 28 种规格, 每个 40 件 (共 1120 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSMH1005-KIT-ND	72.15
Susumu 0603 ±0.2NH 薄膜电感器分类 25 种规格, 每种 40 件 (共 1000 件) - 符合 RoHS 规范要求	SSMT0816-KIT-ND	90.65

Digi-Key® 系列 LED 套件

封装在方便的塑料盒中, 带有存放柜指南, 便于存贮和快速取用。

描述	Digi-Key 零件编号	单价
ROHM LED 5MM 多色		
13 种规格, 每种 5 件 (共 65 件) - 符合 RoHS 规范要求	511-8001-KIT-ND	17.95
ROHM LED 3MM 多色		
16 种规格, 每种 5 件 (共 80 件) - 符合 RoHS 规范要求	511-8002-KIT-ND	19.95
ROHM LED 0402 多色		
6 种规格, 每种 5 件 (共 30 件) - 符合 RoHS 规范要求	511-8007-KIT-ND	15.95
ROHM LED 0603 多色		
14 种规格, 每种 5 件 (共 70 件) - 符合 RoHS 规范要求	511-8003-KIT-ND	18.95
ROHM LED 0805 多色		
12 种规格, 每种 5 件 (共 60 件) - 符合 RoHS 规范要求	511-8004-KIT-ND	17.95
ROHM LED 1208/1210 多色		
9 种规格, 每种 5 件 (共 45 件) - 符合 RoHS 规范要求	511-8006-KIT-ND	19.95

§ 不带塑料盒

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)