



图	描述	发光颜色	透镜	峰值波长 (nm)	Vf (V) 标准	If (mA) 最大	Io (mcd) 标准	视角 (2x Theta)	Digi-Key 零件编号	1	25	100	Lumex 零件编号
11	3mm	黄 绿	散黄 散绿	585 565	2.1 2.1	30 25	30 30	60 60	67-1305-ND 67-1304-ND	.96 .96	.80 .80	.64 .64	SSF-LXH4RAYD SSF-LXH4RAGD
12	5.0x1.63mm	红 红 黄 绿	散红 散红 散黄 散绿	660 635 635 585 565 565	1.7 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2	30 30 30 25 10 10	30 10 10 10 10 10	110 110 110 110 110 110	67-1265-ND 67-1262-ND 67-1266-ND 67-1264-ND 67-1263-ND 67-1267-ND	1.56 1.14 1.44 1.14 1.14 1.44	1.30 .95 1.20 .95 1.14 1.20	1.04 .76 .96 .76 .76 .96	SSF-LXH22573SRSD SSF-LXH22573HID SSF-LXH22573LID SSF-LXH22573YD SSF-LXH22573GGD SSF-LXH22573LGGD
13	2.5x7mm	红/绿 红 黄 绿	散白 散红 散黄 散绿	695/565 660 635 585 565	2.0/2 1.7 2.0 2.1 2.2	25 30 30 9 25	2/9 50 15 9 9	110 110 110 110 110	67-1268-ND 67-1272-ND 67-1269-ND 67-1271-ND 67-1270-ND	.93 .93 .63 .63 .63	.78 .78 .53 .53 .53	.62 .62 .42 .42 .42	SSF-LXH25780HGW SSF-LXH25780SRD SSF-LXH25780ID SSF-LXH25780YD SSF-LXH25780GD
14	3mm	红 红 黄 绿 绿 绿	散红 散红 散黄 散绿 散绿 散绿	635 635 660 585 565 565	2.0 5.0 2.0 1.8 2.1 2.2	25 12 30 30 30 12	50 60 50 100 60 60	60 60 60 60 60 60	67-1277-ND 67-1279-ND 67-1273-ND 67-1276-ND 67-1274-ND 67-1280-ND	.72 .78 .54 .78 .54 .78	.60 .65 .45 .65 .45 .65	.48 .52 .36 .52 .36 .52	SSF-LXH2300LID-LM SSF-LXH2300ID-5V-LM SSF-LXH2300ID-LM SSF-LXH2300SRD-LM SSF-LXH2300VD-LM SSF-LXH2300GD-5V-LM
15	5mm	红/绿 红 黄 绿	散白 散红 散黄 散绿	635/565 635 585 565	2.0/2 2.0 2.1 2.2	30/25 30 30 25	30/25 40 30 30	60 60 60 60	67-1281-ND 67-1282-ND 67-1284-ND 67-1283-ND	1.62 .96 .96 .96	1.35 .80 .80 .80	1.08 .64 .64 .64	SSF-LXH250IGIGW SSF-LXH250IID SSF-LXH250MYD SSF-LXH250GGD
16	3mm	红	散红	635	2.0	30	40	60	67-1315-ND	2.04	1.70	1.36	SSF-LXH2300/4ID
17	5mm	红 绿	散红 散绿	635 565	2.0 2.2	30 25	40 30	60 60	67-1317-ND 67-1318-ND	.84 .84	.70 .70	.56 .56	SSF-LXH101ID-01 SSF-LXH101GD-01
18	3mm	红	散红	635	2.1	30	40	60	67-1320-ND	.84	.70	.56	SSF-LXH303ID
19	3mm	红 绿	散红 散绿	635 565	2.0 2.2	30 25	40 40	60 60	67-1319-ND 67-1321-ND	1.20 1.20	1.00 1.00	.80 .80	SSF-LXH240ID SSF-LXH240GGD
20	9.0x2.0mm	红 黄 绿	红色透明 红色透明 黄色透明 绿色透明	660 635 590 565	3.6 4.5 4.5 4.4	30 16 30 25	50 10 10	160 160 160 160	67-1326-ND 67-1323-ND 67-1325-ND 67-1324-ND	1.08 .87 .87 .87	.90 .73 .73 .73	.72 .58 .58 .58	SSB-LX02SFC SSB-LX02IC SSB-LX02YC SSB-LX02GC

符合 RoHS 规范要求 † 低电流型, 在 2mA 时发光

灯管

图	推荐的 LED 系列	位置数量	尺寸 - 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	1	10	25	100	Lumex 零件编号
1	SML-LX2832	—	—	67-1844-ND	2.29	1.98	1.86	1.35	LPB-R0112051S
2	SML-LX1206 或 SML-LX1210	—	—	67-1845-ND	2.31	1.99	1.88	1.36	LPB-S01110101S
3	SML-LX23	—	—	67-1847-ND	.97	.84	.79	.57	LPF-C011304S
4	SML-LX1206 或 SML-LX1210	2	540 (13.72)	67-1850-ND	.94	.81	.77	.56	LPF-C012303S
5	—	3	740 (18.80)	67-1851-ND	1.52	1.31	1.23	.89	LPF-C013301S
6	—	4	939 (23.84)	67-1852-ND	1.62	1.40	1.32	.95	LPF-C014301S
7	—	5	1139 (28.92)	67-1853-ND	1.97	1.70	1.60	1.16	LPF-C012303S
8	—	—	—	67-1854-ND	2.84	2.45	2.31	1.67	LPF-C013303S
9	—	—	—	67-1855-ND	3.80	3.28	3.08	2.23	LPF-C041303S
10	—	—	—	67-1856-ND	4.71	4.06	3.82	2.77	LPF-C051303S
11	—	—	—	67-1857-ND	5.22	4.51	4.24	3.07	LPF-C071303S
12	SML-LX0805xx	—	394 (10) .787 (20) 1.97 (50)	67-1833-ND	1.33	1.15	1.08	.78	LPA-C011301S-10
13	—	—	—	67-1834-ND	1.28	1.10	1.04	.75	LPA-C011301S-20
14	—	—	—	67-1835-ND	1.32	1.14	1.07	.78	LPA-C011301S-50
15	—	—	—	67-1836-ND	3.43	2.96	2.78	2.01	LPA-C041301S-10
16	—	—	—	67-1837-ND	3.29	2.84	2.67	1.94	LPA-C041301S-20
17	—	—	—	67-1838-ND	2.82	2.43	2.29	1.66	LPA-C041301S-50
18	—	—	—	67-1839-ND	7.58	6.54	6.15	4.45	LPA-C081301S-10
19	—	—	—	67-1840-ND	4.70	4.05	3.81	2.76	LPA-C081301S-20
20	—	—	—	67-1841-ND	4.71	4.07	3.82	2.77	LPA-C081301S-50
21	SML-LX1206xx	—	—	67-1846-ND	.84	.72	.68	.49	LPF-C011302S
22	SML-LX23	—	—	67-1849-ND	1.34	1.16	1.09	.79	LPF-C012301S
23	SML-LX1206xx	—	—	67-1858-ND	.83	.72	.68	.49	LPF-R011362S
24	SML-LX0603xx	25	—	67-1859-ND	7.34	6.33	5.95	4.31	LPF-R251321S
25	SML-LX1210xx	—	—	67-1860-ND	.27	.24	.22	.16	LPI-S0114331S

符合 RoHS 规范要求

柔性灯管

推荐的 LED: SSL-LX3054XX

透镜颜色	Digi-Key 零件编号	1	10	25	100	Lumex 零件编号
蓝	67-1861-ND	5.45	4.70	4.42	3.20	LPI-C0117001S-150B
透明	67-1862-ND	5.45	4.70	4.42	3.20	LPI-C0117001S-150C
绿	67-1863-ND	5.45	4.70	4.42	3.20	LPI-C0117001S-150G
红	67-1864-ND	5.45	4.70	4.42	3.20	LPI-C0117001S-150R
黄	67-1865-ND	5.45	4.70	4.42	3.20	LPI-C0117001S-150Y

符合 RoHS 规范要求

