

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

A

AC 插座 1641

C

CompactPCI® 产品 443, 448

D

DIN 轨道 310-311, 313-314

E

EMI 抑制
LC 组合芯片 1620, 1629
大电流 1621-1624
电容器 1630, 1792
共模扼流圈 1622-1624
缴线铁氧体芯体 1579, 1627-1628
滤波器 1606, 1620, 1622-1625,
..... 1627-1631, 1641, 1643-1644
滤波器电容类型 1620
铁氧体芯片 1617-1622, 1634
吸收器垫片 489
阵列 1619, 1622-1624, 1629

ESD 产品
TVS (请参见瞬态电压抑制器部分)
变阻器/ZNR 2021-2025, 2029, 2032
抑制 1388, 1630, 2025, 2029,
..... 2065, 2070-2071, 2083
多层芯片 2025
阵列 2065, 2070

I

IC 测试芯片 488
IC 插口 (亦请参见插口部分)
“A”型 LCC 488
BGA 468
PGA 483
PLCC 467, 469-470, 483-484
PQFP 468
ZIF 454, 483, 486
ZIP DIP 486-487
测试 468, 483
插口载体 471, 488
垂直 481
单列直插式 468
防护罩 481
焊尾 468, 472-473, 482, 484-485
机械引脚 469, 472-473, 481, 484
夹头 481
开放框架 467, 470, 472-473, 481
适配器
IC 482-483
PLCC 483
双列直插式 467, 469, 481, 484, 487
水平 481
锁定弹出 482
微型弹簧 466-467
引脚引线 482
振荡器 481

IO 模块 2240-2241, 2250-2251

L

LCD
7 段显示器 2388, 2393, 2409
TFT 显示器 2385, 2387, 2393
开发套件 2387
点阵模块 2393
控制板及配件 2385
图形显示器模块 2386, 2389, 2393
字符显示器模块 2387-2389

LED 2331-2333, 2336, 2339,
..... 2341-2342, 2347-2348, 2406,
..... 2409-2420, 2426-2435, 2437,
..... 2440-2460, 2462-2472
7 段显示器 2409, 2421, 2437,
..... 2443, 2462, 2469
DSP 2410
RGB (红/绿/蓝) 2411, 2416,
..... 2426, 2428, 2452, 2460
白 2410, 2427-2428, 2430,
..... 2434-2435, 2441, 2445-2447, 2450,
..... 2453-2454, 2459-2460, 2467-2469
白炽灯替换件 2420, 2427, 2436
表面贴装型 2424-2425, 2461
带底座 2420, 2427
点阵显示器 2442
电池不足指示器 2417
电平计 2472
多种颜色 2429-2432, 2434, 2452
发光条图形阵列 2421, 2442, 2462, 2472
高功率 2447
高亮度 2410, 2417, 2434, 2438-2439,
..... 2444-2445, 2447, 2450,
..... 2459-2460, 2466-2469, 2472
光纤 297
红外线 2318, 2331-2333, 2336, 2339,
..... 2341-2342, 2347-2348, 2406
宽视角 2472
蓝 2410, 2414-2416, 2426-2432,
..... 2434-2435, 2440-2441,
..... 2444-2445, 2447, 2453-2454,
..... 2459-2460, 2464, 2466-2469
连接器 2420
面板安装 2418-2419
模块 2449
配件 2433
驱动器 2434
群集器 2417, 2420
散热片 2426
闪光/闪烁 2412, 2417, 2449
设计套件 2460
十六进制显示 2465
数字显示器 2465, 2469
双色 2411-2415, 2417, 2428-2432,
..... 2434-2435, 2440-2442, 2444-2448,
..... 2451-2452, 2468-2469, 2472
通孔 2422-2423
透镜/盖 2426, 2450, 2454, 2461
线路板指示器 2450
阵列/发光条 2417, 2419, 2426,
..... 2433, 2437, 2460-2461
阵列/光学引擎 2426
智能显示 2465
字母数字显示 2443, 2465
组件 2449, 2452
座/安装 2419

M

MESFET 495

MOSFET/MOSFET 驱动器 505,
..... 565-566, 671, 925-928, 975-976,
..... 1000, 1023-1024, 1123, 1193,
..... 1231, 1301-1303, 1315-1316,
..... 1329, 1341-1352, 1362-1363, 1375,
..... 1389-1391, 1414-1419, 1424-1428,
..... 1431-1433, 1436, 1442,
..... 1444-1445, 1459, 1464-1468

MOV (请参见变阻器部分)

R

RF/IF
3 相 1638
Bluetooth® 装置 287, 493, 496,
..... 509-510, 513, 516-517
USB 适配器 287
模块 513, 516-517
DC 滤波器 1641
DDC 491
FM/IF 系统 509
GPS 493
IEC 入口线滤波器 1641-1642
OEM/RF 模块 493, 501, 511-512, 514
ZigBee 模块 501
PC 电路板安装滤波器 1641
PLL 合成器和 VCO 491, 503, 510
RF 模块 514
RFid
发射机应答器 518-519
发送器/接收器 501, 510-511
基站 IC 493, 521
开发套件 501, 515, 521
模块 515, 519-520
阅读器 520, 719, 1044
WiMAX 收发器 491
ZigBee™ 装置 506
编码器/译码器 512
变频器/乘法器 500, 509
读取器模块 508, 520
端子 1935
对数放大器/检测器 500
二极管 497
发送器/接收器 491-493, 497, 501, 510,
..... 512-513, 517, 520-521, 572, 689
RX/TX 子系统 491
放大器 493-494, 497, 506, 509, 515, 521
分线器 490
功率放大器模块 1067
合成器 514, 517
接口 493, 718
晶体管 494, 497, 504, 507
开发工具 490, 492-493, 497,
..... 501, 512-514, 517, 521
开关 505, 680, 705
滤波器 498-500, 516
频率降/升转换器 505
平衡-不平衡变压器 498
屏蔽 496
双工器
多层 499
天线 492-493, 496, 498, 516-517, 519
调制解调器 502, 542-543
调制器/解调器 490, 493, 500
通用 1638-1640
无线网络工具 511-512, 514
线路滤波器 1638-1642
医用级滤波器 1640
预定标器 505
增益模块 490, 509
增益相位检测器 490
真有效值检测器 490

RF/混合式
定向耦合器 1608
功率分配器 1608, 1912
平衡-不平衡转换器 1608
衰减器 1969
RFI 抑制 1621-1624, 1626-1628
RFid (请参见 RF/IF 部分)

S

SCR 1361, 1372, 1386, 1432,
..... 1456-1457, 2043
Sidactor 2054-2055

Z

ZNR (请参见变阻器部分)

A

安全防护 2122

B

半导体 (请参见集成电路部分)
保险丝 2054-2055, 2058,
..... 2061-2067, 2070-2090
1/4" x 1-1/4" 2075-2076, 2084-2085
Pico 保险丝 2072-2073, 2080
SMD 2069, 2071-2074, 2080,
..... 2082-2083, 2087-2090
玻璃 2076, 2084-2085, 2089
薄膜 2061, 2082
不可复位式 2089-2090
SMD 2089
径向 2090
刀片 2074, 2084
电信 2055, 2071, 2080, 2083, 2087
防护罩 2077
公制 2073-2074, 2081-2082,
..... 2085, 2087, 2089
夹子 2077-2078, 2084, 2089-2090
警报指示 2074, 2085
径向 2074, 2080-2081,
..... 2084, 2088, 2090
可复位式 2058, 2062-2070, 2080, 2090
2Pro 装置 2065
PolyZen 微型组件 2065
块 2089-2090
热熔断器 2098
套件 2071-2076, 2080-2082, 2260
万用表 2085
危险区域 2074
轴向 2072-2073, 2080, 2084, 2088
自动 2074, 2084
座 2077-2082, 2084-2086, 2089-2090
夹子 2077-2078, 2084-2086
块 2078
汽车 2077, 2084
背光, EL 元件 2392
边框 2397
编程器和编程工具 (请参见开发工具部分)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)
digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686