

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

编码器

磁性 2193

导航 2207

方形/密封 2209

光学 2206-2207, 2209

机械 2206-2208

模块 2207

数字触点 2209

旋转 2206-2209

变压器 (亦请参见线圈/电感器部分)

CCFL 2390, 2392

电流检测 2361

电信 1564-1565

局域网离散模块 1565

功率 1532

可配置 1590

平衡-不平衡转换器 1606-1607

以太网供电型 (PoE) 1539

变阻器 1951

变阻器

2Pro 装置 2065

MOV (金属氧化物) 2026, 2030-2031

Thermofuse 2029

TVS 2025

ZNR 2021-2022, 2024

标准 2027-2028

带 2029

电信 2028

多层芯片 2023, 2025-2026, 2032-2034

二极管 1326

块 2028

汽车 2028, 2033

陶瓷二极管 2029

阵列 2023, 2033

表面贴装型产品 (请参见特定产品索引清单)

表盘 (请参见测试设备部分)

C

测试设备和用具

PC 线缆检测器 62

表盘 2396-2398, 2400, 2402-2405

模拟 2398

数字 2396-2398, 2403-2405

电池电量计量器 2402

电流表 2396

电压/安培表 2403

电压检测 2334

伏特表 2396, 2403-2404

过程时间表 2396, 2405

计时表 2402, 2404

线缆测试器 62

汽车和工业用仪表 2404

数据记录器 2334

速率表 2396

接口 (亦请参见 IC 接口部分)

DIMM 433, 455, 457

SIM 卡 450

SIMM 457

带 474-475, 478, 482

灯 2450

晶体管 1288

锯齿形 480

振荡器 1502-1503

接口绕接 ID 469

插座调制解调器 502, 542-543

触点 (请参见连接器部分)

传感器

超声波 2265

电流 2359

电压 2359

旋转可变电感传感器 (RVIT) 2365

压力 2349, 2351, 2362-2363, 2365, 2383

音频 2265, 2268-2270, 2274, 2279

传感器/控制器

测斜器 2365

超声波 2280

称重传感器 2366

触控 2369

磁性 1308, 2214-2215, 2218, 2382

磁阻 (MR) 2345, 2382

电流 541, 1308, 2345, 2360-2361

光电 2368

光学/光 903, 2333, 2336-2337, 2339, 2342, 2347

红外线接收器 2406

霍尔效应 998-999, 2344-2345, 2347, 2361

可编程 2344

加速计 2279, 2356-2357, 2370-2373

距离测量 2331

开关 2345

可变磁阻感应器 (VRS) 2346

力 2366

流量 2383

流量开关 2355, 2383

流体 2340, 2369

轮齿 2382

评估套件和模块 2369, 2371, 2382

气流 2337-2338, 2350

气流 2338

倾角计 2372-2373

热 2092

湿度 2366-2367

位置/行程 1991, 2014, 2214-2216, 2333, 2338, 2358, 2367, 2369

磁性 2214-2216

温度 2345

压电 2372

压力 2338, 2349-2355, 2357-2358, 2362-2367, 2372

烟雾探测器 677-678, 689

氧气 2345

接口板 2345

液位 296, 2216, 2345, 2355, 2382

照明 2330

真空 2351

振动 2338, 2372

磁体 2215

存储器

集成电路/半导体

Cryptomemory 1270

DDR 1256-1258, 1278

DDR2 1257, 1278

DiskOnChip 1275

EPROM 1036-1037, 1270-1271

FIFO 898-900, 1267

NVRAM 1038-1039, 1251

NVSRAM 1251-1252

PSRAM 1258

SDRAM 1255-1259, 1278

SRAM 721, 1259, 1266

并行 EEPROM 686, 1098, 1271-1272

串行 EEPROM 685-686, 721, 1037, 1226-1227, 1259-1266, 1268, 1270

串行数据闪存 1274

磁阻 RAM 688

存储器接口 721

闪存 686, 693-694, 1037-1038, 1258, 1272-1275

卡 1039, 1277-1278

iDOC 1277

PCMCIA 1278

D

带状线缆滤波器 1626

带子

编织材料 489

箔屏蔽 489

电气 489

收缩 2258

灯

CCFL 2392

UV 2392

组件 2392

灯管 2413, 2436, 2450

电感器 (请参见线圈/电感器部分)

电话

连接器 (请参见连接器 - 模块部分)

模块化线缆 276

适配器 280, 290

电流指示器 2360

电容器

CombiSuppressor 1793

EMI 抑制 1792-1793

MICA 1907-1908

MLCC 1858-1859

RF 电源 1851

X2Y® 1858, 1906

安全 SMT 1859

薄膜 1789, 1794-1796, 1799, 1801-1804, 1806-1808, 1812-1814, 1822, 1911

薄膜 RF 1854-1855, 1908

低电感 1856-1857

干膜 AC 1815

干扰抑制 1812, 1822

计算机级 1669, 1680

金 1666-1667

金属化聚丙烯 1791-1792, 1795, 1800, 1807-1813

金属化聚酯 1790, 1793-1800, 1805, 1814, 1822

聚合物 1701-1703, 1742-1743

聚酯 1787-1790

可变式 1908

馈通 1612, 1618

铝电解 1645-1664, 1669-1746, 1785

扁平封装 1664

卡入式 1670-1679, 1715-1717, 1744-1746

螺丝端子 1669-1670

轴向 1645-1648, 1785

气凝胶超级电容器 1665

汽车用多层芯片 1851

双电层 (EDLC) 1664, 1666-1668

双极 1649, 1684

钽 1747-1760, 1762-1785

径向 1750-1751, 1762-1763, 1780

轴向 1763-1764

陶瓷

安全 1868

单片 1818-1821, 1867-1868, 1870, 1881-1884

多层 1816, 1818-1821, 1823-1824, 1827-1828, 1870, 1901-1902

ArcGuard 1901

软端子 1902

多层芯片 1830-1831, 1833, 1835-1852, 1855-1857, 1860-1866, 1870-1881, 1885-1897, 1902-1906

Flexisafe 电容器 1850

小尺寸 1852

尖头与环状 1856

软端子 1849-1851

微调器 1908-1909, 1911

芯片 1832, 1907, 1909

圆盘 1817, 1825-1826, 1828-1832, 1869, 1898-1900

轴向 1815, 1818-1819, 1826-1827

套件 1889, 2260

微波芯片 1840, 1852-1855

微调器 1908-1909, 1911

氧化铌 1761

液态钽 1763, 1785-1786

硬件 1669

有机铝 1775

电容器网络 1970

电容器阵列 1830-1831, 1857, 1870, 1890, 1896-1897, 1970

电位计

Stock Pot™ 2008

按钮开关 2014

操纵杆控制器 2007

导电塑料 1986, 2000, 2004-2006

滑动式 2015

角度感测/位置 1991, 2014

金属陶瓷 1981-1986, 1992-2006, 2008, 2014, 2020

面板控制 1986, 2000, 2006

绕线 1986-1987, 1997-2001, 2005-2006, 2009-2010

数字 568, 663-665, 684-686, 1088-1091, 1250-1251

数字式标度盘读数 2010

双轴控制器 2007

碳 1999, 2001, 2004, 2009-2010, 2020

陶瓷 2018-2019

套件 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2009, 2016, 2020, 2260

微调器 1981-1985, 1988-2008, 2014, 2016-2020

位置传感器 2015

旋转 1991, 2014

音频 2013

电压控制振荡器 (VCO) 1516-1517

电涌保护元件

电涌放电器 (GDT) 2027, 2029-2031

电涌吸收器

SiBar 晶体闸流管 2064, 2066

ZNR 2021-2022, 2024

多层芯片 2023

阵列 2023

电涌抑制器 2037, 2070

多层芯片 2032

阵列 2070

电源

单输出 2296, 2298-2300, 2303-2310

电源模块 2303

多路输出 2303-2305, 2308

开关 2306-2309

滤波器 2297, 2302

墙壁安装型变压器 (请参见变压器部分)

双输出 2298, 2300, 2303-2309

直流对直流转换器 2296-2301, 2303-2310

负载点 (POL) 2298, 2306

可编程 2309-2310

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)