

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

电源输入模块 1636, 1638, 1641

电源线
风扇 2284

电源线 57-58

EMI 滤波器 1627-1628

电阻/电容网络 1970

电阻器
Zerohm 跳接线 1933, 1968
安装硬件 1950
变阻器 1951
薄膜 1912-1916, 1924, 1935, 1974-1975
底座安装 1936-1937, 1939
电流检测 1935, 1938-1939, 1947-1949, 1964-1966
电容器安装 1938
电线元件 1948
复合陶瓷 1941, 1946, 1951
功率 1936-1943, 1945, 1949-1951, 1958-1960, 1962, 1964-1967
功率 RF 端子 494, 1916
厚膜 1917-1923, 1925-1929, 1940, 1942-1943, 1945-1947, 1962, 1964, 1966, 1969, 1977
金属箔 1966
金属薄膜 1913, 1930-1932, 1934, 1953-1956, 1958-1959, 1961
金属氧化物薄膜 1932-1934, 1946, 1960
金属元素 1948, 1965
可安装散热片 1942, 1944-1945, 1962, 1964, 1967
可承受电涌 1943
铝壳 1965
绕线 1933, 1936-1938, 1940, 1943-1944, 1947, 1951-1952, 1956-1961, 1963, 1965-1966
热敏电阻 (请参见热敏电阻部分)
炭化物 1941
炭膜 1931, 1933
套件 1912-1916, 1925-1929, 1933-1934, 2261
网络 1912, 1969-1970, 1974-1976, 1978-1980
音频 1938
阵列 1968, 1970-1975, 1977

定时器 2394-2395, 2399-2400
可编程 2394-2395, 2399-2400
配件 2394-2395, 2399-2400

端子·接头 (请参见连接器部分)

端子接线片 331

断路器
DIN 导轨安装 2093, 2095
开关 2092-2093, 2096-2097
热 2093-2094, 2096-2097
热熔断体 2092
液力·磁性 2095

E

扼流圈 (请参见线圈/电感器部分)

二极管/整流器 937, 1299-1300, 1312, 1320-1326, 1330-1338, 1353-1360, 1367-1371, 1379-1384, 1387-1388, 1394-1411, 1421-1423, 1429, 1431, 1434-1440, 1442-1443, 1452-1453, 1456, 1460-1463
ESD 保护 1333, 2050-2051
FRED/HexFRED 1357, 1431
PIN (RF) 1322, 1332-1333, 1443
TVS (请参见瞬态电压抑制器部分)

变容二极管 1460
变阻器 (请参见变阻器部分)
超级势垒 1405
超突变型变容二极管 1299
开关 1300, 1323-1324, 1330, 1384, 1387, 1408-1409, 1429-1430, 1442, 1453, 1460
可变电容器 497, 1312, 1332
齐纳 1300, 1324-1326, 1332, 1334-1336, 1379-1380, 1387-1388, 1394-1399, 1402, 1421-1423, 1440, 1443, 1453, 1460
PolyZen 微型组件 2065
桥接 1356, 1400-1401, 1423, 1438-1440, 1461-1463
套件 2262
肖特基 1300, 1321-1322, 1331, 1353-1356, 1367-1368, 1371, 1382-1384, 1388, 1402-1405, 1407, 1410-1411, 1429-1431, 1434-1436, 1452, 1460-1463
阵列 1387, 1411, 1437, 1453

F

发射机应答器 518-519

反相器
CCFL 和 UV 1193, 2390-2392
EL 背光 2392

防窥滤波器 2384

仿真器 (请参见开发工具部分)

风扇/鼓风机
AC 2283, 2285, 2290, 2292-2293
CPU 冷却器 2291
DC 2281-2282, 2285-2295
ThermaPro-V 2283
流波轴承 (HWB) 2286-2288
无刷直流 2281-2282, 2289-2292
轴向 2286-2289, 2294
转速计输出 2281-2282
鼓风机 2288, 2291-2295
护指罩 2281-2288, 2294-2295
迷你型 2290
配件 2283-2284
芯片冷却器 2290

封装恒温器 2090-2091

蜂鸣器 2265-2268, 2270-2273, 2275-2276
伏特表 2396, 2403-2404

G

隔离器 (请参见光隔离器部分)

工具
IC 引线校正器 481
插/拔 53, 89, 95, 101-102, 138-139, 142-143, 165-166, 170, 185, 189-192, 201, 203, 205, 209, 213-214, 217-219, 223, 237, 239, 246, 252-254, 257, 260, 264, 349, 352, 359, 364, 369, 371, 373, 376, 382, 387, 440
IC 481, 485
打线 280
光纤 295
缆/线剥线钳 165-166, 168, 170, 185, 189-192, 279
热风枪 2255
调谐工具 1985

压接 53-54, 66, 88-91, 93, 95, 97, 101-104, 127, 129-133, 138-140, 146, 159, 161, 165-166, 168, 170, 176-177, 181, 185, 187, 189-192, 200-203, 205, 209-210, 213-214, 217-219, 222-223, 225, 236-237, 239, 246, 252-254, 257, 260, 264, 272, 274, 279, 290, 308, 328, 330, 333-335, 337, 345-347, 349, 352, 359, 364, 369, 371, 373-376, 382, 387-388, 395, 397, 401-402, 409, 412, 415, 440, 2330-2331
CATV 409
模块 279, 290

功率分配器 1608, 1912

鼓风机/风扇 (请参见风扇/鼓风机部分)

光电二极管 (请参见光电元件部分)

光电检测器 (请参见光电元件部分)

光电晶体管 (请参见光电元件部分)

光电耦合器 (请参见光隔离器部分)

光电元件
IrDA 收发器模块 2347, 2407
触摸屏 2384-2385
断路器模块 2332
方向传感器 2336
光电 IC 2336, 2348
光电池 2334-2335
光电二极管 2318, 2331-2332, 2334-2336, 2341, 2347-2348
光电探测器 2332, 2334-2335, 2339, 2348
光敏晶体管 2318, 2331, 2336, 2339, 2341-2342, 2347
光探测器 2331
光学传感器 2333, 2337, 2339-2340, 2342, 2348, 2406
反射 2342-2343, 2348
光遮断器 2330, 2342-2343
反射 2330, 2348
红外发射极 2331-2336, 2339, 2341-2342, 2347, 2406
红外线检测器 2332-2333
环境光传感器 2333, 2343
逻辑检测器 2332
透镜, 球面 2408
遥控接收器 2407, 2439

光隔离器/光电耦合器
IRED 2321
SCR/三端双向可控硅输出 2314, 2317
高速输出 2312, 2321, 2327-2328
光电-IC 输出 2314
光电型 1348, 2321
光敏晶体管输出 2311-2312, 2314-2317, 2319, 2321, 2323-2325
光耦合器 2312-2313
晶体闸流管输出 2320, 2322
逻辑输出 2314, 2317, 2321, 2325-2328
数字 2328

光纤
LED 296-297
测试设备 294
传感器 296
端子 293-294
发射器 296-297
发射器/检测器 296
发送/接收模块 296-297
放大器 2368
工具 295
环箍 293
接收器 293, 296-297

开关 293-294
缆线 293, 295, 297, 2368
连接器 293-295, 297
配件 293-295
适配器 293-294, 296
衰减器 294
套件 295

光学增强薄膜 2384

硅双向触发开关 1456

H

环箍
导线 308
光纤 293
开口箍 256
压接 256

J

激光
二极管模块
红外线 2408
激光线产生器 2408
可调式焦距 2408

集成电路/半导体
ATE 和时序 648
BI-CMOS 1211
DSP (数字式信号处理器) 600, 1013
ESD/EMI 保护 764, 1013, 1163, 1208
IEEE1394 705, 767
IrDA 771
MMIC 505, 509, 1218, 1323
MOS 逻辑 983-988
ProSLIC 542
RF 产品 (请参见 RF/IF 部分)
SONET 收发器 771
TVS 991-992
比较器 570, 636-637, 768-771, 970, 1018-1019, 1026-1030, 1065, 1111, 1113-1116, 1126, 1144, 1146, 1173-1174, 1222-1223, 1239, 1244
编码解码器 514, 631, 649-650, 723, 771, 966-968, 1013
波形发生器 676
乘法器/除法器 667-668, 902
传感器/信号调节 677-678
电池管理 565, 670, 905-910, 969, 1156, 1190-1191, 1254-1255
电荷耦合器信号处理器 649, 767-768
电量测量 569, 677-678
电流传感器 999, 1001, 1308
电流反射镜/电流监控器 1307
电容-数字转换器 (CDC) 656
电信 689, 1162
ISDN U 接口收发器 1162
PCM 编解码器-滤波器 689
电压基准 673-676, 938-941, 1025-1030, 1104, 1115, 1131-1135, 1194-1196, 1246-1247, 1305-1306
电压监控器 679-680, 920-922, 925, 1099-1100, 1187-1188, 1246-1247, 1254-1255
电压检测器 563, 722, 1022-1023, 1044, 1217, 1276
电压至电流转换器 789
电压至频率/频率至电压转换器 569, 663, 789, 1113-1114
电压转换器 1119-1121, 1123-1124, 1186-1189