

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

电源, 线性..... 988	PWM (脉冲宽度调节器) 564,	LCD/LED 驱动器 572, 683, 688,	Microgate 系列 828-829
电源产品 634, 722, 905-965929-938, 977, 1020-1021, 1031,695-696, 721, 970, 1000-1001,	SOTIny™ 1069
电源控制/管理 562-566, 670-675, 1066-1067, 1096-1098, 1022-1023, 1080, 1124-1125,	TinyLogic® HS/UHS 系列..... 1068-1069
.....695-696, 721-722, 903-905, 979, 1139-1140, 1162, 1232, 1249 1128-1129, 1142, 1163, 1215,	总线开关产品 846-856, 897,
.....989, 996-998, 1039-1047, 1098-1100,	RS232/422/423/485 705, 794-803, 1221, 1248-1249, 1307 1070-1071
.....1175-1194, 1209-1210, 1215-1217, 1020-1022, 1204-1207, 1236-1239	步进电机 999-1000, 1015, 1215	数字式无线电 898
..... 1227-1231, 1307-1308	SCSI 803, 1251	热管理 571-572, 666-678, 696,	微处理器 534-535, 689-690,
热切换控制器 671	SIM 1193 723-724, 980, 1253-1254 692, 697-698
电源模块 1067	SMBus 1207	MICA 绝缘器 1288	模块 534
定时器 724, 968-969, 978,	UART 705-706, 772, 1237	温度传感器 571, 666, 677-678,	微控制器
..... 1116, 1254, 1308	USB 700, 772, 1104-1105, 1162 696, 723-724, 968, 1045,	8051 架构 532, 536-540,
多路复用器/多路分解器 667-668,	存储器 721 1111-1114, 1143, 1254 594-596, 614
..... 902, 971-972, 1145,	电源跟踪器 1193-1194	时钟外围设备 687, 700, 764-765,	ARM 605-606
..... 1204-1205, 1207, 1215, 1241	发送器/接收器 541, 668-670, 693, 1022, 1071-1072, 1086	AVR 527-530
放大器790-803, 1020-1023, 1093-1096,	实时时钟 649, 723, 966, 1044-1045,	BASIC Stamp 545
差分 637-639, 643, 725-727, 1204-1207, 1235-1239, 1268 1086, 1100, 1253	C166S V1 614-615
..... 741-742, 1145, 1172-1173	控制器 572, 692-693, 698, 903-906,	视频 648-649, 665-666, 701, 1102	C166S V2 614-615
电流反馈 640-641, 645, 733-734, 990-992, 1014-1017, 1030-1031,	输入/输出扩展器 685, 720, 900-901	MCS@ 51/251 691
..... 736-738, 740-741, 1029-1030, 1096-1098, 1104-1105, 1107,	数据传输, USB 至 UART 541	MCS@ 96 691
..... 1082-1084, 1166-1169 1162, 1189-1190	数据传送 (请参见 IC - 接口部分)	OTP 546-547, 573-575,
电压反馈 640-642, 734,	热交换控制 ... 565, 903, 971, 1140, 1207	数据通信 649-650, 700, 771-773, 1107 585-587, 598, 607
..... 736-742, 1082-1084	数字音频 764	数据转换 (请参见 IC - 模数和数模转换器部分)	PIC 546-558
对数 644, 729	外围设备 572, 694, 698, 901-902, 904	数字电位器 568, 663-665, 684,	Propeller 545
隔离 644, 726-727	信号 989-991 1088-1092, 1250-1251	USB 537-538, 592
可编程增益 570, 738	以太网协议 572, 634, 693,	数字逻辑	扩展模块 527
可变增益 647, 1145 790-791, 969, 1104, 1207	4000 719-720, 806-810, 1058-1059	闪存 536-540, 548-558,
仪表 642-644, 646,	精密接地参考 965-966	7400 1049 573, 576-584, 589,
..... 724-726, 738, 1173	开关	74ABT/ABTE/ABTH/ABTR 706-707, 601-603, 608-613, 616-630
音频/视频 636, 699-700, 730, 732,	PCMCIA 976, 1192 810-815, 1049	微型集成 983
..... 738-739, 760-763, 1024-1029,	RF 682-683	74AC/ACQ/ACT/ACTQ 815-821,	稳压器 563-564, 672,
..... 1081, 1126, 1135-1139, 1142,	交叉点 682 1001-1002, 1050-1051, 1072-1073 941-965, 972-975,
..... 1171-1172, 1210-1211, 1308	模拟 680-682, 803-806, 979, 991,	74AHC/AHCT/AHCU 707, 821-828 981-983, 993-997, 1007-1009,
运算放大器 569-570, 636-642, 1063-1064, 1069-1070,	74ALB 829 1013, 1028, 1032-1036, 1049,
..... 644-647, 724, 727-759, 976, 1013, 1100-1102, 1219, 1239-1241	74ALS 829-831, 1052 1065-1066, 1102-1104, 1112-1116,
..... 1017-1019, 1025-1031, 1066,	配电 926-929, 1009,	74ALV 1002, 1052 1119-1121, 1123-1127, 1150-1161,
..... 1081-1084, 1110-1111, 1113-1117, 1014-1015, 1021, 2063-2064	74ALV/ALVC 707, 831-835, 1180-1183, 1211-1213, 1215-1217,
..... 1126, 1141, 1143-1149, 1161,	总线 682, 705, 897, 1071, 1204	74ALVT/ALVTC/ALVTH 707, 836-837 1219-1221, 1231-1232, 1304-1305
..... 1164-1172, 1174, 1213-1215,	开关稳压器 565, 977, 1013-1014,	74AS 837, 1052	显示和视频转换器 593
..... 1222-1223, 1241, 1245 1118-1122, 1128-1129, 1139,	74AUC/AUCH/AUCU 838-842	线性 569-571, 683, 901-902,
风扇管理 572, 666, 970 1142, 1175-1185, 1209, 1223,	74AUP 707-708, 842-844 1059-1063, 1081, 1110-1162, 1308
复位电路 (请参见 IC - 监控器部分) 1231-1232, 1242, 2296	74AVC 844-846, 1070	小型 TFT 显示器 1275
高频 980	可编程逻辑	74BCT 846	信号控制器/处理器 678, 723, 966-968
隔离器 667, 919-920	CPLD 524, 591	74CBT 708, 846-854	烟雾探测 IC 689
功率放大器 634-635	FPGA 525-526	74C 718-719, 854-855, 1052-1053	音频, 模拟/数字 648-649
功率转换 988	PGAs 966	74FB (Future Bus) 857	音频音量控制 763
光纤 666	SPLD 526	74FCT 855-857, 1070	语音录制/重放 544
恒温器 1253-1254	可变 Q 型滤波器 1307	74GTL/GTLP/GTLP 857-858	运动/马达控制 670
缓冲器 636, 686-687, 970, 1029-1030,	浪涌保护 1208	74HC/HCT/HCU 708-715, 857-869,	照明 1307
..... 1145, 1147, 1207, 1267, 1307	离散阵列 980 1002-1005, 1053-1054, 1073-1074	真有效值-直流转换器 662-663
混合信号产品 566-569, 589, 683-685	铃声信号控制器 771	74HSTL 869	直流对直流转换器 563, 683, 912-919,
霍尔效应传感器 992-993, 998-999, 2343	滤波器 900, 1009-1010, 1013,	74LC/LCX 1004, 1054-1056, 1074 1021, 1060, 1063, 1120-1121,
积分器 900 1174-1175, 1241	74LPT 1070 1124-1125, 1127-1130,
集成式电源切换控制器 1045-1048	逻辑转换 720	74LS 869-871 1176-1179, 1181-1187, 1190,
计数器/定时器 697, 1027, 1086	模拟 687-688	74LV/LVC 715-717, 871-892, 1005 1211, 1225, 1242-1243, 1308
继电器 2242	模拟计算电路 648	74LVQ 1056	重置电压 1130-1131
监控器/复位电路 562-563, 678-680,	模拟视频产品 1307	74LVT/LVTH 717-718, 892-896,	专用 678, 696-697, 723, 905,
..... 684-685, 920-925, 977-978,	模数及数模转换器, DAS 566, 1005-1006, 1056 1067, 1072, 1100, 1210,
..... 1041-1043, 1085-1086, 568-569, 632,	74LVU 896 1217-1218, 1275, 1307-1308
..... 1187-1188, 1242-1243, 1252-1253 649-663, 701, 773-789,	74LVX 1005-1006, 1056-1057, 1075	总线解决方案 764-767
降压变压器 910-912, 976-977, 1086-1087, 1105-1107, 1197-1204,	74LX 1006	计数器 2394-2395, 2400, 2402
..... 1059-1060, 1117-1126, 1224-1226, 1233-1235, 1241, 1249	74S 896-897	配件 2400
..... 1139, 1209, 1231	内存产品 (请参见内存部分)	74SST 897	计算机设备
交流-直流转换器 633, 1225	配件 635	74TTL 897-898	线缆组件 55-62
接口	桥接控制器/驱动器 1013-1017	74V 1006-1007	继电器
I ² C 701-705, 766, 1207	驱动器 572, 671, 683, 688,	74VCX/VCXH 1007, 1057	BGA 2213
ADSL 驱动器 790 695-696, 721, 901-902, 905,	74VHC 1007, 1057-1058, 1075-1076	I/O 模块 2240-2241, 2254
CAN 701, 1207, 1268 970, 972, 975-976, 999-1001,	74VMEH 898	Power IC 2242
LCD 791 1013-1017, 1020-1025, 1060-1061,	95HS 1066	安全 2240, 2383
LVI/LVCP/LVDM 791-792 1079-1081, 1092-1095, 1124-1125,	FMS 1059	插口和配件 2224, 2226,
LVDS 705, 792-793, 1070 1128-1129, 1131, 1163, 1215, 1221,	HC/HCF 1010-1011 2228, 2233, 2239
LVDT 794 1227-1231, 1248-1249, 1305, 1307	LMOS 1076-1078	高频 2213, 2221-2222
LVP 794			固态 2240, 2243-2253
MVLD 794			
PCI 693, 767, 1072			
PCI Express 705			
PECL 767, 971-972			
PLL (锁相环路) 689			

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)