

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

机械 2219-2239
 舌簧 2210-2214, 2217
 延迟时间 2401
 加速计 2370-2373
 夹子
 保险丝 2077-2078, 2085-2086
 交变可控硅 1374, 1454
 接头 (请参见连接器 - 接头部分)
 接线板 (请参见连接器部分)
 晶体 1472-1484, 1488, 1490-1494, 1503-1508, 1512-1516, 1518-1521
 套件 2262
 微处理器 1508
 音叉 1512-1513
 圆柱型 1493-1494, 1503-1504, 1512
 振荡器 1515-1516
 晶体管 494, 504, 507, 1291-1298, 1309-1320, 1327-1328, 1339-1352, 1362-1363, 1365-1366, 1376-1378, 1389-1390, 1392-1393, 1406, 1412-1413, 1428-1429, 1431-1432, 1441, 1444-1451, 1459-1460
 HEMT 494
 IGBT 1339-1340, 1352, 1420, 1428, 1432
 MICA 绝缘器 1288
 VHF, UHF, RF 507
 阵列 1310-1312, 1328
 晶间管 1338, 1457-1458, 2037, 2043, 2053, 2064, 2066
 SiBar 闸流管电涌保护器 2064, 2066
 警报器 (请参见蜂鸣器部分)
 绝缘体
 MICA 1288

K

开发套件和工具
 BASIC Stamp 套件 545
 LED 探索套件 2426
 编程器 501, 514, 522-524, 527, 532, 545, 559, 561, 584-587, 590-591, 593-594, 597, 604-606, 630
 参考设计套件 492, 541, 1011-1013, 1231
 仿真器 527, 532, 561, 584-587, 597, 604, 630
 EPROM 561, 587
 PIC 561
 闪存 561, 597
 开发/入门套件 492-493, 495, 501-502, 508, 512, 514, 517, 521, 524, 527, 532-535, 540, 542-543, 588, 590-591, 593, 604-606, 613-615, 1231, 2370
 配件 559, 584, 589, 591, 593-594, 600
 评估板和套件 490, 492, 501, 504-506, 508-509, 512-514, 517, 520-521, 527, 532, 542-543, 559, 588, 590, 593-594, 597, 600, 604-606, 608, 611-613, 616, 630-632, 634, 665-666, 697, 969, 978-979, 1011-1013, 1275, 1307, 2357, 2369-2371, 2382
 RF 490, 492, 501, 504-506, 508, 512-513, 517, 521
 传感器 2357, 2369, 2371, 2382
 软件 559-560, 600, 630, 632
 C 编译程序 559-560, 590, 630

适配器 522-523, 532, 544, 561, 584, 586, 630, 1275
 调试工具 527, 559-560
 网络服务器套件 586
 演示套件 492-493, 527, 559, 588, 590, 594, 597, 611-613, 697, 1231, 1275
 遥控设计 587
 语音识别套件 544
 可编程交互式模块 544
 振荡器 1495, 1497
 子板 492, 561
 开关
 Intra-Switch™ 469
 按键开关 2114, 2117-2118, 2164, 2167, 2171, 2177-2178
 按轮 2121
 按钮 2099-2104, 2107, 2115, 2117-2119, 2128, 2136-2137, 2144, 2148-2164, 2166, 2169-2171, 2181
 拨动/架型 2123-2135, 2137, 2143, 2149
 拨轮开关 2122
 触式 2108-2117, 2120, 2154, 2171, 2181
 磁性 2215, 2217-2218, 2344
 导航 2111, 2116
 断路, DIN 轨道安装 2168
 发光 2114, 2134, 2148-2149, 2152, 2164-2167, 2169-2171
 功率 2099, 2154, 2244
 光纤 294
 滑动式 2099, 2136, 2172-2176, 2199-2200
 基本极限 2182-2187
 检测器 2105-2107
 键锁式 2145, 2160, 2162, 2164, 2166-2167, 2177-2178
 桨形 (请参见拨动开关部分)
 紧急停止 2160-2162, 2164, 2166-2168
 联锁 2192
 门 2181, 2183, 2192
 密封 2111, 2130, 2133, 2169, 2202
 配件 2111, 2115-2116, 2118-2119, 2122, 2125, 2127-2129, 2132-2137, 2148, 2152-2155, 2164-2165, 2168, 2170-2171, 2188
 防溅套筒 2119, 2127, 2132, 2135-2136, 2148
 盖 2111, 2119, 2128, 2136, 2152-2155
 框架 2153
 密封 2122
 倾斜 2330, 2338, 2372
 舌簧 2215, 2217-2218
 双列直插式 2195-2205
 套件 2172, 2262
 推拉式 2177
 微动开关 2107, 2179-2182, 2188-2192
 微型开关 2191
 限制 2182-2184
 旋钮开关 2165, 2167, 2195
 旋转 2118, 2193-2196, 2200, 2202, 2204, 2206
 双列直插式 2195-2196, 2200, 2202
 旋钮和刻度盘 2193
 选择器 2162, 2164-2165, 2167-2168, 2171
 压力 2367
 摇臂 2119-2120, 2137-2142, 2144-2149
 游戏控制杆 2159
 指示灯 2164-2165
 控制器
 继电器 2401
 温度 2400, 2402
 无刷风扇电机控制器 1307-1308

L

缆线 EMI 铁氧体芯体 1579, 1626-1628
 缆线/电线
 LVDS 2385
 扁平缆线跳线 77, 79
 扁平软缆线 66, 77, 79
 0.020" (0.5mm) 77
 0.040" (1mm) 79
 0.050" (1.27mm) 66
 0.100" (2.54mm) 66
 带状
 0.040" (1mm) 152
 0.050" (1.27mm) 54
 0.100" (2.54mm) 预切割扁平式 54
 光纤 293, 297
 缆线测试器 62
 缆线组件
 ATA 串行 196
 CAT 5 和 CAT 5e 跳接 59-62, 290
 CAT 6 插接 59-60, 62, 290
 DVI 65, 196, 411
 Eco/mate™ 357
 F 型 (电视) 411
 HDMI 65, 411
 IDC 24-32, 36, 38-41, 43-50, 123-124
 D-Sub 24, 28, 36, 43
 PCB 30-32, 41
 插口 26, 30-32, 38-40, 45-46, 48-49, 123-124
 卡边 31-32
 双列直插式 29-30, 41, 43-45, 49-50
 引脚/插头 27, 38-40, 47-50, 123-124
 IEEE 1284 55
 IEEE 1394 60, 65
 iPass™ 462
 RCA 411
 RF 411, 416-418
 S 视频 58
 SCSI 59-61, 462
 SDR 52
 USB 59-61, 63-65
 VGA 56
 扁平软线 DF9 85
 电源线 57-58
 端子跳接器 24-25, 28-31, 36, 38, 41, 43-45, 48-49, 123-124
 多媒体 58
 功率 430
 光纤 295
 立体声扩展 57-58
 模块 276, 285
 模制 359
 模制 BNC 411
 模制计算机 55-56, 59-62
 双绞线 38-40
 音频 430
 浪涌电流限幅器 2060
 连接器
 0.050" (1.27mm) 53, 86-87, 135, 240-243, 475
 Picoflex™ 53
 0.062" 191
 0.084" 191
 0.093" 192
 0.100" (2.54mm) 97, 163, 167-176, 221-225, 228, 230-232
 0.156" (3.96mm) 102-103, 133, 167, 177-181
 0.2mm 68
 0.3mm 68, 71, 73, 79

0.4mm 68, 80, 105, 450
 0.5mm 67-74, 77-78, 81-82, 105-106, 125, 185
 SlimStack™ 185
 0.6mm 83
 0.65mm 83-84
 0.8mm 74, 84, 106-107, 125, 134-135, 198
 1.0mm 67, 69-71, 74-76, 78-79, 85, 88, 125-126, 135, 138, 248, 448, 450
 1.20mm 126
 1.25mm 89-90, 126-127, 138-139
 1.5mm 127-128, 139
 Pico SPOX™ 139
 2mm 90-98, 128-131, 140-142, 144-152, 443, 445-446, 476
 Hard Metric 443, 445-446
 Metral® 446
 Milli-Grid™ 141-142
 Millipacs® 446
 Minitek™ 144-146
 Sherlock™ 140
 Z 型包装 443
 插口 476
 迷你型夹 152
 2.5mm 99-102, 131-133, 143, 244
 SPOX™ 143
 3.96mm 143
 4.2mm 202
 5.0mm 103-104
 5.08mm 189
 7.5mm 190
 7.92mm 104
 AC 1635
 ATA 串行 196
 ATCA 448
 Centronics 264
 C-Grid® 168-172
 Champ® 240, 245-247
 CompactPCI® 443, 448
 CROWN EDGE 441
 CROWN 夹 441
 Delta 40
 DIN, 矩形 433, 437-440, 442, 448, 469
 DisplayPort® 196
 D-Sub 24, 28, 36, 43, 249-272, 274-275, 281, 310
 插头插座变换器 57, 269, 274
 防水 274, 281
 高密度 254, 259-261, 263, 272, 275, 281
 VGA 259
 外壳 259, 269-271, 273, 275
 接口模块和缆线 310
 经过滤波 272
 配件 255-256, 258-259, 272
 适配器 269
 双端口 263
 压接式 263
 硬件套件 257, 259, 272
 组合 259, 274
 D-Sub 防护罩 255-256, 269-271
 ELCON 440
 ExpressCard™ 451, 457, 460
 F 型 412
 "F" 型电视 419
 FFC/FPC (扁平软线) 66, 68-79
 Flexi-Block 321
 GBIC 461
 Hard Metric 443, 445
 HDI (高密度互连) 244
 HDMI 196, 433, 449
 HSSDC2 461
 ICCON 441
 IDC 带状缆线
 2mm 插口 144, 146, 150-151
 Delta 40