

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

D-Sub 24, 28, 36, 43	RITS 233	端子插头 91	软壳 .062" 和 .093" 217-218
PCB 30, 41	RJ45 (请参见连接器 - 模 部分)	反极性 SMA 415	输入/输出 107, 197-200, 460, 462
插口 26, 30, 37, 45, 54, 144, 146, 150-151	Sabre™ 190	分路器/跳接器 98, 144, 146-147, 149, 157-158, 162-163, 172, 181, 220	跳线 端子跳接器 24-25, 28-31, 36, 38, 41, 43-45, 48-49
卡边 30, 37	SAS (串行连接 SCSI) 447	工业以太网 64, 280, 321	跳线 (请参见连接器 - 分路器部分)
迷你 D 型 (MDR) 51-52	SATA 52, 448	功率 122, 137, 181, 190-192, 197, 199-200, 321, 425-430, 440-441, 1635	玩具车电池 168
双列直插式 25, 29, 43, 49	SCA2 451	光纤 293-295, 297	微型矩形 (MR) 219
引脚/插头 27, 37, 47-48	Scotchlok™ 330-331	后壳 36, 42, 241, 255-256, 269-271, 273	系统 50 243
IDC 分离式	SCSI 240-241, 444, 462	互连系统 233-237, 461	香蕉插头/插孔 379
D-Sub 253	SCSI 端接器 59, 254	接口模块 325	小闪存 453
插口 173-175, 177-179, 224-225	SDR 52	接头	以太网 (请参见连接器 - 模块部分)
带 198	SFP (小型插接式框架) 459, 462	0.0197" (0.5mm) 108	音频 424-431
IEEE 1394 (火线) 60, 64, 283, 288	SIM 卡 450-451	0.025" (0.635mm) 108	硬件 246, 248
防水 288	SmartMedia 450	0.031" (0.80mm) 108-109	圆形
Intra-Connector™ 469	SMP 414	0.040" (1.00mm) 109	44 系列 359
LAN 280, 292	Trim Trio 362-364	0.050" (1.27mm) 109-110, 123, 476	851 系列 366
LED 2420	矩形面板/线缆 363-364	0.0787" (2.00mm) 111, 124	8D/D38999 铝及合成物系列 365
Light-N-Lok™ 2392	配件 364	0.100" (2.54mm) 33-35, 42, 46-48, 114-122, 157-165, 171-173, 175-176, 220, 226-229, 474-475, 478	97 系列 353-355
LVDS 88, 105	用于恶劣环境条件的圆形卡口 362-363	0.156" (3.96mm) 123, 165-166, 177, 180-181	C091 358
M 系列 238-239	圆形快速配接 363-364	2mm 98, 124, 141-142, 144-149, 476	C16 357
Mate-N-Lok® 204-217	USB 59-61, 63-65, 275, 280-281, 283, 287, 292, 476	IDC Dip 48	DIN 387-388, 390-391
MetPak™	Bluetooth® 适配器 287	引脚/插头 47-48	IP67 356
2-FB 444	防水 287-288	保护式 46-47	M8 和 M12 系列 389
CP2 445	VHDCI 461	锁存 54	MIL-C-26482 350-352, 366
HSHM 445	XFP 460-461	有罩 54	MIL-C-38999 365
Metrimate 202-203	Z 型包装 443	IDC 27, 37, 47-48, 54	MIL-C-5015 353-354, 389
Mezzanine 185	板至板 42, 80-89, 94, 96-97, 105, 108-123, 125, 127, 134-137, 141, 144-145, 147, 242-244, 441, 447, 450	保护式 33-35, 42, 123-124	MS 系列 351, 355
MicroCross™ DVI 196	浮动 136	母头	PT 系列 350-352
Micro-Fit 3.0™ 182-185	保持模块 248	0.0197" (0.5mm) 108	RADSOK® 349
Mictor 449	背板 (请参见连接器 - 卡边部分)	0.025" (0.635mm) 108	按拔式锁 366, 368, 374-376
Mini-Fit	边缘卡 (请参见连接器 - 卡边部分)	0.031" (0.80mm) 108-109	插销锁 369, 371, 373
BMI 188	并行接口 240-242, 245-247, 264	0.050" 109-110, 124	防水 356, 377-378, 380
HCS 189	插口, IC (请参见 IC 插口部分)	0.0787" (2.00mm) 110-113, 124	金属 350-355, 367-375, 379, 388, 390
Jr 186-187, 189	唱机插孔/插头 423-425, 431	0.100" 113-118, 122, 153-156, 159, 163, 220, 474-476, 478	螺钉锁定 357, 367-368, 370-375
SMC 189	存储器	0.156" 123	迷你型 DIN 390-391
Sr 190	CardBus 459	接线柱	密封 358-359, 382-383
MiniSAS 444	DDR 454	接线座	.125" Powerband 触点 387
MT .100" 221-222	DIMM 433, 455, 457	DIN 导轨安装 309-313	电线引入密封套件 384
MTA .100" 和 .156" 173-181	Memory Stick® 456	DIN 轨道 310-311, 313-314	配件 354-355, 383-384, 388
MTE .100" 224-225, 230-231	MicroSD™/Transflash 453, 456, 460	Eurostyle® 324-325	视频 369-371
MX150L 361	PCMCIA 闪存卡 452-453, 455-456, 459	PCB 安装 298-307, 315-321, 324-325	塑料 357, 360, 369, 375-376, 381-384, 387, 389-391
PC 引脚/插座 469, 479-480	SD™ 453	隔板接线座 322-325	同轴 387
PCI Express 436, 446-447, 457	SIM 460	配件 309-312, 314	微型 369-370, 373-375, 379, 381
Power Edge™ 433	SIMM 457	矩形 193-195	镇流器 2392
RADSOK® 349	TransFlash 458	高负载 193-195	支架和面板 201, 245
RAPID LOCK 441	安全数字式 452, 454, 456, 458, 460	146E 系列 195	智能卡 451, 457, 464-465
RF	卡连接器 433, 453, 455-459	IP65 193-194	滤波器
AMC 397	小型闪存 452, 454, 456, 458	卡边 30, 37, 248, 431-436, 441, 446-447	3 端子 1614-1615, 1620
BNC 392, 398-399, 403-407, 419-420	带状屏蔽式 (SCR) 52	开关 2191	DSL (CPE) 291
F 409	电池 452	麦克风 373	EMI (请参见 EMI 抑制部分)
FL (指扣) 421	电信 245	盲配接 (BMI) 183-184, 188	LC/LR 1629
H.FL 421	电源 103	迷你 D 型带状 (MDR) 51-52	RF 线 1607, 1638-1642
MCX/MMCX 型 394, 408, 411-412, 415, 420, 422	顶端塞孔/插头 379	模块 61, 64, 275-287, 289-292, 449	表面声波 1522, 1524, 1527
SMP 397	动态 233-237	70AA 449	薄膜 1524, 1554
N 型 394, 399, 409, 419	端子/接头	70AD 449	带通滤波器 1606, 1631
SHV 409	Faston 338-344, 348	DSL 滤波器 291	单晶 1521
SMA/SMB 392-393, 396-397, 400, 402, 412-415	See and Splice™ 328	工业 64, 280, 287, 289-290	鉴频器 1526
FAKRA (SMB) 396-397	板载压接 133	过滤模块插座 292	馈通 1612
QMA (SMA) 397	闭端 331, 335	适配器, 等效于 IBM 280	数字 635
防水 412	铲形接线片 326-327, 329-331, 334, 336-337, 347-348	适配器, 滤波式 291-292	数字杂讯 1630-1631
SMK 415	导线螺母 329-330	弹簧式触点 477	陶瓷, FM 1526
TNC 395, 399, 410, 419	导线引脚 327	以太网 64, 275-285, 291-292	线 1570, 1631-1634, 1638-1642, 1644
UHF 401, 409, 419	电线插头 328	RJ11 282-283, 291	杂讯滤波器
UMC 418	断连 335	RJ45 275-281, 284-285, 291	共模 1629-1630
UMCC 401	对接接头 327-331, 335-337, 347	以太网供电型 (PoE) 285, 292	双模 1630
W.FL 421	环形舌片 327-333, 336-337, 345-348	母线 441	麦克风
板至板 403	卡入式插头 326, 329, 331, 348	磁 2279	磁性 2279
端子插头 407	快速连接 326-327, 329-331, 338, 348, 374-376, 379, 381	硅 2280	驻极体电容 2276-2278
配件 405	弹簧推入式 322	座 2276, 2278	座 2276, 2278
去耦 407	压接 165-166, 326-348, 385-386	欧标卡 437-440, 442	
适配器 399, 405, 408, 418-419			
双轴 399			
同轴 403, 422			
压接工具 395, 397, 409			

M

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)