

还有更多的产品列在网上 [digikey.com.cn](http://digikey.com.cn)

P

配件/D-Sub (请参见硬件部分)  
平衡-不平衡转换器..... 1606-1608

Q

汽车附件  
  保险丝和保险丝座..... 2085  
倾斜仪..... 2372-2373

R

热管理  
  Peltier 模块..... 1279  
  风扇/鼓风机 (请参见风扇/鼓风机部分)  
  散热片 (请参见散热片部分)  
热敏电阻  
  NTC..... 2056, 2374-2381  
  PTC..... 2056-2060, 2092  
  PTC 可复位保险丝..... 2058,  
    ..... 2062-2065, 2067-2068  
  RTD (电阻温度检测器)..... 2376  
  高温..... 2376  
  浪涌电流限幅器..... 2056, 2058, 2061  
  套件..... 2058, 2262, 2375, 2380  
  微型传感器..... 2380  
热熔断器..... 2090, 2092, 2098  
热收缩型..... 2255-2259  
  编织材料..... 2255  
  带子..... 2258  
  端子及连接件..... 2257  
  热风枪..... 2255  
  套管..... 2256-2259  
  套件..... 2257-2259, 2262

S

三端双向可控硅开关..... 1337-1338,  
  ..... 1373-1374, 1385,  
  ..... 1423, 1454-1456, 1458  
QuadraC®..... 1458  
散热片..... 1279-1280, 1282-1290, 2252  
  BGA..... 1282, 1285-1287  
  衬垫..... 1284, 1286-1288  
  电路板固定器..... 1290  
  润滑脂..... 1279, 1282, 1284  
  石墨片..... 1282  
石墨片..... 1282  
适配器  
  D-Sub..... 56-57  
  PLCC..... 483  
  QFP 至 PGA..... 482  
  RF..... 392-395, 399, 401,  
    ..... 405, 408, 411, 416-419  
  SCSI..... 59  
  SOIC 至 DIP..... 482  
  SOJ 至 DIP..... 482  
  SSOP 至 DIP..... 482  
  TO 至 DIP..... 483  
  USB..... 61  
  编程/样机..... 522-523, 532, 544,  
    ..... 561, 584, 586, 630, 1495, 1497  
  插头插座变换器..... 57

存储卡..... 458  
光纤..... 293-294  
键盘..... 56  
模块..... 280, 284-285, 290  
鼠标..... 56  
音频..... 424  
手册..... 1581  
数字量角器..... 2365  
衰减器..... 294, 1912, 1969  
双工器  
  多层..... 1607  
双向触发二极管..... 1338, 1374, 1456, 2053  
瞬变电压抑制器 (TVS)  
  EMI 防护 IC..... 1163  
  变阻器/ZNR..... 2021-2029, 2032-2034  
  二极管..... 1423, 1430,  
    ..... 2034-2042, 2044-2053  
  控制..... 2042  
  阵列..... 1388, 2042, 2070

T

太阳能电池, 光电式..... 2244  
套管  
  波纹..... 384  
  热收缩型..... 2256-2259  
  套件..... 2257-2259, 2262  
套件  
  BASIC Stamp 套件..... 545  
  EEPROM 套件..... 2260  
  EMI 元件..... 1625-1628  
  Fabri-Leve™ 开关..... 2383  
  LED..... 2262, 2460  
  保险丝..... 2071-2076, 2080-2082, 2260  
  磁珠芯..... 1629  
  电感器..... 1572-1574, 1579, 2260, 2262  
  电容器  
    RF/微波..... 1853  
    薄膜..... 1789, 1805-1806,  
      ..... 1822, 2260, 2262  
    聚酯..... 1787-1788, 1790, 2260  
    铝电解..... 1652, 1654, 1663, 1703, 2260  
    陶瓷..... 1821, 1840, 1866, 2260  
  电位计..... 1996, 1998-2002, 2007,  
    ..... 2009, 2016, 2020, 2260  
  电阻器..... 1912-1916, 1925-1929,  
    ..... 1933-1934, 2261-2262  
  扼流圈..... 1624  
  二极管..... 1397-1398, 2262  
  齐纳..... 1397-1398, 2262  
  蜂鸣器..... 2268  
  光纤..... 295  
  晶体..... 2262  
  绝缘端子..... 330-331  
  开关..... 2172, 2216, 2262  
  缆线铁氧体芯体..... 1627-1628  
  连接器..... 168, 191-192, 247, 330  
  热敏电阻..... 2058, 2262, 2380  
  热缩管..... 2257-2259, 2262  
  适配器  
    RF..... 411  
  铁氧体芯片磁珠..... 1622  
  压接导线套圈..... 308  
  硬件..... 2262  
天线..... 493, 496, 503, 512, 516, 519  
  Horn..... 516  
  Hybrid Log..... 516  
  SMD..... 493, 502  
  UWB..... 516  
  鞭状..... 493  
  平面..... 493  
  无线..... 512

铁氧体  
  EMI 圆盘和板..... 1625  
  扁平芯..... 1634  
  差模..... 1622, 1624  
  磁珠芯..... 1605, 1612-1613,  
    ..... 1622-1623, 1628-1629, 1634  
  大电流..... 1622  
  带状缆线..... 1626  
  低频率..... 1625  
  高频芯体..... 1628  
  共模扼流圈..... 1622-1624  
  环..... 1625, 1627  
  环芯..... 1627-1628, 1634  
  开口芯体..... 1626, 1628  
  钳式..... 1610, 1626, 1628  
  柔性铁氧体材料..... 1579  
  套件..... 1625, 1628-1629  
  芯片..... 1611, 1617-1619, 1621-1623  
  芯片阵列..... 1613, 1619, 1622-1624  
  圆柱型..... 1611, 1627-1628  
同心刻度盘..... 1987  
同心刻度盘..... 2005, 2010, 2012  
陀螺仪..... 2371

W

微处理器 (请参见 IC/微处理器部分)  
微控制器 (请参见 IC - 微控制器部分)  
无绳烙铁..... 2255  
无线通信 (请参见 RF/IF 部分)

X

显示器  
  LCD (请参见 LCD 部分)  
  LED (请参见 LED 部分)  
  背光..... 2388  
  真空荧光..... 2389  
线圈/电感器 (亦请参见变压器部分)  
  ..... 1528-1538, 1540-1552,  
  ..... 1554-1569, 1571-1579, 1585-1605,  
  ..... 1615-1616, 1619, 1622-1625  
  PAS..... 1664  
  薄膜..... 1542-1543  
  薄膜..... 1554  
  大电流..... 1538-1540, 1560, 1564,  
    ..... 1572, 1575-1577, 1596,  
    ..... 1598, 1600-1605, 1622-1624  
  单片..... 1542-1543, 1622-1623  
  多层芯片..... 1585-1586, 1592-1593  
  扼流圈..... 1531, 1545, 1554-1560, 1565,  
    ..... 1569-1570, 1575-1578, 1602-1605,  
    ..... 1609-1610, 1615-1616, 1622-1625  
  CAN-BUS..... 1624  
  电流补偿..... 1623-1624  
  高频率..... 1563-1564, 1571, 1585-1586,  
    ..... 1591, 1603-1605, 1623-1624  
  功率..... 1528-1534, 1536-1537,  
    ..... 1540, 1554, 1557-1558,  
    ..... 1560, 1562-1564, 1571,  
    ..... 1575-1577, 1580-1584, 1587-1590,  
    ..... 1594-1595, 1597-1599, 1622-1624  
  共模..... 1531, 1536, 1578, 1602,  
    ..... 1609-1610, 1615-1616, 1622-1624  
  阵列..... 1623-1624  
  共形敷膜..... 1603, 1605  
  鼓型芯..... 1541, 1562  
  环形..... 1536, 1562-1564, 1576,  
    ..... 1591, 1598, 1600-1602, 1609  
  空气芯体..... 1579

Y

延迟线..... 1553  
扬声器..... 2263  
Hi-Fi..... 2263  
笔记本型..... 2265  
耳机/手机..... 2280  
迷你型..... 2263  
平衡电枢..... 2280  
通用..... 2264  
微型监控器..... 2264  
专用..... 2280  
仪表 (请参见测试设备部分)

Z

硬件  
  D-Sub 连接器..... 248, 259, 272  
  LED 座..... 2419  
  保险丝盒..... 2077-2082, 2084-2086  
  管, 波纹状..... 384  
  绝缘体..... 1288  
  套件..... 2262  
  仪表旋钮..... 2011-2012  
照明  
  连接器..... 2392, 2420  
照像机..... 516  
  控制器..... 516  
  配件..... 516  
振荡器..... 1469-1472, 1478,  
  ..... 1484-1489, 1495-1503,  
  ..... 1508-1512, 1514-1515, 1518-1519  
  SAW (表面声波)..... 1515  
  插座..... 1502-1503  
  电压控制 (VCO)..... 1516-1517  
  电压控制 (VCXO), (VCTCXO)..... 1471,  
    ..... 1486, 1488, 1501,  
    ..... 1508, 1511, 1515  
  电压控制表面声波 (VCSO)..... 1515  
  硅..... 1512  
  晶体..... 1472-1481, 1489,  
    ..... 1499-1503, 1514, 1520  
  可编程..... 1495-1498  
  扩展频谱..... 1518  
  时钟..... 1469-1472, 1508-1509, 1520  
  实时时钟..... 1498  
  同步时钟发生器..... 1511  
  温度补偿 (TCXO), (TCVCXO)..... 1471,  
    ..... 1487, 1497, 1512,  
    ..... 1514-1515, 1519  
  温控 (OCXO)..... 1512, 1515  
整流器 (请参见二极管/整流器部分)  
转换器, DC-DC (请参见电源部分)  
转速计..... 2346

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)  
[digikey.com.cn](http://digikey.com.cn) — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686