

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

3M	谐振器	Amphenol - RF 分部	API Delevan
EMI 抑制	表面声波 1522	RF 连接器	EMI 抑制电缆芯体 1579
吸收器垫片 489	陶瓷 1522	AMC 397	磁珠芯 1579
IC 测试芯片 488	振荡器 1484-1486	BNC 398-399	电感器
IC 插口	可编程 1496	N 型 399	大电流 1571, 1574-1577
"A" 型 LCC 488	ADI (请参见 Analog Devices, Inc. 部分)	SMA/SMB 396-397, 400	电源扼流圈 1575-1577
PLCC 支架 488	Advanced Photonix, Inc.	FAKRA (SMB) 396-397	共模扼流圈 1578-1579
ZIF 454, 486	光电二极管/发射器 2334-2335	QMA (SMA) 397	固定 1571-1579
ZIP DIP 486-487	Airpax (请参见 Sensata Technologies, Airpax 部分)	SMP 397	空气芯体 1579
双列直插式 487	Alcoswitch/Tyco (请参见 Tyco Electronics/Alcoswitch 部分)	TNC 399	滤波器 1571
带子	AlfaMag Electronics, LLC	UHF 401	屏蔽 1571-1577
编织材料 489	电感器 1591	双轴 399	套件 1572-1574, 1579
箔屏蔽 489	Allegro MicroSystems, Inc.	RF 同轴适配器 399, 401	线圈 1571
电气 489	电机驱动器 999-1000	压接工具 397, 401	缆线 EMI 铁氧体芯体 1579
短路跳线器 220	功率 IC 1000-1001	Amphenol - Tuchel Electronics	铁氧体, 柔性材料/管 1579
防窥滤波器 2384	霍尔效应传感器 998-999	缆线组件	APM Hexseal
光电元件 2384	Alpha Wire Company	eco/mate™ 357	密封开关 2122
触摸屏 2384	套管	连接器	Aries Electronics, Inc.
光学增强薄膜 2384	编织材料 2255	矩形, 高负载 195	IC 插口
接头 42, 150	热收缩型 2255	手持工具 358-359	PGA 482-483
缆线	American Electrical, Inc.	圆形	PLCC 483
带状 51-52, 151	DIN 轨道 310	44 系列 359	QLFP 482
缆线组件 36, 38-41	电线套圈 308	C091 358-359	ZIF 483
D-Sub 36	断开开关 2168	C16 357	测试 483
PCB 41	配件 2168	eco/mate™ 357	垂直 481
插头和插座 37-40	断路器, DIN 轨道安装 2095	智能卡 464	夹头 481
端子跳接器 38, 41	接口模块和缆线 310	Amulet Technologies LLC	开放框架 481
连接器	接线座	图形 LCD 工具包 2386	缆线 481
0.1" 42	DIN 导轨安装 309-310	Amveco Magnetics	适配器 482-483
2mm 150-151	配件 309-310	变压器	水平 481
迷你型夹 152	压接工具 308	电流检测 2361	锁定弹出 DIP 482
Delta 40	Ametherm	Analog Devices, Inc.	条带式 482
D-Sub 36	热敏电阻, 负温度系数 2376	IC/半导体	引脚引线 482
IDC 41, 51	涌入电流限制器 2061	ATE 和时域 648	工具
Intra-Connector™ 469	AMP/Tyco (请参见 Tyco Electronics/AMP 部分)	MicroConverter® 616	DIP 提取器 481
Intra-Switch™ 469	Amphenol Commercial Products	波形发生器 677	IC 交叉直器 481
MetPak™	连接器	传感器/信号调节 677-678	接头
2FP 444	D-Sub 275	电荷耦合器信号处理器 649	防护罩 481
CP2 445	高密度 276	电压/频率转换器 663	双列直插式 481
HSHM 445	连接器 276	电源管理 670-676	适配器
miniSAS 444	Infinity 463	放大器 636-648	IC 插口 482-483
PCB 41	SAS 463	光纤 666	双列直插式 482-483
SATA 52	SFP 463	接口 666-670	Artaflex
Scotchlok™ 330-331	USB 275	开关 680-681, 683	RF/IF
SCSI 444	模块, 以太网 275-276	模拟/数字音频 648	RF 模块 514
插头和插座 37	Amphenol - Connex	模拟计算电路 648	Artesyn Technologies
存储器	RF 连接器	评估板 665-666	直流对直流转换器 2298-2299
小型闪存 454	BNC 392	热管理 666	Asahi Rubber, Inc.
DDR 454	MCX/MMCX 394	热切换控制器 669	散热垫 1288
microSD™ 453	N 型 394	时钟生成和分配 649	Assmann Electronics
SD™ 453	SMA/SMB 392-393	数据通信 649	IC 插口 485
安全数字式 454	TNC 395	数据转换 650-663	PLCC 插口 484
带状	压接工具 395	数字电位器 663-665	扁平带式缆线 53
迷你 D 型 51-52	RF 适配器 392-395	微控制器 616	测试设备和用具
屏蔽式 (SCR) 52	Amphenol - Industrial	系统监控器 678-681	PC 缆线检测器 62
卡边 37	圆形连接器	显示和视频转换器 665	缆线测试器 62
连接器接线板 329-330	97 系列 353-355	信号处理器 678	电源线 57-58
连接器硬件 248	IP67 356	音频/视频 648-649	计算机设备
热缩管 2256-2257	MS 系列 351, 355	运动/马达控制 670	缆线组件
套件	PT 系列 350-352	专用 678	0.100" (2.54mm) 46-48
绝缘端子 330	RADSOK® 349	RF/IF 产品 490	IDC 47-48
热缩管 2257, 2262	防水 356	DDC 491	保护式 46-47
压接工具 330	配件 354-355	传感器, 加速计 2371	缆线测试器 62
粘合剂	Amphenol - Pcd	评估板 2371	缆线组件
带 (请参见带部分)	连接器	绝缘体, 数字式 2329	CAT 5 和 CAT 5e 61-62
Aavid Thermalloy	IEEE 1394 283	陀螺仪 2371	CAT 6 插接 62
热混合物 1279	USB 283	Antenova	IDC
散热片 1279-1282	模块, 以太网 (RJ11) 282-283	天线 502	D-Sub 43
BGA 1282	Abracon Corporation	安全防护 2122	插口 45-46, 48
晶体 1482-1484	滤波器, SAW 1522	开关	双列直插式 43-45, 49-50
滤波器, SAW 1522		按钮 2156, 2158-2160	引脚/插头 47-50
		拨动式开关 2135	IEEE 1284 55
		键锁式 2145, 2160	IEEE 1394 60
		紧急停止 2160	SCSI 59-60
		摇臂 2145	
		游戏控制杆 2159	

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)