

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

USB 扩展 60-61
VGA 56
电源线 57-58
端子跳接器 43-45
多媒体 58
调制计算机 55-56, 59-62
连接器 43, 45-48, 60-61, 281
D-Sub 43, 281
IDC 43, 45
USB 61
插口 45
模块 61, 281
双列直插式 43, 48
引脚/插头 47-48
适配器
D-Sub 56-57
SCSI 59
USB 61
键盘 56
鼠标 56

Astec Power
直流对直流转换器 2299

Astro Tool Corp.
压接工具 352, 440
插/拔 352, 440

Atmel
CPLD 524
FPGA 525-526
SPLD 526
存储集成电路
Cryptomemory 1270
EPROM 1270-1271
并行 EEPROM 1271-1272
串行 EEPROM 525, 1268-1270
串行数据闪存 1274
闪存 1272-1274
接口 IC 1268
开发工具和套件
8051 架构 532
AVR@ 527
CPLD 524
FPGA 524
RF/无线 492-493
AVR@ Z-Link™ 492
USB 527
微控制器
AVR@ 527-531
无线通信 492-493

Avago Technologies
LED
7 段显示器 2462
表面贴装型 2463-2465
十六进制显示 2465
数字显示器 2465
条形码阵列 2462
智能显示 2465
RF 和微波产品 493-494
传感器, 近程 2332
光电元件
IrDA 收发器模块 2407
光隔离器 2325-2328
红外发射器 2332
光纤
发送/接收模块 296

Aven
工具
压接 133

AVX Corporation
TVS (瞬变电压抑制器) 2033-2034
保险丝, 薄膜状 2061
电容器
RF 电源 1851
薄膜 1813-1814
超级电容器 1665
瓷片 1825-1826

低电感 1856-1857
多层陶瓷 1827-1828,
..... 1841-1850, 1855-1857
Flexisafe 电容器 1850
小尺寸 1852
多层芯片 1850-1852
尖头与环状 1856
馈通 1618
汽车用多层芯片 1851
软端子 1849-1851
钽 1751-1760
陶瓷, 轴向 1826-1827
微波芯片 1852-1855
芯片薄膜 1854-1855
氧化铌芯片 1761
阵列 1857
晶体 1519-1520
连接器
2mm 445
DIN 442
Hard Metric 445
IDC 分离式
带 198
PCI Express 436
PCMCIA 452
安全数字式 452
电池 452
输入/输出 198
小型闪存 452-453
滤波器, 薄膜状 1524
谐振器
表面声波 1525
陶瓷 1524
振荡器 1519

B

BComponents (请参见 Vishay 部分)

BEAU (请参见 Molex 部分)

Bel Fuse, Inc.
保险丝 2087-2088
电信 2087
可复位设备 2069

Bergquist
触摸屏 2385
散热垫 1286-1288

Bourns, Inc.
70AD 模块触点 449
RF/IF
端子 1935
SCR 2043
保险丝
可复位式 2067-2068
编码器
方形/密封 2209
光学 2209
数字触点 2209
旋转 2209
变阻器
MOV 2030-2031
电位计
导电塑料 2000, 2004-2005
金属陶瓷 1996-2006
面板控制 2000, 2006
绕线 1997-2001, 2005-2006
碳 1998-1999, 2001, 2004
套件 1996-1999, 2001-2002
微调器 1996-2006
电涌保护
电涌放电器 (GDT) 2030-2031
电阻器
薄膜 1935
电流检测 1935, 1965
功率 RF 端子 494
金属元素 1965

电阻网络 1980
晶闸管 2042-2043
开关
按键开关 2171
旋转式选择器 2171
连接器
模块, 70AA 449
瞬变电压抑制器 (TVS)
控制 2042
同心刻度盘 2005

Bulgin
开关, 按钮式 2163
连接器
IEEE1394A (火线) 288
防水 288
RF
SMB, 防水 412
USB 287
蓝牙适配器 287
以太网 287
防水 287-288
圆形 377-378
防水 377-378

Burr-Brown (请参见 Texas Instruments 部分)
Bussmann (请参见 Cooper/Bussmann 部分)

C

C&K Components
编码器, 导航 2207
磁性传感器 2214
开关
按键开关 2113-2114, 2117-2118, 2177
按钮 2107, 2113, 2115, 2117-2118,
..... 2150-2153, 2155, 2161-2162
拨动式开关 2123-2126
拨轮开关 2122
触动式 2112-2117
导航 2116
发光 2113, 2152
滑动式 2175-2176
检测器 2107
键锁式 2162, 2177
紧急停止 2161-2162
门联锁 2192
配件 2115-2116, 2118,
..... 2125, 2153, 2155
盖 2115-2116, 2152-2153
双列直插式 2196-2198
微动开关 2107, 2192
旋转 2118, 2196-2197
选择器 2162
摇臂 2140-2141
智能卡 465

C-MAX
RF接收器/评估板 495
天线 495

C-Ton Industries
数字表盘 2405

Caddock Electronics, Inc.
电阻器
电流检测 1964
功率 1964
薄膜 1964
可安装散热片 1964

Cantherm
传感器, 热敏 2092
封装式恒温器 2091
热敏电阻, 负温度系数 2375
热敏电阻, 正温度系数 2092
热熔断体 2092
双金属断路器 2091
温度调节器 2091

Cardinal Components, Inc.
振荡器
可编程 1497
温度补偿电压控制 (TCVCXO) 1497

Carling Technologies
断路器 2094
开关
按钮 2128, 2137
拨动式开关 2128, 2137
配件 2128, 2137
摇臂 2137, 2146

Catalyst Semiconductor, Inc.
LED 驱动器 683
存储器
并行 EEPROM 686
串行 EEPROM 685-686
闪存 686
电压监控器 684-685
输入/输出扩展器 685
数字电位器 684
稳压器 683
直流对直流转换器 683

CDE (请参见 Cornell Dubilier Electronics 部分)

CEL California Eastern Laboratories
RF 和微波产品
ZigBee™ 装置 506
晶体管 504
开关 505
宽带放大器 506
频率降/升转换器 505
预定标器 505
固态继电器 2247
光隔离器
高速数字型 2312
光敏晶体管输出 2311-2312

Cherry Switch
传感器
磁铁位置 2215
开关
按轮 2121
微动开关 2188-2190
摇臂 2138

Chipcon Products (请参见 Texas Instruments 部分)

CII Technologies (请参见 Tyco Electronics/Corcom 部分)

Cinch Connectors
隔板接线座 322

Cirronet
RF 开发套件 495
RF 收发器模块 495

Cirrus Logic, Inc.
集成电路
A/D 与 D/A 转换器 632, 634
编解码器 631
功率放大器 634-635
配件 635
运算放大器 634
总线控制/管理 634
微控制器, ARM 634

Citizen
晶体 1490-1494
振荡器 1487-1489, 1496
TCXO 1487
可编程 1496

Clare
电源开关 2244
固态继电器 2243-2244
光耦合器 2244

Clarostat (请参见 Honeywell Sensing and Control 部分)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)
digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686