

还有更多的产品列在网上 [digikey.com.cn](http://digikey.com.cn)

**EDAC**  
 连接器  
 D-Sub  
 高密度, VGA ..... 259  
 IEEE 1394 (火线) ..... 65  
 USB ..... 65  
 边缘卡 ..... 431-432  
 电信 ..... 245  
 模块, RJ45 ..... 285  
 支架和面板 ..... 245

**Electroswitch**  
 编码器, 磁性 ..... 2193  
 旋转开关 ..... 2193

**Elna America, Inc.**  
 电容器  
 铝电解 ..... 1645  
 双电层 (EDLC) ..... 1668

**Emerson Network Power**  
 Connectivity Solutions  
 RF 电缆 ..... 416-417  
 RF 连接器 ..... 412-413, 415, 419  
 MCX/MMCX ..... 412, 415  
 SMA/SMB ..... 413-414  
 SMK ..... 415  
 SMP ..... 414  
 UMC ..... 418  
 反极性 SMA ..... 415  
 顶端塞孔/插头 ..... 379  
 接线柱 ..... 379  
 适配器 ..... 417, 419  
 香蕉插头/插孔 ..... 379  
 压接工具 ..... 412, 415

**Enfis**  
 LED  
 光学引擎 ..... 2426  
 阵列 ..... 2426

**EPCOS, Inc.**  
 变阻器  
 CeraDiodes ..... 2029  
 Thermofuse ..... 2029  
 带 ..... 2027  
 单片 ..... 2028  
 电信 ..... 2028  
 块 ..... 2028  
 汽车 ..... 2028  
 有引线 ..... 2027-2028  
 电感器/扼流 ..... 1566-1570  
 滤波器线路 ..... 1570  
 绕线 ..... 1566-1569

**电容器**  
 CombiSuppressor ..... 1793  
 EMI 抑制 ..... 1792-1793  
 板至板  
 多层 ..... 1823-1824  
 金属化聚丙烯薄膜 ..... 1791-1792  
 金属化聚酯薄膜 ..... 1793-1796  
 卡入式 ..... 1670  
 铝电解 ..... 1670  
 螺丝端子 ..... 1670  
 电涌电容器 ..... 2027  
 滤波器, 表面声波 ..... 1527  
 热敏电阻  
 NTC ..... 2378-2379  
 PTC ..... 2059-2060  
 谐振器, 表面声波 ..... 1527  
 涌入电流限制器 ..... 2060

**Epson Electronics America, Inc. - Semiconductor 分部**  
 IC/半导体  
 充电泵 ..... 1233  
 接口 ..... 1233

**Epson Toyocom Corporation**  
 晶体 ..... 1503-1506  
 可编程 ..... 1498  
 振荡器 ..... 1498-1503  
 实时时钟 ..... 1498

**Equinox Technologies**  
 编程器 ..... 523

**E-Switch, Inc.**  
 开关  
 按钮 ..... 2154-2155, 2157  
 拨动式开关 ..... 2129-2130  
 触动式 ..... 2111  
 导航 ..... 2111  
 发光 ..... 2148  
 盖 ..... 2111, 2129, 2154-2155  
 功率 ..... 2154  
 滑动式 ..... 2172-2173  
 检测器 ..... 2107  
 键锁式 ..... 2178  
 双列直插式 ..... 2205  
 瞬时触动 ..... 2110-2111  
 微动开关 ..... 2191  
 旋转 ..... 2196  
 摇臂 ..... 2147-2148

**E-T-A**  
 热断路器 ..... 2096-2097

**ETC (请参见 Molex 部分)**

**Fairchild Semiconductor**  
 IC/半导体  
 74 ..... 1049-1058  
 4000 ..... 1058-1059  
 95HS ..... 1061  
 HS/UHS 系列 ..... 1068-1069  
 PWM (脉冲宽度调节器) ..... 1067  
 RF 功率放大器模块 ..... 1067  
 TinyLogic® ..... 1068-1069  
 电源模块 ..... 1067  
 线性 ..... 1059-1065  
 运算放大器 ..... 1066  
 专用 ..... 1067  
 IGBT ..... 1420  
 MOSFET ..... 1414-1419  
 二极管 ..... 1421-1423  
 晶体管 ..... 1412-1413  
 桥式整流器 ..... 1423  
 瞬态电压抑制器 ..... 1423

**Fairchild Semiconductor/Optoelectronics Group**  
 LED ..... 2406, 2442  
 红外线 ..... 2406  
 光隔离器  
 SCR/三端双向可控硅输出 ..... 2316-2317  
 晶体管输出 ..... 2315-2316  
 光敏晶体管 ..... 2332

**FCI**  
 插口, DIMM ..... 433  
 连接器  
 0.3mm ..... 73  
 0.5mm ..... 73-74  
 1.0mm ..... 74-76, 135  
 1.27mm ..... 135  
 2mm  
 Hard Metric ..... 446  
 Metra® ..... 446  
 Millipacs® ..... 446  
 Minitek™ ..... 144-146  
 AirMax ..... 432  
 BergStak ..... 134-135  
 DIN, 矩形 ..... 433  
 D-Sub ..... 258-259  
 后壳 ..... 259

硬件 ..... 259  
 组合 ..... 259  
 ExpressCard™ ..... 451  
 FFC/FPC (扁平软线) ..... 66, 73-76  
 HDMI ..... 433  
 IDC  
 2mm 插口 ..... 144-146  
 带状电缆, 插座 ..... 54  
 PC 引脚/插孔 ..... 469  
 PCI Express ..... 446-447  
 SAS (串行连接 SCSI) ..... 447  
 SATA ..... 444  
 SCA2 ..... 451  
 USB ..... 63  
 板至板 ..... 134-136, 144-146  
 浮动 ..... 136

**存储器**  
 CardBus ..... 459  
 DIMM ..... 433  
 PCMCIA 闪存卡 ..... 459  
 卡连接器 ..... 433, 459  
 功率 ..... 137  
 接头  
 0.100" (2.54mm) ..... 159-161  
 2mm ..... 144-146  
 IDC ..... 54  
 母接头, 0.100" (2.54mm) ..... 159  
 锁存 ..... 54  
 有罩 ..... 54  
 卡边 ..... 446-447  
 模块 ..... 291  
 旁路器 ..... 144, 146  
 智能卡 ..... 451  
 压接工具 ..... 54, 66, 144, 146, 160-161

**Fotofab**  
 RF/IF  
 屏蔽 ..... 496

**Fox Electronics**  
 晶体 ..... 1513-1514  
 振荡器 ..... 1514  
 TCXO ..... 1514  
 XPRESSO™ ..... 1514

**Free2move**  
 RF/IF  
 Bluetooth® 模块 ..... 496  
 开发/评估套件 ..... 496

**Freescale Semiconductor, Inc.**  
 IC/半导体  
 存储器 ..... 688  
 电信  
 PCM 编解码器-滤波器 ..... 689  
 缓冲器 ..... 687  
 接口 ..... 689  
 模拟 ..... 688  
 频率转换 ..... 689  
 时钟驱动器/发生器 ..... 687  
 微处理器 ..... 689  
 微控制器 ..... 607-613  
 显示驱动 ..... 688

**RF/IF**  
 接收器/发射器 ..... 689

**传感器**  
 Pressure, Temp. Comp. .... 2357-2358  
 加速计 ..... 2356-2357

**传感器**  
 近程 ..... 2358  
 烟雾探测器 ..... 689

**开发工具**  
 开发套件 ..... 613  
 评估板/套件 ..... 608, 611-613

**Future Designs, Inc. (FDI)**  
 RF/IF  
 蓝牙设备 ..... 510  
 开发工具和套件  
 编程器套件 ..... 594  
 演示板和套件 ..... 594

**G**

**GC Electronics**  
 弹簧推入式端子 ..... 321

**GE Sensing**  
 PTC 可复位保险丝 ..... 2058  
 热敏电阻 ..... 2058, 2379-2380  
 NTC ..... 2379-2380  
 PTC ..... 2058  
 涌入电流限制器 ..... 2058

**Gems 传感器**  
 传感器  
 传声开关 ..... 2383  
 浮点型电平开关 ..... 2383  
 Fabri-Level™ 套件 ..... 2383  
 固态齐纳势垒开关 ..... 2383  
 机电 ..... 2383  
 电平开关 ..... 2383  
 流量 ..... 2383  
 流量开关 ..... 2383  
 继电器安全 ..... 2383  
 压力传感器 ..... 2383

**General Semiconductor**  
 (请参见 Vishay 部分)

**Grayhill**  
 I/O 模块 ..... 2241  
 编码器 ..... 2206  
 开关  
 按钮 ..... 2155-2156, ..... 2194-2195, 2202, 2206  
 双列直插式 ..... 2201-2202  
 旋钮 ..... 2195

**H**

**Hamlin Electronics**  
 传感器  
 霍尔效应 ..... 2344  
 位置 ..... 2216  
 磁体 ..... 2215  
 簧片继电器 ..... 2213  
 开关, 磁簧式 ..... 2215

**Hirose Electric Co., Ltd.**  
 工具  
 插/拔 ..... 89, 95, 101-102, ..... 201, 369, 371, 373, 376  
 压接 ..... 88-91, 93, 95, 97, 101-104, ..... 200-201, 369, 371, 373-376

**光纤**  
 端子 ..... 293  
 环箍 ..... 293  
 连接器 ..... 293  
 适配器 ..... 293  
 缆线组件  
 USB ..... 63  
 模块 ..... 285  
 连接器  
 0.2mm ..... 68  
 0.3mm ..... 68  
 0.4mm ..... 68, 80  
 0.5mm ..... 68-71, 80-82  
 0.6mm ..... 83  
 0.65mm ..... 83-84  
 0.8mm ..... 84  
 1mm ..... 69-71, 85, 88  
 1.25mm ..... 89-90  
 1.27mm ..... 86-87  
 2mm ..... 90-97, 443  
 Hard Metric ..... 443  
 2.54mm ..... 97  
 2.5mm ..... 99-102  
 3.96mm ..... 102-103

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通) [digikey.com.cn](http://digikey.com.cn) — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686