

还有更多的产品列在网上 [digikey.com.cn](http://digikey.com.cn)

5mm .....	103-104
7.92mm .....	104
DIMM 插座 .....	455
FFC/FPC .....	68-71
LVDS .....	88
USB .....	63
存储卡	
MicroSD™/TransFlash™ .....	456
PC 卡 .....	456
PCMCIA .....	453, 455
SIM 卡 .....	450
SmartMedia 卡 .....	450
安全数字式 .....	456
小型闪存 .....	456
电源 .....	103
高密度 .....	244
功率 .....	199-200, 321
矩形 DIN .....	437
模块 .....	284-285
耐水 .....	369-372
输入/输出 .....	199-200
同轴 .....	421-423
微型 RF .....	421
圆形	
按拔式锁 .....	366-368, 374, 376
插销锁 .....	369, 371, 373
螺钉锁 .....	367-368, 370-375
麦克风 .....	373-374
视频 .....	369-371
微型 .....	369, 372-373, 375
支架和面板 .....	201
Honeywell Sensing and Control	
Clarostat	
编码器, 光学 .....	2207
电位计 .....	2006
Hobbs	
计时表 .....	2404
开关	
键锁式 .....	2177
推拉式 .....	2177
真空 .....	2351
Micro Switch™ 限位开关	
开关	
Basic .....	2185-2187
限制 .....	2183-2184
SenSym ICT	
传感器	
气流 .....	2350
压力 .....	2349-2351
压力换能器 .....	2349-2351
传感器	
磁阻 .....	2345
电流 .....	2345
光纤检测器 .....	296
光学 .....	2339
霍尔效应 .....	2345-2346
开关 .....	2345
湿度 .....	2366
温度 .....	2345
压力 .....	2350-2353
氧气 .....	2345
接口板 .....	2345
液位 .....	296, 2345
开关	
按钮 .....	2144
拨动式开关 .....	2143
摇臂 .....	2142, 2144
可变磁阻感应器 (VRS) .....	2346
转速计 .....	2346
Horn Industrial Co., Ltd.	
驻极体电容式麦克风 .....	2276-2277
Huntington Electric, Inc.	
电阻器 .....	1936-1939
低阻值 .....	1937
电流检测分流 .....	1938
电容器安装 .....	1938

金属外壳 .....	1938
绕线 .....	1936-1937, 1939
音频 .....	1938
<b>I</b>	
I/O Interconnect	
模块化电缆组件 .....	276
IERC (请参见 CTS Electronic Components (California), Inc. 部分)	
ImageCraft Creations, Inc.	
C 编译程序	
ARM .....	560
AVR .....	560
Freescale .....	560
TI MSP430 .....	560
Industrial Fiber Optics	
光纤	
LED .....	297
发射器/检测器 .....	297
光电探测器 .....	297
缆线 .....	297
连接器 .....	297
Infineon Technologies	
RF/IF	
二极管 .....	497
发送器/接收器 .....	497
放大器 .....	497
晶体管 .....	497
开发工具 .....	497
TVS	
二极管 .....	1430
二极管	
开关 .....	1429
可变电容 .....	1429
肖特基 .....	1429-1430
集成电路/半导体	
传感器 .....	696
电源管理 .....	695-697
接口 .....	695-696
评估和演示板 .....	697
专用 .....	696
晶体管 .....	1424, 1427, 1430
IGBT .....	1428
MOSFET .....	1424-1425, 1427
开发套件/工具	
开发入门套件 .....	614-615
微控制器	
8051 .....	614
C116SV1 .....	614-615
C116SV2 .....	614-615
Intel	
i960 微处理器 .....	692
MCS@ 251 微处理器 .....	692
MCS@ 51 微控制器 .....	691
MCS@ 96 微控制器 .....	691
PCI 对 PCI 桥接 .....	693
处理器模块 .....	691
电信宽带 .....	693
光纤	
发送/接收模块 .....	296
接口适配器/卡 .....	693
解调和编码电路产品 .....	694
控制器 (PCI/LAN/WAN/CAN) .....	692
嵌入 Intel 架构微处理器 .....	690-691
闪存存储器 .....	693-694
调制解调器芯片集, 控制器	
DSP, AFE .....	694
外围接口产品 .....	694
以太网 TX/RX .....	693
以太网控制器 .....	692-693
以太网中继器 .....	693

International Rectifier	
IGBT 晶体管 .....	1339-1340
二极管/整流器 .....	1341-1343, 1345-1348
六级场效应晶体管 .....	1341-1348
光电隔离器 .....	1348
光电子继电器 .....	2242
集成电路	
参考设计套件 .....	1231
控制/功率 .....	1227-1231
稳压器/开关控制器 .....	1231-1232
Intersil	
IC/半导体	
CPU 监控器 .....	1085-1086
并行 EEPROM .....	1098
电压基准 .....	1104
电源管理 .....	1098-1099
定时器 .....	1086
放大器 .....	1081-1085
接口 .....	1096-1098
开关、阵列 .....	1100-1102
驱动器/接收器 .....	1092-1096
实时时钟 .....	1086, 1100
视频通信 .....	1102
数据转换 .....	1086-1087
数字电位器 .....	1088-1092
稳压器 .....	1102-1104
专用 IC .....	1100
ITT (请参见 C&K Components 部分)	
ITW Chemtronics	
散热膏 .....	1282
IXYS	
二极管/整流器 .....	1431
IC/半导体 .....	1431-1432
IGBT 晶体管 .....	1432
MOSFET .....	1431-1433
SCR .....	1432
FRED .....	1431
<b>J</b>	
J.W. Miller - Bourns 之下属公司	
EMI 滤波器 .....	1606
变压器 .....	2390
电感器	
大电流 .....	1596, 1598, 1601-1602
功率 .....	1597-1599
固定 .....	1596-1599, 1602, 1605
环形 .....	1598, 1600-1602
扼流圈	
RF .....	1603-1605
共模 .....	1602
逆变器, CCFL .....	2390
铁氧体磁珠芯体 .....	1605
JAЕ Electronics	
光纤	
适配器 .....	296
连接器	
0.3mm .....	79
0.4mm .....	105
0.5mm .....	105-106
0.8mm .....	106, 198
1mm .....	105
FFC/FPC (扁平软线) .....	79
LVDS .....	105
USB .....	62
存储器	
Express 卡 .....	460-461
MicroSD™/Transflash .....	460
卡连接器 .....	460-461
防水	
圆形 .....	380
输入/输出 .....	107, 197, 460-461

Jewell Instruments	
表盘 .....	2397-2398
模拟 .....	2398
数字 .....	2397-2398
JKL Components Corporation	
灯	
CCFL .....	2392
UV .....	2392
组件 .....	2392
反相器	
CCFL 和 UV 灯 .....	2392
EL 背光 .....	2392
Johanson Dielectrics	
电容器	
MLCC .....	1858-1859
X2Y® .....	1858-1859
安全, SMT .....	1859
Johanson Technology	
RF/IF	
滤波器 .....	498, 500
平衡-不平衡转换器 .....	498-499
双工器, 多层 .....	499
天线 .....	498
JRC (请参见 NJR 部分)	
JST Sales America, Inc.	
端子, 板载压接 .....	133, 2330-2331
连接器	
0.5mm .....	67, 125
0.8mm .....	125
1.0mm .....	67, 125-126
1.2mm .....	126
1.25mm .....	126-127
1.5mm .....	127-128
2.0mm .....	128-131
2.5mm .....	131-133
3.96mm .....	133
板至板 .....	125-127
快速连接端子 .....	331
耐水/防水 .....	130
压接工具 .....	127-128, 130-131, 133, 2330-2331
Judco Manufacturing	
开关, 按钮 .....	2148
<b>K</b>	
KEMET	
电容器	
多层陶瓷芯片 .....	1860-1866
钽 .....	1762-1778
径向 .....	1762-1763
轴向 .....	1763-1764
陶瓷	
径向 .....	1820-1821
轴向 .....	1818-1819
套件 .....	1866
有机钽 .....	1775
Keystone Electronics Corp.	
MICA 绝缘器 .....	1288
保险丝盒 .....	2077
喇叭插孔/插头 .....	423
晶体管插座 .....	1288
连接器硬件 .....	248
套件	
热敏电阻 .....	2262
仪表旋钮 .....	2012
Kilo International	
铝制旋钮 .....	2011-2012
同心刻度盘 .....	2012

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)