

还有更多的产品列在网上 [digikey.com.cn](http://digikey.com.cn)

混合信号 ..... 566-569	机械引脚 ..... 472-473	Pico Clasp™ ..... 138	线圈/电感器
F/V 与 V/F 转换器 ..... 569	晶体管 ..... 1288	Power Edge™ ..... 433	薄膜 ..... 1542-1543
电量测量 ..... 569	锯齿形 ..... 480	RF	单片 ..... 1542-1543
模数转换器 ..... 566-567	绕接线 ..... 472	BNC ..... 420	绕线 ..... 1543-1545
数模转换器 ..... 568	引脚 ..... 474-476, 478	MCX ..... 420	谐振器, 陶瓷 ..... 1525
数字电位器 ..... 568	PC 引脚/插孔 ..... 479-480	MMCX ..... 420	
接口 ..... 571-572	连接器	SMA ..... 420	
CAN 和 LIN ..... 572	USB (通用串行总线) ..... 476	Sabre™ ..... 190	
LCD 驱动器 ..... 572	弹簧式触点 ..... 477	SCSI ..... 461	
串行外设 ..... 571-572	引脚接头 ..... 474-478	See and Splice™ ..... 328	
红外线 ..... 572		SFP (小型插接式框架) ..... 462	
以太网 ..... 572	Modutec (请参见 Jewell Instruments 部分)	SlimStack™ ..... 185	
热管理 ..... 571	Molex	USB ..... 64	
风扇控制器 ..... 571	1mm 扁平缆线/圆导线 ..... 152	VHDCI ..... 461	
温度传感器 ..... 571	扁平缆线跳线 ..... 54, 77, 79	XFP ..... 461	
线性 ..... 569-571	分路器/跳接器 ..... 143, 162-163	板至板	
比较器 ..... 570	工具	Mezzanine ..... 185	
可编程增益放大器 ..... 570	插/拔 ..... 53, 139, 165-166,	SlimStack™ ..... 185	
运算放大器 ..... 569-570	..... 170, 184, 189-192	磁盘驱动器 ..... 189	
微控制器	压接 ..... 53, 139-140, 143, 165-166,	存储器	
dsPIC	..... 168, 170, 184, 188-192, 328	DDR DIMM ..... 457	
dsPIC30 ..... 557-558	接口模块 ..... 325	DIMM ..... 457	
dsPIC33 ..... 558	接头	ExpressCard™ ..... 457	
PIC	0.100" (2.54mm) ..... 164	SIMM ..... 457	
PIC10 ..... 548	0.156" (3.96mm) ..... 165-166	SO DIMM ..... 457	
PIC12 ..... 548	C-Grid® ..... 162-163, 171-172	TransFlash ..... 458	
PIC16 ..... 546-551	KK® 系列 ..... 162-163	安全数字式 ..... 458	
PIC18 ..... 547, 551-554	晶体管插座 ..... 1288	小型闪存 ..... 458	
PIC24 ..... 556-557	缆线连接套件 ..... 191-192	防水 ..... 361	
无线频率	缆线组件	MX150L ..... 361	
ZigBee™	ATA 串行 ..... 196	Perma-Seal ..... 327	
专用 ..... 555-558	DVI ..... 196	工业以太网 ..... 64	
CAN ..... 555	USB ..... 64	功率 ..... 190-192, 197	
LCD ..... 556	连接器	.062" ..... 191	
RF ..... 547	0.050" Picoflex™ ..... 53	.084" ..... 191	
USB ..... 555-556	0.100" ..... 163, 167-172	.093" ..... 192	
电机控制 ..... 554	0.156" ..... 167	接线座 ..... 324-325	
以太网 ..... 554	0.3mm ..... 77	隔板接线座 ..... 324-325	
microEngineering Labs, Inc.	0.5mm ..... 77-78, 185	开关连接 ..... 2191	
PicBasic 编译器 ..... 560	1.00mm ..... 78	盲配接 (BMI) ..... 182-185	
Micron Technology, Inc.	1.25mm ..... 138-139	模块 ..... 286	
存储集成电路	1.5mm Pico-SPOX™ ..... 139	玩具车电池 ..... 168	
DDR ..... 1256-1257	2.5mm SPOX™ ..... 143	压接端子 ..... 165-166, 168, 170, 326-328	
DDR2 ..... 1257-1258	2mm Milli-Grid™ ..... 141-142	适配器, 存储卡 ..... 458	
PSRAM ..... 1258	2mm Sherlock™ ..... 140	Multi-Tech Systems, Inc.	
SDRAM ..... 1255-1256	2mm 缆线到板 ..... 152	插口调制解调器 ..... 502	
闪存 ..... 1258	3.96mm SPOX™ ..... 143	Murata Electronics	
存储模块 ..... 1278	ATA 串行 ..... 196	EMI 抑制	
Microsemi	Beau	LC 组合芯片 ..... 1620	
TVS ..... 2035	隔板接线座 ..... 323	滤波器电容类型 ..... 1620	
二极管/整流器 ..... 1442-1443	接线座 ..... 323	铁氧体芯片 ..... 1619-1620	
齐纳 ..... 1402	C-Grid III™ ..... 170-172	阵列 ..... 1619	
肖特基 ..... 1443	C-Grid® ..... 168-170	传感器/控制器	
引脚 ..... 1402	DisplayPort® ..... 196	位置/近程 ..... 1991	
二极管阵列 ..... 1437	ETC	电容器	
转换器 ..... 2391	电线插头 ..... 328	安全 ..... 1868	
CCFL ..... 2391	压接端子 ..... 326-328	多层陶瓷芯片 ..... 1870-1880	
Microsemi-IPG	FFC/PC ..... 77-79	高电压 ..... 1869	
IC/半导体	GBIC ..... 461	陶瓷单片芯片 ..... 1867-1868, 1870,	
EMI/ESD 保护 ..... 1163	HandyLink™ ..... 197	..... 1881-1885	
接口 ..... 1162-1163	HDMI ..... 196	调谐工具 ..... 1910-1911	
稳压器 ..... 1163-1165	HSSDC2 ..... 461	微调陶瓷 ..... 1910-1911	
照明应用 ..... 1163	IEEE 1386 (Mezzanine) ..... 185	阵列 ..... 1870	
Microsemi-PPG	IEEE 1394 (火线) ..... 64	电位计 ..... 1988-1991	
IGBT ..... 1442	Infiniband™ ..... 461	角度感测/位置 ..... 1991	
MOSFET ..... 1442	iPass™ ..... 462	扼流圈 ..... 1545	
二极管 ..... 1442	Mezzanine ..... 183	蜂鸣器 ..... 2275-2276	
Mill-Max	Mi III™ ..... 140	滤波器	
IC 插口	MicroCross™ DVI ..... 196	带通滤波器 ..... 1606	
DIP 插座载体 ..... 471	Micro-Fit 3.0™ ..... 182-184	鉴频器 ..... 1526	
PGA ..... 470	Mini-Fit BMI™ ..... 188	陶瓷 ..... 1526	
PLCC ..... 469-470	Mini-Fit HCS™ ..... 189	平衡-不平衡变压器 ..... 1606	
USB 插座 ..... 476	Mini-Fit Jr.™ ..... 186-187, 189	热敏电阻 ..... 2057, 2374	
带 ..... 474-476, 478	Mini-Fit SMC™ ..... 189	NTC ..... 2056	
焊尾 ..... 470-473	Mini-Fit Sr.™ ..... 190	PTC ..... 2056-2057	
	MX150L ..... 361	涌入电流限幅器 ..... 2056	
	PanelMate™ ..... 139		
	PCI Express ..... 457		

N

National Semiconductor

IC/半导体

MOSFET 驱动器/控制器 ..... 1124, 1151
PLL/率合成器 ..... 503, 515
UART ..... 1162
电池充电控制器 ..... 1129, 1156
电压基准 ..... 1113-1115, 1131-1135
接口 ..... 1107-1110
开关稳压器 ..... 1118-1122, 1128-1129,
..... 1139, 1142
模数及数模转换器 ..... 1105-1108
热交换 ..... 1140
数据通信 ..... 1107
微处理器复位电路 ..... 1116, 1130-1131
微控制器 ..... 1110-1111
温度传感器 ..... 1111-1114, 1143
稳压器 ..... 1112-1130, 1150-1161
线性 ..... 1110-1162
音频放大器 ..... 1135-1139
运算放大器 ..... 1110-1111, 1113-1117,
..... 1135, 1141, 1143-1149, 1161
直流对直流转换器 ..... 1124-1125,
..... 1127-1130

NDK

晶体 ..... 1518-1519
振荡器 ..... 1519
TCXO ..... 1519

Nearson, Inc.

天线 ..... 503
--------------

NEC (请参见 CEL California Eastern Laboratories 部分)

Needhams Electronics

编程器 ..... 522
---------------

Newhaven Displays International, LLC

显示器, 真空荧光 ..... 2389
----------------------

Nichicon

电容器
铝电解 ..... 1704-1723
钽电解 ..... 1747-1749

NJR Corporation

集成电路

步进电机控制器/驱动器 ..... 1215
电源管理 ..... 1215-1217
多路复用器 ..... 1215
开关 ..... 1218-1219
驱动器 ..... 1215
稳压器 ..... 1211-1213, 1215-1217
运算放大器 ..... 1213-1215
专用 ..... 1217-1218

NKK Switches

开关

按钮 ..... 2136, 2169-2171
拨动式开关 ..... 2130-2134
触头式 ..... 2169
发光 ..... 2134, 2169-2171
滑动式 ..... 2136
键锁式 ..... 2178
密封 ..... 2130, 2133
配件 ..... 2132-2134, 2136, 2170-2171
防溅套筒 ..... 2132, 2136
倾斜 ..... 2330
双列直插式 ..... 2197
摇臂 ..... 2138-2139

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

16 (CN082-09) [digikey.com.cn](http://digikey.com.cn) — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686