

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

NMB Technologies Corp.
 风扇/鼓风机.....2285-2288

NorComp
 D-Sub 后壳.....269-271
 工具
 插/拔.....260, 264
 压接.....260, 264
 连接器
 2mm.....98
 Centronics.....264
 DIN, 矩形.....469
 D-Sub.....260-271
 插头插座变换器.....269
 适配器.....269
 并行接口.....264
 旁路器.....98

NVE Corporation
 GMR 传感器评估套件.....2382
 传感器
 齿传感器和编码器.....2382
 磁性.....2382

NXP Semiconductors
 读取器模块.....508
 评估板/套件.....508
 IC/半导体
 PCI Express.....705
 RF IC.....508-510, 723
 存储器.....721
 存储器接口.....721
 电源产品.....722-723
 定时器.....724
 放大器.....509, 699-700
 逻辑转换.....720
 时钟管理.....700
 实时时钟.....719
 输入/输出扩展器.....720
 数据发送.....701-706
 数据通信.....700
 数据转换.....701
 数字逻辑
 4000.....719-720
 74ABT.....706-707
 74AHC.....707
 74ALV.....707
 74AUP.....707-708
 74AVC.....708
 74CBT.....708
 74F.....718-719
 74HC/HCT/HCU.....709-715
 74LV/LVC.....715-717
 74LVT.....717-718
 温度传感器.....723-724
 信号控制器.....723
 专用.....723
 总线控制/管理.....721-722

MOSFET.....1329
 二极管/整流器.....1330-1332, 1334-1336
 ESD 保护.....1333
 PIN (RF).....1332-1333
 可变速.....1332
 肖特基.....1334-1336
 肖特基.....1331-1332
 晶体管.....507, 1327-1328
 晶闸管.....1338
 开发工具和套件.....508
 三端双向可控硅开关.....1337-1338
 双向触发二极管.....1338
 微控制器.....595-596

Ohmite
 变阻器.....1951
 电阻器
 Corrib®.....1950
 安装硬件.....1950

电流检测.....1947-1949
 分流器.....1948
 电线元件.....1948
 复合陶瓷.....1941, 1946, 1951
 高电压.....1946
 功率.....1940-1943, 1945, 1949-1951
 厚膜.....1940, 1942-1943, 1945-1947
 金属氧化物薄膜.....1946
 金属元素.....1948
 可安装散热片.....1942, 1944-1945
 可承受电涌.....1943
 绕线.....1940, 1943-1944, 1947, 1951-1952
 碳化物.....1941
 搪瓷.....1949-1950

OK Industries (Jonard Ind. Corp. 分部)
 插座包装 I.D.....469
 工具
 IC 插入/拔出.....485

Omron Electronics, Inc.
 RFid
 发送器/接收器.....510
 传感器
 触控.....2369
 电感式近程.....2338
 电容式近程.....2367
 光电.....2368
 光纤.....2368
 光学.....2333, 2337
 流量.....2337-2338
 倾斜.....2338
 压力.....2338
 振动.....2338
 光电微型传感器.....2337
 光纤
 放大器.....2368
 开关.....293
 缆线.....2368
 计数器/定时器.....2399-2400
 继电器
 固态.....2245-2247
 机械.....2219-2228
 开关
 按键开关.....2164, 2167
 按钮.....2164, 2166-2167, 2181
 按片式/按扣式.....2179-2182
 拨轮开关.....2121
 触动式.....2108-2109, 2181
 发光.....2164-2167
 紧急停止.....2164, 2166
 门.....2181, 2183
 密封.....2202
 配件.....2164-2165
 倾斜.....2338
 双列直插式.....2202
 限制.....2182
 旋钮开关.....2165-2167
 旋转式 DIP.....2195
 选择器.....2164-2165, 2167
 指示灯.....2164-2165
 控制器, 温度.....2400, 2402
 连接器, FFC/FFC.....71-72
 迟控制器.....2401

ON Semiconductor
 MOSFET.....1375
 SCR.....1386
 TVS.....2044, 2048-2050
 半导体套件.....2262
 二极管/整流器.....1379-1384
 开关.....1384
 肖特基.....1379-1380
 肖特基.....1382-1384
 集成电路
 DC-DC 电源管理.....979
 MOS 逻辑.....983-988
 TVS.....991-992

传感器/信号调节.....989
 低压降稳压器.....981-983
 电源, 线性.....988
 电源管理.....989
 高频率.....980
 功率转换.....988
 开关.....991
 离散阵列.....980
 模拟开关.....979
 热管理.....980
 微型集成.....983
 绕线.....991
 信号/接口.....990-991
 晶体管.....1376-1378
 三端双向可控硅开关.....1385

On-Shore Technology
 IC 插口.....469
 接线座.....298-302, 312
 引脚接头.....298

Optrex America, Inc.
 TFT LCD 模块.....2387
 TFT ToolKITS™.....2387
 图形 LCD 模块.....2386
 字符 LCD 模块.....2387

Osrsm Opto Semiconductors, Inc.
 LED.....2453-2455
 光电元件
 方向传感器.....2336
 光传感器.....2336
 光电二极管.....2336
 炭膜.....2336
 套件.....1927-1929, 2261
 网络.....1969
 阵列.....1968, 1970
 扼流线圈.....1555-1560
 二极管.....1312, 1320-1326
 变阻器.....1326
 齐纳.....1324-1326
 肖特基.....1321-1322

Panasonic
 ESD 抑制器.....1630
 IC/半导体.....1210-1211
 MMIC 开关.....1323
 LED.....2466-2472
 宽视角.....2472
 蓝.....2466-2470
 数字显示器.....2469
 MOSFET.....1315-1316
 RF/混合式
 定向耦合器.....1608
 功率分配器.....1608
 平衡-不平衡转换器.....1608
 衰减器.....1969
 ZNR (请参见 IC/半导体部分)
 保险丝.....2066
 编码器
 机械.....2208
 旋转.....2208-2209
 变阻器.....1326, 2023
 多层芯片.....2023
 传感器
 超声波陶瓷.....2265
 音频.....2266
 磁珠芯.....1629
 存储卡.....1278
 电感器.....1546-1552
 套件.....2260
 电容器
 薄膜.....1789, 1797-1798, 1800-1809, 1815, 1822
 干扰抑制.....1822
 计算机级.....1680
 金.....1666-1667
 聚丙烯.....1806-1809
 聚酯.....1787-1788, 1790, 1797-1798, 1805, 1822
 卡入式.....1671-1679

铝电解.....1649-1663, 1671-1703
 双电层.....1666-1667
 双极.....1649, 1684
 钽.....1750
 陶瓷.....1829-1840
 陶瓷安规.....1817, 1832
 套件.....1652, 1654, 1663, 1787-1790, 1805-1806, 1822, 1840, 2260
 特种聚合体.....1701-1703
 网络.....1970
 微波芯片.....1840
 阵列.....1830-1831, 1970

电位计
 拨轮开关.....2014
 滑动式.....2015
 金属陶瓷.....2014, 2020
 碳.....2020
 陶瓷.....2018-2019
 套件.....2016, 2020, 2260
 微调器.....2014, 2016-2020
 位置传感器.....2015
 旋转.....2014
 音频.....2013
 电压检测器.....1276
 电涌吸收器.....2021-2022, 2024
 电阻/电容网络.....1970

电阻器
 Zerohm 跨接线.....1968
 厚膜.....1927-1929
 金属薄膜.....1930-1932
 金属氧化物薄膜.....1932
 炭膜.....1931
 套件.....1927-1929, 2261
 网络.....1969
 阵列.....1968, 1970
 扼流线圈.....1555-1560
 二极管.....1312, 1320-1326
 变阻器.....1326
 齐纳.....1324-1326
 肖特基.....1321-1322

风扇/鼓风机 (请参见 NMB Technologies Corp. 部分)
 蜂鸣器.....2265
 功率分配器.....1608
 光电元件
 IrDA 收发器模块.....2347
 光电传感器.....2348
 光电二极管.....2347-2348
 光隔离器.....2348
 光敏晶体管.....2347
 光遮断器.....2342
 红外 LED.....2347-2348
 透镜, 球面.....2408
 霍尔效应传感器.....2344
 晶体管.....1309-1320
 开关
 按钮.....2099-2104
 功率.....2099
 滑动式.....2099
 检测器.....2105-2106

滤波器
 EMI.....1629-1631
 LC.....1629
 表面声波.....1524
 数字杂讯.....1630-1631
 线.....1631-1634
 杂讯滤波器
 共模.....1629-1630
 双模.....1630
 麦克风插头/座.....2278
 耦合器.....1608
 平衡-不平衡转换器.....1608
 热敏电阻.....2381
 热熔断器.....2098
 升压线圈.....1555
 石墨片.....1282
 衰减器.....1969

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通) digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686