

还有更多的产品列在网上 digikey.com.cn

T

传感器	功率	1965-1966	开关电源	1013-1014
距离测量	薄膜	1966	时钟驱动器	1022
光电元件	金属箔	1966	收发器/接收器	1020-1023
IrDA 收发器模块	铝壳	1965	数字逻辑	
光电二极管	绕线	1965-1966	74AC/ACT	1001-1002
光电晶体管			74ALV	1002
光电耦合器	Stanley Electric		74HC/HCT/HCU	1002-1005
光探测器	LED		74L	1005-1006
光遮断器	7 段显示器	2437	74V	1006-1007
红外发射器	表面贴装型	2440-2441	HCF	1010-1011
遥控接收器	发光条	2437	温度传感器	1045
光纤	双色	2440-2441	稳压器	1007-1009, 1013,
发射器	Steinel America		1019-1020, 1032-1036	
接收器	热风枪	2255	音频放大器	1024, 1028-1029
线缆	无绳烙铁	2255	运算放大器	1017-1019, 1025-1031
激光二极管	Steward		直流对直流转换器	1016, 1019, 1021
Silicon Laboratories, Inc.	CAN 总线扼流圈	1623	交变可控硅	1374
RF 合成器	EMI 抑制		晶体管	1365-1366
USB 至 UART 桥接	滤波器	1621-1628	开发工具和套件	604-606, 2370
传感器/控制器, 电流	套件		编程器	604-606
开发套件	EMI 元件	1624-1626, 1628	参考设计板	1011-1013
ISOModem®	扼流圈	1624	评估板	604-606, 1011-1013, 2370
收发器	线缆铁氧体芯体	1625, 1627-1628	三端双向可控硅开关	1373-1374
微控制器, C8051	铁氧体片状磁珠	1622	双向触发二极管	1374, 2053
Singatron Enterprises	铁氧体		微控制器	601-603, 605-606
圆形 DIN 和迷你型 DIN 连接器	EMI 圆盘和板	1625	Sullins Electronics Corp.	
Sirenza Microdevices, Inc.	差模	1621-1622	接头	
RF 放大器	磁珠芯	1625	2mm	147-149
VCO	大电流	1621-1622	公接头, 0.100" (2.54mm)	157-158
SMC	带状线缆	1626	母接头, 0.100" (2.54mm)	153-156
传感器/控制器	低频芯体	1627	连接器	
流量开关	高频芯体	1628	1mm	436
压力	环	1625	2mm	147-149
SMSC	环形芯体	1627-1628	CompactPCI®	445
接口控制器	开口芯	1626, 1628	Hard Metric	445
Soberton, Inc.	宽频芯体	1626-1628	边缘板	434-436
蜂鸣器	钳式	1626, 1628	短路跳线器	157-158
声音传感器	芯片磁珠	1621-1623	旁路器	149
SoTec Microsystems SRL	芯片阵列	1622, 1624	Sumida Corporation	
开发工具	圆柱型	1625, 1627-1628	功率电感器	1528-1531
评估套件	线圈/电感器		共模扼流圈	1531
Souriau Connection Technology	大电流	1622-1624	Sunbrite	
工具	单片	1622	LED	
抽取	功率电感器	1622	PolyLEDs™	2420
压接	共模扼流圈	1622-1624	白炽灯替换件	2420
连接器, 圆形	共模扼流阵列	1622-1624	带底座	2420
851/26842 系列	Stewart Connector Systems		群集器	2420
8D/D38999 铝和合成物系列	CAT5e 和 CAT6 跳线	290	双色	2420
Mil-C-26482	连接器, 模块	289-290	Sunon	
Mil-C-38999	压接工具	290	风扇	2289-2290
Trim Trio	STMicroelectronics		鼓风机	2291
矩形面板/线缆	MOSFET	1362-1364	Susumu Co., Ltd.	
配件	SCR	1372	薄膜电感器	1554
用于恶劣环境条件的圆形卡口	TVS	2045-2047	套件	2262
圆形快速配接	半导体套件	2262	薄膜滤波器	1554
Spectrol (请参见 Vishay/Spectrol 部分)	串行实时时钟	1044-1045	电阻器	
Sprague (请参见 Vishay/Sprague 部分)	存储集成电路		薄膜芯片	1912-1916
Sprague-Goodman	EEPROM	1037	套件	1913-1916, 2262
调谐工具	EPROM	1036-1037	金属薄膜	1912-1913
微调电容器	NVRAM	1038-1039	套件	1912-1913, 2261
SRG Devices	闪存	1037-1038	网络	1912
簧片继电器	存储卡	1038	扼流圈	1554
开关, 磁簧式	二极管	1367-1372	功率分配器	1912
SSI Technologies	集成电路		衰减器	1912
传感器	PWM (脉冲宽度调节器)	1016,	延迟线	1553
压力	1021, 1030-1031		Switchcraft, Inc.	
液位	RFid	1044	连接器	
Stackpole Electronics, Inc.	比较器	1018-1019, 1026-1030	电话插孔/插头	424-425
电阻器	电压复位	1042-1043	防风雨型	361
电流检测	电压基准	1025-1030	功率	425
	电源管理	1039-1044	音频	424-425
	定时器	1019-1020, 1027	Switchcraft, Inc./Conxall (请参见 Conxall/	
	复位监控器	1027	Switchcraft, Inc. 部分)	
	接口	1009-1010, 1012-1032		

Taiyo Yuden	
Bluetooth® 模块	516
PAS	1664
RF/IF	
滤波器	516
天线	516
变阻器	2032
电感器	
多层芯片	1592-1593
绕线型片状	1594-1595
电容器	
多层芯片	1886-1890
套件	1889
阵列	1890
逆变器, CCFL	2390
铁氧体片状磁珠	1617-1618
Tamura	
变压器	
电流检测	2361
电流传感器	2361
TDK Corporation	
变压器	
可配置	1590
平衡-不平衡转换器	1607
变阻器	2032
电感器/线圈	1585-1590
功率	1587-1590
共模扼流圈	1615-1616
芯片, 屏蔽	1585, 1588-1590
电容器	
瓷片	1898-1900
多层陶瓷芯片	1891-1897
多层陶瓷阵列	1897
光电元件	
光电二极管	2336
滤波器	1614, 1616
3 端子	1614-1615
RF 线	1607
逆变器, CCFL	2390
热敏电阻	2374
湿度传感器	2367
双工器, 多层	1607
天线	
Horn	516
Hybrid Log	516
UWB	516
铁氧体	
磁珠芯	1612
芯片	1613
音频传感器	2268
照相机	516
控制器	516
配件	516
直流对直流转换器	
单输出	2300
双输出	2300
Teccor (请参见 Littelfuse/Teccor 部分)	
TechTools	
EPROM/PIC 仿真器	561
PIC 编程器	561
QuickWriter	561
仿真器, ClearView	561
逻辑分析器	561
Telcom Semiconductor, Inc.	
(请参见 Microchip Technology 部分)	
Texas Instruments	
CCD	767-768
FIFO 存储器	811, 898-899
i2C	766, 900
RF 产品	517
收发器/发射器	517

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通) digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686