

3M 端子跳接器 插口至插口连接器 (接上页)



Table with columns: 触点数, 连接器表面处理, 长度英寸 (cm), 带状* 线缆, Digi-Key 零件编号, 价格 1 10. Lists various connector models like M3AAK-2636R-ND, M3AAA-2636J-ND, etc.

也有下列型号:

- M3BB□-□□□□-ND - 标准开端, 带应力释放
M3CC□-□□□□-ND - 标准开端, 带电极标记
M3DD□-□□□□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放
M3TTK-□□□□-ND - 标准闭端, 带电极标记
M3UUK-□□□□-ND - 标准闭端, 带电极标记和应力释放

欢迎来电查询完整的零件编号与价格!

插口至插口连接器

*双绞线缆的总长度是近似值。


Table with columns: 触点数, 连接器表面处理, 长度英寸 (cm), 带状* 线缆, Digi-Key 零件编号, 价格 1 10. Lists various connector models like M3AAK-1020K-ND, M3AAA-1020K-ND, etc.

也有下列型号:

- M3BB□-□□□□-ND - 标准开端, 带应力释放
M3CC□-□□□□-ND - 标准开端, 带电极标记
M3DD□-□□□□-ND - 标准开端, 带电极标记和应力释放
M3TTK-□□□□-ND - 标准闭端, 带电极标记
M3UUK-□□□□-ND - 标准闭端, 带电极标记和应力释放

欢迎来电查询完整的零件编号与价格!

插头连接器至插头连接器



* MC=3M 多色, GR=3M 灰色

所示为无凸缘但带电极标记的引脚连接器。

Table with columns: 触点数, 连接器表面处理, 长度英寸 (cm), 带状* 线缆, Digi-Key 零件编号, 价格 1 10. Lists models like M3KKK-1006R-ND, M3KKK-1006J-ND, etc.

Table with columns: 触点数, 连接器表面处理, 长度英寸 (cm), 带状* 线缆, Digi-Key 零件编号, 价格 1 10. Lists models like M3KKK-1406R-ND, M3KKK-1406J-ND, etc.

也有下列型号:

- M3RRK-□□□□-ND - 无凸缘但带电极标记与应力释放的引脚连接器
M3WWK-□□□□-ND - 带凸缘与电极标记的引脚连接器
M3YYK-□□□□-ND - 带凸缘、电极标记与应力释放的引脚连接器

欢迎来电查询完整的零件编号与价格!

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 39