

National Semiconductor Digi-Key Reel (Forts.)		TEMPERATURMANAGEMENT				
Digi-Key Teile-Nr.	Beschreibung	Gehäuse	Stückpreis ★			
			1	25	100	
LM34CAH-ND	Präzisionstemperatursensor (Fahrenheit), -40 °F bis 230 °F*	Precision Fahrenheit Temp. Sensor, -40°F - 230°F*	TO-46-3	11.63	9.78	8.99
LM34CAZ-ND	Präzisionstemperatursensor (Fahrenheit), -40 °F bis 230 °F*	Precision Fahrenheit Temp. Sensor, -40°F - 230°F*	TO-92-3	6.81	5.59	5.04
LM34CZ-ND	Präzisionstemperatursensor (Fahrenheit), -40 °F bis 230 °F*	Precision Fahrenheit Temp. Sensor, -40°F - 230°F*	TO-92-3	5.29	4.34	3.92
LM34DM-ND	Präzisionstemperatursensor (Fahrenheit), +32 °F bis 212 °F*	Precision Fahrenheit Temp. Sensor, +32°F - 212°F*	8-SOIC	1.96	1.59	1.43
LM34DZ-ND	Präzisionstemperatursensor (Fahrenheit), +32 °F bis 212 °F*	Precision Fahrenheit Temp. Sensor, +32°F - 212°F*	TO-92-3	2.01	1.63	1.46
LM35AH-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), -55 °C bis 150 °C*	Precision Celsius Temp. Sensor, -55°C - 150°C*	TO-46-3	17.94	15.25	14.13
LM35CAH-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), -40 °C bis 110 °C*	Precision Celsius Temp. Sensor, -40°C - 110°C*	TO-46-3	11.63	9.78	8.99
LM35CAZ-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), -40 °C bis 110 °C*	Precision Celsius Temp. Sensor, -40°C - 110°C*	TO-92-3	5.25	4.31	3.89
LM35CH-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), -40 °C bis 110 °C*	Precision Celsius Temp. Sensor, -40°C - 110°C*	TO-46-3	9.09	7.65	7.03
LM35CZ-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), -40 °C bis 110 °C*	Precision Celsius Temp. Sensor, -40°C - 110°C*	TO-92-3	5.00	4.02	3.67
LM35DH-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), 0 °C bis 100 °C*	Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C - 100°C*	TO-46-3	8.59	7.05	6.36
LM35DM-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), 0 °C bis 100 °C*	Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C - 100°C*	8-SOIC	1.47	1.19	1.07
LM35DMXCT-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), 0 °C bis 100 °C*	Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C - 100°C*	8-SOIC	1.66	1.28	1.16
LM35DMXTR-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), 0 °C bis 100 °C*	Precision Celsius Temp. Sensor, 0°C - 100°C*	8-SOIC	1695.59/2,500		
LM35DT-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius)*	Precision Celsius Temperature Sensor*	TO-220-3	2.43	1.97	1.77
LM35DZ-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius), 0 °C bis 100 °C*	Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C - 100°C*	TO-92-3	1.37	1.11	1.00
LM45BIM3CT-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius)*	Precision Celsius Temperature Sensor*	SOT-23-3	1.55	1.19	1.08
LM45BIM3TR-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius)*	Precision Celsius Temperature Sensor*	SOT-23-3	639.04/1,000		
LM45CIM3CT-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius)*	Precision Celsius Temperature Sensor*	SOT-23-3	.88	.70	.63
LM45CIM3TR-ND	Präzisionstemperatursensor (Celsius)*	Precision Celsius Temperature Sensor*	SOT-23-3	348.35/1,000		
LM50BIM3/NOPBCT-ND	Einzelversorgter Celsius-Temperatursensor*	Single Supply Centigrade Temperature Sensor*	SOT-23-3	1.43	1.11	1.01
LM50BIM3/NOPBTR-ND	Einzelversorgter Celsius-Temperatursensor*	Single Supply Centigrade Temperature Sensor*	SOT-23-3	592.59/1,000		
LM50CIM3CT-ND	Einzelversorgter Celsius-Temperatursensor*	Single Supply Centigrade Temperature Sensor*	SOT-23-3	.85	.68	.61
LM50CIM3TR-ND	Einzelversorgter Celsius-Temperatursensor*	Single Supply Centigrade Temperature Sensor*	SOT-23-3	336.34/1,000		
LM60BIM3CT-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -40 °C bis 125 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -40°C - 125°C*	SOT-23-3	1.07	.84	.76
LM60BIM3TR-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -40 °C bis 125 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -40°C - 125°C*	SOT-23-3	419.62/1,000		
LM60BIZ-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -40 °C bis 125 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -40°C - 125°C*	TO-92	.95	.77	.67
LM60CIM3CT-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -40 °C bis 125 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -40°C - 125°C*	SOT-23-3	.82	.65	.59
LM60CIM3TR-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -40 °C bis 125 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -40°C - 125°C*	SOT-23-3	324.32/1,000		
LM60CIZ-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -40 °C bis 125 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -40°C - 125°C*	TO-92-3	.74	.58	.50
LM61BIM3CT-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -30 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -30°C - 100°C*	SOT-23-3	1.13	.89	.80
LM61BIZ-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -30 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -30°C - 100°C*	TO-92-3	.95	.77	.67
LM61CIM3CT-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -30 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -30°C - 100°C*	SOT-23-3	.79	.63	.57
LM61CIM3TR-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -30 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -30°C - 100°C*	SOT-23-3	312.31/1,000		
LM61CIZ-ND	Temperatursensor, 2,7 V, -30 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, -30°C - 100°C*	TO-92-3	.67	.53	.46
LM62BIM3CT-ND	Temperatursensor, 2,7 V, 0 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, 0°C - 100°C*	SOT-23-3	1.03	.82	.74
LM62BIM3TR-ND	Temperatursensor, 2,7 V, 0 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, 0°C - 100°C*	SOT-23-3	408.41/1,000		
LM62CIM3CT-ND	Temperatursensor, 2,7 V, 0 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, 0°C - 100°C*	SOT-23-3	.82	.65	.59
LM62CIM3TR-ND	Temperatursensor, 2,7 V, 0 °C bis 100 °C*	2.7V. Temperature Sensor, 0°C - 100°C*	SOT-23-3	324.32/1,000		
LM74CIM-3/NOPB-ND	Digitaltemperatursensor, 12 Bit, 3 V*	3V, 12-Bit Digital Temperature Sensor*	8-SOIC	1.49	1.21	1.09
LM74CIM-5-ND	Digitaltemperatursensor, 12 Bit, 5 V*	5V, 12-Bit Digital Temperature Sensor*	8-SOIC	1.49	1.21	1.09
LM75AIM-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Watchdog, 2,7 V bis 5,5 V*	2.7V-5.5V Digital Temp. Sensor/Thermal Watchdog*	8-SOP	1.25	1.01	.91
LM75BIM-3-ND	Digitaltemperatursensor, 3 V bis 5,5 V*	3V-5.5V Digital Temperature Sensor*	8-SOIC	1.49	1.21	1.09
LM75CMM-5CT-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Watchdog, 5 V*	5V. Digital Temperature Sensor/Thermal Watchdog*	8-MSPOP	1.96	1.52	1.38
LM76CHM-5-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Window, 5 V*	5V. Digital Temperature Sensor/Thermal Window*	8-SOIC	2.24	1.81	1.65
LM77CIM-3-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Windown, 3 V*	3V. Digital Temperature Sensor/Thermal Window*	8-SOIC	1.81	1.47	1.32
LM77CIM-5-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Windown, 5 V*	5V. Digital Temperature Sensor/Thermal Window*	8-SOIC	1.81	1.47	1.32
LM77CMM-3CT-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Windown, 3 V	3V. Digital Temperature Sensor/Thermal Window	8-MSPOP	2.05	1.58	1.44
LM77CMM-3TR-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Windown, 3 V	3V. Digital Temperature Sensor/Thermal Window	8-MSPOP	848.05/1,000		
LM77CMM-5CT-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Windown, 5 V	5V. Digital Temperature Sensor/Thermal Window	8-MSPOP	2.05	1.58	1.44
LM77CMM-5TR-ND	Digitaltemperatursensor/Thermal-Windown, 5 V	5V. Digital Temperature Sensor/Thermal Window	8-MSPOP	848.05/1,000		
LM81BIMT-3-ND	Hardware-Monitor, 2,8 V bis 3,8 V, ACPI-kompatibles Mikroprozessorsystem, serielle Schnittstelle*	Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V*	24-TSSOP	3.25	2.62	2.39
LM81CIMT-3-ND	Hardware-Monitor, 2,8 V bis 3,8 V, ACPI-kompatibles Mikroprozessorsystem, serielle Schnittstelle*	Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor System Hardware Monitor, 2.8V-3.8V*	24-TSSOP	3.25	2.62	2.39
LM82CIMQA-ND	Dreifachdiode-Eingang und lokaler Digitaltemperatursensor*	Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor*	16-SSOP	3.70	2.98	2.71
LM83CIMQA-ND	Dreifachdiode-Eingang und lokaler Digitaltemperatursensor*	Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor*	16-SSOP	4.77	3.84	3.50
LM84BIMQA-ND	Diodeineingangstemperatursensor mit zweifachiger Schnittstelle*	Diode Input Temp. Sensor with Two-Wire Interface*	16-SSOP	2.75	2.09	1.80
LM85CMMCT-ND	Ferndiode/Digitaltemperatursensor*	Remote Diode/Digital Temp. Sensor*	8-MSPOP	1.51	1.23	1.10
LM86CMMTR-ND	Ferndiode/Digitaltemperatursensor*	Remote Diode/Digital Temp. Sensor*	8-MSPOP	708.71/1,000		
LM90CMMCT-ND	Ferndiode/Digitaltemperatursensor	Remote Diode/Digital Temp. Sensor	8-MSPOP	1.71	1.32	1.20
LM90CMMTR-ND	Ferndiode/Digitaltemperatursensor	Remote Diode/Digital Temp. Sensor	8-MSPOP	708.71/1,000		
LM93CMT-ND	Hardware-Monitor mit integrierter Lüftersteuerung*	Hardware Monitor with Integrated Fan Control*	56-TSSOP	8.51	6.98	6.30
LM99-1CMMCT-ND	Temperatursensor, Ferndiode, hohe Temperatur	High Temperature, Remote Diode Temp. Sensor	8-MSPOP	2.11	1.60	1.22
LM99-1CMMTR-ND	Temperatursensor, Ferndiode, hohe Temperatur	High Temperature, Remote Diode Temp. Sensor	8-MSPOP	1053.85/1,000		
LM135AH-ND	Präzisionstemperatursensor	Precision Temperature Sensor	TO-46-3	16.70	14.05	12.91
LM135H-ND	Präzisionstemperatursensor*	Precision Temperature Sensor*	TO-46-3	9.61	7.88	7.12
LM234Z-3-ND	Einstellb. Stromquellen-/Temperatursensor*	Adjustable Current Source/Temperature Sensor*	TO-92-3	2.44	1.97	1.79
LM234Z-6-ND	Einstellb. Stromquellen-/Temperatursensor*	Adjustable Current Source/Temperature Sensor*	TO-92-3	1.30	1.05	.92
LM235AH-ND	Präzisionstemperatursensor*	Precision Temperature Sensor*	TO-46-3	10.57	8.89	8.17
LM235H-ND	Präzisionstemperatursensor*	Precision Temperature Sensor*	TO-46-3	7.81	6.41	5.78
LM335AH-ND	Präzisionstemperatursensor*	Precision Temperature Sensor*	TO-46-3	7.01	5.75	5.19
LM335AM-ND	Präzisionstemperatursensor*	Precision Temperature Sensor*	8-SOIC	1.35	1.08	.95
LM335AZNS-ND	Präzisionstemperatursensor*	Precision Temperature Sensor*	TO-92-3	1.31	1.07	.96
LM335M-ND	Präzisionstemperatursensor*	Precision Temperature Sensor*	8-SOIC	.93	.74	.65
LM335ZM-5-ND	Temperatursensor, Spannungsmodus*	Voltage Mode Temperature Sensor*	TO-92-3	.95	.77	.67
LM9521CMMCT-ND	Digitaltemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Dual Remote Diode Digital Temp. Sensor*	8-MSPOP	2.52	1.95	1.77
LM9521CMMTR-ND	Digitaltemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Dual Remote Diode Digital Temp. Sensor*	8-MSPOP	1045.04/1,000		
LM95231BIMM-1CT-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	2.67	2.18	1.96
LM95231BIMM-1TR-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	1244.44/1,000		
LM95231BIMM-2CT-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	2.67	2.18	1.96
LM95231BIMM-2TR-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	1244.44/1,000		
LM95231BIMMCT-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	2.67	2.18	1.96
LM95231BIMMTR-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	1244.44/1,000		
LM95231CMM-1CT-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor	8-MSPOP	2.67	2.06	1.87
LM95231CMM-1TR-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor	8-MSPOP	1103.50/1,000		
LM95231CMM-2CT-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	2.67	2.06	1.87
LM95231CMM-2TR-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	1103.50/1,000		
LM95231CMMCT-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	2.67	2.06	1.87
LM95231CMMTR-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temperature Sensor*	8-MSPOP	1103.50/1,000		
LM95245CIM-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor*	8-SOIC	1.69	1.37	1.23
LM95245CIMMCT-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor*	8-MSPOP	2.05	1.58	1.44
LM95245CIMMTR-ND	Präzisionstemperatursensor, zweif. Ferndiode*	Precision Dual Remote Diode Temp. Sensor*	8-MSPOP	848.05/1,000		
USB9603-28M-ND	Universal Serial Bus-Knoten-Controller, erweiterter DMA*	Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA*	28-SOIC	5.52	4.44	4.04
USB9604-28M-ND	Universal Serial Bus-Knoten-Controller, erweiterter DMA*	Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA*	28-SOIC	5.07	4.16	3.75
USB9604SLBXCCT-ND	Universal Serial Bus-Knoten-Controller, erweiterter DMA	Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA	28-CSP	4.64	3.67	2.94
USB9604SLBXR-ND	Universal Serial Bus-Knoten-Controller, erweiterter DMA	Universal Serial Bus Node Controller, Enhanced DMA	28-CSP	6844.84/2,500		
<b>PowerWise®</b>						
LM26CIM5-DPB/NOPBCT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-DPB/NOPBTR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-HHDC-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-HHDT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-NPACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-NPATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-PHACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-PHATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-PPACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-PPATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-SHACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-SHATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-SPACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-SPATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-TPACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-TPATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-VHACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-VHATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-VPACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-VPATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-XHACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-XHATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	525.32/1,000		
LM26CIM5-XPACT-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*	±3°C Accurate, Factory Preset Thermostat*	SOT-23-5	1.33	1.05	.95
LM26CIM5-XPATR-ND	Werkseitig voreingestellter Thermostat, ±3 °C Genauigkeit*					