



Zener-Dioden (Forts.)



Zener-Spannung Vz (V)	IR (µA)	Digi-Key Teile-Nr.	Gurtabschnittspreise			Gegurtet auf Rolle§	
			1	10	100	Menge	Preisangaben
33	0.133	FLZ33VBCT-ND	.31	2.03	8.81	2,500	24.03/M
33	0.133	FLZ33VDCT-ND	.21	1.39	6.06	—	—
36	0.133	FLZ36VACT-ND	.31	2.03	8.81	2,500	24.03/M
36	0.133	FLZ36VBCT-ND	.31	2.03	8.81	2,500	20.02/M
36	0.133	FLZ36VCCT-ND	.21	1.39	6.06	—	—
36	0.133	FLZ36VDCT-ND	.21	1.39	6.06	—	—
39	0.133	FLZ39VACT-ND	.31	2.03	8.81	2,500	20.02/M
39	0.133	FLZ39VBCT-ND	.21	1.39	6.06	—	—
39	0.133	FLZ39VCCT-ND	.21	1.39	6.06	—	—
39	0.133	FLZ39VDCT-ND	.21	1.39	6.06	—	—
SOD-123							
3.9	10	MMS25228BFSCT-ND	.31	2.12	9.99	3,000	29.63/M
4.3	5	MMS25229BFSCT-ND	.30	2.08	9.80	3,000	28.83/M
5.1	5	MMB25231BFSCT-ND	.40	2.65	11.53	3,000	31.23/M
5.1	5	MMS25231BFSCT-ND	.30	2.08	9.80	3,000	28.83/M
5.1	10	MMS24689CT-ND	.30	2.08	9.80	3,000	28.83/M
6.8	3	MMS25235BFSCT-ND	.37	2.47	11.66	3,000	34.44/M
10	3	MMS25240BFSCT-ND	.37	2.47	11.66	3,000	34.44/M
12	1	MMS25242BFSCT-ND	.37	2.47	11.66	3,000	34.44/M
15	0.1	MMS25245BFSCT-ND	.38	2.53	11.92	3,000	35.24/M
18	0.1	MMS25248BFSCT-ND	.37	2.47	11.66	3,000	34.44/M
SOD-323F							
2.4	45	MM322V4BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
2.4	45	MM322V4CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
2.7	18	MM322V7BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
2.7	18	MM322V7CCT-ND	.35	2.32	10.09	—	—
3.0	9	MM323V0BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
3.0	9	MM323V0CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
3.3	4.5	MM323V3BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
3.3	4.5	MM323V3CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
3.6	4.5	MM323V6BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
3.6	4.5	MM323V6CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
3.9	2.7	MM323V9BCT-ND	.38	2.45	10.65	—	—
3.9	2.7	MM323V9CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
4.3	2.7	MM324V3BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
4.3	2.7	MM324V3CCT-ND	.26	1.72	7.49	—	—
4.7	2.7	MM324V7BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
4.7	2.7	MM324V7CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
5.1	1.8	MM325V1BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
5.1	1.8	MM325V1CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
5.6	0.9	MM325V6BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
5.6	0.9	MM325V6CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
6.2	2.7	MM326V2BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
6.2	2.7	MM326V2CCT-ND	.26	1.72	7.49	—	—
6.8	1.8	MM326V8BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
7.5	0.9	MM327V5BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
7.5	0.9	MM327V5CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
8.2	0.63	MM328V2BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
8.2	0.63	MM328V2CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
9.1	0.45	MM329V1BCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
9.1	0.45	MM329V1CCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
10	0.18	MM3210VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
10	0.18	MM3210VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
11	0.9	MM3211VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
11	0.9	MM3211VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
12	0.9	MM3212VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
12	0.9	MM3212VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
13	0.9	MM3213VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
13	0.9	MM3213VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M

Zener-Spannung Vz (V)	IR (µA)	Digi-Key Teile-Nr.	Gurtabschnittspreise			Gegurtet auf Rolle§	
			1	10	100	Menge	Preisangaben
15	0.045	MM3215VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
15	0.045	MM3215VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
16	0.045	MM3216VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
16	0.045	MM3216VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
18	0.045	MM3218VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
18	0.045	MM3218VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
20	0.045	MM3220VBCT-ND	.38	2.45	10.65	—	—
20	0.045	MM3220VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
22	0.045	MM3222VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
22	0.045	MM3222VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
24	0.045	MM3224VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
24	0.045	MM3224VCCT-ND	.35	2.32	10.09	—	—
27	0.045	MM3227VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
27	0.045	MM3227VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
30	0.045	MM3230VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
30	0.045	MM3230VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
33	0.045	MM3233VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
33	0.045	MM3233VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	27.23/M
36	0.045	MM3236VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
36	0.045	MM3236VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
39	0.045	MM3239VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
39	0.045	MM3239VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
43	0.045	MM3243VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
47	0.045	MM3247VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	24.83/M
47	0.045	MM3247VCCT-ND	.35	2.32	10.09	—	—
51	0.045	MM3251VCCT-ND	.35	2.32	10.09	3,000	23.23/M
56	0.045	MM3256VBCT-ND	.38	2.45	10.65	3,000	28.83/M
SOD-523F							
2.4	50	MM522V4CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
2.7	20	MM522V7CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
3.0	10	MM523V0CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
3.3	5	MM523V3CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
3.6	5	MM523V6CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
3.9	3	MM523V9CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
4.3	3	MM524V3CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
4.7	3	MM524V7CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
5.1	2	MM525V1CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
5.6	1	MM525V6CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
6.2	3	MM526V2CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
6.8	2	MM526V8CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
7.5	1	MM527V5CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
8.2	0.7	MM528V2CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
9.1	0.2	MM529V1CT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
10	0.1	MM5210VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
11	0.1	MM5211VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
12	0.1	MM5212VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
13	0.1	MM5213VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
15	0.05	MM5215VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
16	0.05	MM5216VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
18	0.05	MM5218VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
20	0.05	MM5220VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
22	0.05	MM5222VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
24	0.05	MM5224VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
27	0.05	MM5227VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
30	0.05	MM5230VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
33	0.05	MM5233VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
36	0.05	MM5236VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
39	0.05	MM5239VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
43	0.05	MM5243VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
47	0.05	MM5247VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
51	0.05	MM5251VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
56	0.05	MM5256VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
62	0.05	MM5262VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
68	0.05	MM5268VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M
75	0.05	MM5275VCT-ND	.40	2.62	11.37	8,000	26.43/M

‡ Lose Teile § Für „Gegurtet auf Rolle“ die Teile-Nr. CT-ND in TR-ND ändern.



Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €!
 Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

(DE2011-DE) 1529