



Abb.	Abgestrahlte Farbe	Linsenfarbe	Spitzen-Wellenlänge (nm)	Typ. Durchlassspannung (V)	Durchlassstrom (mA)	Typ. med bei Strom (mA)	Sichtwinkel (°)	Digi-Key Teile-Nr.	Gurtabschnittspreise			Gegurtet auf Rolle§		Osram Teile-Nr.	
									1	10	100	Menge	Preisangaben		
6	Superrot	Transparent	633	2.0	30	180 @ 20	120	475-1148-1-ND	.18	1.54	12.32	2,000	92.40/M	LS T776-Q1R2-1-Z	
	Superrot	Transparent	645	2.0	30	140 @ 20	120	475-2517-1-ND	.18	1.47	11.73	2,000	88.00/M	LS T776-P2S1-1-0-20-R18-Z	
	Superrot	Transparent	643	1.8	20	11.3 @ 2	120	475-2518-1-ND	.14	1.22	9.74	2,000	73.06/M	LS T77K-J1L2-1-0-2-R18-Z	
	Gelb	Transparent	587	1.8	20	15.7 @ 2	120	475-2802-1-ND	.16	1.31	10.52	2,000	78.91/M	LY T77K-K2M1-26-Z	
	Gelb	Transparent	587	2.0	30	280 @ 20	120	475-1149-1-ND	.20	1.70	13.56	2,000	101.70/M	LY T776-R1S2-26-Z	
	Gelb	Transparent	587	2.0	30	267.5 @ 20	120	475-2801-1-ND	.22	1.79	14.33	2,000	107.50/M	LY T776-S1T1-26-Z	
	Gelb	Transparent	591	2.0	30	223 @ 20	120	475-2564-1-ND	.19	1.62	12.92	—	—	LY T776-Q2T1-26-0-20-R18-Z	
7	Weiß	Diffus	5600†	3.1	20	135 @ 10	120	475-2700-1-ND	.84	6.99	55.95	2,000	419.67/M	LW T773-Q2R2-5K8L-Z	
	Weiß	Diffus	5600†	3.1	20	135 @ 10	120	475-2545-1-ND	.77	6.44	51.48	2,000	386.10/M	LW T773-P1S1-5K8L-0-10-R18-Z	
	Bernsteingelb	Transparent	622	2.0	30	223 @ 20	120	475-1371-1-ND	.15	1.29	10.30	3,000	77.23/M	LA M676-Q2T1-1-0-20-R18-Z	
	Bernsteingelb	Transparent	615	2.0	30	224 @ 20	120	475-1150-1-ND	.16	1.35	10.81	3,000	81.10/M	LA M676-Q2S1-1-Z	
	Bernsteingelb	Transparent	615	2.0	30	247.5 @ 20	120	475-2680-1-ND	.17	1.39	11.12	3,000	83.40/M	LA M676-R2T1-1-Z	
	Orange	Transparent	610	2.0	30	8.8 @ 10	120	475-2483-1-ND	.14	1.18	9.43	—	—	LO M670-H2L1-24-0-10-R18-Z	
	Orange	Transparent	610	2.0	30	223 @ 20	120	475-2484-1-ND	.15	1.29	10.30	—	—	LO M676-Q2T1-24-0-20-R18-Z	
	Orange	Transparent	606	1.8	20	15.7 @ 2	120	475-2689-1-ND	.13	1.10	8.79	3,000	65.95/M	LO M67K-K2M1-24-Z	
	Orange	Transparent	606	2.0	30	9.8 @ 10	120	475-2688-1-ND	.17	1.40	11.23	—	—	LO M670-J2L1-24-Z	
	Orange	Transparent	606	2.0	30	224 @ 20	120	475-1152-1-ND	.16	1.35	10.81	3,000	81.10/M	LO M676-Q2S1-24-Z	
	Orange	Transparent	606	2.0	30	247.5 @ 20	120	475-2742-1-ND	.17	1.39	11.12	3,000	83.40/M	LO M676-R2T1-24-Z	
	Superrot	Transparent	635	2.0	30	8.8 @ 10	120	475-2508-1-ND	.15	1.28	10.24	—	—	LS M670-H2L1-1-0-10-R18-Z	
	Superrot	Transparent	645	2.0	30	140 @ 20	120	475-2509-1-ND	.15	1.29	10.30	3,000	77.23/M	LS M676-P2S1-1-0-20-R18-Z	
	Superrot	Transparent	630	1.8	20	8.8 @ 2	120	475-2510-1-ND	.13	1.08	8.62	3,000	64.65/M	LS M67K-H2L1-1-0-2-R18-Z	
	Superrot	Transparent	630	1.8	20	9.8 @ 2	120	475-2691-1-ND	.14	1.16	9.31	3,000	69.82/M	LS M67K-J2L1-1-Z	
	Superrot	Transparent	633	2.0	30	140 @ 20	120	475-1153-1-ND	.16	1.35	10.81	3,000	81.10/M	LS M676-P2R1-1-Z	
	Superrot	Transparent	633	2.0	30	157 @ 20	120	475-2690-1-ND	.17	1.39	11.12	3,000	83.40/M	LS M676-Q2S1-1-Z	
	Gelb	Transparent	591	1.8	20	11.3 @ 2	120	475-2555-1-ND	.13	1.08	8.62	3,000	64.65/M	LY M67K-J1L2-26-0-2-R18-Z	
	Gelb	Transparent	587	1.8	20	7.85 @ 2	120	475-2694-1-ND	.14	1.13	9.05	3,000	67.88/M	LY M67K-J1K2-26-Z	
	Gelb	Transparent	587	2.0	30	224 @ 20	120	475-1154-1-ND	.16	1.35	10.81	3,000	81.10/M	LY M676-Q2S1-26-Z	
	Gelb	Transparent	587	2.0	30	247.5 @ 20	120	475-2676-1-ND	.17	1.39	11.12	3,000	83.40/M	LY M676-R2T1-26-Z	
	Blau	Transparent	471	3.2	20	28 @ 10	120	475-1155-1-ND	.68	5.65	45.25	3,000	339.41/M	LB M673-L1M2-35-Z	
	Blau	Transparent	428	3.5	20	11.3 @ 10	120	475-1386-1-ND	.50	4.21	33.68	—	—	LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z	
	Blau	Transparent	466	3.1	20	28 @ 10	120	475-1385-1-ND	.65	5.39	43.10	3,000	323.25/M	LB M673-L1N2-35-0-10-R18-Z	
	Blau	Transparent	471	3.1	20	31.5 @ 10	120	475-2681-1-ND	.70	5.82	46.55	3,000	349.11/M	LB M673-M1M2-35-Z	
	Grün	Transparent	570	1.8	20	4.95 @ 2	120	475-2730-1-ND	.15	1.26	10.08	3,000	75.64/M	LG M67K-H1J2-24-Z	
	Grün	Transparent	570	2.4	30	90 @ 20	120	475-1151-1-ND	.22	1.87	14.92	3,000	111.90/M	LG M676-N2Q1-24-Z	
	Grün	Transparent	572	1.8	20	4.5 @ 2	120	475-1406-1-ND	.14	1.17	9.34	3,000	70.05/M	LG M67K-G1J2-24-0-2-R18-Z	
	Echtes Grün	Transparent	529	3.0	20	180 @ 10	120	475-1156-1-ND	.74	6.13	49.09	3,000	368.15/M	LT M673-N1R2-25-Z	
	Echtes Grün	Transparent	529	3.0	20	98 @ 10	120	475-2775-1-ND	.79	6.62	53.01	3,000	397.59/M	LT M673-P2R1-25-Z	
	Reines Grün	Transparent	557	2.0	30	3.7 @ 10	120	475-2496-1-ND	.17	1.40	11.23	—	—	LP M670-G1J1-1-0-10-R18-Z	
	Reines Grün	Transparent	560	1.8	20	1.57 @ 2	120	475-2750-1-ND	.17	1.43	11.38	3,000	85.35/M	LP M67K-E2G1-25-Z	
	Reines Grün	Transparent	562	2.0	40	39.2 @ 30	120	475-2497-1-ND	.37	3.06	24.46	—	—	LP M675-M2P1-25-0-30-R18-Z	
	Reines Grün	Transparent	562	2.0	30	15.7 @ 20	120	475-2498-1-ND	.27	2.27	18.10	3,000	135.76/M	LP M676-K2M1-25-0-20-R18-Z	
	Weiß	Diffus	5600†	3.1	20	108 @ 10	120	475-2539-1-ND	.66	5.53	44.30	3,000	332.23/M	LW M673-N2R2-5K8L-0-10-R18-Z	
	Weiß	Diffus	5600†	3.1	20	125.5 @ 10	120	475-2692-1-ND	.72	5.98	47.84	3,000	358.80/M	LW M673-Q1R2-5K8L-Z	
	Weiß	Diffus	5600†	3.6	20	315 @ 20	120	475-1157-1-ND	.67	5.60	44.76	3,000	335.68/M	LW M67C-S1T2-5K8L-Z	
	Weiß	Diffus	5600†	3.6	20	445 @ 20	120	475-1341-1-ND	.65	5.39	43.10	3,000	323.25/M	LW M67C-S1U2-5K8L-0-20-R18-Z	
	Weiß	Diffus	5600†	3.6	20	495 @ 20	120	475-2693-1-ND	.70	5.82	46.55	3,000	349.11/M	LW M67C-T1U2-5K8L-Z	
	8	Bernsteingelb	Transparent	615	2.0	30	267.5 @ 20	120	475-2695-1-ND	.19	1.63	13.02	2,000	97.68/M	LA A676-S1T1-1-Z
		Bernsteingelb	Transparent	615	2.0	30	280 @ 20	120	475-1158-1-ND	.18	1.54	12.32	2,000	92.40/M	LA A676-R1S2-1-Z
		Bernsteingelb	Transparent	617	2.0	50	1,850 @ 30	120	475-2706-1-ND	.32	2.69	21.55	2,000	161.62/M	LA A67F-V2B8-24-Z
Orange		Transparent	606	1.8	20	12.55 @ 2	120	475-2738-1-ND	.18	1.47	11.82	—	—	LO A67K-K1L2-24-Z	
Orange		Transparent	606	2.0	30	267.5 @ 20	120	475-2737-1-ND	.23	1.96	15.66	2,000	117.49/M	LO A676-S1T1-24-Z	
Orange		Transparent	610	2.0	30	223 @ 20	120	475-1418-1-ND	.18	1.47	11.73	2,000	—	LO A676-Q2T1-24-0-20-R33-Z	
Rot		Transparent	625	2.0	50	1,180 @ 30	120	475-2754-1-ND	.32	2.69	21.55	2,000	161.62/M	LR A67F-U2A8-1-Z	
Superrot		Transparent	645	2.1	40	392 @ 30	120	475-2503-1-ND	.28	2.34	18.67	2,000	140.07/M	LS A67B-S2U1-1-0-30-R33-Z	
Superrot		Transparent	643	1.8	20	11.3 @ 2	120	475-2504-1-ND	.18	1.55	12.44	2,000	93.25/M	LS A67K-J1L2-1-0-2-R33-Z	
Superrot		Transparent	645	2.0	30	224 @ 20	120	475-1277-1-ND	.18	1.47	11.73	2,000	88.00/M	LS A676-P2S1-1-0-20-R33-Z	
Superrot		Transparent	630	1.8	20	12.55 @ 2	120	475-2758-1-ND	.22	1.87	14.92	2,000	111.89/M	LS A67K-K1L2-1-Z	
Superrot		Transparent	633	2.0	30	168 @ 20	120	475-2757-1-ND	.23	1.96	15.66	2,000	117.49/M	LS A676-R1S1-1-Z	
Superrot		Transparent	633	2.0	50	925 @ 30	120	475-2705-1-ND	.32	2.69	21.55	2,000	161.62/M	LS A67F-U1AA-1-Z	
Blau		Transparent	465	3.5	20	13.5 @ 10	120	475-2717-1-ND	.55	4.58	36.64	—	—	LB A676-K2L2-1-Z	
Blau		Transparent	466	3.1	20	35 @ 10	120	475-1379-1-ND	.70	5.84	46.69	2,000	350.19/M	LB A673-L2P1-35-0-10-R33-Z	
Blau		Transparent	428	3.5	20	11.8 @ 10	120	475-1380-1-ND	.49	4.08	32.70	2,000	245.26/M	LB A676-J2L2-1-0-10-R33-Z	
Blau		Transparent	470	3.6	20	140 @ 20	120	475-1163-1-ND	.86	7.23	57.83	2,000	433.68/M	LB A67C-P2R1-35-Z	
Blau		Transparent	470	3.6	20	157 @ 20	120	475-2696-1-ND	.89	7.43	59.48	2,000	446.08/M	LB A67C-Q2S1-35-Z	
Blau		Transparent	471	3.1	20	39.2 @ 10	120	475-2716-1-ND	.75	6.30	50.43	2,000	378.20/M	LB A673-M2P1-35-Z	
Reines Grün		Transparent	560	1.8	20	1.96 @ 2	120	475-2701-1-ND	.18	1.46	11.64	2,000	87.28/M	LP A67K-F1G2-25-Z	
Reines Grün		Transparent	560	2.0	40	71 @ 30	120	475-1175-1-ND	.35	2.96	23.70	2,000	177.79/M	LP A675-N1P2-25-Z	
Reines Grün		Transparent	560	1.8	20	1.8 @ 2	120	475-1248-1-ND	.17	1.42	11.32	2,000	84.86/M	LP A67K-E1F2-25-Z	
Reines Grün		Transparent	560	2.4	30	28 @ 20	120	475-1160-1-ND	.26	2.12	17.00	2,000	127.51/M	LP A676-L1M2-25-Z	

§ Ändern Sie für Gegurtet auf Rolle die Teilenummer 1-ND in 2-ND. ‡ Lose Teile * Tablett Δ Umgekehrte Montage † gemessen in Kelvin

(Forts.)

Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €!

2824 (DE2011-DE)

Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.