

A

Fig. 1 — MT 1,5 • Largeur borne : 4,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 476 • Calibre fil (UL) : 30 à 14 AWG • Tension homologuée (UL) : 300 V • Courant homologué (UL) : 15 A		Fig. 2 — MTTB 1,5 • Largeur borne : 4,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 952 • Calibre fil (UL) : 30 à 14 AWG • Tension homologuée (UL) : 300 V • Courant homologué (UL) : 15 A		Fig. 3 — MBK 3/E-Z • Largeur borne : 5,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 384 • Calibre fil (UL) : 28-12 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 20 A		Fig. 4 — MBK 5/E-Z • Largeur borne : 6,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 322 • Calibre fil (UL) : 26 à 10 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 30 A	
Fig. 5 — UK 1,5 N • Largeur borne : 4,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 476 • Calibre fil (UL) : 30 à 14 AWG • Tension homologuée (UL) : 300 V • Courant homologué (UL) : 15 A		Fig. 6 — UK 2,5 N • Largeur borne : 5,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 384 • Calibre fil (UL) : 30 à 12 AWG • Tension homologuée (UL) : 300 V • Courant homologué (UL) : 20 A		Fig. 7 — UK 5 N • Largeur borne : 6,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 322 • Calibre fil (UL) : 30 à 10 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 30 A		Fig. 8 — UK 6 N • Largeur borne : 8,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 242 • Calibre fil (UL) : 26 à 8 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 50 A	
Fig. 9 — UK 10 N • Largeur borne : 10,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 196 • Calibre fil (UL) : 24 à 6 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 65 A		Fig. 10 — UKK 5 • Largeur borne : 6,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 644 • Calibre fil (UL) : 26 à 10 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 30 A		Fig. 11 — SLKK 5 • Largeur borne : 6,2 mm • Bornes par mètre linéaire : 805 • Calibre fil (UL) : 26 à 10 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 30 A		Fig. 12 — DIK 1,5 • Largeur borne : 6,2 mm • Calibre fil (UL) : 30 à 14 AWG • Tension homologuée (UL) : 300 V • Courant homologué (UL) : 15 A	
Fig. 13 — DIKD 1,5 • Largeur borne : 6,2 mm • Calibre fil (UL) : 30 à 14 AWG • Tension homologuée (UL) : 300 V • Courant homologué (UL) : 15 A		Fig. 14 — UDK 4 • Largeur borne : 6,2 mm • Calibre fil (UL) : 30 à 10 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 30 A		Fig. 15 — UK 4 • Largeur borne : 6,2 mm • Calibre fil (UL) : 28-12 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 20 A		Fig. 16 — UK 5-HESI • Largeur borne : 8,2 mm • Calibre fil (UL) : 26 à 10 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 6,3 A	
Fig. 17 — UKK 5-HESI • Largeur borne : 8,2 mm • Calibre fil (UL) : 24 à 8 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 30 A		Fig. 18 — UK 6,3-HESI • Largeur borne : 10,2 mm • Calibre fil (UL) : 26 à 8 AWG • Tension homologuée (UL) : 600 V • Courant homologué (UL) : 25 A					

Borniers

Fig.	Série	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10	Fabricant N° de réf.
1	MT 1.5	277-1506-ND	1.03	.88	3100305
2	MTTB 1.5	277-1483-ND	2.39	2.05	1414129
3	MBK 3/E-Z	277-1481-ND	1.00	.86	1413036
4	MBK 5/E-Z	277-1480-ND	1.19	1.02	1402940
5	UK 1.5 N	277-1504-ND	.84	.72	3005837
6	UK 2.5 N	277-1499-ND	.93	.80	3003347
7	UK 5 N	277-1501-ND	1.06	.91	3004362
8	UK 6 N	277-1502-ND	1.40	1.20	3004524
9	UK 10 N	277-1503-ND	1.83	1.57	3005073
10	UKK 5	277-1491-ND	2.36	2.03	2774017
	UKK 5-TG	277-1563-ND	5.71	4.89	3007042

Fig.	Série	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10	Fabricant N° de réf.
11	SLKK 5	277-1521-ND	4.45	3.81	0461018
12	DIK 1.5	277-1543-ND	2.91	2.50	2715966
13	DIKD 1.5	277-1544-ND	4.06	3.48	2715979
	DIKD 1.5-TG	277-1564-ND	4.51	3.87	2774237
	DIKD 1.5-2D	277-1565-ND	3.81	3.27	2716512
14	UDK 4	277-1576-ND	1.98	1.70	2775016
	UDK 4-TG	277-1554-ND	2.20	1.89	2777014
15	UK 4-TG	277-1556-ND	2.21	1.90	2812018
16	UK 5-HESI	277-1557-ND	5.79	4.96	3004100
	UK 5-HESILA 250	277-1558-ND	11.09	9.50	3004142

Fig.	Série	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10	Fabricant N° de réf.
17	UKK 5-HESI (5x20)	277-1559-ND	10.44	8.94	3004126
	UKK 5-HESI (6.3x32)	277-1569-ND	4.94	4.55	3007204
	UKK 5-HESILA 250 (5x20)	277-1570-ND	4.94	4.55	3007217
	UKK 5-HESILED 24 (6.3x32)	277-1571-ND	12.03	11.07	0711629
	UKK 5-HESILED 24 (6.3x32)	277-1572-ND	14.26	13.12	0711632
18	UKK 5-HESILA 250 (6.3x32)	277-1573-ND	13.15	12.10	0711616
	UKK 5-HESILED 24 (5x20)	277-1574-ND	12.58	11.58	3028654
	UK 6.3-HESI	277-1560-ND	7.43	6.36	3004171
18	UK 6.3-HESILED 24	277-1561-ND	9.68	8.91	3004265
	UK 6.3-HESILA 250	277-1562-ND	10.19	9.38	3004249

Accessoires

Ruban de repérage : U = Vierge P = Imprimé

Fig.	Série	N° de référence Digi-Key	Borne de masse	Protection d'extrémité	Cache d'entretoises	Plaque d'entretoises	Séparateur	Barre de pontage de sectionneur	Sectionneur à barre de pontage	Barrette de jonction	Pont d'insertion de marqueur	Barrette de connexion U P	Marqueur	Tournevis	Butée	Rail DIN
1	MT 1.5	277-1506-ND	277-1507-ND	277-1508-ND	—	—	—	—	277-1494-ND	—	—	A B	277-1474-ND	277-1477-ND	277-1485-ND	277-1509-ND
2	MTTB 1.5	277-1483-ND	—	277-1495-ND	277-1496-ND	277-1497-ND	—	—	277-1494-ND	—	—	A B	277-1474-ND	277-1477-ND	277-1485-ND	277-1509-ND
3	MBK 3/E-Z	277-1481-ND	277-1482-ND	277-1484-ND	—	—	—	—	277-1488-ND	277-1486-ND	D H L	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1485-ND	277-1509-ND	
4	MBK 5/E-Z	277-1480-ND	277-1520-ND	277-1484-ND	—	—	—	—	277-1514-ND	277-1511-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1485-ND	277-1509-ND	
5	UK 1.5 N	277-1504-ND	277-1505-ND	277-1493-ND	—	—	—	—	277-1494-ND	—	—	C P, Q	277-1474-ND	277-1477-ND	277-1523-ND	277-1510-ND
6	UK 2.5 N	277-1499-ND	277-1517-ND	277-1493-ND	—	—	—	—	277-1488-ND	277-1486-ND	D H L	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1523-ND	277-1510-ND	
7	UK 5 N	277-1501-ND	277-1518-ND	277-1498-ND	—	—	—	—	277-1514-ND	277-1511-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1523-ND	277-1510-ND	
8	UK 6 N	277-1502-ND	277-1519-ND	277-1498-ND	—	—	—	—	277-1515-ND	277-1512-ND	F J, N	277-1474-ND	277-1479-ND	277-1523-ND	277-1510-ND	
9	UK 10 N	277-1503-ND	277-1500-ND	277-1498-ND	—	—	—	—	277-1516-ND	277-1513-ND	G K, O	277-1474-ND	277-1479-ND	277-1523-ND	277-1510-ND	
10	UKK 5	277-1491-ND	277-1492-ND	277-1487-ND	277-1490-ND	277-1489-ND	—	—	277-1514-ND	277-1511-ND	E I, M	277-1474-ND	—	277-1523-ND	277-1510-ND	
	UKK 5-TG	277-1563-ND	—	—	—	—	—	277-1550-ND	277-1549-ND	—	—	—	—	—	—	
11	SLKK 5	277-1521-ND	—	277-1487-ND	277-1490-ND	277-1489-ND	—	—	277-1514-ND	277-1511-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	277-1523-ND	277-1510-ND	
12	DIK 1.5	277-1543-ND	—	—	—	—	277-1540-ND	—	—	277-1514-ND	277-1546-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
											277-1547-ND	—	—	—	—	—
											277-1547-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
13	DIKD 1.5	277-1544-ND	—	—	—	—	277-1541-ND	—	—	277-1514-ND	277-1546-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
											277-1547-ND	—	—	—	—	—
13	DIKD 1.5-TG	277-1564-ND	—	—	—	—	277-1541-ND	—	—	277-1514-ND	277-1546-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
											277-1547-ND	—	—	—	—	—
13	DIKD 1.5-2D	277-1565-ND	—	—	—	—	277-1541-ND	—	—	277-1514-ND	277-1546-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
											277-1547-ND	—	—	—	—	—
14	UDK 4	277-1576-ND	—	—	—	—	—	277-1550-ND	277-1549-ND	277-1514-ND	277-1511-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
											277-1547-ND	—	—	—	—	—
15	UDK 4-TG	277-1554-ND	—	277-1545-ND	—	—	—	—	—	—	277-1511-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
15	UK 4-TG	277-1556-ND	—	277-1498-ND	—	—	277-1542-ND	—	—	—	277-1511-ND	E I, M	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
16	UK 5-HESI	277-1557-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	277-1548-ND	F J, N	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
	UK 5-HESILA 250	277-1558-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UK 5-HESILED 24	277-1559-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	UKK 5-HESI (5x20)	277-1569-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UKK 5-HESI (6.3x32)	277-1570-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UKK 5-HESILA 250 (5x20)	277-1571-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F J, N	277-1474-ND	277-1478-ND	—	—
	UKK 5-HESILED 24 (6.3x32)	277-1572-ND	—	—	—	—	—	—	—	277-1568-ND	—	—	—	—	—	—
	UKK 5-HESILA 250 (6.3x32)	277-1573-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	UK 6.3-HESI	277-1560-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	277-1513-ND	G K, O	277-1474-ND	277-1479-ND	—	—
	UK 6.3-HESILED 24	277-1561-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UK 6.3-HESILA 250	277-1562-ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 317

A

<p>Borne de masse Connexion des fils à la masse par le rail DIN</p>	<p>Protection d'extrémité Couverture de l'extrémité ouverte en bout de borne</p> <p>2 niveaux 1 niveau</p>	<p>Cache d'entretoises Couverture d'extrémité ouverte de borne à 2 niveaux et compensation du décalage entre les niveaux</p>	<p>Plaques d'entretoises Compensation du décalage entre les niveaux à l'extrémité fermée d'une borne à 2 niveaux</p>	<p>Barrette de jonction Pour connexions transversales entre trous centraux de pontage des bornes, 10 contacts, sectionnables</p>	<p>Peigne de liaison Pour connexions transversales entre trous centraux de pontage des bornes, 10 contacts, sectionnables</p>
<p>Marqueur Pour marquage sur ruban de repérage vierge</p>	<p>Tournevis Lame entièrement isolée, tournevis plat</p>	<p>Butée Maintien des bornes en place sur le rail DIN</p> <p>Pour rail DIN de 15 mm Pour rail DIN de 35 mm</p>	<p>Rail DIN Avec trous de fixation oblongs</p> <p>Largeur 15 mm Largeur 35 mm Profondeur 5,5 mm Profondeur 7,5 mm Longueur 1 m Longueur 1 m</p>		
<p>Ruban de repérage Vierge ou imprimé, repérage des bornes</p> <p>Type ZBFM</p> <p>(ruban vierge représenté)</p>	<p>Type ZB</p> <p>Vierges Imprimés</p>	<p>Plomb fusible Plomb fusible pour cartouches de 5 x 20 mm, coloris noir, avec DEL/voyant</p> <p>20.90</p> <p>À utiliser avec TG Porte-fusibles</p>			

Description, largeur	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Phoenix Contact
		1	10	100	
Bornes de masse					
MT 1.5-PE, 4.2mm	277-1507-ND	3.26	2.80	2.41	3100318
MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm	277-1482-ND	2.88	2.47	2.12	1413117
MBK 5/E-Z-PE, 6.2mm	277-1520-ND	3.06	2.63	2.26	0452043
USLKG 1.5 N, 4.2mm	277-1505-ND	2.78	2.38	2.05	3005853
USLKG 2.5 N, 5.2mm	277-1517-ND	3.23	2.77	2.38	0441119
USLKG 5, 6.2mm	277-1518-ND	3.30	2.83	2.43	0441504
USLKG 6 N, 8.2mm	277-1519-ND	3.46	2.97	2.55	0442079
USLKG 10 N, 10.2mm	277-1500-ND	3.75	3.21	2.76	3003923
UKK 5-PE, 6.2mm	277-1492-ND	5.84	5.38	4.74	2774211
Couvercles d'extrémité					
D-MT 1.5	277-1508-ND	.30	.26	.23	3100321
D-MTTB 1.5	277-1495-ND	.45	.39	.34	3002665
D-MBK/E	277-1484-ND	.35	.30	.26	1415021
D-UK 2.5	277-1493-ND	.50	.43	.37	3001022
D-UK 4/10	277-1498-ND	.50	.43	.37	3003020
D-UKK 3/5	277-1487-ND	.73	.63	.54	2770024
D-UDK RELG	277-1545-ND	.55	.48	.41	2777027
D-UDK 4	277-1577-ND	.68	.58	.50	2775113
Couvercles d'entretoises					
DG-MTTB 1.5, 2mm	277-1496-ND	.56	.49	.42	3002678
DG-UKK 3/5, 2.5mm	277-1490-ND	.78	.67	.58	2770817
Plaques d'entretoises					
DP-MTTB 1.5, 2mm	277-1497-ND	.53	.45	.39	3002681
DP-UKK 3/5, 2.5mm	277-1489-ND	.54	.46	.40	2770794
Ponts fixes					
FBRN 10-4 N	277-1494-ND	3.20	2.78	2.37	3001624
FBRI 10-5 N	277-1488-ND	4.01	3.49	2.97	2770642
FBRI 10-8 N	277-1568-ND	4.21	3.66	3.12	2772080
FBI 10-6	277-1514-ND	3.80	3.30	2.81	0203250
FBI 10-8	277-1515-ND	4.00	3.48	2.96	0203263
FBI 10-10	277-1516-ND	5.16	4.49	3.82	0203276
Séparateurs					
2 mm pour DIK	277-1540-ND	.71	.61	.53	1413272

Description, largeur	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Phoenix Contact
		1	10	100	
2 mm pour DIK	277-1541-ND	.78	.67	.58	1413285
1,5 mm pour UK	277-1542-ND	.58	.50	.43	3003224
Barre de pontage de sectionneur					
Utiliser avec 1302338	277-1550-ND	2.67	2.32	1.98	0301505
Sectionneur à barre de pontage					
Utiliser avec 0301505	277-1549-ND	.30	.27	.22	1302338
Ponts d'insertion					
EBL 10-5	277-1486-ND	1.20	1.04	.89	2303132
EB 10-6	277-1511-ND	1.92	1.67	1.42	0201139
EB 10-8	277-1512-ND	2.36	2.05	1.75	0202138
EBS 10-8	277-1548-ND	2.36	2.05	1.75	3118135
EB 10-10	277-1513-ND	3.17	2.76	2.35	0203137
EB 56-18	277-1566-ND	24.19	22.26	19.60	3009299
EB 56-18/L1-L2-L3	277-1567-ND	69.48	63.93	56.28	3009367
EB 80-DIK BU	277-1546-ND	18.49	17.02	14.98	2715940
EB 80-DIK RD	277-1547-ND	18.49	17.02	14.98	2715953
Marqueur					
M-PEN, noir	277-1474-ND	5.72	5.27	4.64	1051993
Tournevis					
SZS 0.4 x 2.5	277-1477-ND	4.94	4.55	4.01	1205037
SZS 0.6 x 3.5	277-1478-ND	4.94	4.55	4.01	1205053
SZS 1.0 x 4.0	277-1479-ND	7.45	6.86	6.04	1205066
Butées					
E/MK 1, 6mm	277-1485-ND	.47	.42	.35	1421659
E/NS 35 N, 9.5mm	277-1523-ND	1.00	.86	.74	0800886
Rails DIN					
NS 15 PERF 1 MÈTRE	277-1509-ND	3.32	3.06	2.69	5602099
NS 35/7,5 PERF 1 MÈTRE	277-1510-ND	3.72	3.43	3.02	5602100
Plombs fusible					
ST-SILA 250-UK 4	277-1551-ND	5.65	4.84	4.16	0921053
ST-SILED 24-UK 4	277-1552-ND	6.16	5.67	4.99	0921037
ST-SI-UK 4	277-1553-ND	2.08	1.78	1.53	0921011

Style	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Phoenix Contact
			1	10	100	
Rubans de repérage						
A	ZBFM 4/WH : VIERGE — Vierge, repérage de 100 bornes	277-1524-ND	4.12	3.58	3.05	0803579
B	ZBFM 4/WH : LGS : 1-100 — Imprimé 1-100, repérage de 100 bornes	277-1522-ND	5.76	5.01	4.26	0800268
A	ZBFM à 8/WH : VIERGE	277-1575-ND	4.12	3.58	3.05	0800734
C	ZB 4 : VIERGE — Vierge, repérage de 10 bornes	277-1525-ND	.44	.38	.33	0805001
D	ZB 5 : VIERGE — Vierge, repérage de 10 bornes	277-1472-ND	.44	.38	.33	1050004
E	ZB 6 : VIERGE — Vierge, repérage de 10 bornes	277-1473-ND	.44	.38	.33	1051003
F	ZB 8 : VIERGE — Vierge, repérage de 10 bornes	277-1475-ND	.44	.38	.33	1052002
G	ZB 10 : VIERGE — Vierge, repérage de 10 bornes	277-1476-ND	.44	.38	.33	1053001
H	ZB 5, LGS : 1-10 — Imprimé 1-10, repérage de 10 bornes	277-1528-ND	.60	.52	.45	1050017:0001
I	ZB 6, LGS : 1-10 — Imprimé 1-10, repérage de 10 bornes	277-1530-ND	.60	.52	.45	1051016:0001
J	ZB 8, LGS : 1-10 — Imprimé 1-10, repérage de 10 bornes	277-1532-ND	.60	.52	.45	1052015:0001
K	ZB 10, LGS : 1-10 — Imprimé 1-10, repérage de 10 bornes	277-1534-ND	.60	.52	.45	1053014:0001
L	ZB 5, LGS : 11-20 — Imprimé 11-20, repérage de 10 bornes	277-1529-ND	.60	.52	.45	1050017:0011
M	ZB 6, LGS : 11-20 — Imprimé 11-20, repérage de 10 bornes	277-1531-ND	.60	.52	.45	1051016:0011
N	ZB 8, LGS : 11-20 — Imprimé 11-20, repérage de 10 bornes	277-1533-ND	.60	.52	.45	1052015:0011
O	ZB 10, LGS : 11-20 — Imprimé 11-20, repérage de 10 bornes	277-1535-ND	.60	.52	.45	1053014:0011
P	ZB 4, QR : 1-10 — Imprimé 1-10, repérage de 10 bornes	277-1526-ND	.60	.52	.45	0805807:0001
Q	ZB 4, QR : 11-20 — Imprimé 11-20, repérage de 10 bornes	277-1527-ND	.60	.52	.45	0805807:0011