

numonyx™		MÉMOIRE FLASH (suite)					
N° de référence Numonyx	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
				1	10	100	
JS28F160B3TD70	866262-ND	Mémoire Flash 16 Mo, 3 V (1 Mo x 16) *	48-TSOP	2.54	2.33	1.78	
JS28F160C3BD70	866264-ND	Mémoire Flash 16 Mo, 3 V (1 Mo x 16) *	48-TSOP	2.72	2.50	1.91	
JS28F160C3TD70	866265-ND	Mémoire Flash 16 Mo, 3 V (1 Mo x 16) *	48-TSOP	2.54	2.33	1.78	
PC28F320C3BD70	865363-ND	Mémoire Flash 32 Mo, 3 V (2 Mo x 16) *	64-BGA	3.53	3.24	2.48	
RC28F320C3TD70	851145-ND	Mémoire Flash 32 Mo, 3 V (2 Mo x 16) *	64-BGA	3.53	3.24	2.48	
JS28F320C3BD70	864836-ND	Mémoire Flash 32 Mo, 3 V (2 Mo x 16) *	32Mb, 3V, Flash Memory (2Mx16) *	48-TSOP	3.53	3.24	2.48
JS28F320C3TD70	864838-ND	Mémoire Flash 32 Mo, 3 V (2 Mo x 16) *	32Mb, 3V, Flash Memory (2Mx16) *	48-TSOP	3.53	3.24	2.48

numonyx™		DigiKey®		MÉMOIRE FLASH EMBARQUÉE				
N° de référence Numonyx	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★				
				1	10	100		
Série J3D								
TE28F320J3D75 872335	872335-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V	32Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	3.91	3.59	2.74	
JS28F320J3D75 S L8YL	876990CT-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	3.26	2.89	2.24	
JS28F320J3D75 S L8YL	876990TR-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	2012.47/1,600			
JS28F320J3D75 872337	872337-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	3.91	3.59	2.74	
JS28F320J3D75 872339	872339CT-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	3.26	2.89	2.24	
JS28F320J3D75 872339	872339TR-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	2012.47/1,600			
JS28F320J3D75 S L8YM	877042-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	3.91	3.59	2.74	
RC28F320J3D75 S L8OS	872859CT-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	3.26	2.89	2.24	
RC28F320J3D75 S L8OS	872859TR-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	2385.15/2,000			
RC28F320J3D75 S L8ZR	877047-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	2.80	2.57	1.96	
RC28F320J3D75 876045	876045-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	2.80	2.57	1.96	
PC28F320J3D75 S L8QY	872833CT-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	3.26	2.89	2.24	
PC28F320J3D75 S L8QY	872833TR-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	2385.15/2,000			
PC28F320J3D75 876043	876043CT-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	3.26	2.89	2.24	
PC28F320J3D75 876043	876043TR-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	2385.15/2,000			
PC28F320J3D75 876051	876051-ND	Flash embarquée 32 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	2.80	2.57	1.96	
TE28F640J3D75 S L8ZS	877053-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	32Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	3.91	3.59	2.74	
TE28F640J3D75 872332	872332CT-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	8.13	7.37	5.85	
TE28F640J3D75 872332	872332TR-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	5407.25/1,600			
TE28F640J3D75 872333	872333-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	6.47	6.00	4.56	
JS28F640J3D75 S L8YP	876722CT-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	8.13	7.37	5.85	
JS28F640J3D75 S L8YP	876722TR-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	5407.25/1,600			
JS28F640J3D75 872336	872336-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	6.47	6.00	4.56	
JS28F640J3D75 872338	872338CT-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	8.13	7.37	5.85	
JS28F640J3D75 872338	872338TR-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	5407.25/1,600			
JS28F640J3D75 S L8YO	876760-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	6.47	6.00	4.56	
RC28F640J3D75 S L8ZQ	877050-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	6.86	6.36	4.83	
RC28F640J3D75 872380	872380CT-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	8.13	7.37	5.85	
RC28F640J3D75 872380	872380TR-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	6479.55/2,000			
RC28F640J3D75 875775	875775-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	6.47	6.00	4.56	
PC28F640J3D75 S L8QW	872860CT-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	8.13	7.37	5.85	
PC28F640J3D75 S L8QW	872860TR-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	6479.55/2,000			
PC28F640J3D75 875776	875776-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	6.86	6.36	4.83	
PC28F640J3D75 S L8ZT	877116-ND	Flash embarquée 64 Mo, 3 V *	64Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	6.47	6.00	4.56	
TE28F128J3D75 872762	872762CT-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	12.28	11.86	9.32	
TE28F128J3D75 872762	872762TR-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	8808.80/1,600			
TE28F128J3D75 872764	872764-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	11.21	10.38	7.89	
JS28F128J3D75 872766	872766-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	11.21	10.38	7.89	
JS28F128J3D75 872767	872767CT-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	12.28	11.86	9.32	
JS28F128J3D75 872767	872767TR-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	8808.80/1,600			
RC28F128J3D75 S L8ON	872828CT-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	12.28	11.86	9.32	
RC28F128J3D75 S L8ON	872828TR-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	10587.50/2,000			
RC28F128J3D75 872763	872763CT-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	12.28	11.86	9.32	
RC28F128J3D75 872763	872763TR-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	10587.50/2,000			
RC28F128J3D75 872765	872765-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	11.21	10.38	7.89	
PC28F128J3D75 S L8OU	872831CT-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	12.28	11.86	9.32	
PC28F128J3D75 S L8OU	872831TR-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	10587.50/2,000			
PC28F128J3D75 872768	872768CT-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	12.28	11.86	9.32	
PC28F128J3D75 872768	872768TR-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	10587.50/2,000			
PC28F128J3D75 872865	872865-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	11.21	10.38	7.89	
PC28F128J3D75 S LAQ7	893635-ND	Flash embarquée 128 Mo, 3 V *	128Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	11.21	10.38	7.89	
TE28F256J3D95 S LA3B	888109CT-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	17.19	16.61	13.05	
TE28F256J3D95 S LA3B	888109TR-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	12332.32/1,600			
TE28F256J3D95 S LA2S	887793-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	20.51	18.23	14.59	
JS28F256J3D95 S B48	894126CT-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	17.19	16.61	13.05	
JS28F256J3D95 S B48	894126TR-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	56-TSOP	12332.32/1,600			
RC28F256J3D95 S LA3C	893985-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash *	56-TSOP	24.11	21.43	17.15	
RC28F256J3D95 S LA3C	888120CT-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	26.43	25.52	20.06	
RC28F256J3D95 S LA3C	888120TR-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	22784.30/2,000			
RC28F256J3D95 S LA2T	887794-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	20.51	18.23	14.59	
PC28F256J3D95 S B48	894127CT-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	17.19	16.61	13.05	
PC28F256J3D95 S B48	894127TR-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V, Embedded Flash	64-EZBGA	14822.50/2,000			
PC28F256J3D95 893986	893986-ND	Flash embarquée 256 Mo, 3 V *	256Mb, 3V, Embedded Flash *	64-EZBGA	24.11	21.43	17.15	

numonyx™		DigiKey®		StrataFlash®				
N° de référence Numonyx	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★				
				1	10	100		
Série P30								
TE28F640P30B85 873903	873903-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	56-TSOP	6.86	6.36	4.83	
TE28F640P30T85 873905	873905-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	56-TSOP	6.86	6.36	4.83	
JS28F640P30T85 873897	873897-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	56-TSOP	5.23	4.80	3.67	
JS28F640P30B85 873892	873892-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	56-TSOP	5.23	4.80	3.67	
RC28F640P30T85 873937	873937-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	64-EZBGA	6.86	6.36	4.83	
RC28F640P30B85 873977	873977-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	64-EZBGA	6.86	6.36	4.83	
RC28F640P30B85 S B48	873948CT-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	64-EZBGA	8.13	7.37	5.85	
RC28F640P30B85 S B48	873948TR-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	64-EZBGA	6479.55/2,000			
PC28F640P30B85 S L9M2	883222CT-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	8.13	7.37	5.85	
PC28F640P30B85 S L9M2	883222TR-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	6479.55/2,000			
PC28F640P30T85 873976	873976CT-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	8.13	7.37	5.85	
PC28F640P30T85 873976	873976TR-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	6479.55/2,000			
PC28F640P30B85 S LA9D	890209-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	5.23	4.80	3.67	
PC28F640P30B85 873919	873919-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	6.86	6.36	4.83	
PC28F640P30T85 873913	873913-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	5.23	4.80	3.67	
RD48F2000P0ZB00 874400	874400-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	88-TPBGA	6.86	6.36	4.83	
PF48F2000P0ZT00 874412	874412-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	88-TPBGA	6.86	6.36	4.83	
PF48F2000P0ZB00 874417	874417-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 1,8 V *	64Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	88-TPBGA	6.86	6.36	4.83	
TE28F128P30T85 873866	873866-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 1,8 V	128Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	56-TSOP	10.59	9.96	7.42	
TE28F128P30B85 873825	873825-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 1,8 V	128Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	56-TSOP	10.59	9.96	7.42	
JS28F128P30B85 873810	873810-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 1,8 V *	128Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	56-TSOP	8.26	7.65	5.81	
JS28F128P30T85 873824	873824-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 1,8 V *	128Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	56-TSOP	8.26	7.65	5.81	
RC28F128P30T85 873867	873867-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 1,8 V	128Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	64-EZBGA	8.26	7.65	5.81	
RC28F128P30B85 873868	873868-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 1,8 V	128Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory	64-EZBGA	8.26	7.65	5.81	
PC28F128P30B85 873877	873877-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 1,8 V *	128Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	8.26	7.65	5.81	
PC28F128P30T85 873880	873880-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 1,8 V *	128Mb, 1.8V, StrataFlash® Memory *	64-EZBGA	8.26	7.65	5.81	
PC28F128								