




numonyx 		StrataFlash® (suite)					
N° de référence Numonyx	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
				1	10	100	
TE28F256P30T95 877807	877807-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	56-TSOP	11.50	10.81	8.05
TE28F256P30B95 877816	877816-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	56-TSOP	10.88	10.24	7.62
JS28F256P30B95 877823	877823-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	11.18	10.36	7.87
JS28F256P30T95 877825	877825-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	11.18	10.36	7.87
JS28F256P30B95 877821	877821-CT-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	17.19	16.61	13.05
JS28F256P30B95 877821	877821-TR-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	56-TSOP		12332.32/1,600	
RC28F256P30B85 873883	873883-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	11.18	10.36	7.87
RC28F256P30B85 S L8X7	87609CT-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	17.19	16.61	13.05
RC28F256P30B85 S L8X7	87609TR-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	64-EZBGA		14822.50/2,000	
RC28F256P30T85 873878	873878CT-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	17.19	16.61	13.05
RC28F256P30T85 873878	873878TR-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	64-EZBGA		14822.50/2,000	
RC28F256P30T85 873882	873882-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	10.95	10.30	7.67
PC28F256P30T85 873900	873900-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	11.18	10.36	7.87
PC28F256P30B85 873888	873888-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	14.82	13.94	10.38
PC28F256P30B85 S L9C4	880699CT-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	17.19	16.61	13.05
PC28F256P30B85 S L9C4	880699TR-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA		14822.50/2,000	
PC28F256P30T85 873898	873898CT-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	17.19	16.61	13.05
PC28F256P30T85 873898	873898TR-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA		14822.50/2,000	
PC28F256P30B85 S LA9E	890210-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	11.18	10.36	7.87
PF48F400P0ZB00 874085	874085-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	88-TPBGA	14.82	13.94	10.38
RD48F400P0ZB00 874087	874087-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	88-TPBGA	14.82	13.94	10.38
PF48F400P0ZT00 874090	874090-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	88-TPBGA	14.82	13.94	10.38
TE48F4400P0VB00 883826	883826-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 1,8 V	512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	56-TSOP	19.06	17.92	13.35
JS48F4400P0VB00 883828	883828-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 1,8 V*	512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	19.06	17.92	13.35
RC48F4400P0VB00 874452	874452-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 1,8 V	512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	20.96	19.71	14.68
RD48F4400P0VB00 874461	874461-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 1,8 V	512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory	88-TPBGA	19.06	17.92	13.35
PC48F4400P0VB00 874456	874456CT-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 1,8 V*	512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	22.11	21.35	16.78
PC48F4400P0VB00 874456	874456TR-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 1,8 V*	512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA		19057.50/2,000	
PC48F4400P0VB00 874457	874457-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 1,8 V*	512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	17.83	16.76	12.49
PF48F4400P0VB00 874561	874561-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 1,8 V*	512Mb, 1.8V StrataFlash® Memory*	88-TPBGA	19.06	17.92	13.35

### Série P33

TE28F640P33B85 888137	888137-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	56-TSOP	5.51	5.06	3.86
TE28F640P33T85 888162	888162-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	56-TSOP	5.23	4.80	3.67
JS28F640P33B85 888231	888231-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V*	64Mb, 3V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	5.23	4.80	3.67
JS28F640P33T85 888232	888232-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V*	64Mb, 3V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	5.23	4.80	3.67
RC28F640P33B85 888237	888237-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	5.23	4.80	3.67
RC28F640P33T85 888230	888230-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	5.12	4.70	3.59
PC28F640P33B85 888226	888226-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V*	64Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	5.23	4.80	3.67
PC28F640P33B85 S LA8S	890075CT-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	8.13	7.37	5.85
PC28F640P33B85 S LA8S	890075TR-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA		6479.55/2,000	
PC28F640P33T85 S LAAM	890394CT-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	8.13	7.37	5.85
PC28F640P33T85 S LAAM	890394TR-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA		6479.55/2,000	
PC28F640P33B85 S LA8T	890076-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V*	64Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	5.23	4.80	3.67
PC28F640P33T85 888227	888227-ND	Mémoire StrataFlash® 64 Mo, 3 V	64Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	6.86	6.36	4.83
TE28F128P33B85 888068	888068-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	56-TSOP	8.73	8.09	6.15
TE28F128P33T85 888069	888069-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	56-TSOP	8.26	7.65	5.81
JS28F128P33B85 888018	888018-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V*	128Mb, 3V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	8.26	7.65	5.81
JS28F128P33T85 888019	888019-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V*	128Mb, 3V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	8.26	7.65	5.81
RC28F128P33B85 888066	888066-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	8.73	8.09	6.15
RC28F128P33T85 888067	888067-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	8.26	7.65	5.81
PC28F128P33B85 888064	888064-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V*	128Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	8.26	7.65	5.81
PC28F128P33B85 S LA37	888020-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V*	128Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	8.26	7.65	5.81
PC28F128P33B85 S LA4N	888347CT-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	12.28	11.98	9.32
PC28F128P33B85 S LA4N	888347TR-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA		10587.50/2,000	
PC28F128P33T85 S LALN	892799CT-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	12.28	11.86	9.32
PC28F128P33T85 S LALN	892799TR-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA		10587.50/2,000	
PC28F128P33T85 888065	888065-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V	128Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	10.59	9.96	7.42
PC28F128P33T85 S LALM	892798-ND	Mémoire StrataFlash® 128 Mo, 3 V*	128Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	8.26	7.65	5.81
TE28F256P33B95 884142	884142-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V StrataFlash® Memory	56-TSOP	10.88	10.24	7.62
TE28F256P33T95 883590	883590-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V	256Mb, 3V StrataFlash® Memory	56-TSOP	10.88	10.24	7.62
JS28F256P33B95 884143	884143-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	10.88	10.24	7.62
JS28F256P33T95 883593	883593-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	56-TSOP	11.50	10.81	8.05
RC28F256P33B95 884144	884144-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	11.50	10.81	8.05
RC28F256P33T95 883591	883591-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	10.88	10.24	7.62
PC28F256P33B95 884145	884145-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	10.88	10.24	7.62
PC28F256P33B85 S L9R6	884123CT-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	17.19	16.61	13.05
PC28F256P33B85 S L9R6	884123TR-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA		14822.50/2,000	
JS28F256P33B95 S LA8F	889994-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	10.88	10.24	7.62
PC28F256P33T95 883595	883595-ND	Mémoire StrataFlash® 256 Mo, 3 V*	256Mb, 3V StrataFlash® Memory*	64-EZBGA	10.88	10.24	7.62
JS48F4400P0TB00887798	887798-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 3 V	512Mb, 3V StrataFlash® Memory	56-TSOP	18.74	17.82	13.12
TE48F4400P0TB00887797	887797-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 3 V	512Mb, 3V StrataFlash® Memory	56-TSOP	19.06	17.92	13.35
RC48F4400P0TB00885960	885960-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 3 V	512Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	19.06	17.92	13.35
PC48F4400P0TB0085967	885967-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 3 V	512Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	19.06	17.92	13.35
PC48F4400P0TB00S LAFB	891111-ND	Mémoire StrataFlash® 512 Mo, 3 V	512Mb, 3V StrataFlash® Memory	64-EZBGA	19.06	17.92	13.35
PF38F3050M0Y3DE 896724	891124-ND	Flash NOR 128 Mo, 1,8 V*	128Mb, 1.8V NOR Flash*	56-SCSP	11.18	10.36	7.87
PF38F4050M0Y3CF 891082	891082-ND	Flash NOR 256 Mo, 1,8 V*	256Mb, 1.8V NOR Flash*	107-SCSP	13.59	12.78	9.52
PF38F5060M0Y0BE 886439	886439-ND	Flash NOR 512 Mo, 1,8 V*	512Mb, 1.8V NOR Flash*	105-SCSP	16.30	15.33	11.42

\* Conforme à RoHS

numonyx 		CARTES MÉMOIRES Conforme à RoHS					
N° de référence Numonyx	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
				1	25	100	
SMC064BF6E	SMC064BF6E-ND	Carte CompactFlash 64 Mo	64Mb CompactFlash Card	—	39.30	36.60	29.82
SMC128BF0E	SMC128BF0E-ND	Carte CompactFlash 128 Mo	128Mb CompactFlash Card	—	40.11	37.35	30.43
SMC256BF0E	SMC256BF0E-ND	Carte CompactFlash 256 Mo	256Mb CompactFlash Card	—	46.18	43.00	35.04
SMC512BFK6E	SMC512BFK6E-ND	Carte CompactFlash 512 Mo	512Mb CompactFlash Card	—	54.43	50.40	40.32
SMC01GBFK6E	SMC01GBFK6E-ND	Carte CompactFlash 1 Go	1Gb CompactFlash Card	—	48.02	44.47	35.58
SMC02GBFK6E	SMC02GBFK6E-ND	Carte CompactFlash 2 Go	2Gb CompactFlash Card	—	97.24	87.99	74.09
SMC04GBFK6E	SMC04GBFK6E-ND	Carte CompactFlash 4 Go	4Gb CompactFlash Card	—	162.63	144.56	126.49

numonyx 		STOCKAGE DE CODES Conforme à RoHS					
N° de référence Numonyx	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
				1	10	100	
<b>Série M25P</b>							
M25P05-AVMB6TP	M25P05-AVMB6TPCT-ND	Flash série 512 ko, 50 MHz interface Bus SPI	512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI Bus Interface	8-UFDFPN	1.27	1.06	.89
M25P05-AVMB6TP	M25P05-AVMB6TPTR-ND	Flash série 512 ko, 50 MHz interface Bus SPI	512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI Bus Interface	8-UFDFPN		1482.25/2,500	
M25P05-AVMM6TP	M25P05-AVMM6TPCT-ND	Flash série 512 ko, 50 MHz interface Bus SPI	512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI Bus Interface	SO-8	1.27	1.06	.89
M25P05-AVMM6TP	M25P05-AVMM6TPTR-ND	Flash série 512 ko, 50 MHz interface Bus SPI	512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI Bus Interface	SO-8		1482.25/2,500	
M25P05-AVMP6TG	M25P05-AVMP6TGCT-ND	Flash série 512 ko, 50 MHz interface Bus SPI	512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI Bus Interface	8-VDFPN	1.27	1.06	.89
M25P05-AVMP6TG	M25P05-AVMP6TGTR-ND	Flash série 512 ko, 50 MHz interface Bus SPI	512Kb, Serial Flash, 50MHz SPI Bus Interface	8-VDFPN		2764.61/4,000	
M25P10-AVMB6TG	M25P10-AVMB6TGCT-ND	Flash série 1 Mo, 50 MHz interface Bus SPI	1Mb, Serial Flash, 50MHz SPI Bus Interface	8-UFDFPN	1.52	1.28	1.07
M25P10-AVMB6TG	M25P10-AVMB6TGTR-ND	Flash série					