

TEXAS INSTRUMENTS		DigiKey®		CONTRÔLEURS DE SIGNAL (suite)			
N° de référence T. I.	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire ★			
				1	25	100	
TLV320AIC1110PBS	296-13508-ND	CODEC MIC programmable à amplis de microphone et circuit d'attaque de haut-parleur	32-TQFP	4.83	3.87	3.26	
TLV320AIC1110ZQER	296-21865-1-ND	CODEC MIC	80-BGA	5.59	4.48	3.78	
TLV320AIC1110ZQER	296-21865-2-ND	CODEC MIC	80-BGA	6.35	8664.81/2,500	4.29	
TLV320AIC3101RHBT	296-21969-1-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	32-DFN		5.09		
TLV320AIC3101RHBT	296-21969-2-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	32-DFN		1032.28/250		
TLV320AIC3104RHBT	296-22847-1-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	LP Stereo Audio CODEC	32-DFN	6.10	4.88	
TLV320AIC3104RHBT	296-22847-2-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	LP Stereo Audio CODEC	32-DFN		990.99/250	
TLV320AIC3105RHBT	296-22023-1-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	LP Stereo Audio CODEC	32-DFN	6.10	4.88	
TLV320AIC3105RHBT	296-22023-2-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	LP Stereo Audio CODEC	32-DFN		990.99/250	
TLV320AIC3106IRGZR	296-22705-1-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	LP Stereo Audio CODEC	48-DFN	6.52	5.22	
TLV320AIC3106IRGZR	296-22705-2-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	LP Stereo Audio CODEC	48-DFN		10108.95/2,500	
TLV320AIC3106IZQER	296-21655-1-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	80-BGA	6.52	5.22	4.41	
TLV320AIC3106IZQER	296-21655-2-ND	CODEC audio stéréo, basse puissance	80-BGA		10108.95/2,500		
TLV320DAC23GQE	296-12027-5-ND	CNA audio stéréo, 8 à 96 kHz	80-VFBGA	4.10	3.28	2.55	
TLV320DAC23PW	296-11658-5-ND	CNA audio stéréo, 8 à 96 kHz	28-TSSOP	3.81	3.05	2.38	
TLV320DAC23RHDR	296-15636-1-ND	CNA audio stéréo, 8 à 96 kHz	28-POFOP	3.81	3.05	2.38	
TLV320DAC23RHDR	296-15636-2-ND	CNA audio stéréo, 8 à 96 kHz	28-POFOP		6606.60/3,000		
TLV320DAC26EVM	296-17267-ND	Module d'évaluation pour TLV320DAC26	—	85.55	—	—	
TLV320DAC26IRHB	296-17402-ND	CNA audio stéréo basse puissance	32-DFN	6.27	5.02	4.24	
TLV320DAC26IRHB	296-17402-ND	CNA audio stéréo basse puissance	32-DFN	5.17	4.14	3.49	
TLV320DAC32IRHBT	296-21317-2-ND	CNA audio stéréo basse puissance	LP Stereo Audio DAC	32-DFN		839.59/250	
TSC2111IRGZT	296-20663-1-ND	CODEC audio	Audio CODEC	48-DFN	7.69	6.93	
TSC2111IRGZT	296-20663-2-ND	CODEC audio	Audio CODEC	48-DFN		1471.45/250	
TWL1103GQER	296-11095-1-ND	Processeur audio de bande vocale	80-VFBGA	5.51	4.41	3.72	
TWL1103GQER	296-11095-2-ND	Processeur audio de bande vocale	80-VFBGA		8533.53/2,500		
TWL1103TPBSQ1	296-12962-1-ND	Processeur audio de bande vocale	32-TQFP	5.69	4.56	3.85	
TWL1103TPBSQ1	296-12962-2-ND	Processeur audio de bande vocale	32-TQFP		924.92/250		
TWL1103TPBSRQ1	296-16969-1-ND	Processeur audio de bande vocale	32-TQFP	5.73	4.59	3.87	
TWL1103TPBSRQ1	296-16969-2-ND	Processeur audio de bande vocale	32-TQFP		3578.58/1,000		

TEXAS INSTRUMENTS		DigiKey®		CAPTEURS DE TEMPERATURE			
N° de référence T. I.	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire ★			
				1	25	100	
AMC6821SDBQ	296-22738-5-ND	Moniteur de temp. intelligent et contrôleur de ventilateur MID	16-QSOP	3.72	2.98	2.32	
SENSOREMULATOREVM	296-20990-ND	Capteur émulateur	—	171.94	—	—	
TMP75AIDGKT	296-18637-1-ND	Capteur de température numérique avec interface à 2 fils	8-MSOP	.89	.75	.60	
TMP75AIDGKT	296-18637-2-ND	Capteur de température numérique avec interface à 2 fils	8-MSOP		111.17/250		
TMP75AIDR	296-17838-1-ND	Capteur de température numérique avec interface à 2 fils	8-SOIC	.81	.68	.55	
TMP75AIDR	296-17838-2-ND	Capteur de température numérique avec interface à 2 fils	8-SOIC		880.88/2,500		
TMP100EVM	296-21135-ND	Module d'évaluation pour TMP100	—	42.35	—	—	
TMP100MDBVREP	296-19524-1-ND	Capteur de température numérique	SOT-23-6	4.13	3.31	2.58	
TMP100MDBVREP	296-19524-2-ND	Capteur de température numérique	SOT-23-6		6947.09/3,000		
TMP100NA/250	296-12749-1-ND	Capteur de température numérique	SOT-23-6	1.80	1.44	1.08	
TMP100NA/250	296-12749-2-ND	Capteur de température numérique	SOT-23-6		251.98/250		
TMP101NA/250	296-12750-1-ND	Capteur de température numérique à alerte	SOT-23-6	1.91	1.53	1.15	
TMP101NA/250	296-12750-2-ND	Capteur de température numérique à alerte	SOT-23-6		266.81/250		
TMP102AIDRLT	296-22055-1-ND	Capteur de température numérique à faible puissance	SOT-563	1.91	1.53	1.15	
TMP102AIDRLT	296-22055-2-ND	Capteur de température numérique à faible puissance	SOT-563		266.81/250		
TMP105YZCT	296-19636-1-ND	Capteur de température numérique, interface 2 fils	6-DSBGA	2.02	1.61	1.21	
TMP105YZCT	296-19636-2-ND	Capteur de température numérique, interface 2 fils	6-DSBGA		281.63/250		
TMP106YZCT	296-19637-1-ND	Capteur de température numérique, interface 2 fils	6-DSBGA	2.02	1.61	1.21	
TMP106YZCT	296-19637-2-ND	Capteur de température numérique, interface 2 fils	6-DSBGA		281.63/250		
TMP121AIDBVT	296-15177-1-ND	Capteur de température numérique	SOT-23-6	2.10	1.68	1.26	
TMP121AIDBVT	296-15177-2-ND	Capteur de température numérique	SOT-23-6		293.49/250		
TMP121AQDBVREP	296-22434-1-ND	Capteur de température numérique	SOT-23-6	2.33	1.86	1.45	
TMP121AQDBVREP	296-22434-2-ND	Capteur de température numérique	SOT-23-6		3905.52/3,000		
TMP122AIDBVT	296-15178-1-ND	Capteur de température numérique prog.	SOT-23-6	2.10	1.68	1.31	
TMP122AIDBVT	296-15178-2-ND	Capteur de température numérique prog.	SOT-23-6		309.79/250		
TMP122EVM	296-21136-ND	Module d'évaluation pour TMP122	—	42.35	—	—	
TMP123AIDBVT	296-15832-1-ND	Capteur de température numérique à SPI	SOT-23-6	2.10	1.68	1.26	
TMP123AIDBVT	296-15832-2-ND	Capteur de température numérique à SPI	SOT-23-6		293.49/250		
TMP124AID	296-16977-ND	Capteur de température numérique à SPI	8-SOIC	1.91	1.53	1.15	
TMP125AIDBVT	296-17690-1-ND	Capteur de température numérique à SPI	SOT-23-6	1.91	1.53	1.15	
TMP125AIDBVT	296-17690-2-ND	Capteur de température numérique à SPI	SOT-23-6		266.81/250		
TMP141AIDBVT	296-17922-1-ND	Capteur de température à sortie numérique	SOT-23-6	1.59	1.28	.96	
TMP141AIDBVT	296-17922-2-ND	Capteur de température à sortie numérique	SOT-23-6		222.34/250		
TMP141AIDGKT	296-17923-1-ND	Capteur de température à sortie numérique	8-MSOP	1.59	1.28	.96	
TMP141AIDGKT	296-17923-2-ND	Capteur de température à sortie numérique	8-MSOP		222.34/250		
TMP175AIDGKT	296-19882-1-ND	Capteur de température numérique, interface 2 fils	8-MSOP	2.02	1.61	1.21	
TMP175AIDGKT	296-19882-2-ND	Capteur de température numérique, interface 2 fils	8-MSOP		281.63/250		
TMP175AIDR	296-17837-1-ND	Capteur de température numérique, interface 2 fils	8-SOIC	1.80	1.44	1.08	
TMP175AIDR	296-17837-2-ND	Capteur de température numérique, interface 2 fils	8-SOIC		2303.84/2,500		
TMP275AID	296-21416-5-ND	Capteur de température à sortie numérique 0.5 °C	8-SOIC	2.38	1.91	1.49	
TMP275AIDGKT	296-19883-1-ND	Capteur de température à sortie numérique 0.5 °C	8-MSOP	2.67	2.14	1.67	
TMP275AIDGKT	296-19883-2-ND	Capteur de température à sortie numérique 0.5 °C	8-MSOP		394.28/250		
TMP300AIDCKT	296-22658-1-ND	Thermocontacts programmables par résistance, 1,8 V	SC70-6	1.91	1.53	1.15	
TMP300AIDCKT	296-22658-2-ND	Thermocontacts programmables par résistance, 1,8 V	SC70-6		266.81/250		
TMP400AIDBQT	296-22975-1-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	16-QSOP	3.14	2.52	1.96	
TMP400AIDBOT	296-22975-2-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	16-QSOP		464.79/250		
TMP401AIDGKR	296-20710-1-ND	Capteur de température numérique distant	8-MSOP	2.86	2.29	1.78	
TMP401AIDGKR	296-20710-2-ND	Capteur de température numérique distant	8-MSOP		4002.08/2,500		
TMP411AD	296-22886-5-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	8-SOIC	3.34	2.67	2.08	
TMP411ADGKR	296-21417-1-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	8-MSOP	3.34	2.67	2.08	
TMP411ADGKR	296-21417-2-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	8-MSOP		4669.09/2,500		
TMP411BD	296-22887-5-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	8-SOIC	3.34	2.67	2.08	
TMP411BDGKR	296-21418-1-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	8-MSOP	3.34	2.67	2.08	
TMP411BDGKR	296-21418-2-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	8-MSOP		4669.09/2,500		
TMP421AIDCNT	296-21990-1-ND	Capteur de température distant	SOT-23-8	2.67	2.14	1.67	
TMP421AIDCNT	296-21990-2-ND	Capteur de température distant	SOT-23-8		394.28/250		
TMP422AIDCNT	296-22675-1-ND	Contrôleur capteur de température à distance	SOT-23-8	3.52	2.83	2.20	
TMP422AIDCNT	296-22675-2-ND	Contrôleur capteur de température à distance	SOT-23-8		521.12/250		
TMP423AIDCNT	296-23323-1-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	SOT-23-8	2.96	2.37	1.84	
TMP423AIDCNT	296-23323-2-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	SOT-23-8		436.63/250		
TMP423BIDCNT	296-23324-1-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	SOT-23-8	2.96	2.37	1.84	
TMP423BIDCNT	296-23324-2-ND	Capteur de température à distance/locale ±1 °C	SOT-23-8		436.63/250		

TEXAS INSTRUMENTS		DigiKey®		TEMPORISATEURS			
N° de référence T. I.	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire ★			
				1	25	100	
NA555DR	296-21752-1-ND	Temporisateur de précision	8-SOIC	.41	.31	.23	
NA555DR	296-21752-2-ND	Temporisateur de précision	8-SOIC		330.33/2,500		
NA555P	296-21753-5-ND	Temporisateur de précision	8-Dip	.41	.31	.23	
NA556DR	296-21754-1-ND	Temporisateur de précision double	14-SOIC	.51	.39	.29	
NA556DR	296-21754-2-ND	Temporisateur de précision double	14-SOIC		412.91/2,500		
NA556N	296-21755-5-ND	Temporisateur de précision double	14-Dip	.51	.39	.29	
NE555D	296-16792-ND	Temporisateur de précision	8-SOIC	.34	.28	.21	
NE555DR	296-6501-1-ND	Temporisateur de précision	8-SOIC	.34	.28	.21	
NE555DR	296-6501-2-ND	Temporisateur de précision	8-SOIC		228.69/2,500		
NE555P	296-1411-5-ND	Temporisateur de précision	8-Dip	.38	.31	.23	
NE555PSR	296-6502-1-ND	Temporisateur de précision	8-SOP	.38	.31	.23	
NE555PSR	296-6502-2-ND	Temporisateur de précision	8-SOP		274.43/2,000		
NE555PW	296-15086-5-ND	Temporisateur de précision	8-TSSOP	.38	.31	.23	
NE556D	296-6503-5-ND	Temporisateur de précision double	14-SOIC	.42	.34	.26	
NE556N	296-6504-5-ND	Temporisateur de précision double	14-Dip	.41	.31	.23	
NE556NSR	296-13104-1-ND	Temporisateur de précision double	14-SOP	.42	.34	.26	
NE556NSR	296-13104-2-ND	Temporisateur de précision double	14-SOP		237.16/2,000		
SA555D	296-9681-5-ND	Temporisateur de précision	8-SOIC	.59	.45	.34	
SA555DR	296-14635-1-ND	Temporisateur de précision	8-SOIC	.59	.45	.34	
SA555DR	296-14635-2-ND	Temporisateur de précision	8-SOIC		481.82/2,500		

(suite)

★ APPELEZ POUR OBTENIR DES REMISES POUR ACHAT EN QUANTITÉ ! ★

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

1000 (FR091)

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111