

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		SÉRIE 74LVQ Conforme à RoHS				
N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
			1	25	100	
74LVQ145C-ND	Bascule de Schmitt sextuple basse tension	Low Voltage Hex Schmitt Trigger	14-SOIC	.75	.56	.42

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		SÉRIE 74LVT Conforme à RoHS				
N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
			1	25	100	
74LVT244MTCXCT-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-TSSOP	.41	.31	.23
74LVT244MTCXTR-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-TSSOP	330.33/2,500		
74LVT244WMXCT-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-SOIC	.42	.32	.24
74LVT244WMXTR-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-SOIC	140.81/1,000		
74LVT245MTC-ND	Émetteur-récepteur bidirectionnel octal, à 3 états, entrée/sortie basse tension	Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver	20-TSSOP	.42	.32	.24
74LVT245MTCXCT-ND	Émetteur-récepteur bidirectionnel octal, à 3 états, entrée/sortie basse tension	Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver	20-TSSOP	.42	.32	.24
74LVT245MTCXTR-ND	Émetteur-récepteur bidirectionnel octal, à 3 états, entrée/sortie basse tension	Tri-St. In/Out Low Volt. Octal Bidirectional Transceiver	20-TSSOP	345.15/2,500		
74LVT574MTCXCT-ND	Bascule de type D octale, basse tension, à trois états	Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop	20-TSSOP	.51	.39	.29
74LVT574MTCXTR-ND	Bascule de type D octale, basse tension, à trois états	Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop	20-TSSOP	412.91/2,500		
74LVT16244MTDXCT-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	.64	.53	.43
74LVT16244MTDXTR-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	281.63/1,000		
74LVT16245MTDXCT-ND	Émetteur-récepteur à basse tension, 16 bits, à 3 états	Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver	48-TSSOP	.64	.53	.43
74LVT16245MTDXTR-ND	Émetteur-récepteur à basse tension, 16 bits, à 3 états	Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver	48-TSSOP	281.63/1,000		

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		SÉRIE 74LVTH Conforme à RoHS				
N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
			1	25	100	
74LVTH125MTCXCT-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-TSSOP	.35	.28	.21
74LVTH125MTCXTR-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-TSSOP	234.41/2,500		
74LVTH125MXCT-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-SOIC	.36	.29	.22
74LVTH125MXTR-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-SOIC	242.99/2,500		
74LVTH244MTC-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-TSSOP	.44	.34	.25
74LVTH16244MTDXCT-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	.64	.53	.43
74LVTH16244MTDXTR-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	281.63/1,000		
74LVTH162244MTXCT-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	.64	.53	.43
74LVTH162244MTXTR-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	281.63/1,000		
74LVTH162245MTXCT-ND	Émetteur-récepteur à basse tension, 16 bits, à 3 états	Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver	48-TSSOP	.64	.53	.43
74LVTH162245MTXTR-ND	Émetteur-récepteur à basse tension, 16 bits, à 3 états	Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver	48-TSSOP	281.63/1,000		
74LVTH16373MTDXCT-ND	Verrou transparent 16 bits, basse tension, à 3 états	Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Latch	48-TSSOP	.64	.53	.43
74LVTH16373MTDXTR-ND	Verrou transparent 16 bits, basse tension, à 3 états	Tri-State Low Voltage 16-Bit Transparent Latch	48-TSSOP	281.63/1,000		
74LVTH16244MTD-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	.64	.53	.43
74LVTH16245MEA-ND	Émetteur-récepteur à basse tension, 16 bits, à 3 états	Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver	48-TSSOP	.86	.72	.58
74LVTH16245MTD-ND	Émetteur-récepteur à basse tension, 16 bits, à 3 états	Tri-State Low Voltage 16-Bit Transceiver	48-TSSOP	.64	.53	.43
74LVTH32245GXCT-ND	Émetteur-récepteur à basse tension, 32 bits, à 3 états	Tri-State Low Voltage 32-Bit Transceiver	96-FBGA	2.86	2.29	1.78
74LVTH32245GXTR-ND	Émetteur-récepteur à basse tension, 32 bits, à 3 états	Tri-State Low Voltage 32-Bit Transceiver	96-FBGA	4002.08/2,500		

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		SÉRIE 74LVX Conforme à RoHS				
N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
			1	25	100	
74LVX04M-ND	Inverseur sextuple basse tension	Low Voltage Hex Inverter	14-SOIC	.33	.27	.19
74LVX14M-ND	Inverseur sextuple basse tension	Low Voltage Hex Inverter	14-SOIC	.39	.32	.22
74LVX14MTC-ND	Inverseur sextuple basse tension	Low Voltage Hex Inverter	14-TSSOP	.39	.32	.22
74LVX14MTCXCT-ND	Inverseur sextuple basse tension	Low Voltage Hex Inverter	14-TSSOP	.39	.32	.22
74LVX14MTCXTR-ND	Inverseur sextuple basse tension	Low Voltage Hex Inverter	14-TSSOP	251.98/2,500		
74LVX74M-ND	Bascule double déclenchée par front positif, type D	Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop	14-SOIC	.42	.34	.23
74LVX74MTCXCT-ND	Bascule double déclenchée par front positif, type D	Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop	14-TSSOP	.42	.34	.23
74LVX74MTCXTR-ND	Bascule double déclenchée par front positif, type D	Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop	14-TSSOP	269.98/2,500		
74LVX125M-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-SOIC	.39	.32	.22
74LVX125MTCXCT-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-TSSOP	.39	.32	.22
74LVX125MTCXTR-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-TSSOP	251.98/2,500		
74LVX125SJCXCT-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-SOP	.34	.28	.21
74LVX125SJCXTR-ND	Tampon quad., à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Quad Buffer	14-SOP	189.73/2,000		
74LVX244M-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-SOIC	.47	.38	.28
74LVX244MTC-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-TSSOP	.47	.38	.28
74LVX244MTCXCT-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-TSSOP	.47	.38	.28
74LVX244MTCXTR-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-TSSOP	314.45/2,500		
74LVX245M-ND	Émetteur-récepteur bidirectionnel octal basse tension	Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver	20-SOIC	.47	.38	.28
74LVX245MTCXCT-ND	Émetteur-récepteur bidirectionnel octal basse tension	Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver	20-TSSOP	.47	.38	.28
74LVX245MTCXTR-ND	Émetteur-récepteur bidirectionnel octal basse tension	Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver	20-TSSOP	314.45/2,500		
74LVX374MTCXCT-ND	Bascule de type D octale, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop	20-TSSOP	.47	.38	.28
74LVX374MTCXTR-ND	Bascule de type D octale, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop	20-TSSOP	605.61/5,000		
74LVX541MTC-ND	Tampon/circuit d'excitation octal, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage Octal Buffer/Line Driver	20-TSSOP	.41	.31	.23
74LVX3245MTC-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-TSSOP	.97	.81	.65
74LVX3245MTCXCT-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-TSSOP	.97	.81	.65
74LVX3245MTCXTR-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-TSSOP	1046.05/2,500		
74LVX3245OSQXCT-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-OSOP	.97	.81	.65
74LVX3245OSQXTR-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-OSOP	1046.05/2,500		
74LVX3245WM-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-SOIC	.97	.81	.65
74LVX4245MTC-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-TSSOP	.97	.81	.65
74LVX4245MTCXCT-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-TSSOP	.97	.81	.65
74LVX4245MTCXTR-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-TSSOP	1046.05/2,500		
74LVX4245WM-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-SOIC	.97	.81	.65
74LVX4245WMXCT-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-SOIC	.97	.81	.65
74LVX4245WMXTR-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 8 bits, à 3 états	Tri-State 8-Bit Dual Supply Translating Transceiver	24-SOIC	427.74/1,000		
74LVX161284MEA-ND	Émetteur-récepteur à transposition, basse tension, IEEE 161284	Low Voltage IEEE 161284 Translating Transceiver	48-TSSOP	.86	.72	.58
74LVX3245MTC-ND	Émetteur-récepteur d'interface de tension, 3 états, 8 bits, alimentation double, configurable	Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver	24-TSSOP	.80	.60	.45
74LVX3245MTCXCT-ND	Émetteur-récepteur d'interface de tension, 3 états, 8 bits, alimentation double, configurable	Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver	24-TSSOP	.80	.60	.45
74LVX3245MTCXTR-ND	Émetteur-récepteur d'interface de tension, 3 états, 8 bits, alimentation double, configurable	Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver	24-TSSOP	647.96/2,500		
74LVX3245QSC-ND	Émetteur-récepteur d'interface de tension, 3 états, 8 bits, alimentation double, configurable	Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver	24-OSOP	.80	.60	.45
74LVX4245MTCXCT-ND	Émetteur-récepteur d'interface de tension, 3 états, 8 bits, alimentation double, configurable	Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver	24-TSSOP	.80	.60	.45
74LVX4245MTCXTR-ND	Émetteur-récepteur d'interface de tension, 3 états, 8 bits, alimentation double, configurable	Tri-State 8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver	24-TSSOP	647.96/2,500		

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		SÉRIE 74S00 TTL SCHOTTKY				
N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
			1	25	100	
DM74S51N-ND	Porte ET-OU-INVERSEUSE double à 2 entrées*	Dual 2-Input AND-OR-INV Gate*	14-Dip	.69	.52	.39
DM74S64N-ND	Porte ET-OU-INVERSEUSE	AND-OR-INV Gate	14-Dip	.99	.82	.69
DM74S941N-ND	Tampon octal, à 3 états	Tri-State Octal Buffer	20-Dip	3.08	2.49	2.02

* Conforme à RoHS

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		SÉRIE 74VCX Conforme à RoHS				
N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★			
			1	25	100	
74VCX16244MTD-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, basse tension	Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	.99	.83	.67
74VCX16244MTDXCT-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, basse tension	Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	.99	.83	.67
74VCX16244MTDXTR-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, basse tension	Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	439.34/1,000		
74VCX16245MTDXCT-ND	Émetteur-récepteur 16 bits bidirectionnel, basse tension	Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver	48-TSSOP	.99	.83	.67
74VCX16245MTDXTR-ND	Émetteur-récepteur 16 bits bidirectionnel, basse tension	Low Voltage 16-Bit Bidirectional Transceiver	48-TSSOP	439.59/1,000		
74VCX162244MTD-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, basse tension	Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	1.02	.85	.68
74VCX162244MTDXCT-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, basse tension	Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	1.02	.85	.68
74VCX162244MTDXTR-ND	Tampon/circuit d'excitation 16 bits, basse tension	Low Voltage 16-Bit Buffer/Line Driver	48-TSSOP	450.60/1,000		
74VCX163245MTDXCT-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating Transceiver	48-TSSOP	2.03	1.63	1.22
74VCX163245MTDXTR-ND	Émetteur-récepteur à transposition, alimentation double, 16 bits, à 3 états, basse tension	Tri-State Low Voltage 16-Bit Dual Supply Translating Transceiver	48-TSSOP	1057.06/1,000		

★ APPELEZ POUR OBTENIR DES REMISES POUR ACHAT EN QUANTITÉ ! ★

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 1093