

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		DigIt Reel®		CONTRÔLEURS PFC/MID (suite)		
				Conforme à RoHS		
N° de référence DigIt-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire ★			
			1	25	100	
FAN4810MXTR-ND	Contrôleur PFC	16-SOIC		2032.80/2,500		
FAN4810N-ND	Contrôleur PFC	16-Dip	1.59	1.28	.96	
FAN4822IN-ND	Contrôleur PFC courant moyen ZVS	14-Dip	4.74	3.80	3.21	
FAN5026MTXCT-ND	Contrôleur MID, sortie double DDR	28-TSSOP	1.65	1.33	1.00	
FAN5026MTXCT-ND	Contrôleur MID, sortie double DDR	28-TSSOP		2114.11/2,500		
FAN5099MTXCT-ND	Contrôleur MID et LDO abaisseur de tension, large bande	16-TSSOP	1.80	1.44	1.08	
FAN5099MTXCT-ND	Contrôleur MID et LDO abaisseur de tension, large bande	16-TSSOP		2303.84/2,500		
FAN5234QSCXCT-ND	Contrôleur MID/PFM pour mobile	16-OSOP	1.19	.95	.72	
FAN5234QSCXCT-ND	Contrôleur MID/PFM pour mobile	16-OSOP		1517.82/2,500		
FAN5236MTC-ND	Contrôleur MID double, pour mobile, sortie double/DDR	28-TSSOP	2.19	1.76	1.37	
FAN5236MTCXCT-ND	Contrôleur MID double, pour mobile, sortie double/DDR	28-TSSOP	2.19	1.76	1.37	
FAN5236MTCXCT-ND	Contrôleur MID double, pour mobile, sortie double/DDR	28-TSSOP		3068.26/2,500		
FAN5236QSCXCT-ND	Contrôleur MID double, pour mobile, sortie double/DDR	28-OSOP	1.93	1.55	1.16	
FAN5236QSCXCT-ND	Contrôleur MID double, pour mobile, sortie double/DDR	28-OSOP		2466.46/2,500		
FAN6520AMXCT-ND	Contrôleur MID dévoltageur sync. unique	8-SOIC	.70	.59	.47	
FAN6520AMXTR-ND	Contrôleur MID dévoltageur sync. unique	8-SOIC		757.01/2,500		
FAN7527BMXCT-ND	Contrôleur PFC	8-SOP	.66	.56	.45	
FAN7527BMXTR-ND	Contrôleur PFC	8-SOP		715.72/2,500		
FAN7527BN-ND	Contrôleur PFC	8-Dip	.66	.56	.45	
FAN7528M-ND	Contrôleur de conduction critique PFC, sortie double	8-SOP	.94	.79	.63	
FAN7528MXT-ND	Contrôleur de conduction critique PFC, sortie double	8-SOP		1018.52/2,500		
FAN7529N-ND	Contrôleur de conduction critique PFC	8-Dip	.64	.53	.43	
FAN7530MXT-ND	Contrôleur de conduction critique PFC	8-SOP	1.13	.90	.68	
FAN7530MXT-ND	Contrôleur de conduction critique PFC	8-SOP		1723.81/3,000		
FAN7530N-ND	Contrôleur de conduction critique PFC	8-Dip	1.13	.90	.68	
FAN7554-ND	Contrôleur MID polyvalent	8-Dip	.68	.51	.39	
FAN7554-ND	Contrôleur MID polyvalent	8-SOP	1.07	.89	.72	
FAN7554DTFCT-ND	Contrôleur MID polyvalent	8-SOP	.66	.56	.45	
FAN7554DTFTR-ND	Contrôleur MID polyvalent	8-SOP		715.72/2,500		
FAN7601GXCT-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	10-SSOP	.66	.56	.45	
FAN7601GXTR-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	10-SSOP		858.86/3,000		
FAN7601MXCT-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-SOP	.81	.61	.46	
FAN7601MXTR-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-SOP		792.79/3,000		
FAN7601N-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-Dip	.81	.61	.46	
FAN7602BMXCT-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-SOP	.68	.51	.39	
FAN7602BMXTR-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-SOP		550.55/2,500		
FAN7602BN-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-Dip	.68	.51	.39	
FAN7602MXT-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-SOP	1.07	.89	.72	
FAN7602MXT-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-SOP		1156.16/2,500		
FAN7602N-ND	Contrôleur MID, mode courant vert	8-Dip	1.07	.89	.72	
FSDM0465REWDTU-ND	Commutateur d'alimentation mode vert, MID et SenseFET intégrés	TO-220F-6	1.23	.99	.74	
FSDM0565RWBWDTU-ND	Commutateur d'alimentation mode vert, MID et SenseFET intégrés	TO-220F-6	1.59	1.28	.96	
FSQ0170RNA-ND	Commutateur d'alimentation mode vert, MID et SenseFET intégrés	8-Dip	.76	.64	.51	
FSQ0270RNA-ND	Commutateur d'alimentation mode vert, MID et SenseFET intégrés	8-Dip	.86	.72	.58	
FSQ311-ND	Commutateur d'alimentation mode vert pour fonctionnement quasi-résonant	8-Dip	.81	.68	.55	
FSQ3035R-ND	Commutateur d'alimentation mode vert pour fonctionnement quasi-résonant	8-Dip	1.14	.92	.69	
FSQ370RNA-ND	Commutateur d'alimentation mode vert, MID et SenseFET intégrés	8-Dip	1.07	.89	.72	
ML4800CP-ND	Contrôleur combiné PFC/MID	16-Dip	2.33	1.86	1.45	
ML4800IP-ND	Contrôleur combiné PFC/MID	16-Dip	2.33	1.86	1.45	
ML4821CP-ND	Contrôleur de facteur de puissance	18-Dip	4.19	3.36	2.61	
ML4824CP1-ND	Contrôleur combiné PFC/MID	16-Dip	3.14	2.52	1.96	
ML4824CP2-ND	Contrôleur combiné PFC/MID	16-Dip	6.19	4.96	3.86	
ML4824IP1-ND	Contrôleur combiné PFC/MID	16-Dip	2.67	2.14	1.67	
ML4826CP2-ND	Contrôleur combiné PFC et sortie MID double	20-Dip	4.57	3.66	2.85	
ML4841CP-ND	Contrôleur combiné PFC/MID avec action prévisionnelle variable	16-Dip	5.62	4.50	3.50	

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		DigIt Reel®		MODULES AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE RF		
				Conforme à RoHS		
N° de référence DigIt-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire ★			
			1	25	100	
RMPA1959CT-ND	Module ampli de puissance PowerEdge™ CDMA et CDMA2000-1X, PCS 3.4 V	PCS 3.4V CDMA et CDMA2000-1X PowerEdge™ Power Amp Module	4.0x4.0x1.5mm LCC	2.08	1.66	1.25
RMPA1959TR-ND	Module ampli de puissance PowerEdge™ CDMA et CDMA2000-1X, PCS 3.4 V	PCS 3.4V CDMA et CDMA2000-1X PowerEdge™ Power Amp Module	4.0x4.0x1.5mm LCC		2656.19/2,500	

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		DigIt Reel®		MODULES DE PUISSANCE INTELLIGENTS		
				Conforme à RoHS		
N° de référence DigIt-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire ★			
			1	25	100	
FCAS20D60BB-ND	SPM™ pour SRM, 600 V-20 A, pont biphasé asymétrique	SPM™ pour SRM, 600V-20A, 2-Phase Asymmetric Bridge	SPM20-BC	12.44	11.21	9.94
FCAS30D60BB-ND	SPM™ pour SRM, 600 V-30 A, pont biphasé asymétrique	SPM™ pour SRM, 600V-30A, 2-Phase Asymmetric Bridge	SPM20-BC	13.63	12.28	10.89
FCAS50S60-ND	SPM™ pour SRM, 600 V-50 A, pont monophasé asymétrique	SPM™ pour SRM, 600V-50A, 1-Phase Asymmetric Bridge	SPM27-DA	13.04	11.74	10.41
FPAB30BH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-30 A, 1 phase	SPM™, 600V-30A, 1-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-IA	13.10	12.23	11.36
FPAB30PH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-30 A, 2 phases	SPM™, 600V-30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-GA	12.86	12.01	11.15
FPAB50PH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-50 A, 2 phases	SPM™, 600V-50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-HA	16.25	15.17	14.09
FPDB20PH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-20 A, 2 phases	SPM™, 600V-20A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-GA	13.52	12.18	10.80
FPDB30PH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-30 A, 2 phases	SPM™, 600V-30A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-GA	13.98	13.05	12.12
FPDB50PH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-50 A, 2 phases	SPM™, 600V-50A, 2-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-HA	17.98	16.78	15.59
FSAB20PH60-ND	Diode pont redresseur SPM™, 600 V-20 A, 1 phase	SPM™, 600V-20A, 1-Phase Rectifier Bridge Diode	SPM27-FA	8.72	7.85	6.96
FSAM10SH60A-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-10 A, 3 phases	SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-AA	15.42	14.39	13.36
FSAM15SH60A-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-15 A, 3 phases	SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-AA	16.31	15.23	14.14
FSAM30SH60A-ND	SPM™ (Smart Power Module)	SPM™ (Smart Power Module)	SPM32-AA	20.85	19.47	18.08
FSAM15SM60A-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-15 A, 3 phases	SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-AA	15.04	14.04	13.04
FSAM20SH60A-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-20 A, 3 phases	SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-AA	18.13	16.92	15.71
FSAM20SL60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-20 A, 3 phases	SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-AA	19.94	18.61	17.28
FSAM20SM60A-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-20 A, 3 phases	SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-AA	16.86	15.74	14.61
FSAM30SH60A-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-30 A, 3 phases	SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-AA	20.85	19.47	18.08
FSAM30SM60A-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-30 A, 3 phases	SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-AA	19.58	18.28	16.98
FSAM75SM60A-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-75 A, 3 phases	SPM™, 600V-75A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM32-CA	54.63	50.99	47.35
FSB5025SCT-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 500 V-2.0 A, 3 phases	SPM™, 500V-2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM23-BA	5.59	4.48	3.78
FSB5025OSTR-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 500 V-2.0 A, 3 phases	SPM™, 500V-2.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM23-BA		1635.13/450	
FSB5032SCT-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 250 V-1.5 A, 3 phases	SPM™, 250V-1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM23-BA	5.12	4.10	3.46
FSB5032OSTR-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 250 V-1.5 A, 3 phases	SPM™, 250V-1.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM23-BA		1499.06/450	
FSB5045SCT-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 500 V-3.0 A, 3 phases	SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM23-BA	6.06	4.85	4.09
FSB5045OSTR-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 500 V-3.0 A, 3 phases	SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM23-BA		1771.40/450	
FSB5050T-ND	Inverseur FRFET SPM™, 500 V-3.0 A, 3 phases	SPM™, 500V-3.0A, 3-Phase FRFET Inverter	SPM23-AC	6.99	5.60	4.72
FSB5050T-ND	Inverseur IGBT SPM™, 500 V-3.5 A, 3 phases	SPM™, 500V-3.5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM23-AC	6.52	5.22	4.41
FSB50825T-ND	Inverseur FRFET SPM™, 250 V-1.5 A, 3 phases	SPM™, 250V-1.5A, 3-Phase FRFET Inverter	SPM23-CD	5.22	4.18	3.53
FSB815CH60BT-ND	Pont inverseur IGBT Motion-SPM™, 600 V-15 A, 3 phases	Motion-SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-EC	14.85	13.86	12.87
FSB820CH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-20 A, 3 phases	SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-CA	13.70	12.79	11.87
FSB820CH60C-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-20 A, 3 phases	SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-CC	14.76	13.78	12.80
FSB820CH60F-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-20 A, 3 phases	SPM™, 600V-20A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-CA	14.50	13.53	12.57
FSB830CH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-30 A, 3 phases	SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-EA	18.59	17.35	16.11
FSB830CH60C-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-30 A, 3 phases	SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-EC	18.68	17.44	16.19
FSB830CH60F-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-30 A, 3 phases	SPM™, 600V-30A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-EA	19.23	17.95	16.66
FSBF10CH60B-ND	Pont inverseur IGBT Motion-SPM™, 600 V-10 A, 3 phases	Motion-SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-JA	11.51	10.37	9.20
FSBF10CH60BT-ND	Pont inverseur IGBT Motion-SPM™, 600 V-10 A, 3 phases	Motion-SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-JA	10.87	9.79	8.68
FSBF15CH60BT-ND	Pont inverseur IGBT Motion-SPM™, 600 V-15 A, 3 phases	Motion-SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-JA	12.93	12.07	11.21
FSBF30CH60B-ND	Pont inverseur IGBT Motion-SPM™, 600 V-3 A, 3 phases	Motion-SPM™, 600V-3A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-JA	9.34	8.42	7.46
FSBF5CH60B-ND	Pont inverseur IGBT Motion-SPM™, 600 V-5 A, 3 phases	Motion-SPM™, 600V-5A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-JA	9.99	9.00	7.98
FSBS10CH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-10 A, 3 phases	SPM™, 600V-10A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-BA	10.82	9.75	8.64
FSBS15CH60-ND	Pont inverseur IGBT SPM™, 600 V-15 A, 3 phases	SPM™, 600V-15A, 3-Phase IGBT Inverter Bridge	SPM27-BA	12.98	11.69	10.37

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR		DigIt Reel®		CI SPÉCIALISÉS		
				Conforme à RoHS		
N° de référence DigIt-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire ★			
			1	25	100	
1003240C-ND	Translateur TTL/ECL sextuple basse puissance	Low Power Hex TTL-to-ECL Translator	28-PLCC	4.83	3.87	3.26
1003250C-ND	Translateur ECL/TTL sextuple basse puissance	Low Power Hex ECL-to-TTL Translator	28-PLCC	4.83	3.87	3.26
FSHDMI04MTDX-ND	Commutateur HDMI signalisation différentielle, large bande	Wide Bandwidth Differential Signaling HDMI Switch	48-TSSOP	1.89	1.51	1.11
FSHDMI08MTDXCT-ND	Commutateur HDMI, large bande, DDC/CEC	Wide Bandwidth HDMI Switch DDC/CEC	56-TSSOP	2.13	1.71	1.33
FSHDMI08MTDXTR-ND	Commutateur HDMI, large bande, DDC/CEC	Wide Bandwidth HDMI Switch DDC/CEC	56-TSSOP		1328.10/1,000	

(suite)

★ APPELEZ POUR OBTENIR DES REMISES POUR ACHAT EN QUANTITÉ ! ★

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

1102 (FR091)

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111