

**INTERFACE (suite)**

N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire*			
			1	25	100	
LTC4303CMS8#PBF-ND	Tampon de bus 2 fils enfichable à chaud*	Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-MSOP	3.77	2.70	2.22
LTC4304CDD#PBF-ND	Tampon de bus 2 fils enfichable à chaud*	Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	10-DFN	4.04	2.89	2.38
LTC4304CMS8#PBF-ND	Tampon de bus 2 fils enfichable à chaud*	Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	10-MSOP	3.95	2.82	2.33
LTC4305CDHD#PBF-ND	Multiplexeur de bus 2 canaux, 2 fils*	2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer*	16-DFN	5.12	3.66	3.01
LTC4305CGN#PBF-ND	Multiplexeur de bus 2 canaux, 2 fils*	2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer*	16-SSOP	5.03	3.60	2.96
LTC4305IDHD#PBF-ND	Multiplexeur de bus 2 canaux, 2 fils*	2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer*	16-DFN	6.11	4.37	3.60
LTC4305IGN#PBF-ND	Multiplexeur de bus 2 canaux, 2 fils*	2-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer*	16-SSOP	6.01	4.31	3.54
LTC4306CGN#PBF-ND	Multiplexeur de bus 4 canaux, 2 fils*	4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer*	24-SSOP	6.28	4.49	3.70
LTC4306CUD#PBF-ND	Multiplexeur de bus 4 canaux, 2 fils*	4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer*	24-DFN	6.38	4.56	3.76
LTC4306IGN#PBF-ND	Multiplexeur de bus 4 canaux, 2 fils*	4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer*	28-SSOP	7.54	5.39	4.44
LTC4306IUD#PBF-ND	Multiplexeur de bus 4 canaux, 2 fils*	4-Channel, 2-Wire Bus Multiplexer*	24-DFN	7.63	5.45	4.49
LTC4307CDD#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, faible décalage, remplaçable à chaud*	Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-DFN	3.86	2.76	2.28
LTC4307CDD-1#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, décalage de niveau HDMI*	HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer*	8-DFN	3.86	2.76	2.28
LTC4307CMS8#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, faible décalage, remplaçable à chaud*	Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-MSOP	3.86	2.76	2.28
LTC4307CMS8-1#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, décalage de niveau HDMI*	HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer*	8-MSOP	3.86	2.76	2.28
LTC4307IDD#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, faible décalage, remplaçable à chaud*	Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-DFN	4.62	3.31	2.73
LTC4307IDD-1#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, décalage de niveau HDMI*	HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer*	8-DFN	4.62	3.31	2.73
LTC4307IMS8#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, faible décalage, remplaçable à chaud*	Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-MSOP	4.62	3.31	2.73
LTC4307IMS8-1#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, décalage de niveau HDMI*	HDMI Level-Shifting 2-Wire Bus Buffer*	8-MSOP	4.62	3.31	2.73
LTC4308CDD#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, basse tension, à décalage de niveau, remplaçable à chaud*	Low Voltage, Level Shifting Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-DFN	3.84	2.61	2.15
LTC4308CMS8#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, basse tension, à décalage de niveau, remplaçable à chaud*	Low Voltage, Level Shifting Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-MSOP	3.64	2.61	2.15
LTC4308IDD#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, basse tension, à décalage de niveau, remplaçable à chaud*	Low Voltage, Level Shifting Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-DFN	4.36	3.12	2.57
LTC4308IMS8#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, basse tension, à décalage de niveau, remplaçable à chaud*	Low Voltage, Level Shifting Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	8-MSOP	4.36	3.12	2.57
LTC4309CDE#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, faible décalage, décalage de niveau, remplaçable à chaud*	Level Shifting Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	12-DFN	3.81	2.72	2.25
LTC4309CGN#PBF-ND	Tampon de bus, 2 fils, faible décalage, décalage de niveau, remplaçable à chaud*	Level Shifting Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer*	16-SSOP	3.81	2.72	2.25

Interface SIM

LTC1555IGN-ND	Alimentation SIM et translateur de niveau	SIM Power Supply and Level Translator	16-SSOP	5.84	3.88	3.33
LTC1555IGN#PBF-ND	Alimentation SIM et translateur de niveau*	SIM Power Supply and Level Translator*	16-SSOP	5.84	3.88	3.33
LTC1556CGN-ND	Alimentation SIM et translateur de niveau avec régulateur LDO	SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg	20-SSOP	5.62	3.73	3.24
LTC1556IGN-ND	Alimentation SIM et translateur de niveau avec régulateur LDO	SIM Power Supply and Level Translator with LDO Reg	20-SSOP	6.36	4.37	3.77
LTC1755EGN#PBF-ND	Interface carte intelligente*	Smart Card Interface*	24-SSOP	4.83	3.21	2.43
LTC1755EGN#PBF-ND	Interface carte intelligente*	Smart Card Interface*	16-SSOP	4.38	2.91	2.20
LTC1955EUD-ND	Interface carte intelligente double avec contrôle série	Dual Smart Card Interface with Serial Control	32-DFN	4.40	3.15	2.59
LTC1955EUD#PBF-ND	Interface carte intelligente double avec contrôle série*	Dual Smart Card Interface with Serial Control*	32-DFN	4.40	3.15	2.59
LTC4555EUD#PBF-ND	Alimentation SIM et translateur de niveau*	SIM Power Supply and Level Translator*	16-DFN	2.15	1.54	1.27

* Conforme à RoHS

**CI SPÉCIALISÉS**

N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire*			
			1	25	100	
LT1025ACN8-ND	Compensateur de soudure froide de thermocouple de micropuissance	MPU Thermocouple Cold Junction Compensator	8-Dip	8.26	5.49	4.27
LT1025ACN8#PBF-ND	Compensateur de soudure froide de thermocouple de micropuissance*	MPU Thermocouple Cold Junction Compensator*	8-Dip	8.26	5.49	4.27
LT1025CN8#PBF-ND	Compensateur de soudure froide de thermocouple de micropuissance*	MPU Thermocouple Cold Junction Compensator*	8-Dip	4.58	3.05	2.38
LT1203CN8#PBF-ND	Multiplexeur vidéo 150 MHz, 2 entrées*	2-Input, 150MHz Video Multiplexer*	8-Dip	2.81	1.87	1.41
LT1203CS8-ND	Multiplexeur vidéo 150 MHz, 2 entrées	2-Input, 150MHz Video Multiplexer	8-SOIC	3.03	2.02	1.52
LT1203CS8#PBF-ND	Multiplexeur vidéo 150 MHz, 2 entrées*	2-Input, 150MHz Video Multiplexer*	8-SOIC	3.03	2.02	1.52
LT1204CSW#PBF-ND	Multiplexeur vidéo 4 entrées avec réaction de courant 75 MHz*	4-Input Video Mux with 75MHz Current Feedback*	16-SOIC	8.76	5.84	4.85
LT1205CS-ND	Multiplexeur vidéo double, 150 MHz, 4 entrées	4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer	16-SOIC	4.83	3.21	2.43
LT1205CS#PBF-ND	Multiplexeur vidéo double, 150 MHz, 4 entrées*	4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer*	16-SOIC	4.83	3.21	2.43
LT1319CS-ND	Module récepteur infrarouge	Infrared Receiver Building Block	16-SOIC	6.51	4.34	3.55
LT1675CGN#PBF-ND	Multiplexeur RVB rapide, triple*	Triple, High Speed RGB Multiplexer*	16-SSOP	5.95	3.95	3.19
LT1675CMS8-1#PBF-ND	Multiplexeur RVB rapide, simple*	Single, High Speed RGB Multiplexer*	8-MSOP	4.04	2.69	2.07
LT1675CS8-1#PBF-ND	Multiplexeur RVB rapide, simple*	Single, High Speed RGB Multiplexer*	8-SOIC	3.71	2.46	1.86
LTC1041CN8-ND	Contrôleur Bang-Bang CMOS	CMOS Bang-Bang Controller	8-Dip	3.03	2.03	1.71
LTC1041CN8#PBF-ND	Contrôleur Bang-Bang CMOS*	CMOS Bang-Bang Controller*	8-Dip	3.03	2.03	1.71
LTC1043CN#PBF-ND	Module de filtre à capacités commutées pour instrumentation de précision, double*	Dual, Precision Instr. Switched-Cap Building Block*	18-Dip	5.12	3.40	2.65
LTC1043CSW-ND	Module de filtre à capacités commutées pour instrumentation de précision, double	Dual, Prec. Instr. Switched-Cap Building Block	18-SOIC	5.39	3.58	2.79
LTC1043CSW#PBF-ND	Module de filtre à capacités commutées pour instrumentation de précision, double*	Dual, Prec. Instr. Switched-Cap Building Block*	18-SOIC	5.39	3.58	2.79
LTC1045CN#PBF-ND	Circuit d'attaque/récepteur/translateur prog. micropuissance, hex.*	Prog. p.power Hex Translator/Receiver/Driver*	20-Dip	4.72	3.15	2.65
LTC1045CSW#PBF-ND	Circuit d'attaque/récepteur/translateur prog. micropuissance, hex.*	Prog. p.power Hex Translator/Receiver/Driver*	20-SOIC	7.41	4.94	4.27
LTC1923EUD#PBF-ND	Contrôleur de refroidissement thermoélectrique haute efficacité*	High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller*	32-DFN	35.29	25.21	20.76
LTK001ACN8#PBF-ND	CI compensateur de thermocouple/kit ampli. (erreur 0,5 °C)*	Thermocouple Compensated IC/Amp Kit (5°C Error)*	8-Dip	16.95	11.32	9.75
LTK001CN8#PBF-ND	CI compensateur de thermocouple/kit ampli. (erreur 2 °C)*	Thermocouple Compensated IC/Amp Kit (2°C Error)*	8-Dip	8.87	5.93	5.17

* Conforme à RoHS

**PROTECTION DE CIRCUIT**

Conforme à RoHS

N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire*			
			1	25	100	
Protection DES/EMI						
ECLAMP2342NCT-ND	Protection DES/EMI pour interfaces LCD couleur	ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces	16-DFN	.83	.55	.47
ECLAMP2342NTR-ND	Protection DES/EMI pour interfaces LCD couleur	ESD/EMI Protection for Color LCD Interfaces	16-DFN	1339.11	3,000	
ECLAMP2357NCT-ND	Filtre EMI et protection DES pour interfaces de carte SD	EMI Filter and ESD Protection for Secure Digital Card Interface	16-DFN	1.00	.67	.56
ECLAMP2357NTR-ND	Filtre EMI et protection DES pour interfaces de carte SD	EMI Filter and ESD Protection for Secure Digital Card Interface	16-DFN	1612.26	3,000	
Protection contre les surtensions						
LC01-6CT-ND	TVS faible capacité pour systèmes de télécommunication haut débit	Low Cap. TVS for HS Telecommunication Systems	16-SOIC	5.83	3.87	3.27
LC01-6TR-ND	TVS faible capacité pour systèmes de télécommunication haut débit	Low Cap. TVS for HS Telecommunication Systems	16-SOIC	3144.91	1,000	
LC03-3.3CT-ND	Faible capacité de 3,3 V TVS pour interfaces haut débit	Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interfaces	8-SOIC	2.44	1.62	1.47
LC03-3.3TR-ND	Faible capacité de 3,3 V TVS pour interfaces haut débit	Low Capacitance 3.3V TVS for High Speed Interfaces	8-SOIC	681.84	500	
LC03-6CT-ND	TVS faible capacité pour interfaces de données haut débit	Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces	8-SOIC	2.12	1.41	1.28
LC03-6TR-ND	TVS faible capacité pour interfaces de données haut débit	Low Capacitance TVS for High Speed Data Interfaces	8-SOIC	592.90	500	
LCDA12C-1CT-ND	TVS faible capacité pour interfaces de données haut débit	Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces	SOT-143	1.68	1.12	.94
LCDA12C-1TR-ND	TVS faible capacité pour interfaces de données haut débit	Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces	SOT-143	2709.98	3,000	
LCDA24C-1CT-ND	TVS faible capacité pour interfaces de données haut débit	Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces	SOT-143	.75	.50	.42
LCDA24C-1TR-ND	TVS faible capacité pour interfaces de données haut débit	Low Capacitance TVS High Speed Data Interfaces	SOT-143	1201.89	3,000	
RCLAMP0502BCT-ND	Barrette TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection	SC-75	.55	.37	.31
RCLAMP0502BTR-ND	Barrette TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection	SC-75	891.89	3,000	
RCLAMP0502NCT-ND	Barrette TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection	6-SLP	.45	.30	.25
RCLAMP0502NTR-ND	Barrette TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection	6-SLP	720.37	3,000	
RCLAMP0504FCT-ND	Barrette TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Array	SC-70-6	.80	.54	.46
RCLAMP0504FTR-ND	Barrette TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Array	SC-70-6	1303.53	3,000	
RCLAMP0504MCT-ND	Barrette de diodes TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Diode Array	10-MSOP	1.02	.68	.57
RCLAMP0504MTR-ND	Barrette de diodes TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Diode Array	10-MSOP	274.43	500	
RCLAMP0504NCT-ND	Barrette de diodes TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Diode Array	6-SLP	.83	.55	.47
RCLAMP0504NTR-ND	Barrette de diodes TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Diode Array	6-SLP	1337.84	3,000	
RCLAMP0504SCT-ND	Barrette TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Array	SOT-23-6	.55	.37	.31
RCLAMP0504STR-ND	Barrette TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Array	SOT-23-6	891.89	3,000	
RCLAMP0508MCT-ND	Barrette de diodes TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Diode Array	10-MSOP	2.12	1.41	1.19
RCLAMP0508MTR-ND	Barrette de diodes TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Diode Array	10-MSOP	571.73	500	
RCLAMP0514MCT-ND	Barrette de diodes TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Diode Array	10-MSOP	.93	.62	.53
RCLAMP0514MTR-ND	Barrette de diodes TVS à faible capacité	Low Capacitance TVS Diode Array	10-MSOP	251.56	500	
RCLAMP0521PCT-ND	1 ligne de diodes TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS 1-Line ESD/CDE Protection	2-SLP	.45	.30	.25
RCLAMP0521PTR-ND	1 ligne de diodes TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS 1-Line ESD/CDE Protection	2-SLP	720.37	3,000	
RCLAMP0524JCT-ND	Barrette TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection	8-SLP	.70	.47	.40
RCLAMP0524JTR-ND	Barrette TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection	8-SLP	1132.02	3,000	
RCLAMP0524PCT-ND	Barrette TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection	10-SLP	.72	.48	.41
RCLAMP0524PTR-ND	Barrette TVS à capacité ultra faible pour protection ESD/CDE	Ultra-Low Cap. TVS Array for ESD/CDE Protection	10-SLP	1166.32	3,000	
RCLAMP0544MCT-ND	Barrette TVS pour protection d'interface HDMI	TVS Array for HDMI Interface Protection	10-MSOP	.93	.62	.53
RCLAMP0544MTR-ND	Barrette TVS pour protection d'interface HDMI	TVS Array for HDMI Interface Protection	10-MSOP	251.56	500	
RCLAMP2504NCT-ND	Barrette de diodes TVS 2,5 V à faible capacité	2.5V Low Capacitance TVS Array	10-SLP	1.59	1.06	.89
RCLAMP2504NTR-ND	Barrette de diodes TVS 2,5 V à faible capacité	2.5V Low Capacitance TVS Array	10-SLP	2572.76	3,000	
RCLAMP2504PCT-ND	Barrette de diodes TVS 2,5 V à faible capacité	2.5V Low Capacitance TVS Array	6-SLP	.55	.37	.31
RCLAMP2504PTR-ND	Barrette de diodes TVS 2,5 V à faible capacité	2.5V Low Capacitance TVS Array	6-SLP	891.89	3,000	
RCLAMP3304NCT-ND	Barrette de diodes TVS 3,3 V à faible capacité	3.3V Low Capacitance TVS Array	10-SLP	1.52	1.02	.86
RCLAMP3304NTR-ND	Barrette de diodes TVS 3,3 V à faible capacité	3.3V Low Capacitance TVS Array	10-SLP	2469.85	3,000	

(suite)

* APPELEZ POUR OBTENIR DES REMISES POUR ACHAT EN QUANTITÉ ! *

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 1217