

N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★		
			1	25	100
NJG1505R-TE1CT-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	8-VSP	1.60	1.34	1.07
NJG1505R-TE1TR-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	8-VSP		1867.64/2,000	
NJG1505R-TE1#TR-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC*	8-VSP		1897.28/2,000	
NJG1506R-TE2CT-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	8-VSP	1.25	1.04	.84
NJG1506R-TE2TR-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	8-VSP		1452.61/2,000	
NJG1512V-TE1CT-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	14-SSOP	1.93	1.61	1.29
NJG1512V-TE1TR-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	14-SSOP		2253.02/2,000	
NJG1516R-TE1CT-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	8-VSP	1.78	1.49	1.19
NJG1516R-TE1TR-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	8-VSP		2075.15/2,000	
NJG1519KC1-TE3CT-ND	Commutateur unipolaire quadridirectionnel GaAs MMIC	10-FLP	2.31	1.93	1.55
NJG1519KC1-TE3TR-ND	Commutateur unipolaire quadridirectionnel GaAs MMIC	10-FLP		4046.54/3,000	
NJG1522KB2-TE1CT-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	6-FLP	1.07	.89	.72
NJG1522KB2-TE1TR-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	6-FLP		1867.64/3,000	
NJG1524APC1-TE1CT-ND	Commutateur bipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	16-FFP	2.49	2.08	1.67
NJG1524APC1-TE1TR-ND	Commutateur bipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	16-FFP		5810.42/4,000	
NJG1528KC1-TE3CT-ND	Commutateur bipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	10-FLP	2.95	2.46	1.97
NJG1528KC1-TE3TR-ND	Commutateur bipolaire bidirectionnel GaAs MMIC	10-FLP		5158.23/3,000	
NJG1532KB2-TE2#CT-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC*	6-FLP	1.07	.89	.72
NJG1532KB2-TE2#TR-ND	Commutateur unipolaire bidirectionnel GaAs MMIC*	6-FLP		1913.37/3,000	
NJG1544HC3-TE1CT-ND	Commutateur d'antenne 2 x 2 GaAs MMIC	10-USB	1.25	1.04	.84
NJG1544HC3-TE1TR-ND	Commutateur d'antenne 2 x 2 GaAs MMIC	10-USB		2178.91/3,000	
NJG1617K11-TE1CT-ND	Commutateur GaAs MMIC bipolaire bidirectionnel réseau local sans fil	12-OFN	1.17	.98	.78
NJM2233BD-ND	Commutateur vidéo simple 2 entrées	2-Input Single Video Switch	8-Dip	.36	.24
NJM2234D-ND	Commutateur vidéo 3 entrées	3-Input Video Switch	8-Dip	.43	.29
NJM2234M#-ND	Commutateur vidéo 3 entrées*	3-Input Video Switch*	8-DMP	.43	.29
NJM2244M#-ND	Commutateur vidéo 3 entrées*	3-Input Video Switch*	8-DMP	.48	.33
NJM2249M-ND	Commutateur vidéo 3 entrées	3-Input Video Switch	8-DMP	.89	.60
NJM2279D#-ND	Commutateur vidéo 3 entrées, 2 sorties pour AV-Set*	3-Input, 2-Output Video Switch for AV-Set*	14-Dip	1.27	1.06
NJM2283D-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux	2-Input, 3-Channel Video Switch	16-Dip	1.27	1.06
NJM2283M-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux	2-Input, 3-Channel Video Switch	16-DMP	1.14	.77
NJM2284V-TE1CT-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux	2-Input, 3-Channel Video Switch	16-SSOP	.97	.81
NJM2284V-TE1TR-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux	2-Input, 3-Channel Video Switch	16-SSOP		1126.51/2,000
NJM2285M-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux	2-Input, 3-Channel Video Switch	16-DMP	.99	.83
NJM2285V-TE2CT-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux	2-Input, 3-Channel Video Switch	16-SSOP	.99	.83
NJM2285V-TE2TR-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux	2-Input, 3-Channel Video Switch	16-SSOP		1156.16/2,000
NJM2286D-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux	2-Input, 3-Channel Video Switch	16-Dip	1.27	1.06
NJM2286V-TE1#CT-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux*	2-Input, 3-Channel Video Switch*	16-SSOP	1.09	.92
NJM2286V-TE1#TR-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 3 canaux*	2-Input, 3-Channel Video Switch*	16-SSOP		1275.58/2,000
NJM2296D-ND	Commutateur vidéo 5 entrées, 3 sorties	5-Input, 3-Output Video Switch	16-Dip	1.85	1.55
NJM2296M-ND	Commutateur vidéo 5 entrées, 3 sorties	5-Input, 3-Output Video Switch	16-DMP	1.68	1.40
NJM2506M-ND	Commutateur vidéo 3 entrées, 2 sorties	3-Input, 2-Input Video Switch	16-DMP	.91	.77
NJM2508M-ND	Commutateur vidéo 3 entrées, 2 sorties	3-Input, 2-Input Video Switch	16-DMP	1.07	.89
NJM2513M-ND	Commutateur vidéo 3 entrées, 2 sorties	3-Input, 2-Input Video Switch	16-DMP	1.14	.96
NJM2520M-ND	Commutateur audio 2 entrées, 1 sortie	2-Input, 1-Output Audio Switch	8-DMP	.41	.34
NJM2521D-ND	Commutateur audio 3 entrées, 1 sortie	3-Input, 1-Output Audio Switch	8-Dip	.56	.47
NJM2533D-ND	Commutateur vidéo 2 entrées, 1 sortie	2-Input, 1-Output Video Switch	8-Dip	.43	.36
NJM2534D-ND	Commutateur vidéo 3 entrées, 1 sortie	3-Input, 1-Output Video Switch	8-Dip	.56	.47
NJM2534M-ND	Commutateur vidéo 3 entrées, 1 sortie	3-Input, 1-Output Video Switch	8-DMP	.56	.47
NJM2535D-ND	Commutateur vidéo 3 entrées, 1 sortie	3-Input, 1-Output Video Switch	8-Dip	.56	.47
NJM2535M-ND	Commutateur vidéo 3 entrées, 1 sortie	3-Input, 1-Output Video Switch	8-DMP	.56	.47
NJM2536AM-ND	Modulateur RF pour bande VHF	RF Modulator for VHF Band	14-DMP	.89	.75
NJM2537V-TE1CT-ND	CI IF FM pour téléavertisseurs	FM IF IC for Pagers	20-SSOP	2.29	1.91
NJM2542V-TE1CT-ND	Démodulateur VIF/SIF	VIF/SIF Demodulator	20-SSOP	1.50	1.25
NJM2542V-TE1TR-ND	Démodulateur VIF/SIF	VIF/SIF Demodulator	20-SSOP		1749.06/2,000
NJM2584D-ND	Commutateur vidéo 3 circuits large bande	Wideband 3-Circuits Video Switch	16-Dip	1.42	1.19
NJM2595M-ND	Commutateur vidéo 5 entrées, 3 sorties	5-Input, 3-Output Video Switch	16-DMP	1.50	1.25
NJM2596M-ND	Commutateur vidéo 5 entrées, 3 sorties pour S2	5-Input, 3-Output Video Switch for S2	24-DMP	2.85	2.38
NJM2670D2#-ND	Circuit d'attaque de pont H double*	Dual H-Bridge Driver*	22-Dip	4.17	3.48
NJM2670E3#-ND	Circuit d'attaque de pont H double*	Dual H-Bridge Driver*	24-DMP	4.17	3.48
NJM2902M#-ND	Ampli op. à alimentation simple, quad.*	Quad Single Supply Op Amp*	14-DMP	.81	.68
NJM2902N#-ND	Ampli op. à alimentation simple, quad.*	Quad Single Supply Op Amp*	14-Dip	.84	.70
NJM3403AD#-ND	Ampli op. quad. à alimentation simple*	Single Supply Quad Op Amp*	14-DMP	.81	.68
NJM3403AM-ND	Ampli op. quad. à alimentation simple	Single Supply Quad Op Amp	8-Dip	.86	.72
NJM3404AD#-ND	Ampli op. double à alimentation simple*	Single Supply Dual Op Amp*	16-DMP	1.12	.94
NJU201AM#-ND	Commutateur analogique CMOS unipolaire unidirectionnel quad.*	CMOS Quad SPST Analog Switch*	16-DMP	1.17	.98
NJU211D-ND	Commutateur analogique CMOS unipolaire unidirectionnel quad.	CMOS Quad SPST Analog Switch	16-DMP	.99	.83
NJU211M-ND	Commutateur analogique quad. CMOS	CMOS Quad Analog Switch	14-DMP	.61	.51
NJU4066BM-ND	Commutateur analogique quad. CMOS	CMOS Quad SPST Analog Switch	16-DMP	1.22	1.02
NJU7301M-ND	Commutateur de fonction analogique	Analog Function Switch	30-DMP	2.85	2.38
NJU7311AM-ND	Commutateur de fonction analogique	Analog Function Switch	30-DMP	1.98	1.66
NJU7313AM-ND	Commutateur de fonction analogique	Analog Function Switch	30-DMP	2.62	2.19
NJU7600RB1-TE1CT-ND	Régulateur à découpage op. à basse tension, rapide	High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator	8-TVSP	1.07	.89
NJU7600RB1-TE1TR-ND	Régulateur à découpage op. à basse tension, rapide	High Speed, Low Voltage Op Switching Regulator	8-TVSP		1245.09/2,000



N° de référence Sharp	N° de référence Digi-Key	Description	Boîtier	Prix unitaire★		
				1	25	100
P005DZ1UJ00H	425-2630-1-ND	Régulateur 5.0 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	SC-63	1.22	.96	.63
P005DZ1UJ00H	425-2630-2-ND	Régulateur 5.0 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	SC-63		1354.35/3,000	
P005RD21J00H	425-2256-5-ND	Régulateur 5.0 V, 2.0 A, à commande marche/arrêt*	TO-220	1.45	1.21	.85
P005RR12	425-1589-5-ND	Régulateur 5.0 V, 1.0 A avec réinitialisation, 5 %	TO-220	1.73	1.44	1.01
P005VY3H3ZPH	425-2632-1-ND	Régulateur 5.0 V, 3.5 A, à commande marche/arrêt*	TO-263	2.85	2.24	1.47
P005VY3H3ZPH	425-2632-2-ND	Régulateur 5.0 V, 3.5 A, à commande marche/arrêt*	TO-263		1057.06/1,000	
P005VY3H3Z2	425-1602-5-ND	Régulateur 5.0 V, 3.5 A, à commande marche/arrêt	TO-263	2.44	2.04	1.43
P005VY053ZPH	425-2631-1-ND	Régulateur 5.0 V, 5.0 A, à commande marche/arrêt*	TO-263	3.02	2.38	1.56
P005VY053ZPH	425-2631-2-ND	Régulateur 5.0 V, 5.0 A, à commande marche/arrêt*	TO-263		1123.12/1,000	
P005VY053Z2	425-1601-5-ND	Régulateur 5.0 V, 5.0 A, à commande marche/arrêt	TO-263	2.16	1.44	1.17
P007RX11	425-1609-5-ND	Régulateur 1.0 A réglable, à commande marche/arrêt	TO-220	1.30	1.08	.76
P007VR5MAZZ	425-1610-5-ND	Régulateur 0.5 A, réglable, avec réinitialisation à 4.2 V	SC-63	1.07	.84	.61
P009DZ1U	425-1616-2-ND	Régulateur 9 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt	SC-63		1354.35/3,000	
P009DZ51	425-1617-5-ND	Régulateur 9 V, 0.5 A, à commande marche/arrêt	SC-63	1.22	.96	.70
P009DZ51	425-1617-2-ND	Régulateur 9 V, 0.5 A, à commande marche/arrêt	SC-63		1255.25/3,000	
P009RA1	425-1618-5-ND	Régulateur 9 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt, 5 %	TO-220	1.50	1.25	.88
P009RA11	425-1619-5-ND	Régulateur 9 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt, 2.5 %	TO-220	1.65	1.38	.97
P009RD08	425-1620-5-ND	Régulateur 9 V, 0.8 A, à commande marche/arrêt	TO-220	1.19	.94	.68
P009RD11	425-1621-5-ND	Régulateur 9 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt	TO-220	1.34	1.05	.77
P009RD1B	425-1622-5-ND	Régulateur 9 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt	TO-220†	1.25	.98	.72
P0010F2MZZ	425-1551-5-ND	Régulateur 1.0 V, 0.5 A, à commande marche/arrêt	SC-63	.98	.77	.56
P0010F20Z12	425-1550-5-ND	Régulateur 1.0 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt	SC-63	1.10	.87	.63
P0010GN01ZPH	425-2543-1-ND	Régulateur 1.0 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	SC-63	.83	.66	.43
P0010GN01ZPH	425-2543-2-ND	Régulateur 1.0 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	SC-63		924.92/3,000	
P0012GN01ZPH	425-2544-1-ND	Régulateur 1.2 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	SC-63	.83	.66	.43
P0012GN01ZPH	425-2544-2-ND	Régulateur 1.2 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	SC-63		924.92/3,000	
P0015EH01ZPH	425-1554-5-ND	Régulateur 1.5 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	TO-220	.95	.75	.55
P0015EH01ZPH	425-2545-1-ND	Régulateur 1.5 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	TO-263	1.25	.98	.65
P0015EH01ZPH	425-2545-2-ND	Régulateur 1.5 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	TO-263		462.46/1,000	
P0015EH01Z2	425-1555-5-ND	Régulateur 1.5 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt	TO-263	1.25	.98	.72
P0015EH02ZPH	425-2547-1-ND	Régulateur 1.5 V, 2.0 A, à commande marche/arrêt*	TO-263	1.58	1.24	.81
P0015EH02ZPH	425-2547-2-ND	Régulateur 1.5 V, 2.0 A, à commande marche/arrêt*	TO-263		583.58/1,000	
P0015EH02Z2	425-1556-5-ND	Régulateur 1.5 V, 2.0 A, à commande marche/arrêt	TO-263	1.35	1.13	.79
P0015ENA1ZPH	425-2619-1-ND	Régulateur 1.5 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	SC-63	1.19	.94	.61
P0015ENA1ZPH	425-2619-2-ND	Régulateur 1.5 V, 1.0 A, à commande marche/arrêt*	SC-63		1321.32/3,000	

\* Conforme à RoHS † Plomb

(suite)

★ APPELÉZ POUR OBTENIR DES REMISES POUR ACHAT EN QUANTITÉ ! ★

**Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.**

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 1227