



Fig.	Montage	Borne/espace broches	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Schurter
				1	25	50	
Connecteurs c.a.							
1	Vissable	Soudure 0,138"	486-1001-ND	1.22	.98	.88	6100.3100
		Q.C. 0,187"	486-1002-ND	1.22	.98	.88	6100.3200
		Q.C. 0,250"	486-1003-ND	1.22	.98	.88	6100.3300
2	Enclenchable 1,5 mm	Soudure 0,138"	486-1004-ND	1.27	1.02	.92	6100.4115
		Q.C. 0,187"	486-1005-ND	1.27	1.02	.92	6100.4215
		Q.C. 0,250"	486-1006-ND	1.27	1.02	.92	6100.4315
3	Vissable	9,05/9,7mm	486-1007-ND	1.38	1.11	1.00	GSP1.8101.1
		7,7/3mm	486-1130-ND§	1.38	1.11	1.00	GSP1.9103.1
		7,7/3mm	486-1008-ND	1.80	1.45	1.31	GSP1.9113.1
4	Cl vissable	9,05/9,7mm	486-1009-ND	2.14	1.72	1.55	GSP2.8101.13
		7,7/3mm	486-1117-ND	2.66	2.13	1.92	GSP2.9113.13
		Q.C. 0,187"	486-1011-ND	2.91	2.34	2.10	GSF2.1011.01
6	Vissable	Q.C. 0,250"	486-1038-ND	14.39	11.52	10.37	5110.0133.1
		Q.C. 0,250"	486-1039-NDΔ	14.39	11.52	10.37	5110.0343.1
		Q.C. 0,250"	486-1040-ND▲	14.39	11.52	10.37	5110.1043.1
8	Vissable à l'avant ou à l'arrière Vissable à l'arrière Vissable à l'arrière	Q.C. 0,250"	486-1069-ND	5.74	4.60	4.14	5120.0000.0
		Q.C. 0,250"	486-1070-ND	5.74	4.60	4.14	5120.1003.0
		Q.C. 0,250"	486-1071-ND	5.74	4.60	4.14	5120.1006.0
9	Vissable	Soudure 0,138"	486-1012-ND‡	1.67	1.34	1.21	6110.3100
		Q.C. 0,250"	486-1013-ND‡	1.67	1.34	1.21	6110.3300
10	Enclenchable 1,5 mm	Soudure 0,138"	486-1014-ND‡	1.67	1.34	1.21	6110.4115
		Soudure 0,150"	486-1015-ND†	1.76	1.41	1.27	4798.9200
12	Enclenchable 1,5 mm	Q.C. 0,250"	486-1016-ND†	1.76	1.41	1.27	4798.9000
		Q.C. 0,250"	486-1018-ND†	1.76	1.41	1.27	4793.4000
13	Vissable à l'arrière	Q.C. 0,250"	486-1080-ND†	26.06	20.85	18.77	C20F.0121
		Soudure 0,250"	486-1043-ND†	26.06	20.85	18.77	C20F.0001
15	Enclenchable par l'avant	Q.C. 0,250"	486-1081-ND†	26.06	20.85	18.77	C20F.0111
		Soudure 0,138"	486-1020-ND	1.94	1.55	1.40	6600.3100
16	Vissable	Q.C. 0,250"	486-1021-ND	1.94	1.55	1.40	6600.3300
		Soudure 0,138"	486-1022-ND	1.87	1.50	1.35	6600.4115
17	Enclenchable 1,5 mm	Q.C. 0,250"	486-1023-ND	1.87	1.50	1.35	6600.4315
		Soudure 0,157"	486-1343-ND	1.93	1.55	1.39	6182.0033
19	Vissable	Q.C. 0,250"	486-1024-ND	2.88	2.31	2.08	4721.0000
		Soudure 0,150"	486-1025-ND	2.88	2.31	2.08	4721.0300
		Soudure 0,150"	486-1026-ND	3.71	2.97	2.68	0909.0021
20	Enclenchable 1,5 mm	Q.C. 0,187"	486-1027-ND	6.57	5.26	4.74	4752.4200
		Isolé					

Fig.	Montage	Borne/espace broches	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Schurter
				1	25	50	
21	Enclenchable 1,5 mm	Soudure/Q.C.	486-1028-ND	3.29	2.63	2.37	4300.0301
22	Vissable	Q.C. 0,250"	486-1068-ND†	2.38	1.91	1.72	4797.0000
		Soudure	486-1072-ND†	2.38	1.91	1.72	4797.3000
23	Enclenchable par l'avant	Q.C. 0,250"	486-1105-ND†	2.38	1.91	1.72	4797.0015
24	Enclenchable face avant	Soudure 0,138"	486-1082-ND	.80	.65	.59	4300.0701
25	Enclenchable face avant	Q.C. Douilles	486-1083-ND	1.03	.83	.75	4300.0703

Fig.	Montage	Calibre fil maximal	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Schurter
				1	25	50	
Connecteurs d'entrée d'alimentation							
26	Entrée droite	18 AWG	486-1048-ND	4.48	3.59	3.23	4782.0000
		14 AWG	486-1107-ND	4.48	3.59	3.23	4782.0100
27	Entrée angulaire	18 AWG	486-1049-ND	5.38	4.31	3.88	4785.0000
28	Entrée droite	18 AWG	486-1050-ND‡	4.03	3.23	2.91	4781.0000
29	Entrée angulaire	18 AWG	486-1051-ND‡	4.48	3.59	3.23	4784.0000
30	Entrée droite	18 AWG	486-1052-ND	6.28	5.03	4.52	4732.0000
31	Entrée angulaire	18 AWG	486-1053-ND	6.73	5.38	4.85	4733.0000
32	Entrée droite	14 AWG	486-1054-ND†	7.20	5.76	5.19	4795.0000
33	Entrée angulaire	14 AWG	486-1108-ND†	8.67	6.94	6.25	4789.1200
34	Entrée droite	14 AWG	486-1055-ND†	8.17	6.54	5.89	4796.0000
35	Entrée angulaire	14 AWG	486-1109-ND†	7.64	6.12	5.51	4790.1200

‡ Haute température (120 °C) † Courant élevé (20 A) Δ Courant nominal 3 A ▲ Courant nominal 10 A
§ Sans couvercle isolant

Kit	Modèle	Dimensions (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Schurter
		A	B		1	25	50	
Fig. 36 — Kits réducteur de tension retenue de cordon								
A	Tête plate	8	45.5	486-1120-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0001
B	Fraisé	9.5	45.5	486-1121-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0002
C	Fraisé	8	45.5	486-1122-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0003
D	Fraisé	4	40	486-1123-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0004
E	Tête plate	4.5	40	486-1124-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0005
F	Fraisé	4	45.5	486-1125-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0006
G	Tête plate	4.5	45.5	486-1126-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0007
H	Tête plate	5.5	45.5	486-1127-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0008
J	Fraisé	8	37.5	486-1128-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0009
K	Fraisé	6.6	37.5	486-1129-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0010
L	Tête plate	5.5	37.5	486-1118-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0011
M	Tête plate	5.5	40	486-1119-ND	3.69	2.96	2.67	4700.0012

◊ Consulter la fiche technique sur le site Web de Digi-Key pour connaître le contenu du Kit.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 1655