



§§§ Commutateur bipolaire unidirectionnel-NO																
Fig.	Forme de contact	Tens. (V c.c.)	Rés. (Ω)	Bobine Rés. (Ω)	Résistivité nominale des contacts (A) 24 V c.c. 115 V c.c.	Caractéristiques supplémentaires	Dimensions (mm) H X L X W	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Omron				
								1	25	50						
12	Commutateur bipolaire bidirectionnel	6	69	5	5	Enfichable avec voyant DEL	35.5 x 29 x 13	Z2238-ND	10.13	9.12	8.11	G2R-2-SN-DC6(S)				
		12	278	5	5		35.5 x 29 x 13	Z2237-ND	10.93	9.84	8.75	G2R-2-SN-DC12(S)				
		24	1,113	5	5		35.5 x 29 x 13	Z2239-ND	9.94	8.95	7.96	G2R-2-SN-DC24(S)				
		24 V c.c.	253	5	5		35.5 x 29 x 13	Z2240-ND	10.55	9.50	8.45	G2R-2-SN-AC24(S)				
		120 V c.c.	7,286	5	5		35.5 x 29 x 13	Z2241-ND	11.32	10.20	9.06	G2R-2-SN-AC120(S)				
—	Prise montée sur rail, borne à vis pour série G2R-1-S			Z2285-ND	7.11	6.40	5.69	P2RF-05								
				Z2286-ND	4.18	3.77	3.35	P2RF-05-E								
				Z2287-ND	7.98	7.18	6.39	P2RF-08								
				Z207-ND	7.01	6.32	5.61	P2RF-08-E								
				Z295-ND	2.06	1.86	1.65	P2R-05P								
				Z2283-ND	2.06	1.86	1.65	P2R-05A								
				Z2605-ND	2.06	1.86	1.65	P2R-08P								
				Z2284-ND	2.06	1.86	1.65	P2R-08A								
				Z2287-ND	.88	.80	.71	PF-A1								
				Z2058-ND	4.60	4.15	3.69	PTRF-05-S								
		Z2059-ND	7.72	6.95	6.17	PTRF-08-S										
<b>Relais ultra fins rail DIN G2RV</b>																
13	Commutateur unipolaire bidirectionnel	110 V c.c.	7.5	6	6	Relais et support DIN avec bornes à vis	—	Z2530-ND	17.92	16.13	14.34	G2RV-SL700-AC110				
		230 V c.c.	7.9	6	6			Z2531-ND	17.92	16.13	14.34	G2RV-SL700-AC230				
		48 V c.c./c.c.	5.2	6	6			Z2532-ND	15.79	14.21	12.63	G2RV-SL700-AC/DC48				
		24 V c.c.	13.3	6	6			Z2533-ND	14.72	13.25	11.78	G2RV-SL700-AC/DC24				
		12	27.2	6	6			Z2534-ND	14.72	13.25	11.78	G2RV-SL700-DC12DC11				
		24	13.3	6	6			Z2535-ND	14.72	13.25	11.78	G2RV-SL700-DC24DC21				
		110 V c.c.	7.5	6	6			Z2554-ND	18.54	16.69	14.84	G2RV-SL500-AC110				
		230 V c.c.	7.9	6	6			Z2555-ND	18.54	16.69	14.84	G2RV-SL500-AC230				
		48 V c.c./c.c.	5.2	6	6			Z2556-ND	16.90	15.21	13.52	G2RV-SL500-AC/DC48				
		24 V c.c.	13	6	6			Z2557-ND	15.51	13.96	12.41	G2RV-SL500-AC/DC24				
12	27.2	6	6	Z2558-ND	15.12	13.61	12.10	G2RV-SL500-DC12DC11								
24	5.2	6	6	Z2559-ND	15.12	13.61	12.10	G2RV-SL500-DC24DC21								
—	Traverse pour supports G2RV, rouge, 2 pôles pour interconnexion d'alimentation			Z2671-ND	1.89	1.70	1.51	P2RVM-020R								
				Z2672-ND	2.61	2.35	2.09	P2RVM-030R								
				Z2673-ND	3.47	3.13	2.78	P2RVM-040R								
				Z2674-ND	1.89	1.70	1.51	P2RVM-020B								
				Z2675-ND	2.61	2.35	2.09	P2RVM-030B								
				Z2676-ND	3.47	3.13	2.78	P2RVM-040B								
				Z2669-ND	103.50	—	—	P2RVC-8-0-F								
				Z2670-ND	7.54	6.79	6.04	P2RV-S								
				Z2699-ND	14.75	13.28	11.80	R99-16 FOR G2RV								
		<b>Relais de puissance pour circuit imprimé</b>														
14	Commutateur unipolaire unidirectionnel-NO	5	47	10	10	G2R scellé standard	25.5 x 29 x 13	Z2323-ND	3.33	3.00	2.67	G2R-1A4-DC5				
		12	360	10	10			Z2324-ND	3.33	3.00	2.67	G2R-1A4-DC12				
		24	1,440	10	10			Z2325-ND	3.33	3.00	2.67	G2R-1A4-DC24				
		48	5,358	10	10			Z2326-ND	3.33	3.00	2.67	G2R-1A4-DC48				
		120 V c.c.	6,500	10	10			Z2327-ND	6.14	5.53	4.91	G2R-1A4-AC120				
		5	62.5	12	12			G2R scellé au flux compact	16 x 29 x 13	Z139-ND	1.80	1.63	1.45	G2RL-1A-DC5		
		12	360	12	12					Z140-ND	1.80	1.63	1.45	G2RL-1A-DC12		
		24	1,440	12	12					Z141-ND	1.80	1.63	1.45	G2RL-1A-DC24		
		5	62.5	12	12					Z2517-ND	1.93	1.75	1.55	G2RL-1A-CF-DC5		
		12	360	12	12					Z2518-ND	1.93	1.75	1.55	G2RL-1A-CF-DC12		
24	1,440	12	12	Z2519-ND	1.93	1.75	1.55			G2RL-1A-CF-DC24						
5	47	10	10	G2R scellé standard	25.5 x 29 x 13	Z743-ND	3.40			3.06	2.72	G2R-14-DC5				
12	275	10	10			Z744-ND	3.41			3.08	2.74	G2R-14-DC12				
24	1,100	10	10			Z745-ND	3.38			3.05	2.71	G2R-14-DC24				
24 V c.c.	260	10	10			Z843-ND	5.73			5.17	4.59	G2R-14-AC24				
120 V c.c.	6,500	10	10			Z844-ND	6.30	5.68	5.05	G2R-14-AC120						
5	62.5	12	12			G2R compact	16 x 29 x 13	Z142-ND	2.34	2.11	1.87	G2RL-14-DC5				
12	360	12	12					Z143-ND	2.34	2.11	1.87	G2RL-14-DC12				
24	1,440	12	12					Z144-ND	2.34	2.11	1.87	G2RL-14-DC24				
48	5,358	12	12					Z145-ND	2.60	2.35	2.09	G2RL-14-DC48				
12	360	16	16					Relais de puissance sur CI avec bornes à raccord rapide	15.9 x 29.6 x 12.6	Z2550-ND	3.59	3.24	2.88	G2RL-1ATP5-E-DC12		
24	1,440	16	16	Z2551-ND	3.59					3.24	2.88	G2RL-1ATP5-E-DC24				
12	360	16	16	Z2552-ND	3.55					3.20	2.84	G2RL-1ATP7-E-DC12				
24	1,440	16	16	Z2553-ND	3.55					3.20	2.84	G2RL-1ATP7-E-DC24				
15	DPST-NO§§§	12	180	8	8					G2R scellé homologué UPS	25.5 x 29 x 13.5	Z2355-ND	4.35	3.92	3.48	G2RG-2A4-DC12
		24	720	8	8							Z2513-ND	4.35	3.92	3.48	G2RG-2A4-DC24
		5	62.5	8	8	G2R compact	16 x 29 x 13					Z146-ND	3.10	2.79	2.48	G2RL-24-DC5
		12	360	8	8							Z147-ND	3.10	2.79	2.48	G2RL-24-DC12
		24	1,440	8	8							Z148-ND	3.10	2.79	2.48	G2RL-24-DC24
		48	5,358	8	8							Z149-ND	3.40	3.07	2.73	G2RL-24-DC48
		5	47	5	5			Scellé standard	25.5 x 29 x 13			Z746-ND	3.91	3.53	3.14	G2R-24-DC5
		12	275	5	5							Z747-ND	3.91	3.53	3.14	G2R-24-DC12
		24	1,100	5	5							Z748-ND	3.91	3.53	3.14	G2R-24-DC24
		24 V c.c.	260	5	5							Z845-ND	6.55	5.90	5.24	G2R-24-AC24
120 V c.c.	6,500	5	5	Z846-ND	7.14					6.43	5.72	G2R-24-AC120				
16	Commutateur bipolaire bidirectionnel	5	47	16	16					Haute capacité, non scellé	25.5 x 29 x 13	Z2306-ND	3.14	2.83	2.52	G2R-1A-E-DC5
		12	360	16	16	Z2307-ND	3.14					2.83	2.52	G2R-1A-E-DC12		
		24	1,440	16	16	Z2308-ND	3.14					2.83	2.52	G2R-1A-E-DC24		
		48	5,358	16	16	Z2309-ND	4.31					3.89	3.45	G2R-1A-E-DC48		
		120 V c.c.	6,500	16	16	Z2310-ND	6.14					5.53	4.91	G2R-1A-E-AC120		
		5	47	16	16	Haute capacité, non scellé	25.5 x 29 x 13	Z847-ND	3.47			3.13	2.78	G2R-1-E-DC5		
		12	275	16	16			Z848-ND	3.47			3.13	2.78	G2R-1-E-DC12		
		24	1,100	16	16			Z849-ND	3.47			3.13	2.78	G2R-1-E-DC24		

(suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.