



Fig.	Description	À utiliser avec les séries	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire				N° de référence Tyco Electronics
				1	25	50	100	
1	Prise de borne à souder, commutateur bipolaire bidirectionnel	K10	PB331-ND	1.85	1.62	1.47	1.16	27E488
2	Prise de montage de vis sur rail DIN, commutateur bipolaire bidirectionnel	K10	PB332-ND	5.65	4.95	4.48	3.54	27E895
	Prise de borne à vis de montage sur châssis, commutateur bipolaire bidirectionnel	K10	PB642-ND	5.43	4.75	4.30	3.40	27E487
3	Ressort de retenue des fils, commutateur bipolaire bidirectionnel pour support de rail DIN ...	K10	PB333-ND	.25	.22	.20	.16	20C297
1	Prise montage carte CI, commutateur bipolaire bidirectionnel	K10	PB334-ND	1.95	1.71	1.55	1.22	27E489
	Prise de borne à souder, commutateur bipolaire bidirectionnel	R10	PB132-ND	1.41	1.23	1.12	.88	27E125
	Prise de borne à souder, commutateur tétrapolaire bidirectionnel	R10	PB133-ND	1.54	1.36	1.23	.97	27E126
	Prise montage carte CI, commutateur bipolaire bidirectionnel	R10	PB134-ND	1.32	1.16	1.05	.83	27E128
	Prise montage carte CI, commutateur tétrapolaire bidirectionnel	R10	PB135-ND	1.54	1.36	1.23	.97	27E129
4	Carte montage relais avec bornes à vis, bipolaire	R10	PB640-ND	14.80	12.95	11.72	9.25	27E460
	Carte montage relais avec bornes à vis, tétrapolaire	R10	PB674-ND	18.54	16.23	14.68	11.59	27E461
	Carte montage relais avec bornes à vis, hexapolaire	R10	PB641-ND	25.96	22.72	20.56	16.23	27E462
1	Support de montage série R10 avec mise à la terre, tétrapolaire	R10	PB800-ND	2.22	1.94	1.76	1.39	27E152
	Prise de borne à souder série R10 sans mise à la terre, bipolaire	R10	PB801-ND	1.24	1.09	.99	.78	27E162
	Prise de borne à souder série R10 sans mise à la terre, soudure, tétrapolaire	R10	PB802-ND	1.54	1.36	1.23	.97	27E163
	Prise série R10 avec mise à la terre, borne CI décalée, tétrapolaire	R10	PB804-ND	1.54	1.36	1.23	.97	27E194
	Prise série R10 sans mise à la terre, borne CI décalée, tétrapolaire	R10	PB806-ND	1.54	1.36	1.23	.97	27E213
	Support de montage série R10 avec mise à la terre, bipolaire	R10	PB808-ND	1.99	1.75	1.58	1.25	27E317
	Support en ligne série R10 sans mise à la terre, bipolaire à 2 positions	R10	PB809-ND	1.24	1.09	.99	.78	27E342
	Prise à montage à bride série R10 avec mise à la terre, bipolaire	R10	PB811-ND	1.81	1.59	1.44	1.14	27E446
	Support en ligne série R10 sans mise à la terre, hexapolaire	R10	PB812-ND	2.18	1.91	1.73	1.36	27E630
	3	Pince d'ancrage de relais pour 27E893	R10	PB793-ND	.61	.54	.49	.39
Ressort de retenue des fils, commutateur bipolaire bidirectionnel		R10	PB136-ND	.25	.22	.20	.16	20C249
Ressort de retenue des fils, commutateur tétrapolaire bidirectionnel		R10	PB137-ND	.25	.22	.20	.16	20C250
Bande de retenue des fils (pour prises de CI seul), tous les pôles		R10	PB138-ND	.25	.22	.20	.16	20C259
Ressort de retenue des fils de relais série R10, octopolaire		R10	PB790-ND	.36	.32	.29	.23	20C266
Ressort de retenue des fils de relais série R10S, commutateur bipolaire		R10S	PB791-ND	.61	.54	.49	.39	20C300
1	Prise de borne à souder, commutateur tétrapolaire bidirectionnel	KHA/PT/PTH	PB144-ND	1.51	1.32	1.20	.95	27E006
	Prise montage carte CI sans mise à la terre, commutateur bipolaire-commutateur bipolaire bidirectionnel ...	KHA/PT/PTH	PB807-ND	1.24	1.09	.99	.78	27E220
	Prise montage carte CI, commutateur tétrapolaire bidirectionnel	KHA/PT/PTH	PB145-ND	1.41	1.23	1.12	.88	27E007
3	Ressort de retenue des fils, KHA à commutateur tétrapolaire bidirectionnel/K10 à commutateur bipolaire bidirectionnel ...	KHA/K10	PB146-ND	.25	.22	.20	.16	20C217
2	Prise de borne à vis de montage sur châssis, commutateur tétrapolaire bidirectionnel	KHA	PB147-ND	10.59	9.27	8.39	6.62	27E166
	Prise de borne à vis de montage sur rail DIN, commutateur tétrapolaire bidirectionnel	KHA	PB148-ND	8.38	7.33	6.64	5.24	27E894
1	Prise de borne CI, commutateur tétrapolaire bidirectionnel	KH	PB523-ND	1.22	1.07	.97	.77	27E023
2	Prise de borne à vis de montage sur châssis, tous les pôles	KUP	PB165-ND	7.06	6.18	5.59	4.41	27E121
	Prise de borne à vis de montage sur rail DIN, tous les pôles	KUP	PB166-ND	8.42	7.37	6.67	5.26	27E893
4	Carte montage relais avec bornes à vis, tétrapolaire	KUP	PB643-ND	16.30	14.27	12.91	10.19	27E867
	Prise de montage rigide avec bornes à souder, unipolaire-tripolaire	KUP	PB639-ND	1.85	1.62	1.47	1.16	27E043
1	Prise de borne CI avec oreilles de fixation, commutateur bipolaire, tripolaire	KU	PB522-ND	2.19	1.93	1.74	1.38	27E046
3	Ressort de retenue des fils pour prises de montage rigide	KUP	PB607-ND	.61	.54	.49	.39	20C228
	Ressort de retenue des fils, type encliquetable pour prises de montage rigide	KUP	PB608-ND	.25	.22	.20	.16	20C254
	Ressort de retenue des fils pour prises de montage rigide	KUP	PB609-ND	.36	.32	.29	.23	20C314
2	Prise de borne à vis octale 8 broches, tous les pôles	KRPA	PB177-ND	4.94	4.33	3.92	3.09	27E122
	Prise de borne à vis octale 11 broches, tous les pôles	KRPA	PB178-ND	5.47	4.79	4.33	3.42	27E123
—	Entretoise pour relais série KRPA	KRPA	PB179-ND	1.30	1.14	1.03	.82	21B212
2	Prise de montage sur rail DIN, commutateur bipolaire bidirectionnel	KRPA	PB520-ND	5.30	4.65	4.21	3.32	27E891
	Prise de montage sur rail DIN, commutateur tripolaire bidirectionnel	KRPA	PB521-ND	7.99	7.00	6.33	5.00	27E892
3	Ressort de retenue des fils, type attache vis	KRPA	PB644-ND	1.83	1.61	1.45	1.15	20C176
	Ressort de retenue des fils pour 27E891 et 27E892	KRPA	PB645-ND	.25	.22	.20	.16	20C318
	Ressort de retenue des broches pour série KRP3	KRP3	PB787-ND	4.29	3.76	3.40	2.69	20C206
	Ressort de retenue des broches pour séries KRP3 et KAP	KRPA	PB788-ND	1.22	1.07	.97	.77	20C247
	Ressort de retenue des broches pour supports série KRPA	KRPA	PB792-ND	.36	.32	.29	.23	20C317
	Agrafe de fixation de relais pour supports KRP	KRP	PB794-ND	1.83	1.61	1.45	1.15	20C419
—	Pince de montage de type tournant en plastique	KRPA	PB796-ND	.71	.63	.57	.45	24A072
3	Ressort de retenue des broches pour 27E487 et 27E895	K10	PB795-ND	.61	.54	.49	.39	20C426
—	Prise de relais de série KU sans mise à la terre, unipolaire à tripolaire	KU	PB810-ND	2.95	2.58	2.34	1.85	27E396
	Montage sur bande série K10, octopolaire	K10	PB815-ND	15.59	13.65	12.35	9.75	37D633
	Voie de rail DIN, 36" (91,44 cm) pour prises de rail DIN, aluminium	TOUS	PB345-ND	10.89	9.54	8.63	6.81	24A110
	Agrafe de fixation pour utilisation avec le rail DIN	TOUS	PB346-ND	1.83	1.61	1.45	1.15	24A071
—	Entretoise en plastique pour prises de rail DIN	TOUS	PB347-ND	1.44	1.27	1.15	.91	40G432

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2285