



Écrans tactiles à effleurement ClearTek™ II

Caractéristiques :

• L'excellente transmission de la lumière de 91,5 % (±1,5 %) fournit des caractéristiques optiques vibrantes avec des propriétés anti-reflets optimales • La couche supérieure souple fournit une surface lisse avec un glissé facile tout en offrant une résistance durable aux rayures • Une performance qui n'est pas affectée par la contamination de l'environnement de tous les jours

Remarque : Consulter le site Web pour de plus amples informations sur les spécifications.

Taille (pouces)	Longueur de queue flex. (pouces)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence 3M
			1	10	50	
6.71	4	3M5519-ND	83.51	71.24	65.34	17-8091-203
	8	3M5747-ND	83.51	71.24	65.34	17-8091-205
8.75	4	3M5520-ND	86.39	73.69	67.60	17-8921-203
	8	3M5521-ND	87.83	74.92	68.72	17-8021-203
10.83	4	3M5744-ND	87.83	74.92	68.72	17-8021-205
	8	3M5522-ND	106.55	90.89	83.37	17-8581-203
12.31	4	3M5754-ND	106.55	90.89	83.37	17-8581-205
	8	3M5523-ND	142.55	121.59	111.53	17-8031-203
15.68	4	3M5745-ND	142.55	121.59	111.53	17-8031-205
	8	3M5524-ND	147.72	129.26	120.02	17-8421-203
17.54	4	3M5748-ND	147.72	129.26	120.02	17-8421-205
	8	3M5525-ND	155.85	136.37	126.63	17-8511-203
19.75	4	3M5752-ND	155.85	136.37	126.63	17-8511-205
	8	3M5526-ND	162.62	142.30	132.14	17-8441-203
20.65	4	3M5750-ND	162.62	142.30	132.14	17-8441-205
	8	3M5527-ND	172.79	147.38	135.19	17-8951-205
31.80	8	3M5527-ND	735.87	643.89	597.90	17-8951-205

Contrôleurs

Interface	Support de capteur	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence 3M
			1	10	50	
Contrôleurs capacitifs EX II						
USB	ClearTek II	3M5539-ND	66.24	56.50	51.82	EXII-7710UC
		3M9138-ND	66.24	56.50	51.82	EXII-7760UC
USB 1x2	ClearTek II	3M9137-ND	66.24	56.50	51.82	EXII-7769UC
Série	ClearTek II	3M5540-ND	66.24	56.50	51.82	EXII-7720SC
Contrôleurs résistifs SC MicroTouch						
USB	4 fils	3M5541-ND	35.07	31.56	22.80	SC401U
		3M5542-ND	35.07	31.56	22.80	SC402S
USB	5 fils	3M5543-ND	35.07	31.56	22.80	SC501U
		3M5544-ND	35.07	31.56	22.80	SC502S
USB	8 fils	3M5545-ND	35.07	31.56	22.80	SC801U
		3M5546-ND	35.07	31.56	22.80	SC802S
Ensemble de puces résistives de la série SC MicroTouch						
—	—	3M5547-ND	16.94	15.25	11.02	SCX-ASIC

Câbles série et USB

Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence 3M
		1	10	50	
Câbles série SC					
USB, 5 broches, 96" (perle)	3M5548-ND	11.86	10.68	7.71	7319420
Série, 8 broches, 96" (turquoise)	3M5549-ND	11.86	10.68	7.71	7319630
Câbles série EX II					
RS-232, 7 broches, 96" (perle)	3M5551-ND	11.86	10.68	7.71	7310101
USB, 5 broches, 96" (perle)	3M5552-ND	11.86	10.68	7.71	7312256
USB, 5 broches, 23" (noir)	3M5554-ND	11.86	10.68	7.71	7315050
Bande de montage					
VHB, 3/8" x 36 yards	3M5550-ND	51.84	44.22	40.56	24736

Systèmes tactiles capacitifs ToughTouch II (avec contrôleurs USB)

Les écrans tactiles capacitifs ToughTouch II constituent une solution idéale aux applications DAB et postes autonomes renforcés – les environnements où une force d'impact, une résistance aux chocs, des affichages plus lumineux, une résistance supérieure des surfaces à l'usure et une confidentialité pour l'utilisateur sont nécessaires.

Taille (pouces)	Longueur de queue flex. (pouces)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence 3M
			1	10	50	
15.90	8	3M5763-ND	372.93	318.10	291.77	87-4061-211
17.78	8	3M5764-ND	407.49	347.57	318.81	87-5961-211
19.83	8	3M5765-ND	440.61	375.82	344.72	87-6001-211

Systèmes tactiles capacitifs ClearTek™ II (avec contrôleurs USB)

Taille (pouces)	Longueur de queue flex. (pouces)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence 3M
			1	10	50	
15.68	8	3M9127-ND	208.79	178.09	163.35	17-8031-226
17.54	8	3M9128-ND	223.18	190.37	174.61	17-8421-226
20.65	8	3M9129-ND	239.02	203.88	187.01	17-8441-226
19.75	8	3M9130-ND	231.82	197.74	181.37	17-8511-226
26.28	8	3M9131-ND	442.05	377.05	345.84	17-8931-226

Systèmes tactiles capacitifs ClearTek™ II à rapport large-longueur élevé (avec contrôleurs USB)

Taille (pouces)	Longueur de queue flex. (pouces)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence 3M
			1	10	50	
17.80	8	3M9133-ND	223.18	190.37	174.61	17-9241-226
19.34	8	3M9134-ND	231.82	197.74	181.37	17-9251-226
20.65	8	3M9135-ND	239.02	203.88	187.01	17-9261-226
22.37	8	3M9136-ND	239.02	203.88	187.01	17-9311-226
31.80	8	3M9132-ND	848.10	723.38	663.52	17-8951-226



Écrans tactiles à infrarouges



Écrans tactiles à infrarouges des séries E et K :

La technologie infrarouge utilise des paires collecteur/émetteur d'infrarouges pour projeter une grille de lumière invisible à proximité de la surface de l'écran. Lorsqu'un faisceau est coupé, l'absence de signal au niveau du collecteur est détectée et transformée en coordonnées X/Y sur l'écran tactile.

Caractéristiques :

• Superbe transparence • Haute résolution (4096 x 4096 interpolée) • Temps de réponse rapide • Objet tactile polyvalent • Pas de dérive • Résistant aux rayures • Résistant à l'eau et à la poussière (IP65) • Utilisable à la lumière du soleil • Contrôleur intégré • Vaste plage de températures (-40 à 70 °C) • Conception robuste • Longue durée de vie

Taille (pouces)	Dimensions ext. L x H x P (mm)	Port	Zone active L x H (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence IRTOUCH Systems	
					1	10	100		
Série E									
6.4	165.6 x 133 x 8.7	RS-232 USB	130.6 x 98	653-1008-ND	91.48	80.05	68.61	57.18	E-64-C
				653-1009-ND	91.48	80.05	68.61	57.18	E-64-U
6.5	169 x 136 x 9.1	RS-232 USB	134 x 101	653-1010-ND	91.48	80.05	68.61	57.18	E-65-C
				653-1011-ND	91.48	80.05	68.61	57.18	E-65-U
8.4	210.6 x 161.6 x 6.8	RS-232 USB	171.6 x 128.6	653-1012-ND	117.09	102.46	87.82	73.19	E-84-C
				653-1013-ND	117.09	102.46	87.82	73.19	E-84-U
10.4	244.2 x 191.4 x 6.8	RS-232 USB	211.2 x 158.4	653-1014-ND	144.53	126.47	108.40	90.34	E-104-C
				653-1015-ND	144.53	126.47	108.40	90.34	E-104-U
12.1	281.9 x 220.7 x 6.8	RS-232 USB	246.4 x 185.2	653-1000-ND	162.83	142.48	122.13	101.77	E-12-C
				653-1001-ND	162.83	142.48	122.13	101.77	E-12-U
15.1	342 x 266 x 6.8	RS-232 USB	306 x 230	653-1002-ND	188.44	164.89	141.34	117.78	E-15-C
				653-1003-ND	188.44	164.89	141.34	117.78	E-15-U
17	376 x 308 x 6.8	RS-232 USB	340 x 272	653-1004-ND	212.22	185.70	159.17	132.65	E-17-C
				653-1005-ND	212.22	185.70	159.17	132.65	E-17-U
19	414 x 339 x 6.8	RS-232 USB	378 x 303	653-1006-ND	250.64	219.32	187.99	156.66	E-19-C
				653-1007-ND	250.64	219.32	187.99	156.66	E-19-U
Série K - Montage latéral									
12	327.2 x 237.2 x 10.3	RS-232 USB	246 x 185	653-1016-ND	188.44	164.89	141.34	117.78	K-12-C
				653-1017-ND	188.44	164.89	141.34	117.78	K-12-U
15	395 x 283.2 x 10.3	RS-232 USB	307 x 231	653-1018-ND	217.71	190.50	163.29	136.08	K-15-C
				653-1019-ND	217.71	190.50	163.29	136.08	K-15-U
17	429.2 x 331.2 x 11.0	RS-232 USB	338.5 x 271	653-1020-ND	243.33	212.91	182.50	152.08	K-17-C
				653-1021-ND	243.33	212.91	182.50	152.08	K-17-U
19	460.2 x 352.1 x 11.0	RS-232 USB	376.1 x 301.1	653-1022-ND	289.06	252.94	216.80	180.67	K-19-C
				653-1023-ND	289.06	252.94	216.80	180.67	K-19-U

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2451

