

Autres produits proposés sur fr.digikey.com

Chronométrage..... 1258
Circuits d'attaque 630, 1121-1124, 1224, 1229, 1309
Circuits d'attaque à verrouillage..... 1009
Circuits d'attaque LCD/DEL..... 630, 1309
Circuits d'attaque de périphériques linéaires..... 938-939
Circuits d'attaque LCD/DEL..... 1002-1003
Circuits d'attaque de collecteur Darlington 1111-1112
Circuits de calcul analogiques 717
Circuits de réinitialisation..... Voir CI - Superviseurs
Circuits de supervision/générateurs de réinitialisation 740-741, 1036
Codec 542, 594, 700
Commande de mouvement/moteur 733-734, 1033
Commande/puissance..... 1236-1238
Commandes/circuits d'attaque de moteur ... 1045-1046, 1112-1113
Communication..... 1254
Communication de données..... 718-719, 760-761, 821-823, 1132
Communication vidéo 1129
Commutateurs 741-744, 1026, 1037-1038, 1227
Commutateurs à usage général/USB 1024-1025
Analogique 851-853, 1026, 1037-1038, 1250-1251
Distribution de la puissance..... 2104-2105
Groupements..... 1128-1129
Commutateurs de charge haut potentiel..... 1004
Commutation 1037
Comparateurs..... 628, 819-821, 1002, 1239-1240
Compteurs/temporisateurs 759
Contrôle/gestion de l'alimentation 618-621, 624, 734-739, 757-758, 777-778, 940-942, 1005, 1034-1035, 1041-1044, 1047, 1063-1067, 1126-1127, 1190-1206, 1218-1220, 1224-1226
Contrôleurs (PCI/LAN/WAN/CAN) 751
Contrôleurs de communication série 759
Contrôleurs de commutation 1238-1239
Contrôleurs de commutation d'alimentation intégrée... 1084-1087
Contrôleurs de périphériques 759
Contrôleurs de pont 751
Contrôleurs de remplacement à chaud..... 1004-1005
Contrôleurs E/S 1277
Contrôleurs et gestion thermique 731
Contrôleurs Ethernet 751
Contrôleurs PFC/MID 1101-1102
Contrôleurs/processeurs de signaux 740, 779, 998-1000
Conversion de données..... 719-728, 823-838, 1117-1118, 1207-1214, 1240-1242
Voir CI - Convertisseurs N/A et A/N
Conversion de puissance 1033-1034
Convertisseurs A/N et N/A, DAS..... 624-625, 700-701, 761, 1130-1132, 1232-1233
Convertisseurs c.a.-c.c. 702, 1232-1233
Convertisseurs c.c.-c.c. 619, 1221, 2342-2350
Convertisseurs USB à série 597
Convertisseurs V/f ou f/v 626
Convertisseurs vidéo et d'affichage..... 652, 730
DéTECTEURS de tension..... 619, 1278
DSP (Processeur de signal numérique) ... 660-665, 690, 696-698
Éclairage..... 1309
Électronique de puissance intelligente 1077
Émetteurs-récepteurs USB 1024
Émetteurs-récepteurs/récepteurs Ethernet 751
Enregistrement/lecture de voix 593-594
Équipement de test et domaine temporel 717
Extensions E/S 776-777, 937-938
Fibres optiques et réseaux 730
Filtres 937, 1190
Fréquence radio..... 779
Générateurs d'horloge 1026, 1270
Générateurs de forme d'onde..... 739
Générateurs d'horloge avancés..... 747
Génération et distribution d'horloge..... 718
Gestion d'horloge 760
Gestion de l'alimentation c.c.-c.c. 1026-1027
Gestion de système 1003
Gestion de ventilateurs 630
Gestion des piles..... 622, 1002, 1246-1248
Gestion thermique..... 629-630, 779-780, 1000, 1027, 1077, 1257-1258
Capteurs de température 629, 779-780, 1000, 1077, 1253-1254
Contrôleurs de ventilateur..... 629
Isolants au MICA 1292
Groupements et réseaux de terminaisons de BUS 815
Haute fréquence 1027
Hautes performances inertielle..... 1058
Horloges en temps réel 779, 998, 1070-1071, 1127, 1257
Intégrateurs..... 937
Interface..... 629, 731-733, 748, 752, 937, 1005, 1026, 1058-1060, 1214-1217, 1242-1246, 1255, 1271-1272
Adaptateurs 752
Attaqueurs ADSL 839
CAN 761-762
Cartes 752
Contrôleurs 630, 1130
Émetteurs/récepteurs..... 590, 838, 1026, 1125-1126
Ethernet..... 839
Ethernet, protocole 630
HVS 840
I2C 762-764
IEEE 1394 764
LCD 840
LV/LVCP/LVDM 840
LVDS 764, 840-842
LVDT 842
LVP 842
MID (modulateur d'impulsions en durée)..... 622
MLVD 842
PBW 764
PCI Express..... 764
Périphériques 629-630
Puces..... 1132-1135
RS232/422/423/485..... 764, 843-850, 1214-1216
SCSI 851
Spécialité 1106
UART 764-765
Interface audio numérique..... 815
Interrupteurs d'alimentation 1022-1023
IPAD..... 1060
Jeux de puces de modem, contrôleurs, DSP, AFE 752
Linéaire..... 627-629, 1071-1077, 1095-1101, 1113, 1135-1180
Logique avancée 1047-1054
Logique MOS..... 1030-1033
Logique numérique..... 765-776, 1103-1111
74ABT/ABTE/ABTH/ABTR 765-766, 856-861, 1087
74AC/ACQ/ACT/ACTQ 861-866, 1088-1089, 1106
74AHC/AHCT/AHCU 766, 866-873
74ALB 874
74ALS 874-876, 1089
74ALV/LVTC/ALVTH 766, 880-881
74AS 881, 1089
74AUC/AUCH/AUCU 881-885
74AUP 766-767, 885-886
74AVC 767, 886-888, 1105
74BCT 888
74C/CBT 767
74C00 1090
74F 775, 895-896, 1090
74FB (FutureBus) 897
74FCT 896-897
74GTL/GTLP/GTLPH 897-899
74HC/HCT/HCU 766-772, 1106-1107
74HC00 1090-1091
74HC00 1091
74HSTL 908
74LC/LCX 1092, 1107-1108
74LPT 1105
74LS 899-910
74LV/LVC 773-774, 910-929
74LVQ 1093
74LVT/LVTH 774-775, 929-934, 1093
74LVU 934
74LVX 1093, 1108
74S 934
74S00 1093
74SSQE 934
74SST 934-935
74TTL 935
74TVC 935
74VCX/VCXH 1093
74VHC/VHCT 1094, 1108-1109
74VMEH 935
4000 775-776, 853-856, 1094-1095
7400 1087
Analogique 1104
Famille Microgate 873-874
FMS 1095
LMOS 1109-1110
Produits commutateurs de bus 888-895, 935, 1105
SOTiny™ 1104
TC7W 1110-1111
TinyLogic® 1103-1104
HS 1103
UHS 1103-1104
ULP 1104
Transmission de données LVDS..... 1104-1105
Logique programmable
CPLD 555, 561-563, 567, 650
FPSLIC 571
Réseaux de portes programmables par l'utilisateur 553, 555-561, 568-569
SPLD 569
Mémoire
EEPROM, parallèle 747
EEPROM, série 746-747
Flash 747
Mesure d'énergie..... 626
Microcontrôleurs
Architecture 8051 577-579, 585-589, 653-657, 692
ARM
Cortex™ 631-632
ARM® 570, 654-656, 670-672, 702-703
AVR® 571-576
BlueStreak..... 593
C166S V1 692-693
C166S V2 692-693
CAN 577
Carte intelligente..... 577
Cortex™ 672
Flash..... 577-579, 585-589, 600-615, 633, 636-644, 648, 650, 652-653, 658-659, 666-668, 674-681, 689, 691, 698-699
MCS®51 750
MCS®96 750
Modules BASIC Stamp..... 595
MP3 577
OTP 598-599, 633-635, 645-646, 659-660, 673
PIC 598-615
PProC 510
Propeller 595
USB 577, 586-587, 651
Microcontrôleurs à 8 bits..... 1047
Micro-intégration 1030
Microprocesseurs 581-584, 647, 682-689, 748-751
Modules 581, 583-584
Miroir/moniteurs de courant 1309
MMIC 534, 538, 1326
Mode sèves pour automobile 756-757
Modules d'alimentation intelligents 1102
Moniteurs de tension 1248-1250, 1258
Multiplexeurs/démultiplexeurs..... 939, 1224, 1250-1251
Périphériques de temporisateur 1117
Pilotes d'affichage 748
Pilotes de DEL/c.c. à c.c..... 1112
Ponts PCI vers PCI..... 751, 1106
Potentiomètres numériques..... 625-626, 728-730, 1118-1121, 1255, 1276-1277
Processeurs 749-750, 752
Produit à signaux mixtes..... 624-626, 648, 744-746, 1054
Produit de démodulation et de codage..... 752
Produits d'alimentation 704-705, 778, 942-997, 1067-1070
Produits d'interface de périphérique 752
Produits de commutateur vidéo 1105
Produits de distribution d'horloge 1105-1106
Produits mémoire..... Voir Mémoire
Produits RF Voir RF/IF
ProSLIC 591
Protection..... 1070, 1181
Protection de circuit 1217-1218
Puissance linéaire 1034
Radio numérique 935
Référence de tension..... 1129
Référence de terre de précision..... 998
Références 1206-1207
Références de tension 1023, 1307-1309
Réglage de volume audio 815
Régulateurs 1009-1011
Régulateurs à découpage..... 1229
Régulateurs à découpage..... 622, 2354
Régulateurs de tension 619-621, 1078-1083, 1087, 1129, 1181-1182, 1221-1222, 1227-1232, 1307-1308
Régulateurs LDO 1011-1021, 1028-1029, 1039-1041, 1101, 1238-1239
Relais..... 2288
Répéteurs Ethernet 751
Réseaux de portes programmables..... 998
Réseaux discrets..... 1027

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.