

Autres produits proposés sur fr.digikey.com

Sertissage	167-168, 334-339, 341-357, 395-396	Douilles femelles/fiches	387	Mesure métrique.....	458, 460
Sertissage sur carte	131	Douilles/fiches audio.....	435-437, 443	MetPak™	
Borniers		D-Sub	26, 30, 37, 44, 250-277, 283, 314	2-FB.....	459
Accessoires	313-316, 318	Accessoires	256-257, 259-260, 274	CP2	460
Borniers à écrans	330-333	Adaptateurs	271	HSHM.....	460
Enfichable	310-311	Ajustage à la presse	265	Metrimate.....	204-205
Eurostyle®	326-329, 332-333	Changeurs de genre	56, 271, 276	Mezzanine	186-187
Monté sur circuit imprimé	301-311, 319-329, 332-333	Combinaison.....	260, 276	Micro TCA	260, 458, 463
Monté sur rail DIN	311, 313-317	Enveloppes d'isolateurs.....	260, 271-273, 275, 277	MicroCross™ DVI	198
Rail DIN	314-315, 317-318, 2139	Filtré.....	274	Micro-D	252
Borniers à écrans	325	Haute densité	255, 260-263, 265, 274, 277, 283	Micro-Fit 3.0™	183-186
Broches/prises CI	484, 495-496	VGA	260	Microphone.....	381
c.a.....	1655	Kits de matériel.....	258, 260, 274	Mictor.....	464
Câble plat IDC	37-39, 41	Modules d'interface et câbles	314	Mini-Fit	
Broche/fiche.....	29, 38, 47-48	Port double	265	BMI	190
Carte CI	32, 41-42	Résistant à l'eau	276, 283	HCS	191
Carte enfichable	32, 38-39	Dynamic.....	233-237	Jr.....	188-189, 191
Delta	41	E/S.....	105, 199-202, 476, 478	SMC	191
DIP	27, 31, 44, 49	ELCON.....	453	Sr.....	192
Douille	28, 32, 45, 53, 143, 145, 151-152	Embases.....	38, 108, 196, 486	MiniSAS	459, 475, 479
D-Sub	26, 30, 37, 44	0,0197" (0,5 mm)	106	Modulaire.....	59, 63, 277-289, 291-295, 464
Mini D (MDR).....	50-51	0,031" (0,80 mm)	106	70AA	464
Socle 2 mm	143, 145, 151-152	0,040" (1,00 mm)	106-107	70AD	464
Capots, D-Sub	256-257, 271-273	0,050" (1,27 mm)	107-108, 120, 492	Adaptateurs, équivalent IBM.....	282
Carte à carte.....	43, 71, 79-88, 93, 95-96, 103, 106-120,	0,0787" (2,00 mm)	109, 120	Adaptateurs, filtrés	294-295
.....	123, 125-126, 132-135, 139, 143-144,	0,100" (2,54 mm)	35-36, 42, 46-48, 112-120, 154, 158-167,	Alimentation par Ethernet (PoE).....	287, 295
.....	148, 242-243, 245, 454, 462, 465, 2491	173-175, 177-178, 196, 226-229, 490-491, 494	Applications industrielles.....	63, 282, 289, 291-293
En ligne	2491	0,156" (3,96 mm)	167-168, 179, 182	Contacts à ressort	493
Flottant.....	134	2 mm	97, 139-140, 143-145, 148-150, 492	Ethernet.....	63, 277-287, 294-295
Carte enfichable	32, 38-39, 249, 443-449, 454, 462	Blindé	53	RJ11	284-285, 294
Carte enfichable	Voir Connecteurs - Carte enfichable	Verrouillable.....	53	RJ45	277-283, 286-287, 294
Carte intelligente.....	466, 472, 480	Autodénudant	29, 38, 47-48, 53	Filtre ADSL	294
Carte SIM	465-466	Femelle.....	108	Jacks modulaires, filtrés	295
Cavaliers		0,0197" (0,5 mm)	106	Modules de rétention	249
Cavaliers.....	Voir Connecteurs - Shunts	0,031" (0,80 mm)	106	Modules d'interface.....	333
Cavaliers de terminaison	26-27, 30-33, 37,	0,050" (1,27 mm)	107-108	MT 0,100"	222-223
.....	39, 42, 44-45, 48-49	0,0787" (2,00 mm)	108-111, 120	MTA 0,100" et 0,156".....	175-182
Douille	38	0,100" (2,54 mm)	111-116, 120, 154-158,	MTE 0,100"	225-226, 230-231
.....	38	161, 165, 490-492, 494	MX150L	370
Centronics	266	IDC DIP	47-48	Panneau arrière	458
C-Grid®	170-174	Broche/fiche	47-48	PCI Express.....	448-449, 462, 472
Champ®	240, 247-248	Protégé	47	Pile.....	467
Circulaire		Protégé	35-36, 43, 46, 120	Pile voiture jouet	170
Accessoires	363-364, 393-394, 398	Embases cibles	486	Plats mini D (MDR).....	50-51
C091.....	367	Enveloppes d'isolateurs.....	43, 241, 256-257, 271-273, 275	Power Edge™.....	445
C16	366	Étanche aux intempéries	369-370	Puissance	135, 182, 192-194, 199,
Coaxial.....	397	Ethernet	Voir Connecteurs - Modulaires	201-202, 325, 437-442, 453-454, 1655
Connecteurs aluminium et composite série 8D/D38999.....	374	Ethernet industriel	63, 282, 325	QSFP	475
DIN	397-398, 400-401	Eurocard	450-453, 455	RADSOK®	358
Étanche à l'eau.....	365, 385-386, 388-389	ExpressCard™	466, 472, 476	RAPID LOCK.....	454
IP67	365	FFC/FPC (Flat Flex)	65, 67-78	Rectangulaire.....	195-197
Médical	391	Fibre optique.....	296-298, 300	Robuste	195-197
Métal.....	359-364, 376-383, 387, 398, 400	Fiches/douilles banane	387	IP65	195-196
MIL-C-26482	359-361, 375	Flexi-Block	325	Série 146E.....	197
MIL-C-38999	374	Fond de panier	444, 454, 457	Rectangulaires miniatures (MR)	221
MIL-C-5015	362-363, 399	GBIC	477	Réseau local (LAN)	282, 295
Miniature.....	378-379, 381-383, 387, 389-391	HDI (High Density Interconnect).....	245	Résistant/étanche à l'eau	127, 276-277, 370, 378-381
Mini-DIN	400-401	HDMI	198, 445, 464	RF	422
Plastique.....	366, 369, 378, 383-384, 392-394, 397, 399-401	HSSDC2.....	477	Accessoires	415
RADSOK®	358	ICCON	454	Adaptateurs	409, 415, 417-418, 429-430
Scellé	367-368, 392-393	IDC discret		AMC	407
Contact Powerband de 0,125"	397	Barrette de connexion.....	200	Audio/vidéo	429
Kits de joint d'entrée de fil	394	Douille	175-177, 179-181, 225-226	BNC.....	402, 408-409, 413-417, 429-431
Série 44	368	D-Sub	254	Carte à carte.....	413
Série 97	362-364	IEEE 1394 (Firewire).....	59, 62, 285, 290	Coaxial.....	413, 433-435
Série 851	375	Étanche à l'eau	290	Découplé	417
Série MS.....	360, 364	Interface parallèle	240-242, 247-248	F	419
Série PT	359-361	Intra-Connector™	484	Fiches de terminateur.....	417
Séries M8 et M12	399	Light-N-Lok™	2460	FL (blocage à main).....	433
Verrou à baïonnette	378	LVDS	87, 103	H.FL.....	433
Verrou symétrique	375, 377, 382-384	Mate-N-Lok®	206-219	Outils, sertissage.....	405, 407, 420
Verrouillage à vis	366, 376-377, 379-383	Matériel.....	247, 249	QSL	418
Vidéo	378-379	Mémoire		SHV	420
Commutateur	2236	CardBus.....	474	SMA/SMB	402-403, 406-407, 410, 412, 420-422, 424-426
Compact Flash	455	Carte mémoire PCMCIA.....	467-468, 470-471, 474	Étanche à l'eau.....	420-421
CompactPCI®	456-457	Compact Flash	467, 469, 471, 473	FAKRA (SMB).....	406-407
Complément aveugle (BMI).....	184, 186, 190	Connecteurs de carte	445, 468, 470-474	QMA (SMA)	407
Connecteurs, CI	Voir Supports de CI	DDR	469	SMK	426
Contacts à ressort	486	DIMM	445, 472	TNC	405, 409, 420, 430
Coque souple de 0,062" et 0,093"	219-220	Memory Stick®	471	Twinaxial	409
CROWN CLIP.....	454	MicroSD™/Transflash.....	468, 471, 476	Type MCX/MMCX.....	404, 418, 420, 422-423, 426, 431
CROWN EDGE.....	454	SD™	468	SMP	407
DEL.....	2491	Secure Digital	467, 469, 471, 473, 476	Type N	404, 409, 419, 430
Delta	41	SIM	476	UHF	411, 419, 430
DIN, rectangulaire.....	445, 450-453, 455, 463, 468, 484	SIMM	472		
DisplayPort®	198	TransFlash	473		

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.