

Autres produits proposés sur fr.digikey.com

UMC429
 UMCC 411
 W. FL433
 RITS 233
 RJ45 Voir Connecteurs - Modulaires
 Ruban blindé (SCR) 51
 Sabre™ 192
 SAS (Serial Attached SCSI) 462
 SATA 51, 463
 SCA2 466
 Scotchlok™ 338-339
 SCSI 240-241, 459, 478
 SDR 51
 Serial ATA 198
 Série M 238-239
 SFP (petit cadre enfichable) 474-475, 478-479
 Shunts/cavaliers 97, 143, 145, 148, 150, 154, 159, 164-165, 174, 182
 SMA polarité inverse 426, 523-524
 SMP 425
 Solaire (photovoltaïque) 197
 System 50 243
 Systèmes d'interconnexion 233-237, 477
 Télécom 246
 Télévision, type « F » 430
 Terminateur SCSI 58, 255
 Trim Trio 371-373
 Accessoires 373
 Baïonnette circulaire pour environnements difficiles 371-372
 Câble/panneau rectangulaire 372-373
 Connexion rapide circulaire 372-373
 Type F 422
 USB 58-59, 61-64, 277, 282-283, 285, 289, 295, 492
 Étanche à l'eau 289-290
 VHDCI 477
 VITA 41/VITA 46 457
 XFP 475, 477
 Z-Pack 456-457

Contacts Voir Connecteurs

Contrôleurs
 Relais 2469
 Température 2468-2469

Convertisseurs, c.c.-c.c. Voir Alimentations

Cordons
 Ventilateur 2330

Cordons d'alimentation 56-57
 Filtres antiparasites 1646-1647

Coupe-circuits
 Accessoires 2138
 Rail DIN 2138
 Commutateur 2133, 2135, 2139-2140
 Hydraulique-magnétique 2134, 2137
 Liens thermiques 2133
 Montage sur rail DIN 2135, 2137-2138
 Thermique 2135-2136, 2139-2140

Cristaux 1476-1488, 1493, 1495-1499, 1508-1513, 1518-1522, 1525-1529, 2309
 Diapason 1518-1519
 Kits 2309
 Microprocesseur 1513
 Oscillateurs 1521-1522
 Type cylindre 1498-1499, 1508-1509, 1518

D

DEL 1281, 2392-2393, 2398-2400, 2403-2404, 2409-2410, 2476, 2479-2491, 2498-2508, 2512-2544
 Accessoires 2506
 Affichage à matrice de points 2515
 Affichages 7 segments 2479, 2492, 2512, 2516, 2541
 Affichages alphanumériques 2516
 Affichages numériques 2541
 Basé 2491, 2500
 Bicolore 2481-2485, 2488, 2501-2505, 2507-2508, 2513-2515, 2517-2521, 2524-2525, 2540-2541, 2544
 Blanc 2480, 2500-2501, 2503, 2507-2508, 2514, 2518-2520, 2523, 2526-2527, 2535-2536, 2539-2541
 Bleu 2480, 2484-2487, 2498-2505, 2507-2508, 2513-2514, 2517-2518, 2520, 2526-2527, 2535-2536, 2538-2541
 Circuit d'attaque 2507

Clignotant 2482, 2488, 2522
 Connecteurs 2491
 Dissipateurs de chaleur 2498
 DSP 2480
 Ensembles 2522, 2525
 Fibre optique 300
 Grand angle 2544
 Groupe 2488, 2491
 Groupements/barres lumineuses 2488, 2490, 2498-2499, 2506, 2512, 2536-2537
 Indicateurs de batterie déchargée 2488
 Indicateurs de circuit imprimé 2523
 Infrarouge 2382, 2392-2393, 2398, 2401, 2403-2404, 2409-2410, 2476
 Kits de conception 2536
 Lentilles/capuchons 2523, 2530-2531, 2537
 Luminosité élevée 2480, 2488, 2507, 2510-2511, 2517-2518, 2520, 2523, 2535-2536, 2538-2541, 2544
 Matrice de diagrammes à barres 2492, 2515, 2544
 Modulaire 2522
 Montage en surface 1281, 2495-2497, 2537
 Plaquettes plaquées thermiques 1281
 Montage sur panneau 2489-2490
 Moteur lumière/groupements 2498-2499
 Multicolore 2502-2505, 2507, 2525
 Puissance élevée 2520
 Recharge à incandescence 2491, 2500, 2509
 RVB (rouge/vert/bleu) 2481, 2487, 2498-2499, 2501, 2525, 2536
 Supports/montages 2490
 Trou traversant 2493-2494
 Vumètres 2544

Diacs 1341, 1376, 1459, 2093

Diodes/redresseurs 1302-1303, 1314, 1324-1330, 1334-1341, 1356-1362, 1369-1374, 1381-1386, 1389-1390, 1396-1413, 1424-1426, 1432-1434, 1437-1444, 1446-1447, 1456-1457, 1459, 1462-1465
 BROCHE (RF) 1326, 1336-1337, 1447
 Capacité variable 513, 1314, 1336
 Commutation 1303, 1326-1327, 1334, 1386, 1389, 1410-1411, 1432-1433, 1446, 1457, 1462
 Diodes varicap 1462
 FRED/HexFRED 1360, 1434
 Groupements 1389, 1413, 1441, 1457
 Kits 1337, 2309
 Modules 2298
 E/S 2298
 SCR 2298
 Pont 1359, 1402-1403, 1426, 1442-1444, 1463-1465
 Protection DES 1337, 2089-2091
 Schottky 1302-1303, 1324-1325, 1335, 1356-1359, 1369-1371, 1384-1386, 1390, 1404-1407, 1409, 1412-1413, 1432-1434, 1456, 1462-1465
 Super protection 1407
 TVS Voir Suppresseurs de transitoires
 Varicap Hyperabrupt 1302
 Varistances Voir Varistances
 Zener 1303, 1327-1330, 1336, 1338-1339, 1381-1382, 1389-1390, 1396-1401, 1404, 1424-1426, 1444, 1447, 1457, 1462
 Assemblage micro PolyZen 2106

Diplexeurs
 Multicouche 1626

Dispositifs de sécurité 2172

Dissipateurs de chaleur 705, 1282-1290, 1292-1293, 2299
 BGA 1284, 1286-1289
 DEL 1290
 LGA 1290
 Feuilles de graphite 1284
 Graisse 1282, 1284, 1286
 Outillage 1288
 Pastilles 1286, 1291-1292
 Retenues de carte de circuits imprimés 1294

Douilles Voir également Supports CI
 Barrette de connexion 490-492, 494, 498
 Carte SIM 465
 DIMM 445, 472
 Lampe 2523
 Oscillateur 1507-1508, 1515
 SIMM 472
 Transistor 1292
 Zig-Zag 496

E

Éclairage
 Connecteurs 2460, 2491

Embases Voir Connecteurs - Embases

Émulateurs Voir Outils de développement

Ensembles de câbles
 Audio 442
 Autodénudant 26-34, 42, 44-49, 120
 Broche/fiche 29, 39-41, 47-49, 120
 Carte CI 32-34, 41-42
 Carte enfichable 33-34
 DIP 31-32, 42, 45, 49
 Douille 28, 32-34, 39-41, 45-46, 48-49, 120
 D-Sub 26, 30, 44
 BNC, moulé 421
 Cavaliers de terminaison 26-27, 30-33, 37, 39, 42, 44-45, 48-49, 120
 Connexion CAT 5 et CAT 5e 58-60, 293
 Cordon d'alimentation 56-57
 DVI 64, 198, 421
 eco/mate™ 366
 Extension stéréo 56-57
 Fibre optique 298
 Flat Flex DF9 84
 HDMI 64, 421
 IEEE 1284 54
 IEEE 1394 59, 64
 Infiniband 477
 Informatique, moulé 54-55, 58-60
 iPass™ 478
 Modulaire 278, 287
 Moulé 368
 Multimédia 57
 Paire torsadée 39-41
 Puissance 442
 Raccordement CAT 6 58-60, 293
 RCA 421
 RF 421, 427-429, 1522
 SCSI 58-59, 478
 SDR 51
 Serial ATA 198
 S-vidéo 57
 Type F (télévision) 421
 USB 58-59, 61-64
 VGA 55

Équipement de test et alimentations
 Ampèremètres 2463
 Appareils de mesure automobiles/industriels 2473
 Appareils de mesure de tableau 2463-2466, 2468, 2471-2475
 Analogique 2465-2466
 Ensemble de câbles 2475
 Numérique 2463-2466, 2472-2475
 Compteurs d'heures 2471, 2473
 Compteurs de batterie 2471
 Compteurs de temps de processus 2463, 2474
 Détection de tension 2395
 Enregistreur de données 2395
 Fréquencemètres 2463
 Testeur de câble 60
 Testeur de câble PC 60
 Testeurs de pièces
 Alimentations 2475
 Voltmètre/ampèremètre 2472
 Voltmètres 2472-2473

Étiquette pour support à connexion enroulée 484

Étiquettes
 Solaire (photovoltaïque) 197

F

Ferrite
 À pince 1629, 1645, 1647
 Basse fréquence 1644
 Bobines d'arrêt de mode commun 1641-1643
 Câble plat 1645
 Courant élevé 1641
 Cylindre 1630, 1646-1647
 Disques et plaques antiparasites 1644