

Autres produits proposés sur fr.digikey.com

Groupements de puces 1632, 1638, 1641-1643
 Kits 1644, 1647-1648
 Matériau en ferrite souple 1594
 Mode différentiel 1641, 1643
 Noyau annulaire 1646-1647, 1653
 Noyau plat 1653
 Noyaux de perle 1624, 1632, 1641-1642, 1647-1648, 1653
 Noyaux en deux parties 1645, 1647
 Noyaux haute fréquence 1647
 Pucés 1630, 1636-1638, 1640-1642
 Tores 1644, 1646

Fers à braser sans fil 2302

Feuilles de graphite 1284

Fibre optique

Accessoires 296-298
 Adaptateurs 296-297, 299
 Amplificateurs 2432
 Atténuateurs 297
 Bagues 296
 Câble 296, 298, 300, 2432
 Capteurs 299
 Commutateurs 296
 Connecteurs 296-298, 300
 DEL 299-300
 Émetteurs 299-300
 Émetteurs/détecteurs 299
 Équipement de test 297
 Kits 298
 Modules émission/réception 300
 Outillage 298
 Récepteurs 296, 299-300
 Terminaisons 296-297

Fil Voir également Câble/fil

Films à optique améliorée 2450

Filtres

3 bornes 1633-1634, 1639
 Antiparasites Voir Suppression des parasites
 Céramique, FM 1534
 Couche mince 1532, 1567
 Cristal, monolithique 1529
 Discriminateur 1534
 DSL (CPE) 294
 Filtre antiparasite
 2 modes 1649
 Mode commun 1648-1649
 LC/LR 1648
 Ligne 1585, 1650-1653, 1659-1663, 1665
 Ligne RF 1626, 1659-1663
 Numérique 707
 Passe-bande 531, 1535, 1650
 SAW 531, 1530, 1532, 1535-1536
 Son numérique 1649-1650
 Traversée 1631

Filtres de confidentialité 2450-2451

Filtres, câble plat 1645

Fusibles

1/4" x 1-1/4" 2116-2117, 2125-2126
 Arrêts thermiques 2141
 Automobile 2116, 2125
 Axiale 2114, 2121, 2125, 2129
 Blocs 2130-2131
 CMS 2110, 2112-2115, 2121, 2123-2124, 2128-2131
 Couche mince 2102, 2113, 2123
 Indication d'alarme 2116, 2126
 Kits 2113-2117, 2121-2123, 2307
 Lamelle 2115, 2125
 Métrique 2114-2115, 2122-2123, 2126, 2128, 2130
 Multimètre 2126
 Non réarmable 2130-2131
 CMS 2130
 Radiale 2131
 Picofuse 2114, 2121
 Pincés 2118-2119, 2125, 2130-2131
 Protections 2118
 Radiale 2115, 2121-2122, 2125, 2129, 2131
 Réarmable 2098, 2103-2110, 2112, 2131
 Assemblage micro PolyZen 2106
 Dispositifs 2Pro 2106
 Supports 2118-2123, 2125-2127, 2130-2131
 Automobile 2118, 2125

Blocs 2119
 Pincés 2118-2119, 2125-2127
 Télécom 2095, 2112, 2121, 2124, 2128
 Verre 2117, 2125-2126, 2130
 Zone dangereuse 2115

G

Gestion thermique

Dissipateurs thermiques Voir Dissipateurs thermiques
 Kits 1287
 Modules Peltier 1281
 Plaquettes plaquées thermiques 1281
 Ventilateurs/soufflantes Voir Ventilateurs/soufflantes

H

Haut-parleurs

Armature équilibrée 2326
 Casque/combiné 2326
 Hi-Fi 2310
 Mini 2310
 Moniteur miniature 2311
 Ordinateur portable 2312
 Spécialité 2326
 Usage général 2311

I

Inclinomètres 2436-2437

Indicateurs de courant 2423

Inductances Voir Bobines/inductances

Isolants

MICA 1292

Isolateurs Voir Opto-isolateurs

K

Kits

Adaptateurs
 RF 421
 Âmes de câbles ferrite 1646-1647
 Avertisseurs 2315
 Bobines de réactance 1643
 Bornes isolées 338-339
 Capsules de contact de fils à sertir 312
 CeraDiodes 2067
 Circuits intégrés 2309
 Commutateurs 2153, 2215, 2262, 2309
 Composants antiparasites 1644-1647
 Condensateurs
 Aluminium électrolytique 1673, 1675, 1684, 1725, 2307
 Céramique 1846, 1865, 1895, 2307
 Pellucule 1815, 1831-1832, 1847, 2307, 2309
 Polyester 1814, 1816, 2307
 RF/micro-ondes 1880
 Connecteur 170, 193-194, 248, 338
 Cristal 2309
 DEL 2309, 2536
 DES 2309
 Diodes 1399-1400, 2309
 Zener 1399-1400, 2309
 Fibre optique 298
 Fusibles 2113-2117, 2121-2123, 2307
 Gaine thermorétractable 2303-2306, 2309
 Inductances 1587-1589, 1594, 2307, 2309, 2341
 Kits BASIC Stamp 595
 Kits EEPROM 2307
 Matériel 2309
 Noyaux de perle 1648
 Perles de puces ferrite 1641
 Potentiomètres 2055, 2059, 2307
 Résistances 1942-1946, 1957-1961,
 1965-1966, 2000, 2308-2309
 Thermistances 2098, 2309, 2446

Kits et outils de développement

Accessoires 644, 648, 650, 652-653

Adaptateurs 551-552, 579, 593, 617, 644, 646
 Câble de programmation 555, 564
 Cartes et kits d'évaluation 504-505, 507-508,
 512, 527-529, 533-535, 537-538,
 541-543, 545, 548-549, 554, 556, 564, 570,
 575-576, 579, 591-592, 649, 652-653, 657-658,
 665, 669-672, 674, 679, 681, 689, 691, 694, 696,
 698-701, 704-707, 1309-1310, 2419, 2433-2435, 2448
 Capteurs 2419, 2433, 2435, 2448
 DSP 696, 698
 RF 504-505, 507-508, 512, 529, 533-535, 537, 541, 545, 549
 Cartes filles 508, 617, 698
 Conception de télécommande 647
 Dispositifs de configuration 563
 Émulateurs 576, 579, 617, 644, 646-647, 657, 669, 682, 698
 EPROM 617, 647
 Flash 617
 PIC 617
 Enregistrement/lecture de voix 594
 Kit de découverte de DEL 2498
 Kit de reconnaissance vocale 593
 Module interactif programmable 593
 Kit de serveur Web 646
 Kits BASIC Stamp 595
 Kits de conception de référence 508, 590
 Kits de démonstration 508-509, 564, 575, 649,
 653, 658, 679, 681, 691
 Kits de développement/démarrage 508-510, 529, 531, 537,
 541-542, 545, 549, 554, 556, 564, 567, 571,
 575-576, 579-584, 589, 591-592, 594, 632,
 649-650, 652, 669-672, 681, 689, 692-694, 2434
 Kits FPGA/CPLD 556, 565-566
 Logiciel 616, 665, 691, 694, 700-701
 Compilateur C 616, 649, 694
 Oscillateur 1500, 1502
 Outils de débogage 616, 657, 682, 691, 694
 PCI 566
 Programmeurs 512, 529, 542, 551-552, 554, 556, 564,
 567, 571, 575-576, 579, 595, 617, 644, 646-647,
 649-650, 652-653, 669, 671-672, 682, 689, 691, 696, 698

L

Lampes

CCFL 2460
 Ensembles 2460
 UV 2460

Laser

Modules de diodes
 Générateur de raie laser 2478
 Infrarouge 2478
 Mise au point réglable 2478

LCD

Affichages 7 segments 2455, 2461, 2479
 Affichages organique (OLED) 2451
 Cartes contrôleur LCD et accessoires 2452
 Modules à matrice de points 2461
 Modules d'affichage de caractères 2454-2457
 Modules d'affichage graphique 2453-2454, 2456-2457, 2461
 TFT, affichages 2452-2454, 2457, 2461
 Kits de développement 2453-2454

Lignes de retard 1566

Limiteurs de courant d'appel 2101

Livres 1596

M

Matériel

Boutons, instrumentation 2050-2051
 Connecteurs D-Sub 249, 260, 274
 Isolants 1292
 Kits 2309
 Porte-fusibles 2118-2123, 2125-2127
 Supports de DEL 2490
 Tubage, gaine isolante ondulée 394

Matériel informatique

Ensembles de câbles 54-60

Mémoire

Cartes 754, 1279-1280

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.