

Autres produits proposés sur fr.digikey.com

| | |
|--|---|
| Compact Flash | 1279-1280 |
| Disques Flash..... | 1279 |
| iDOC..... | 1279 |
| PCMCIA | 1280 |
| Secure Digital | 1279-1280 |
| uDOC | 1279 |
| Dataflash série..... | 1275 |
| DDR..... | 1260-1261, 1280 |
| DDR2..... | 1261, 1280 |
| DDR3..... | 1261 |
| DiskOnChip | 1276 |
| EEPROM, CMOS | 777 |
| EEPROM, parallèle | 1126, 1273-1274 |
| EEPROM, série | 1234-1236, 1263-1269, 1271, 1273, 1276 |
| EPROM | 1273 |
| FIFO | 935-937, 1270 |
| Flash..... | 752-753, 1261-1262, 1274-1275, 1277 |
| iButton®..... | 1255 |
| INAND | 1276 |
| intégrée..... | 753 |
| Modules..... | 1279-1280 |
| NVRAM..... | 1061-1062, 1256 |
| PROM, série..... | 556 |
| PSRAM..... | 1262 |
| RAM magnétorésistante | 748 |
| SDRAM..... | 1259-1260, 1262, 1275, 1280 |
| SRAM | 777, 1029-1030, 1037, 1263, 1269-1270, 1276 |
| StrataFlash®..... | 753-754 |
| MESFET | 510 |
| Microcontrôleurs | Voir CI - Microcontrôleurs |
| Microphones | |
| Condensateur à électret | 2323-2324 |
| Magnétique..... | 2325 |
| Silicium | 2326 |
| Supports..... | 2323-2324 |
| Microprocesseurs | Voir CI - Microprocesseurs |
| Modems Socket | 530-531, 591-592 |
| Modules caméra | |
| Capteurs d'image CMOS..... | 695 |
| Cartes d'évaluation..... | 695 |
| Kits de lentilles..... | 695 |
| Modules d'entrée d'alimentation | 1656-1659, 1663 |
| Modules d'interface | 314, 333 |
| Modules I/O | 2286-2288, 2297 |

O

| | |
|---|--|
| Onduleurs | |
| CCFL et UV | 2458-2460 |
| Rétroéclairage EL | 2460 |
| Optoélectronique | |
| Capteur de lumière ambiante | 2394, 2405 |
| Capteur réfléchissant..... | 2398 |
| Capteurs optiques..... | 2394, 2399, 2401-2402, 2404, 2410, 2476 |
| Réfléchissant | 2404-2405, 2410 |
| Cellules photoconductrices..... | 2395-2396 |
| CI photo | 2397, 2410 |
| Détecteur d'orientation | 2398 |
| DéTECTEURS de lumière | 2392 |
| DéTECTEURS infrarouges | 2393 |
| DéTECTEURS logiques | 2393 |
| Écrans tactiles | 2451-2452 |
| Émetteurs infrarouges..... | 2392, 2395-2396, 2398, 2401, 2403-2404, 2409, 2476 |
| Kits d'évaluation..... | 2530 |
| Lentilles, sphériques..... | 2478 |
| Modules émetteurs-récepteurs IrDA | 2409, 2477 |
| Modules rupteurs..... | 2393 |
| Photodétecteurs..... | 2393, 2395-2396, 2401, 2410 |
| Photodiodes..... | 2382, 2392, 2395-2397, 2403, 2409-2410 |
| Photorupteurs | 2391, 2404-2405, 2410 |
| Réfléchissant | 2391, 2410 |
| Phototransistors..... | 2382, 2392, 2397, 2401, 2403-2404, 2409 |
| Récepteurs télécommandés | 2477, 2511 |
| Opto-isolateurs/photocoupleurs | |
| IR..... | 2385 |
| Magnétique..... | 2390 |
| Numérique..... | 2386-2387, 2390 |
| Photocoupleurs..... | 2375-2377 |

| | |
|--|---|
| Photovoltaïque..... | 1351, 2385 |
| Sortie du phototransistor | 2374-2375, 2378-2381, 2383, 2385, 2388-2389 |
| Sortie logique | 2378, 2381, 2385 |
| Sortie Photo CI | 2378 |
| Sortie rapide..... | 2375, 2385 |
| Sortie thyristor | 2384, 2387 |
| Sortie thyristor/triac | 2378, 2380-2381 |
| Oscillateurs | 1473-1476, 1482, 1488-1494, 1500-1508, 1513-1518, 1520, 1525-1528 |
| À compensation de température (TCXO), (TCVCXO) | 1475, 1492, 1502, 1518, 1520-1521, 1526 |
| À quartz thermostaté (OCXO) | 1518, 1521 |
| Commandé en tension (VCO) | 1522-1524 |
| Commandé en tension (VCXO), (VCTCXO) | 1475, 1490-1491, 1493, 1506, 1513, 1517, 1521 |
| Commandé en tension SAW (VCSSO) | 1521 |
| Cristal | 1476-1485, 1494, 1504-1508, 1520, 1527 |
| Douilles..... | 1507-1508, 1515 |
| Générateurs d'horloge synchrone | 1517 |
| Horloge | 1473-1476, 1513-1515, 1527 |
| Horloge en temps réel | 1503 |
| Programmable | 1500-1503 |
| SAW (Onde acoustique de surface) | 1521 |
| Silicium | 1518 |
| Spectre étalé | 1525 |
| Oscillateurs contrôlés en tension (VCO) | 1522-1524 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Outillage | |
| Broche autodénudante | 282 |
| Fibre optique..... | 298 |
| Insertion/Extraction..... | 52, 88, 94, 100-101, 136-137, 140, 142, 167-168, 172, 186, 191-194, 203, 205, 207, 211, 215-216, 219-221, 224, 237, 239, 247, 253-255, 258, 261, 266, 358, 361, 368, 373, 378, 381-382, 384, 391, 397, 453 |
| CI..... | 497, 500 |
| Outil de redressage de CI..... | 497 |
| Outils d'accordement..... | 2020 |
| Pince à dénuder des câbles/fils..... | 167-168, 170, 172, 186, 191-194, 281 |
| Pistolets thermiques | 2302 |
| Sertissage | 52-53, 65, 87-90, 92, 94, 96, 100-102, 127-131, 136-138, 145, 163, 167-168, 170, 172, 178-179, 182, 186, 189, 191-194, 202-205, 207, 211-212, 215-216, 219-221, 223-224, 226, 236-237, 239, 247, 253-255, 258, 261, 266, 274, 276, 281, 293, 312, 336, 338, 342-344, 346, 354-356, 358, 361, 368, 373, 378, 381-384, 391, 397-398, 405, 407, 411-412, 420, 423, 426, 453, 2391-2392 |
| Modulaire..... | 281, 293 |

P

| | |
|--|---|
| Photocoupleurs | Voir Opto-isolateurs |
| Photodétecteurs | Voir Opto-électronique |
| Photodiodes | Voir Opto-électronique |
| Phototransistors | Voir Opto-électronique |
| Pinces | |
| Fusible | 2118-2119, 2126-2127 |
| Pincettes de test de CI | 503 |
| Pistolets thermiques | 2302 |
| Potentiomètres | |
| Audio | 2052 |
| Bobinée | 2021-2022, 2035, 2040-2041, 2043, 2047-2048 |
| Cadran de lecture numérique | 2048 |
| Capteur de position | 2054 |
| Carbone..... | 2031, 2035, 2038, 2047-2048, 2059 |
| Céramique..... | 2057-2058 |
| Cermet..... | 2016-2021, 2027-2030, 2032-2043, 2046, 2053, 2059 |
| Commande de panneau | 2021, 2038, 2043 |
| Condensateur ajustable..... | 2016-2020, 2023-2032, 2034-2043, 2045-2046, 2053, 2055-2059 |
| Contrôleur à manette..... | 2045 |
| Contrôleur deux axes..... | 2045 |
| Détection/positionnement d'angle | 2026, 2053 |
| Glissière..... | 2054 |
| Kits | 2055, 2059, 2307 |
| Molette | 2053 |
| Numérique..... | 625-626 |
| Plastique conducteur..... | 2021, 2038, 2042-2044 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rotatif | 2026, 2053 |
| Stock Pot™ | 2046 |
| Produits CompactPCI® | 456-457 |
| Produits DES | |
| Suppression..... | 1390, 1649, 2064, 2106, 2111-2112, 2124 |
| Groupements..... | 1649, 2106, 2111 |
| Puce multicouches | 2064 |
| TVS..... | Voir Suppresseurs de transitoires |
| Varistances/ZNR..... | 2060-2064, 2069 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Produits pour montage en surface | Voir liste des produits spécifiques |
| Programmateurs et outils de programmation | Voir Outils de développement |

R

| | |
|--|---|
| Rail DIN | 314-315, 317-318 |
| Rapporteurs numériques | 2429 |
| Redresseurs | Voir Diodes/Redresseurs |
| Relais | |
| À semi-conducteur..... | 2286, 2289-2300 |
| BGA | 2259 |
| Contrôle..... | 2468, 2470 |
| Détection du courant | 2424 |
| Haute fréquence | 2259, 2267-2268 |
| Lame souple..... | 2256-2260, 2263 |
| Mécanique..... | 2265-2285 |
| Modules I/O | 2286-2288, 2301 |
| Power IC | 2288 |
| Sécurité | 2286 |
| Supports et accessoires..... | 2270, 2272, 2274, 2279, 2285 |
| Temps d'attente | 2469, 2471 |
| Répartiteurs de puissance | 1627, 1942 |
| Répondeurs | 546-547 |
| Réseaux à résistance/condensateur | 2004 |
| Réseaux de condensateurs | 2004 |
| Résistances | |
| Audio | 1970 |
| Bobinée | 1965, 1968-1970, 1973, 1976, 1978-1980, 1987, 1989, 1992-1994, 1996, 2000-2001 |
| Capacité de surtension..... | 1980 |
| Composition carbone..... | 1974, 1978 |
| Couche de carbone | 1963, 1965 |
| Composition céramique..... | 1979, 1981 |
| Couche de carbone | 1998 |
| Couche épaisse..... | 1947-1955, 1957-1961, 1972, 1974, 1976-1977, 1980-1982, 1995, 1997-1998, 2000, 2003, 2012 |
| Couche mince..... | 1942-1947, 1956, 1967, 2009-2010 |
| Décharge de condensateur | 1983 |
| Détection du courant | 1975-1976, 1990 |
| Détection du courant | 1967, 1970-1971, 1974, 1976, 1997, 1999 |
| Élément fil..... | 1981 |
| Élément métallique..... | 1971, 1976 |
| Émail vitreux..... | 1979, 1982-1983 |
| Emboîté aluminium..... | 1980, 1998 |
| Feuille | 1990-1992 |
| Feuille métallique..... | 1999 |
| Fils de liaison Zerohm | 1965, 2002 |
| Groupements..... | 2002, 2004-2010, 2012 |
| Haute tension | 1972, 1974, 1982 |
| Kits..... | 1942-1946, 1957-1961, 1965-1966, 2308 |
| Matériel de montage..... | 1983 |
| Corrib®..... | 1983 |
| Montable sur dissipateur thermique | 1977, 1995, 1997, 2001 |
| Montage sur châssis..... | 1968-1969, 1971 |
| Montage sur condensateur..... | 1970 |
| Non inductive..... | 1976-1978, 1980, 1990-1992 |
| Pellicule d'oxyde métallique..... | 1964-1966, 1981, 1992 |
| Pellicule métallique..... | 1943, 1962-1964, 1966, 1984-1990, 1994 |
| Puissance | 1968-1974, 1977, 1981-1983, 1988-1990, 1995, 1997-2001 |
| Pulse..... | 1977 |
| Réseaux | 1942, 2003-2004, 2008-2011, 2013-2015 |
| Résistances de précision à couche épaisse..... | 2000 |
| Résistances de précision à couche mince..... | 2000 |
| Kits | 2000 |
| Résistances de puissance RF | 509, 1946 |
| Rhéostats | 1983 |
| Thermistances..... | Voir Thermistances |