

Autres produits proposés sur fr.digikey.com

**Résonateurs**  
 Céramique ..... 1529-1533, 1535  
 SAW ..... 1530, 1532-1533, 1536

**Rétroéclairage, élément EL** ..... 2460

**RF/Hybride**  
 Atténuateurs ..... 2003  
 Coupleur directionnel ..... 1627  
 Répartiteurs de puissance ..... 1627, 1942  
 Symétriseur ..... 1627

**RFid** ..... Voir RF/IF

**RF/IF**  
 Amplificateurs ..... 505, 513, 528, 535, 538, 549  
 Amps/Détecteurs log ..... 522  
 Antennes ..... 508-509, 511, 514, 521, 523-527, 544-545, 547  
 Appareils Bluetooth® ..... 509, 511, 538-539, 543-545  
 Modules ..... 543-545  
 Atténuateurs ..... 421  
 Blindage ..... 511  
 Blocs de gain ..... 538  
 Codeurs/décodeurs ..... 528, 541  
 Commutateurs ..... 534  
 Convertisseurs abaisseurs/élévateurs de fréquence ..... 534  
 Coupleurs ..... 516  
 DDC ..... 506  
 DDS ..... 507  
 Détecteurs de gain de phase ..... 505  
 Détecteurs val eff ..... 505  
 Diodes ..... 513  
 Diplexeurs  
 Multicouche ..... 515  
 Diviseurs préalables ..... 534  
 Émetteurs/récepteurs ..... 506, 508-509, 512-513,  
 ..... 529-530, 539, 541-542, 545, 549, 630, 748  
 Sous-systèmes RX/TX ..... 506  
 Équipement de test ..... 520  
 Filtres ..... 514-516, 544, 549-550  
 Filtres c.c. .... 1663  
 Filtres de lignes ..... 1659-1663  
 Filtres de lignes d'entrée CEI ..... 1663  
 Filtres de qualité médicale ..... 1661-1662  
 Filtres montables sur carte CI ..... 1662  
 Inductances ..... 516  
 Interface ..... 509-510  
 Mixeurs/Multiplicateurs ..... 522, 538  
 Modems ..... 530-531, 591-592  
 Modulateur/Démodulateur ..... 505, 509, 522  
 Modules de lecteur ..... 537, 548  
 Modules OEM/RF ..... 509, 527-529, 540-543  
 Modules ZigBee™ ..... 529  
 Modules RF ..... 507, 510, 520-521  
 Outils de développement ..... 505, 507-509, 512-513,  
 ..... 528-529, 541-543, 545, 549  
 Outils de réseaux sans fil ..... 510, 541  
 Périphériques ZigBee™ ..... 511, 530, 535  
 Récepteurs IF ..... 506  
 Répartiteur ..... 505  
 RFid ..... 550, 1070  
 CI de station de base ..... 509, 548  
 Émetteurs/récepteurs ..... 529, 539-540  
 Kits de développement ..... 529, 543, 549  
 Lecteurs ..... 548  
 Modules ..... 543, 547, 550  
 Répondeurs ..... 546-547  
 Symétriseurs ..... 514-515  
 Synthétiseurs ..... 512, 542, 545  
 Synthétiseurs PLL et VCO ..... 506, 512, 532, 539  
 Syntoniseur FM ..... 545  
 Systèmes FM/IF ..... 538  
 Terminaisons ..... 1967  
 Transistors ..... 509, 512-513, 533, 536  
 Triphasé ..... 1659  
 Usage général ..... 1660-1661

**RTD (Détecteurs de température à résistance)** ..... 2441

**S**

**SCR** ..... 1363, 1374, 1388, 1435, 1459-1460, 2083

**Semi-conducteurs** ..... Voir Circuits intégrés

**Séries de condensateurs** ..... 1855-1856, 1884, 1899,  
 ..... 1919, 1926-1927, 2004

**Sidacs** ..... 1459

**Sidactors** ..... 2094-2095

**Solaire**  
 Câbles ..... 197  
 Connecteurs ..... 197  
 Étiquettes ..... 197

**Sondes**  
 Température ..... 2441

**Soufflantes/ventilateurs** ..... Voir Ventilateurs/soufflantes

**Supports de CI** ..... Voir également Supports  
 Adaptateurs  
 CI ..... 498-499  
 PLCC ..... 499  
 BGA ..... 483  
 Broche décollée ..... 484, 488-489, 497, 500  
 Cadre ouvert ..... 482, 485, 488-489, 497  
 DIP ..... 482, 484, 497, 500, 502  
 Douille de serrage ..... 497  
 Horizontal ..... 497  
 LCC type « A » ..... 503  
 Ligne de broches ..... 498  
 Matrice de broches ..... 499  
 Oscillateur ..... 497  
 PLCC ..... 482, 484-485, 499-500  
 PQFP ..... 483  
 Protections ..... 497  
 Queues à souder ..... 483, 488-489, 498, 500  
 Ressort miniature ..... 481-482  
 SIP ..... 483  
 Support ..... 487, 503  
 Test ..... 483, 499  
 Verrouillage Éject ..... 498  
 Vertical ..... 497  
 ZIF ..... 469, 499, 501-502  
 ZIP DIL ..... 501-502

**Suppresseurs de transitoires (TVS)**  
 Diodes ..... 1426, 1433, 2073-2082, 2084-2093  
 Groupements ..... 1390, 2082, 2111  
 Steering ..... 2082  
 Varistances/ZNR ..... 2060-2066, 2068-2069, 2072-2073

**Suppression des parasites**  
 Âmes de câbles ferrite ..... 1594, 1646-1647  
 Bobines d'arrêt de mode commun ..... 1641-1643  
 Condensateurs ..... 1818  
 Courant élevé ..... 1640-1643  
 Coussinets absorbeurs ..... 504  
 Filtres ..... 1625, 1639, 1641-1644,  
 ..... 1646-1650, 1654, 1657, 1663-1665  
 Groupements ..... 1638, 1641-1643, 1648  
 Puce combinée LC ..... 1639, 1648  
 Pucés ferrite ..... 1636-1641, 1653  
 Type condensateur filtre ..... 1639

**Suppression des parasites RFI** ..... 1640-1643, 1645-1647

**Symétriseur** ..... 531, 1625, 1627

**T**

**Tachymètres** ..... 2408

**Téléphone**  
 Adaptateurs ..... 282, 293  
 Câbles modulaires ..... 278  
 Connecteurs ..... Voir Connecteurs - Modulaires

**Temporisateurs** ..... 2462-2463, 2467-2468, 2471  
 Accessoires ..... 2462, 2467-2468  
 Programmable ..... 2462-2463, 2467-2468

**Testeurs de câbles** ..... 60

**Thermistances**  
 Capteurs miniatures ..... 2446  
 CTN ..... 2096, 2438-2447  
 CTP ..... 2096-2101, 2133  
 Fusibles réarmables CTP ..... 2098, 2103-2106, 2108-2109  
 Kits ..... 2098, 2309, 2440, 2446  
 Limiteurs de courant d'appel ..... 2096-2098, 2102

**Thermorétractable** ..... 2302-2306  
 Bande ..... 2305  
 Bornes et épissures ..... 2304  
 Kits ..... 2303-2306, 2309  
 Manchons de réparation enveloppants ..... 2305

Pistolets thermiques ..... 2302  
 Textile ..... 2302  
 Tubage ..... 2303-2306

**Thermostats, encapsulés** ..... 2131-2133

**Thyristors** ..... 1341, 1460, 2076, 2083, 2093, 2105, 2107  
 Protecteurs de surtension à thyristors SiBar ..... 2105, 2107

**Transducteurs**  
 Audio ..... 2312, 2315-2317, 2321, 2325  
 Fréquence ..... 2423  
 Inductance variable rotative (RVIT) ..... 2429  
 Intensité ..... 2422-2423  
 Pression ..... 2411, 2413, 2426-2427, 2429, 2449  
 Tension ..... 2422-2423  
 Ultrasonique ..... 2312

**Transformateurs** ..... Voir également Bobines/inductances  
 Alimentation par Ethernet (PoE) ..... 1548  
 Audio ..... 2341  
 CCFL ..... 2458, 2460  
 Détection du courant ..... 2341, 2425  
 Fonctionnement en découpage ..... 2341  
 Montage sur circuit imprimé ..... 2339-2341  
 Puissance ..... 1541, 2339-2340  
 Symétriseur ..... 1625  
 Télécommunications ..... 1579-1580  
 Modules LAN discrets ..... 1580  
 Toroïdale ..... 2339

**Transistors** ..... 509, 512, 533, 536, 1295-1301, 1311-1317,  
 ..... 1319-1323, 1331-1332, 1342-1355, 1367-1368,  
 ..... 1378-1380, 1391-1395, 1414-1415, 1431-1432,  
 ..... 1434-1435, 1445, 1448-1455, 1461-1462, 2309  
 Groupements ..... 1311-1314, 1332  
 HEMT ..... 509  
 IGBT ..... 1342-1343, 1355, 1423, 1431, 1435  
 Isolants, MICA ..... 1292  
 Kits ..... 1331, 2309  
 VHF, UHF, RF ..... 512, 536

**Triacs** ..... 1340-1341, 1375-1376, 1387, 1426, 1458-1459  
 Quadrac® ..... 1459

**Tubage**  
 Gaine isolante ondulée ..... 394  
 Kits ..... 2303-2306, 2309  
 Thermorétractable ..... 2303-2306

**V**

**Varistances**  
 Automobile ..... 2069, 2072  
 Barrette de connexion ..... 2066  
 Bloc ..... 2066  
 CeraDiodes ..... 2067  
 Diode ..... 1330  
 Dispositifs 2Pro ..... 2106  
 Fusible thermique ..... 2067  
 Groupements ..... 2062, 2072  
 MOV (oxyde métallique) ..... 2065, 2070-2071  
 Puce multicouches ..... 2062, 2064-2065, 2069, 2072-2073, 2109  
 Standard ..... 2066, 2068-2069  
 Télécom ..... 2066  
 TVS ..... 2064  
 ZNR ..... 2060-2061, 2063

**Ventilateurs/soufflantes**  
 Accessoires ..... 2329-2330  
 c.a. .... 2329, 2331, 2335-2336  
 c.c. .... 2327-2328, 2331-2338  
 Axiale ..... 2332-2333, 2337  
 c.c. sans balai ..... 2327-2328, 2334, 2336  
 Roulements Hydro-wave (HWP) ..... 2332-2334  
 Sortie tachymétrique ..... 2327-2328  
 Therma Pro-V ..... 2329  
 Grille protectrice ..... 2327-2333, 2337-2338  
 Soufflantes ..... 2334-2338

**Voltmètres** ..... 2463, 2472-2473

**VOM** ..... Voir Varistances

**Z**

**ZNR** ..... Voir Varistances

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.