

Autres produits proposés en ligne sur fr.digikey.com

Symboles

3M

- Adhésifs
 - Bande Voir Bande
- Bande
 - Blindage alu 504
 - Électrique 504
 - Textile 504
- Boîtiers pour jonction de câble 339
- Câble
 - Ruban 43, 50-51, 152
 - Cavaliers de mise en court-circuit 154
- Connecteurs
 - 0,1" 42-43, 153
 - 2 mm 151-153
 - Mini-Clamp 153
 - Autodénuquant 42, 50
 - Carte CI 41-42
 - Carte enfichable 38-39
 - Cavaliers de terminaison 39
 - Delta 41
 - D-Sub 37
 - Fiche et prise 38-40
 - Intra-Connector™ 484
 - Intra-Switch™ 484
- Mémoire
 - Compact Flash 469
 - DDR 469
 - microSD™ 468
 - SD™ 468
 - Secure Digital 469
- MetPak™
 - 2FP 459
 - CP2 460
 - HSHM 460
 - miniSAS 459
- Ruban
 - Blindée 51
 - Mini D 50-51
 - SATA 51
 - Scotchlok™ 338-339
 - SCSI 459
- Cosses 337-338
- Embases 42-43, 151
- Ensembles de câbles 37-38, 41-42
 - Carte CI 41-42
 - Cavaliers de terminaison 42
 - D-Sub 37
 - Fiche et prise 38, 41
- Films à optique améliorée 2450
- Filtres de confidentialité 2450-2451
- Gaine thermorétractable 2303
- Kits
 - Bornes isolées 338
 - Gaine thermorétractable 2303, 2309
- Matériel connecteur 249
- Optoélectronique 2451
- Écrans tactiles 2451
- Outils, sertissage 338
- Pincés de test de CI 503
- Supports de IC
 - DIP 502
 - LCC type « A » 503
 - Support de PLCC 503
 - ZIF 469, 501-502
 - ZIP DIL 501-502
- Suppression des parasites
 - Coussinets absorbants 504

A

Aavid Thermalloy

- Composé thermique 1282
- Dissipateurs de chaleur 1282-1284
 - BGA 1284

Abrakon Corporation

- Cristaux 1486-1488
- Filtres, SAW 1530
- Oscillateurs 1488-1491, 1501
 - Programmable 1501
- Résonateurs
 - Céramique 1530
 - SAW 1530

ADI Voir Analog Devices, Inc.

Advanced Photonix, Inc.

- Photodiodes/émetteurs 2395-2396

Advanced Thermal Solutions, Inc.

- Dissipateurs de chaleur
 - BGA 1287-1290
 - DEL 1290
 - LGA 1290
 - Outillage 1288
 - Gestion thermique 1287
 - Kits 1287

Airpax Voir Sensata Technologies, Airpax

AlfaMag Electronics, LLC

- Inductances 1610

All Sensors Corporation

- Capteurs de pression 2421

Allegro MicroSystems, Inc.

- Circuits intégrés
 - Capteurs à effet Hall 1044-1045
 - Circuits d'attaque de moteur 1045-1046
 - Gestion de l'alimentation 1047

Alpha & Omega Semiconductor, Inc.

- Circuits d'attaque MOSFET/MOSFET 1471-1472
- Gestion de l'alimentation 1220
- Suppresseurs de transitoires (TVS) 2092

Alpha Wire Company

- Tubage
 - Textile 2302
 - Thermorétractable 2302

Altera

- Câbles/matériel de programmation 563
- Circuits intégrés/semi-conducteurs
 - CPLD 561-563
 - Réseaux de portes programmables par l'utilisateur 557-561
 - Kits d'évaluation 564
 - Kits et outils de développement 564-566

Altium

- Cartes et kits d'évaluation 556
- Kits de développement/démarrage 556
- Kits FPGA/CPLD 556

American Electrical, Inc.

- Bagues à fil 312
- Borniers
 - Accessoires 313-314
 - Montage sur rail DIN 313-314
- Disjoncteurs, montage sur rail DIN 2137
- Interrupteurs de mise hors circuit
 - Accessoires 2211
- Modules d'interface et câbles 314
- Montage sur rail DIN 314
- Outils, sertissage 312

Ametherm

- Limiteurs de courant d'appel 2102
- Thermistances, NTC 2441

Amphenol Commercial Products

- Connecteurs
 - D-Sub 277-278
 - Enveloppes d'isolateurs 278
 - Haute densité 278
 - Infinity 479
 - Modulaire, Ethernet 277-278
 - SAS 479
 - SFP 479
 - USB 277

Amphenol - Connex

- Adaptateurs RF 402-405
- Connecteurs RF
 - BNC 402
 - MCX/MMCX 404
 - Outils, sertissage 405
 - SMA/SMB 402-403
 - TNC 405
 - Type N 404

Amphenol - Industrial

- Connecteurs circulaires
 - Accessoires 363-364
 - Étanche à l'eau 365
 - IP67 365
 - RADSOK® 358
 - Série 97 362-364
 - Série MS 360, 364
 - Série PT 359-361

Amphenol - PCD

- Connecteurs 284-285
 - IEEE 1394 285
 - Jonctions de borne 310-311
 - Enfichable 310-311
 - Monté sur circuit imprimé 310-311
 - Monté sur rail DIN 311
 - Modulaire, Ethernet (RJ11) 284-285
 - USB 285

Amphenol - RF Division

- Adaptateurs, RF coaxial 409, 411
- Connecteurs RF
 - AMC 407
 - BNC 408-409
 - SMA/SMB 406-407, 410
 - FAKRA (SMB) 406-407
 - QMA (SMA) 407
 - SMP 407
 - TNC 409
 - Twinaxial 409
 - Type N 409
 - UHF 411
 - Outils, sertissage 407, 411

Amphenol - Tuchel Electronics

- Connecteurs
 - Carte intelligente 480
 - Circulaire
 - C091 367-368
 - C16 366
 - eco/mate™ 366
 - Série 44 368
 - Outillage à main 367-368
 - Rectangulaire, robuste 197
 - Ensembles de câbles
 - eco/mate™ 366

AMP Tyco Electronics Voir Tyco Electronics AMP

Amulet Technologies LLC

- Kits d'outils graphiques LCD 2454

Amveco Magnetics

- Transformateurs
 - Détection du courant 2425
 - Toroïdale 2339

Analog Devices, Inc.

- Capteurs, accéléromètres 2435
- Cartes d'évaluation 2435
- CI/semi-conducteurs
 - Amplificateurs 708-717
 - Audio analogique/numérique 717
 - Audio/vidéo 718
 - Capteur/conditionnement du signal 739-740
 - Cartes d'évaluation 730
 - CCD 718
 - CI spécialisé 740
 - Circuits de calcul analogiques 717
 - Circuits de supervision/générateurs de réinitialisation 740-741
 - Commande de mouvement/moteur 733-734
 - Communication de données 718-719
 - Commutateurs 741-744
 - Contrôleurs et gestion thermique 731
 - Conversion de données 719-728
 - Convertisseurs vidéo et d'affichage 730
 - Équipement de test et domaine temporel 717
 - Fibres optiques et réseaux 730
 - Générateurs de forme d'onde 739
 - Génération et distribution d'horloge 718
 - Gestion de l'alimentation 734-739
 - Interface 731-733
 - Microcontrôleurs 698-699
 - MicroConverter® 698-699
 - Potentiomètres numériques 728-730
- Émulateurs/programmeurs de processeur de traitement numérique de signaux 696-698
- Isolateurs numériques 2386-2387
- Produits RF/IF 504-507
 - DDC 506
 - DDS 507
 - Récepteurs IF 506

Antenova

- Antennes 507

APEM Components, Inc.

- Commutateurs
 - Arrêt d'urgence 2203
 - Bascule 2188
 - Bouton-poussoir 2199, 2201-2203
 - Levier 2178, 2188
 - Manettes 2202
 - Serrure de sécurité 2188, 2203
 - Dispositifs de sécurité 2172

API Delevan

- Conducteurs de câble à antiparasitage 1594
- Conducteurs en ferrite antiparasites de câble 1594
- Ferrites, tubes/matériaux flexibles 1594
- Inductances
 - Blindée 1586-1592
 - Bobine d'arrêt en mode commun 1593-1594
 - Bobine réactance de puissance 1590-1592
 - Bobines 1586
 - Courant élevé 1586, 1589-1592
 - Filtre 1586
 - Fixe 1586-1594
 - Kits 1587-1589, 1594
 - Noyau à air 1594
 - Noyaux de perle 1594

APM Hexseal

- Joins de commutateurs 2166

Aries Electronics, Inc.

- Adaptateurs
 - DIP 498-499
 - Support CI 498-499
- Embases
 - DIP 497
 - Protections 497
- Outillage
 - Extracteur DIP 497
 - Outil de redressage de CI 497
 - Supports d'oscillateurs 1515

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111